


**ZDK 2.5 OR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Product image**

Az energia, a jel és az adatok átvitele örök feladat az elektrotechnikában és a berendezésgyártásban. Sorkapcsainkat a felhasznált szigetelőanyagok, csatlakozórendszerük és kialakításuk emelik ki a konkurens gyártók termékei közül. Egy átmenő sorkapocs egy vagy több vezeték egyesítésére és/ vagy csatlakoztatására használható. E sorkapcsok egy vagy több, azonos potenciálú vagy egymással szemben szigetelt csatlakozási szintből épülnek fel.

**Általános rendelési adatok**

|                |                                                                                                                   |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Változat       | Átvezető sorkapocs, Kétemeletes sorkapocs, Húzórugós csatlakozás, 2.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 20 A, narancssárga |
| Rendelési szám | <a href="#">1694140000</a>                                                                                        |
| Típus          | ZDK 2.5 OR                                                                                                        |
| GTIN (EAN)     | 4008190872281                                                                                                     |
| Qty.           | 50 Darab                                                                                                          |

## Technical data

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| ROHS                   | Megfelel                    |
| UL File Number Search  | <a href="#">UL weboldal</a> |
| Tanúsítvány száma (UR) | E60693                      |

## Méretetek és tömegek

|                           |             |                |             |
|---------------------------|-------------|----------------|-------------|
| Mélység                   | 53 mm       | Mélység (coll) | 2.0866 inch |
| Mélység DIN sínrel együtt | 54 mm       | Magasság       | 79.5 mm     |
| Magasság (coll)           | 3.1299 inch | Szélesség      | 5.1 mm      |
| Szélesség (coll)          | 0.2008 inch | Nettó tömeg    | 10.28 g     |

## Hőmérsékletek

|                                    |                |                                    |                |
|------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|
| Tárolási hőmérséklet               | -25 °C...55 °C | Ambient temperature                | -50 °C...75 °C |
| Folyamatos üzemi hőmérséklet, min. | -50 °C         | Folyamatos üzemi hőmérséklet, max. | 120 °C         |

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül      |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

## PT OKIECEx/ATEX névleges adat

|                                    |                     |                                     |                     |
|------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|
| Tanúsítvány száma (ATEX)           | DEMKO16ATEX1729U    | Tanúsítvány száma (IECEx)           | IECExULD16.0025U    |
| Max. feszültség (ATEX)             | 440 V               | Áram (ATEX)                         | 20 A                |
| Vezetékkeresztmetszet, max. (ATEX) | 2.5 mm <sup>2</sup> | Max. feszültség (IECEx)             | 440 V               |
| Áram (IECEx)                       | 20 A                | Vezetékkeresztmetszet, max. (IECEx) | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| EN 60079-7 jelölés                 | Ex eb II C Gb       | 2014/34/EU címke                    | II 2 G D            |

## Anyag adatok

|                          |       |      |              |
|--------------------------|-------|------|--------------|
| Alapanyag                | Wemid | Szín | narancssárga |
| UL 94 éghetőségi osztály | V-0   |      |              |

## Rendszer specifikációk

|                                    |                                                                                      |                           |       |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|
| Változat                           | Húzókenyeges csatlakozás, dugaszolható keresztösszekötőhöz, Egyik oldalon szabad vég | Véglap szükséges          | Igen  |
| Potenciálok száma                  | 2                                                                                    | Szintek száma             | 2     |
| Rögzítési pontok száma szintenként | 2                                                                                    | Keresztkött szintek belül | Nem   |
| PE-csatlakozás                     | Nem                                                                                  | Tartósín                  | TS 35 |

## ZDK 2.5 OR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## CSA névleges adatok

|                                              |                 |                                              |        |
|----------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------|--------|
| Vezetékméret, gyári vezetékezés, min. (CSA)  | 26 AWG          | Vezetékméret, terepi vezetékezés, max. (CSA) | 12 AWG |
| Tanúsítvány száma (CSA)                      | 80053378-200039 | Vezetékméret, gyári vezetékezés, max. (CSA)  | 12 AWG |
| Vezetékméret, terepi vezetékezés, min. (CSA) | 26 AWG          |                                              |        |

## Kiegészítő műszaki adatok

|                     |                |                                                     |      |
|---------------------|----------------|-----------------------------------------------------|------|
| Nyitott oldala      | jobb           | Hasonló kapcsok száma                               | 1    |
| Telepítési útmutató | Gyűjtősin      | Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat | Igen |
| Felszerelés típusa  | Felpattintható |                                                     |      |

## Névleges adatok

|                                              |                     |                        |               |
|----------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------|
| Névleges keresztmetszet                      | 2.5 mm <sup>2</sup> | Névleges feszültség    | 500 V         |
| Névleges DC feszültség                       | 500 V               | Névleges áram          | 20 A          |
| Áram maximum vezetékknál                     | 20 A                | Szabványok             | IEC 60947-7-1 |
| Fajlagos ellenállás az IEC 60947-7-x szerint | 1.33 mΩ             | Névleges lökfeszültség | 6 kV          |
| Teljesítményvesztés az IEC 60947-7-x szerint | 0.77 W              | Szennyezés súlyossága  | 3             |

## Rögzíthető vezetékek (kiegészítő csatlakozás)

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Csatlakozás típusa, kiegészítő csatlakozás | Húzórugós csatlakozás |
|--------------------------------------------|-----------------------|

## Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

|                                                                                                                                          |                       |                                                                                                                                    |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Mérőeszköz, IEC 60947-1                                                                                                                  | A2                    | Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.                                                                                      | AWG 14                |
| Csatlakozási irány                                                                                                                       | felső                 | Csupaszolási hossz                                                                                                                 | 10 mm                 |
| Csatlakozás típusa 2                                                                                                                     | Húzórugós csatlakozás | Csatlakozás típusa                                                                                                                 | Húzórugós csatlakozás |
| Csatlakozások száma                                                                                                                      | 4                     | Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.                                                                                    | 2.5 mm <sup>2</sup>   |
| Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min.                                                                                          | 0.05 mm <sup>2</sup>  | Kés mérete                                                                                                                         | 0,6 x 3,5 mm          |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.                                                                                            | AWG 24                | Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, max. | 2.5 mm <sup>2</sup>   |
| Keresztmetszet csatlakoztatott vezetékhez, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, min. | 0.05 mm <sup>2</sup>  | Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, max.                        | 2.5 mm <sup>2</sup>   |
| Vezeték csatlakozás keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, min.                               | 0.05 mm <sup>2</sup>  | Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max.                                                                            | 2.5 mm <sup>2</sup>   |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min.                                                                                  | 0.05 mm <sup>2</sup>  | Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, max.                                                          | 2.5 mm <sup>2</sup>   |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, min.                                                                | 0.05 mm <sup>2</sup>  | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, max. névleges csatlakozás                                                            | 2.5 mm <sup>2</sup>   |
| Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, min. névleges csatlakozás                                                                  | 0.05 mm <sup>2</sup>  | Finomsodratú, min. (névleges csatlakozás)                                                                                          | 0.05 mm <sup>2</sup>  |

## ZDK 2.5 OR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## UL névleges adatok


|                                             |        |                                             |        |
|---------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|--------|
| Vezetékméret, gyári vezetékezés, max. (UR)  | 14 AWG | C áram nagyság (UR)                         | 15 A   |
| C feszültség nagyság (UR)                   | 300 V  | Vezetékméret, gyári vezetékezés, min. (UR)  | 26 AWG |
| Tanúsítvány száma (UR)                      | E60693 | Vezetékméret, terepi vezetékezés, min. (UR) | 26 AWG |
| Vezetékméret, terepi vezetékezés, max. (UR) | 14 AWG |                                             |        |

## Általános

|                                               |        |                     |               |
|-----------------------------------------------|--------|---------------------|---------------|
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. | AWG 14 | Telepítési útmutató | Gyűjtősin     |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. | AWG 24 | Szabványok          | IEC 60947-7-1 |
| Tartósín                                      | TS 35  |                     |               |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000897    | ETIM 9.0    | EC000897    |
| ETIM 10.0   | EC000897    | ECLASS 14.0 | 27-25-01-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-02 |             |             |



## ZDK 2.5 OR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Keresztösszekötők



A potenciál elosztása vagy többszörözése a szomszédos sorkapcsokhoz keresztösszekötőn keresztül történik. A további vezetékezés könnyen elkerülhető. Ha a pólusok megtörnek, a sorkapcsok csatlakozása még mindig megbízhatóan megmarad. Portfóliónk moduláris sorkapcsokhoz való dugaszolható és csavarozható keresztösszekötő rendszereket is tartalmaz.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                    |
|----------------|----------------------------|------------------------------------|
| Típus          | ZVQ 2.5/1.5                | Változat                           |
| Rendelési szám | <a href="#">1720700000</a> | Tartozékok, Keresztösszekötő, 24 A |
| GTIN (EAN)     | 4008190374006              |                                    |
| Qty.           | 50 ST                      |                                    |
| Típus          | ZQV 2.5/2                  | Változat                           |
| Rendelési szám | <a href="#">1608860000</a> | Z-sorozat, Keresztösszekötő, 24 A  |
| GTIN (EAN)     | 4008190123680              |                                    |
| Qty.           | 60 ST                      |                                    |
| Típus          | ZQV 2.5/3                  | Változat                           |
| Rendelési szám | <a href="#">1608870000</a> | Tartozékok, Keresztösszekötő, 24 A |
| GTIN (EAN)     | 4008190061630              |                                    |
| Qty.           | 60 ST                      |                                    |
| Típus          | ZQV 2.5/4                  | Változat                           |
| Rendelési szám | <a href="#">1608880000</a> | Tartozékok, Keresztösszekötő, 24 A |
| GTIN (EAN)     | 4008190082208              |                                    |
| Qty.           | 60 ST                      |                                    |
| Típus          | ZQV 2.5/5                  | Változat                           |
| Rendelési szám | <a href="#">1608890000</a> | Tartozékok, Keresztösszekötő, 24 A |
| GTIN (EAN)     | 4008190065713              |                                    |
| Qty.           | 20 ST                      |                                    |
| Típus          | ZQV 2.5/6                  | Változat                           |
| Rendelési szám | <a href="#">1608900000</a> | Tartozékok, Keresztösszekötő, 24 A |
| GTIN (EAN)     | 4008190149840              |                                    |
| Qty.           | 20 ST                      |                                    |
| Típus          | ZQV 2.5/7                  | Változat                           |
| Rendelési szám | <a href="#">1608910000</a> | Tartozékok, Keresztösszekötő, 24 A |
| GTIN (EAN)     | 4008190159665              |                                    |
| Qty.           | 20 ST                      |                                    |
| Típus          | ZQV 2.5/8                  | Változat                           |
| Rendelési szám | <a href="#">1608920000</a> | Tartozékok, Keresztösszekötő, 24 A |
| GTIN (EAN)     | 4008190061531              |                                    |
| Qty.           | 20 ST                      |                                    |

## ZDK 2.5 OR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

|                |                            |                                                           |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Típus          | ZQV 2.5/9                  | Változat                                                  |
| Rendelési szám | <a href="#">1608930000</a> | Tartozékok, Keresztösszekötő, 24 A                        |
| GTIN (EAN)     | 4008190117009              |                                                           |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                           |
| Típus          | ZQV 2.5/10                 | Változat                                                  |
| Rendelési szám | <a href="#">1608940000</a> | Tartozékok, Keresztösszekötő, 24 A                        |
| GTIN (EAN)     | 4008190099060              |                                                           |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                           |
| Típus          | ZQV 2.5/20                 | Változat                                                  |
| Rendelési szám | <a href="#">1908960000</a> | Z-sorozat, Keresztösszekötő, Sorkapcsokhoz, Pólusszám: 20 |
| GTIN (EAN)     | 4032248535293              |                                                           |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                           |
| Típus          | ZQV 2.5/50                 | Változat                                                  |
| Rendelési szám | <a href="#">1697540000</a> | Tartozékok, Keresztösszekötő, 24 A                        |
| GTIN (EAN)     | 4008190883256              |                                                           |
| Qty.           | 10 ST                      |                                                           |

## Véglapok és elválasztólapok



Az elválasztólapok és a zárólemezek a sorkapocsblokkok alapvető tartozékai. Az elválasztólapok optikai és elektromos leválasztást biztosítanak a különböző potenciálok és funkcionális csoportok között, fokozva a biztonságot és átlátható elrendezést teremtve a kapcsolószekrényben. A zárólemezek oldalt lezárják a sorkapocsblokk sort, védelmet nyújtanak az aktív részekkel való érintkezés ellen, és biztosítják a tiszta, stabil lezárást. Mindkét komponens pontosan illeszkedik az adott Weidmüller sorkapocsblokk gyártási sorozathoz, hozzájárulva a biztonságos, szabványos és professzionális huzalozás.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                        |
|----------------|----------------------------|----------------------------------------|
| Típus          | ZAP/TW ZDK2.5              | Változat                               |
| Rendelési szám | <a href="#">1674730000</a> | Z-sorozat, Véglap, Elválasztó lemezzel |
| GTIN (EAN)     | 4008190444891              |                                        |
| Qty.           | 20 ST                      |                                        |
| Típus          | ZAP/TW ZDK2.5 BL           | Változat                               |
| Rendelési szám | <a href="#">1748800000</a> | Z-sorozat, Véglap, Elválasztó lemezzel |
| GTIN (EAN)     | 4008190997519              |                                        |
| Qty.           | 20 ST                      |                                        |
| Típus          | ZAP/TW ZDK2.5 OR           | Változat                               |
| Rendelési szám | <a href="#">1690080000</a> | Z-sorozat, Véglap, Elválasztó lemezzel |
| GTIN (EAN)     | 4008190870645              |                                        |
| Qty.           | 20 ST                      |                                        |

## ZDK 2.5 OR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Végbak



A Weidmüller termékválasztékában vannak végbakok, amelyek garantálják az állandó, megbízható rögzítést a kapocsín és megakadályozzák az elcsúszást. Rendelkezésre állnak csavaros és csavarok nélküli változatok is. A végbakokon jelölési opciók vannak, akár csoportos jelölések részére is, valamint van rajta egy vizsgálódugó tartó is.

## Általános rendelési adatok

|                |                           |                                                               |
|----------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Típus          | ZEW 35                    | Változat                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">954000000</a> | Végbak, sötétbézs, TS 35, V-2, Wemid, Szélesség: 6 mm, 100 °C |
| GTIN (EAN)     | 4008190956264             |                                                               |
| Qty.           | 20 ST                     |                                                               |

## Tesztadapter és tesztaljakatok



Az adapterek és tesztaljakatok a sorkapcsok és a vizsgálóberendezések közötti elektromos csatlakozáshoz használatosak. Így elektromos érintkezés hozható létre vezetékhez, és a mérések könnyen elvégezhetők.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                |
|----------------|----------------------------|--------------------------------|
| Típus          | ZTA ZDK 2.5                | Változat                       |
| Rendelési szám | <a href="#">1052660000</a> | Tartozékok, Tesztadapter, 6 A  |
| GTIN (EAN)     | 4032248847891              |                                |
| Qty.           | 5 ST                       |                                |
| Típus          | ZTA ZDK 2.5/ZA             | Változat                       |
| Rendelési szám | <a href="#">1052680000</a> | Tartozékok, Tesztadapter, 6 A  |
| GTIN (EAN)     | 4032248847907              |                                |
| Qty.           | 5 ST                       |                                |
| Típus          | ZTA 4                      | Változat                       |
| Rendelési szám | <a href="#">1688110000</a> | Tartozékok, Tesztadapter, 11 A |
| GTIN (EAN)     | 4008190855666              |                                |
| Qty.           | 25 ST                      |                                |

## ZDK 2.5 OR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Szűkítő hüvelyek



A szűkítő hüvelyek használatával egyszerűbbé válik a kisebb keresztmetszetű vezetékek csatlakoztatása. A vezetékek megbízhatóan, a sodrat szétbomlása nélkül elhelyezhetők a rögzítési pontba. A szűkítő hüvely az üres pontba központosítja a vezetéket.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                           |
|----------------|----------------------------|---------------------------|
| Típus          | ZRH 1.5H/1                 | Változat                  |
| Rendelési szám | <a href="#">1678810000</a> | Z-sorozat, Szűkítő hüvely |
| GTIN (EAN)     | 4008190487324              |                           |
| Qty.           | 1000 ST                    |                           |
| Típus          | ZRH 1.5H/2                 | Változat                  |
| Rendelési szám | <a href="#">1678800000</a> | Z-sorozat, Szűkítő hüvely |
| GTIN (EAN)     | 4008190487317              |                           |
| Qty.           | 1000 ST                    |                           |

## ZGB elfordítható csoportos jelölőtartó



A ZGB 15 egy felhajtható csoportos jelölőtartó. A jelölőtartóba dekafix 5 és WS 12/5 csatlakozójelölések, vagy az ESO 15 becsúsztható jelölőlap illeszthető. A ZGB 30 egy felhajtható csoportos jelölőtartó. A jelölőtartóba dekafix 5 és WS 12/5 csatlakozójelölések, vagy az ESO 7 becsúsztható jelölőlap illeszthető. A becsúsztható címkék és védőszalagok a „Tartozékok” címszó alatt találhatók.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                            |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | ZGB 15                     | Változat                                                                                   |
| Rendelési szám | <a href="#">1636530000</a> | Kapocsjelölők, Sorkapocs jelölő, 15 x 7 mm, Raszter mm-ben (P):<br>5.00 Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN)     | 4008190297053              |                                                                                            |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                                            |
| Típus          | ZGB 30                     | Változat                                                                                   |
| Rendelési szám | <a href="#">1611930000</a> | Kapocsjelölők, Sorkapocs jelölő, 32 x 7 mm, Raszter mm-ben (P):<br>5.00 Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN)     | 4008190002251              |                                                                                            |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                                            |
| Típus          | ZGB 30/3.5                 | Változat                                                                                   |
| Rendelési szám | <a href="#">1778290000</a> | Kapocsjelölők, Sorkapocs jelölő, 32 x 7 mm, Raszter mm-ben (P):<br>3.50 fehér              |
| GTIN (EAN)     | 4032248161065              |                                                                                            |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                                            |

## ZDK 2.5 OR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Üres



ZS jelölőket - a bevált MultiCard formátumban - speciálisan a Z-sorozathoz fejlesztettük ki. Nagy nyomtatási felületük van. A felhajtható mechanizmus miatt a keresztösszekötők is hozzáférhetők, lecsupaszolás nélkül. Az egyes címkéket a sávokra kell pattintani, ezért a gyors szerelés garantált. Az egyes címkéket könnyű elválasztani.

- Felhajtható jelölőterület
- Sávokba, vagy egyedileg rögzíthető
- A gyakorlatban már bizonyított MultiCard formátumú jelölők

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                               |
|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Típus          | ZS 15/5 MC NE WS           | Változat                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">1646630000</a> | ZS, Sorkapocs jelölő, 15 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00     |
| GTIN (EAN)     | 4008190401214              | Weidmueller, Allen-Bradley, fehér                             |
| Qty.           | 480 ST                     |                                                               |
| Típus          | DEK 5/5 MC NE WS           | Változat                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">1609801044</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00 |
| GTIN (EAN)     | 4008190397111              | Weidmueller, fehér                                            |
| Qty.           | 1000 ST                    |                                                               |
| Típus          | WS 12/5 MC NE WS           | Változat                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">1609860000</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 12 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00     |
| GTIN (EAN)     | 4008190203481              | Weidmueller, Allen-Bradley, fehér                             |
| Qty.           | 720 ST                     |                                                               |

## Jelölőtartó



A jelölőtartó lehetőséget kínál további, 5 vagy 5,1 mm beosztású standard jelölők beszerelésére. A sarkított tartók opcionálisan összekapcsolhatók, és a Klippon® Connect moduláris sorkapcsok valamennyi standard jelölőcsatornájába beszerelhetők. A szerelési jelölők típusa a rendeltetési jelöléshordozó adott tartozékai alatt található meg.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                         |
|----------------|----------------------------|-------------------------|
| Típus          | BZT 1 WS 10/5              | Változat                |
| Rendelési szám | <a href="#">1805490000</a> | Tartozékok, Jelölőtartó |
| GTIN (EAN)     | 4032248270231              |                         |
| Qty.           | 100 ST                     |                         |

## ZDK 2.5 OR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

|                |                            |                         |
|----------------|----------------------------|-------------------------|
| Típus          | BZT 1 ZA WS 10/5           | Változat                |
| Rendelési szám | <a href="#">1805520000</a> | Tartozékok, Jelölőtartó |
| GTIN (EAN)     | 4032248270248              |                         |
| Qty.           | 100 ST                     |                         |

## WS 12/5



## WS/ DEK

A MultiMark sorkapocsjelölők kétkomponensű, innovatív összetételű anyagot használnak. A jelölő kemény alapkötője biztonságosan a helyére pattan a csatlakozón. Az elasztikus felület egyszerűvé teszi a jelölő felszerelését. Ez a speciális lyuggatott anyag lehetővé teszi a szalagok kinyújtását, így alkalmazkodva a kisebb méretbeli különbségekhez, melyek összeadódnak, különösen hosszú sorkapocs-tömböknél. További előny: A felületi anyag kiváló nyomtathatósága garantálja a tartós és kopásálló címkézést. A nyomtató 300 dpi felbontásának köszönhetően a felirat könnyen olvasható.

A MultiMark előnyei:

- Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatú sorkapcsokkal
- Szilárd megtartás és tartós nyomtatás
- A folytonos szalagokkal időt takaríthat meg a felszerelésnél
- Az innovatív kompozit anyagnak köszönhetően egyszerű felszerelés
- Hely a többsoros nyomtatáshoz

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                     |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| Típus          | WS 12/5 MM WS              | Változat                                            |
| Rendelési szám | <a href="#">2007190000</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 12 x 5 mm, Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN)     | 4050118392036              |                                                     |
| Qty.           | 800 ST                     |                                                     |

## Lapos csavarhúzó



VDE-szigetelésű csavarhúzó készletek, max. 1000 V AC és 1500 V DC feszültség alatt álló alkatrészekhez, DIN EN 60900. IEC 900. Minden darab „GS Safety” bevizsgálással. A vágókés edzett, magas minőségű króm-vanádium-molibdén acélból készült, kékeszürke bevonattal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                             |
|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | SDIS SLIM 0.6X3.5X100      | Változat                                                                                    |
| Rendelési szám | <a href="#">2749610000</a> | Szerelőszerszám, Kés szélessége (B): 3.5 mm, Kés hossza: 100 mm, Kés vastagsága (A): 0.6 mm |
| GTIN (EAN)     | 4050118896350              |                                                                                             |
| Qty.           | 1 ST                       |                                                                                             |

**ZDK 2.5 OR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Accessories****szállítás ömlesztve, műanyag tasakban**

- Polipropilén kúpos kábelbevezető tölcser
  - 105 °C-ig hőálló
- 0,5–10,0 mm<sup>2</sup> méretű vezetékekhez (AWG 20 -7)  
Anyag: E-Cu, horganyzott  
Mérettűrés a következő szerint: DIN 46228 4

**Általános rendelési adatok**

|                |                            |                                         |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| Típus          | H2,5/14DS BL               | Változat                                |
| Rendelési szám | <a href="#">1333100000</a> | Érvéghüvely, Standard, 10 mm, 8 mm, kék |
| GTIN (EAN)     | 4008190160364              |                                         |
| Qty.           | 500 ST                     |                                         |