

HDC CM 2 MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A CM nagyáramú modul dupla kiviteli és két modulhelyet foglal a ConCept modulkeretben. A vezeték csavaros csatlakozással van bekötve. A modul egyszerűen kétpólusú tápmodulként vagy egy egypólusú tápmodul és egy egypólusú PE (védőföldelő) modul kombinációjaként használható. A modulok integrált modul-eltávolító segédeszközzel rendelkeznek. Nincs szükség további eltávolító szerszámmra.

Általános rendelési adatok

Változat	Ipari nehézcsatlakozók, HDC-betét, ConCept modul
Rendelési szám	1828380000
Típus	HDC CM 2 MS
GTIN (EAN)	4032248334100
Qty.	5 Darab

HDC CM 2 MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Méretetek és tömegek

Mélység	34 mm	Mélység (coll)	1.3386 inch
Magasság	47.8 mm	Magasság (coll)	1.8819 inch
Szélesség	22.8 mm	Szélesség (coll)	0.8976 inch
Nettó tömeg	44 g		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1609748e-c278-4c9b-b3d1-e6215d2988cd

ConCept Pneumatikus modul

UL 94 éghetőségi osztály	V-0	Szín	fekete
--------------------------	-----	------	--------

Méret

Szélesség	22.8 mm	Alap teljes hossza	34 mm
Dugó magassága	47.8 mm		

Általános adatok

Pólusszám	2	Meghúzási nyomaték	1.2 Nm
Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás	UL 94 éghetőségi osztály	V-0
Térfogati ellenállás	$\leq 1 \text{ m}\Omega$	Szín	fekete
Szigetelési ellenállás	1012 Ω	Szigetelőanyag	Poliamid üvegszállal
Típus	Érintkező	Tűlfeszültség kategória	III
Szennyezés súlyossága	3	Alapanyag	Poliamid, üvegszál-erősítésű
Sorozat	ConCept modul	Névleges feszültség (DIN EN 61984)	1000 V
Névleges lökfeszültség (DIN EN 61984)	8 kV	Névleges áram (DIN EN 61984)	82 A
Halogénmentes	false	Alacsony füstképződés a DIN EN 45545-2 szerint	Igen

PE csatlakozási adatok

Csatlakozás típusa PE	Csavaros csatlakozás modulkerettel
-----------------------	------------------------------------

Változat

Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 4	Csupaszolási hossz, névleges csatlakozás	16 mm
Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás	Térfogati ellenállás	$\leq 1 \text{ m}\Omega$

HDC CM 2 MS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Műszaki adatok**

Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.	AWG 8	Vezeték-keresztmetszet, max.	25 mm ²
Vezeték-keresztmetszet, min.	10 mm ²	Alapanyag	Poliamid, üvegszál- erősítésű

Besorolások

ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 14.0	27-44-02-05
ECLASS 15.0	27-44-02-05		