

## SFC 2/30 MC SDR


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A kép illusztráció



A SlimFix Clip két előnyt egyesít: egyedülálló zárómechanizmusának köszönhetően a zárt jelölő a nyitotthoz hasonlóan, egyszerűen szerelhető. A kengyelmechanizmus gyors és kényelmes szerelést biztosít, a vezeték beszerelése után is. A SlimFix Clip max. 5mm külső átmérőjű vezetékekhez alkalmas. A nagy – max. 30 mm – jelölőfelület hosszú karakterláncokat enged meg. Halogénmentes anyagból készülnek és a V2 éghetőségi osztálynak felelnek meg.

Előnyök:

- Halogénmentes anyag
- V2 éghetőségi osztály
- Gyors, szerszámmentes szerelés
- A gyakorlatban már bizonyított MultiCard formátumú jelölők
- 12 mm, 21 mm és 30 mm magasságban kaphatók

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                                                                              |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Változat       | SlimFix Clip, Vezeték és kábeljelölők, 3 - 5 mm, 30 x 5.8 mm, Vevőspecifikus |
| Rendelési szám | <a href="#">1805860000</a>                                                   |
| Típus          | SFC 2/30 MC SDR                                                              |
| GTIN (EAN)     | 4032248273591                                                                |
| Qty.           | 18 Darab                                                                     |

## SFC 2/30 MC SDR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Tanúsítványok

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Méretek és tömegek

|             |        |                  |             |
|-------------|--------|------------------|-------------|
| Mélység     | 7.6 mm | Mélység (coll)   | 0.2992 inch |
| Magasság    | 30 mm  | Magasság (coll)  | 1.1811 inch |
| Szélesség   | 5.8 mm | Szélesség (coll) | 0.2283 inch |
| Nettó tömeg | 0.61 g |                  |             |

## Hőmérsékletek

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -40...100 °C |
|------------------------------|--------------|

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                               |                  |
|--------------------------|-------------------------------|------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül      |                  |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |                  |
| Termék karbonlábnyoma    | Bölcsőtől a kapuig            | 0.010 kg CO2 eq. |

## Általános adatok

|                                    |                                                                                             |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nyomtatás tájolása                 | vízszintes                                                                                  |
| Nyomtatás típusa                   | Vevőspecifikus                                                                              |
| Nyomtatás módja                    | MC Laser                                                                                    |
| Szélesség                          | 5.8 mm                                                                                      |
| UL 94 éghetőségi osztály           | V-2                                                                                         |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. | 100 °C                                                                                      |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, min. | -40 °C                                                                                      |
| Szín                               | Vevőspecifikus                                                                              |
| Halogén                            | Nem                                                                                         |
| Alapanyag                          | Poliamid 66                                                                                 |
| Nyomtatás színe                    | fekete                                                                                      |
| Nyomtatott karakterek              | M-Print PRO fájl igényel                                                                    |
| Tanácsadó címke                    | A megrendelő igényei szerinti szín (kérjük, küldje el az M-Print PRO fájlt)                 |
| Jelölők száma kombinációként       | Tápellátás formája MultiCard                                                                |
| Címkemező mérete                   | 30 x 5.8 mm                                                                                 |
| kompatibilis nyomtató              | <a href="#">PRINTJET CONNECT</a> , <a href="#">MCP BASIC 2</a> , <a href="#">MCP PLUS 2</a> |
| Jelölők száma kombinációként       | 1 MultiCard = Conductor and cable markers                                                   |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány       | -40...100 °C                                                                                |

## Vezeték és kábeljelölők

|                                         |                       |                              |                   |
|-----------------------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------|
| Halogén                                 | Nem                   | Vezeték-keresztmetszet, max. | 4 mm <sup>2</sup> |
| Vezeték-keresztmetszet, min.            | 3 mm <sup>2</sup>     | Vezeték külső átmérő, max.   | 5 mm              |
| Vezeték külső átmérő, min.              | 3 mm                  | Vezeték külső átm.           | 3 - 5 mm          |
| Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete | 3 - 4 mm <sup>2</sup> |                              |                   |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0   | EC001530    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |             |             |