
Adatlap

# SAIE-M12B-4-0.5U-PG9

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



A szenzor/aktuátor kábelezés csatlakoztatásához a készülék-oldalon különböző beépíthető csatlakozók szükségesek. Ezek az M12, M8 és M5 verzióban kaphatók.

## Általános rendelési adatok

| | |
|---|---|
| Változat | Beépített dugók, M12, Hüvely (mama) , egyenes, Felerősítő menet: PG 9, Pólusszám: 4, Sodrat / kábelhossz: 0.5 m, Első rögzítés |
| Rendelési szám | 1861250000 |
| Típus | SAIE-M12B-4-0.5U-PG9 |
| GTIN (EAN) | 4032248419326 |
| Qty. | 1 Darab |

# Adatlap

## SAIE-M12B-4-0.5U-PG9

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

# Műszaki adatok

### Tanúsítványok

| | |
|---|---|
| Jóváhagyások | |
| ROHS | Megfelel |
| UL File Number Search | UL weboldal |
| Tanúsítvány száma (cULus) | E307231 |

### Méretek és tömegek

| | |
|---|---|
| Nettó tömeg | 28 g |

### Termékek környezetvédelmi megfelelősége

| | |
|---|---|
| RoHS megfelelőségi állapot | Megfelel |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4 |

### Kábel műszaki adatai

| | | | |
|---|---|---|---|
| PE működés | Nem | Érkeresztmetszet | 0.34 mm² |
| Vezeték keresztmetszet (nyomtatás/ online) | 0,34 (4 és 5 pólusú)/ 0,25 (8 pólusú) | Sodrat / kábelhossz | 0.5 m |
| Színkód gyűrű | Barna, Fehér, Kék, Fekete | Pólusok száma | 4 |

### Egyedi igényekre szabható dugaszoló csatlakozók műszaki adatai

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pólusszám | 4 | Kódolás | A kódolású |
| Érintkező felület | Aranyozott | Ház fő anyaga | Cink présöntvény |
| Névleges feszültség | 250 V | Védelmi osztály | IP67, becsavart állapotban |
| Dugaszolási ciklusok | ≥ 100 | Kábelcsavarzat | PG 9 |
| Névleges áram | 4 A (4 és 5 pólusú) / 2 A (8 pólusú) | Ház hőmérsékleti tartománya | -30...+90 °C |

### Szabványok

| | |
|---|---|
| Csatlakozó, standard | IEC 61076-2-101 |

### Általános adatok

| | |
|---|---|
| Pólusszám | 4 |
| Kódolás | A kódolású |
| Csatlakozási menet | M12 |
| Érintkező felület | Aranyozott |
| Meghúzási nyomaték | 1 Nm |
| Érkeresztmetszet | 0.34 mm² |
| Ház fő anyaga | Cink présöntvény |
| Felszerelés típusa | Első rögzítés |
| Névleges feszültség | 250 V |
| Védelmi osztály | IP67, becsavart állapotban |
| Dugaszolási ciklusok | ≥ 100 |
| Kábelcsavarzat | PG 9 |
| Alapanyag | PVC |
| Névleges feszültség | 250 V (4 pólusú) / 60 V (5 pólusú) / 30 V (8 pólusú) |
| Névleges áram | 4 A (4 és 5 pólusú) / 2 A (8 pólusú) |

# Adatlap

## SAIE-M12B-4-0.5U-PG9

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

| | | |
|---|---|---|
| Vezeték keresztmetszet (nyomtatás/ online) | 0,34 (4 és 5 pólusú)/ 0,25 (8 pólusú) | |
| 1. csatlakozás | M12 | |
| 2. csatlakozás | Flying wires | |
| Sodrat / kábelhossz | 0.5 m | |
| Felerősítő menet | PG 9 | |
| Rögzítési nyomatéktartomány | 2 Nm | |
| Meghúzási nyomaték | max. | 2 Nm |
| Ház hőmérsékleti tartománya | -30…+90 °C | |
| Vezeték külső átm. | - | |

### Besorolások

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 8.0 | EC003570 | ETIM 9.0 | EC003570 |
| ETIM 10.0 | EC003570 | ECLASS 14.0 | 27-44-01-03 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-01-03 | | |


# SAIE-M12B-4-0.5U-PG9

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

## Rajzok

### Kapcsolási rajz




### Póluskiosztás



# SAIE-M12B-4-0.5U-PG9

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

### Sárgaréz záróanyák, nikkelezett



A számos alkalmazáshoz használható tömszelencék mellett a termékválasztékban megtalálhatók dugaszok, nyomáskiegyenlítő elemek, adapterek és a megfelelő tartozékok, mint pl. a záróanyák, tömítőgyűrűk, lapos alátétek és földelő gyűrűk.

### Általános rendelési adatok

| | | |
|---|---|---|
| Típus | SKMU PG9-MS | Változat |
| Rendelési szám | 1694080000 | SKMU MS (sárgaréz ellenanya), Ellenanya, PG 9, 2.8 mm, Sárgaréz, nikkelezett |
| GTIN (EAN) | 4008190872243 | |
| Qty. | 100 ST | |