

**ZTA ZT2.5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Product image**

Az adapterek és teszt dugók a sorkapcsok és a vizsgálóberendezések közötti elektromos csatlakozáshoz használatosak. Így elektromos érintkezés hozható létre vezetékhez állapottban, és a mérések könnyen elvégezhetők.

**Általános rendelési adatok**

|                |                                  |
|----------------|----------------------------------|
| Változat       | Tartozékok, Tesztadapter, 17.5 A |
| Rendelési szám | <a href="#">1827080000</a>       |
| Típus          | ZTA ZT2.5                        |
| GTIN (EAN)     | 4032248411276                    |
| Qty.           | 25 Darab                         |

## ZTA ZT2.5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Tanúsítványok

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Méretetek és tömegek

|             |         |                  |             |
|-------------|---------|------------------|-------------|
| Mélység     | 50.5 mm | Mélység (coll)   | 1.9882 inch |
| Magasság    | 20 mm   | Magasság (coll)  | 0.7874 inch |
| Szélesség   | 5.1 mm  | Szélesség (coll) | 0.2008 inch |
| Nettó tömeg | 5.52 g  |                  |             |

## Hőmérsékletek

|                                     |                |                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|
| Tárolási hőmérséklet                | -25 °C...55 °C | Ambient temperature                 | -50 °C...75 °C |
| Folyamatos üzemi hőmérséklet., min. | -50 °C         | Folyamatos üzemi hőmérséklet., max. | 120 °C         |

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül      |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

## Anyag adatok

|                          |       |      |        |
|--------------------------|-------|------|--------|
| Alapanyag                | Wemid | Szín | fekete |
| UL 94 éghetőségi osztály | V-0   |      |        |

## Rendszer specifikációk

|               |               |                                    |   |
|---------------|---------------|------------------------------------|---|
| Változat      | Sorkapcsokhoz | Potenciálok száma                  | 1 |
| Szintek száma | 1             | Rögzítési pontok száma szintenként | 1 |

## Kiegészítő műszaki adatok

|                         |     |                     |                    |
|-------------------------|-----|---------------------|--------------------|
| Bepattintható csapokkal | Nem | Telepítési útmutató | Közvetlen rögzítés |
|-------------------------|-----|---------------------|--------------------|

## Méretetek

|                    |         |                    |         |
|--------------------|---------|--------------------|---------|
| Raszter mm-ben (P) | 5.10 mm | Magasság TS 35-tel | 50.5 mm |
|--------------------|---------|--------------------|---------|

## Névleges adatok

|                                              |                   |                                              |        |
|----------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|--------|
| Névleges keresztmetszet                      | 1 mm <sup>2</sup> | Névleges feszültség                          | 250 V  |
| Névleges DC feszültség                       | 250 V             | Névleges áram                                | 17.5 A |
| Fajlagos ellenállás az IEC 60947-7-x szerint | 2.37 mΩ           | Teljesítményvesztés az IEC 60947-7-x szerint | 0.43 W |

## Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

|                                                                                      |                          |                                                                                                             |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Csatlakozási irány                                                                   | oldalt                   | Meghúzási nyomaték, max.                                                                                    | 0.3 Nm              |
| Meghúzási nyomaték, min.                                                             | 0.3 Nm                   | Csupaszolási hossz                                                                                          | 10 mm               |
| Csatlakozás típusa                                                                   | Dugaszolható csatlakozás | Csatlakozások száma                                                                                         | 1                   |
| Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.                                      | 1 mm <sup>2</sup>        | Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min.                                                             | 0.5 mm <sup>2</sup> |
| Keresztmetszet csatlakoztatott vezetékhez, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag | 0.5 mm <sup>2</sup>      | Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, max. | 2.5 mm <sup>2</sup> |

## ZTA ZT2.5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, min.

Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, min.

0.5 mm<sup>2</sup>

Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min.

0.5 mm<sup>2</sup>

Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, min.

0.5 mm<sup>2</sup>

Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, min. névleges csatlakozás

0.5 mm<sup>2</sup>

Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max.

1 mm<sup>2</sup>

Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, max.

4 mm<sup>2</sup>

Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, max. névleges csatlakozás

1 mm<sup>2</sup>

## Általános

|           |   |                     |                    |
|-----------|---|---------------------|--------------------|
| Pólusszám | 1 | Telepítési útmutató | Közvetlen rögzítés |
|-----------|---|---------------------|--------------------|

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002555    | ETIM 9.0    | EC002555    |
| ETIM 10.0   | EC002555    | ECLASS 14.0 | 27-25-03-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-04 |             |             |