

CLI C 3-18 SDR SG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A CLI C vezetékjelölők nem csatlakoztatott vezetékeken helyezhetők el. Három különböző méret használható a 0,5 mm² - max. 70 mm² keresztmetszetű vezetékekhez. A kábeljelölőket nyomtatva, használatra készen szállítjuk. Az egyedi jelölők kombinálásával egyedi címkézés is lehetséges.

- Zárt, megbízhat jelölők, nem csatlakoztatott kábelekre szerelhetők
- A speciális flexibilis harangprofil széles körű alkalmazhatóságot garantál
- Gyorsan és egyszerűen feltehetők - minimális munkával
- A megfelelő tartozékok egyszerűvé teszik a címkézést
- Permanens, kiváló minőségű jelölések
- Tökéletes kontraszt az optimális olvashatóságért

Általános rendelési adatok

Változat	CableLine, Vezeték és kábeljelölők, 8 - 16 mm, 18 x 11 mm, Vevőspecifikus
Rendelési szám	1872679999
Típus	CLI C 3-18 SDR SG
GTIN (EAN)	4032248492886
Qty.	100 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Mélység	17 mm	Mélység (coll)	0.6693 inch
Magasság	18 mm	Magasság (coll)	0.7087 inch
Szélesség	11 mm	Szélesség (coll)	0.4331 inch
Nettó tömeg	1.94 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékleti tartomány	-30...60 °C
------------------------------	-------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános adatok

Nyomatás tájolása	vízszintes	Nyomatás típusa	Vevőspecifikus
Nyomatás módja	Tintasugaras eljárás	Változat	Loop
Szélesség	11 mm	UL 94 éghetőségi osztály	V-0
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	60 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-30 °C
Szín	Vevőspecifikus	Halogén	Igen
Alapanyag	PVC, puha, kadmium nélkül	Nyomatás színe	fekete
Nyomatott karakterek	Vevőspecifikus	Üzemi hőmérsékleti tartomány	-30...60 °C
Impresszum	Egyedi felirat		

Vezeték és kábeljelölők

Halogén	Igen	Vezeték-keresztmetszet, max.	70 mm ²
Vezeték-keresztmetszet, min.	16 mm ²	Vezeték külső átmérő, max.	16 mm
Vezeték külső átmérő, min.	8 mm	Vezeték külső átm.	8 - 16 mm
Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete	16 - 70 mm ²		

Besorolások

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

Rajzok



A kép illusztráció