

ZQV 4N/20 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Product image



A potenciál elosztása vagy többszörözése a szomszédos sorkapcsokhoz keresztösszekötőn keresztül történik. A további vezetékezés könnyen elkerülhető. Ha a pólusok megtörnek, a sorkapcsok csatlakozása még mindig megbízhatóan megmarad. Portfóliónk moduláris sorkapcsokhoz való dugaszolható és csavarozható keresztösszekötő rendszereket is tartalmaz.

Általános rendelési adatok

Változat	W-sorozat, Keresztösszekötő, 32 A
Rendelési szám	1909120000
Típus	ZQV 4N/20 SW
GTIN (EAN)	4032248535804
Qty.	20 Darab
Szállítás állapota	Kifutott
Elérhető eddig:	2021-12-31T00:00:00+01:00
Alternatív termék	ZQV 4N/20 BK

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretetek és tömegek

Mélység	25.7 mm	Mélység (coll)	1.0118 inch
Magasság	120.7 mm	Magasság (coll)	4.752 inch
Szélesség	2.8 mm	Szélesség (coll)	0.1102 inch
Nettó tömeg	14.18 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-25 °C...55 °C	Ambient temperature	-5 °C...40 °C
Folyamatos üzemi hőmérséklet., min.	-60	Folyamatos üzemi hőmérséklet., max.	130

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Anyag adatok

Alapanyag	Wemid	Szín	fekete
UL 94 éghetőségi osztály	V-0		

Rendszer specifikációk

Változat	Sorkapcsokhoz
----------	---------------

Kiegészítő műszaki adatok

Rögzítés típusa	Dugaszolt	Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés
-----------------	-----------	---------------------	--------------------

Méretetek

Raszter mm-ben (P)	6.10 mm
--------------------	---------

Névleges adatok

Névleges áram	32 A
---------------	------

Általános

Pólusszám	20	Telepítési útmutató	Közvetlen rögzítés
-----------	----	---------------------	--------------------

Fontos megjegyzés

Termékinformáció	Stabilitási és hőmérsékleti okok miatt az érintkező elemeknek mindössze 60%-át lehet kitörni. A keresztösszekötők használata 400 V-ra csökkenti a névleges feszültséget. A feszültség 25 V-ra csökken, ha levágott végű keresztösszekötőket használunk. A 10 pólusnál hosszabb keresztösszekötések gyárilag nyers, vágott éllel rendelkeznek.
------------------	---

Besorolások

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03

Műszaki adatok

ECLASS 15.0

27-25-03-03