

VG H M20 MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A készülékházak bőséges választéka mellett a Weidmüller többféle tömszelencét kínál számos alkalmazáshoz.

A sárgarézből, műanyagból és rozsdamentes acélból készült tömszelencék megfelelnek a különféle IP védettségi osztály előírásainak, hogy mindenféle ipari készülékházhoz használhatók legyenek.

A tömszelence és az alkalmazás sorozatától függően a tömszelencék tanúsítva és tesztelve vannak a VDE, UL, UR, cULus, DNV GL vagy EN 45545 szabvány előírásainak megfelelően.

Általános rendelési adatok

Változat	VG H (HDC felezett tömszelence), Tömszelencék, egyenes, M 20, 7.5 mm, OD min. 4 - OD max. 13 mm, IP65, Sárgaréz, nikkelezett
Rendelési szám	1921720000
Típus	VG H M20 MS
GTIN (EAN)	4032248562909
Qty.	50 Darab
Szállítás állapota	Kifutott
Utolsó rendelési dátum	2024-08-31T00:00:00+02:00

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Magasság	10.5 mm	Magasság (coll)	0.4134 inch
Szélesség	20 mm	Szélesség (coll)	0.7874 inch
Nettó tömeg	12.56 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-20 °C...60 °C
-------------------	----------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

Általános információk

Kábel külső átmérője, max.	13 mm	Kábel külső átmérője, min.	4 mm
O-gyűrű	NBR	Védelmi osztály, GWDR	IP65
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	60 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-20 °C
Menetemelkedés	1.5 mm	Halogén	Igen
AF 1. méret	20 mm	AF 2. méret	20 mm
AF mérete	20 mm	Védelmi osztály	IP65
Kábelcsavarzat	metrikus, M 20	Alapanyag	Sárgaréz, nikkelezett
Tömítőbetét	NBR	Tömítés	NBR
Horony többrétegű tömítés, 1. átmérő	4 mm	Horony többrétegű tömítés, 2. átmérő	7 mm
Horony többrétegű tömítés, 3. átmérő	10 mm	Horony többrétegű tömítés, 4. átmérő	13 mm
Külső menet	M 20	Menet hossza	7.5 mm

Besorolások

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		