


**BLT 5.08HC/05/180LR SN OR BX****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Product image**

Hüvelyes dugók FELSŐ csavaros csatlakozórendszerrel  
vezetékek csatlakoztatásához, egyenes huzalkimenettel,  
és kioldó retesz mechanizmussal. A hüvelyes csatlakozók  
helyet biztosítanak a feliratozáshoz és kódolni lehet őket.  
HC = nagyáramú

**Általános rendelési adatok**

|                |                                                                                                                                                                          |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Változat       | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó,<br>5.08 mm, Pólusszám: 5, 180°, Felső csatlakozás,<br>Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.:<br>2.5 mm², Doboz |
| Rendelési szám | <a href="#">1890250000</a>                                                                                                                                               |
| Típus          | BLT 5.08HC/05/180LR SN OR BX                                                                                                                                             |
| GTIN (EAN)     | 4032248498734                                                                                                                                                            |
| Qty.           | 48 Darab                                                                                                                                                                 |
| Termékadatok   | IEC: 400 V / 27 A / 0.2 - 2.5 mm²<br>UL: 300 V / 17 A / AWG 26 - AWG 14                                                                                                  |
| Csomagolás     | Doboz                                                                                                                                                                    |

## BLT 5.08HC/05/180LR SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

UL File Number Search [UL weboldal](#)

Tanúsítvány száma (cURus) E60693

## Méretetek és tömegek

|             |          |                  |             |
|-------------|----------|------------------|-------------|
| Mélység     | 31.8 mm  | Mélység (coll)   | 1.252 inch  |
| Magasság    | 15.1 mm  | Magasság (coll)  | 0.5945 inch |
| Szélesség   | 35.22 mm | Szélesség (coll) | 1.3866 inch |
| Nettó tömeg | 16.52 g  |                  |             |

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül      |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

## System Parameters

|                                         |                                         |                    |                            |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|----------------------------|
| Termékcsalád                            | OMNIMATE Signal - sorozat BL/SL 5.08    |                    |                            |
| Csatlakozás típusa                      | Terepi csatlakozás                      |                    |                            |
| Vezetékcsatlakozás-technika             | Felső csatlakozás                       |                    |                            |
| Raszter mm-ben (P)                      | 5.08 mm                                 |                    |                            |
| Raszter inch-ben (P)                    | 0.200 "                                 |                    |                            |
| Vezeték kimeneti irány                  | 180°                                    |                    |                            |
| Pólusszám                               | 5                                       |                    |                            |
| L1, mm                                  | 20.32 mm                                |                    |                            |
| L1, inch                                | 0.800 "                                 |                    |                            |
| Sorok száma                             | 1                                       |                    |                            |
| Érintkezősorok száma                    | 1                                       |                    |                            |
| Névleges keresztmetszet                 | 2.5 mm <sup>2</sup>                     |                    |                            |
| Érintésvédelem a DIN VDE 57 106 szerint | Ujjak számára biztonságos               |                    |                            |
| Érintésvédelem a DIN VDE 0470 szerint   | IP 20 dugaszolva / IP 10 nem dugaszolva |                    |                            |
| Védelmi osztály                         | IP20                                    |                    |                            |
| Térfogati ellenállás                    | ≤5 mΩ                                   |                    |                            |
| Kódolható                               | Igen                                    |                    |                            |
| Csupaszolási hossz                      | 13 mm                                   |                    |                            |
| Biztosítócsavar                         | M 2.5                                   |                    |                            |
| Csavarhúzó éle                          | 0,6 x 3,5                               |                    |                            |
| Csavarhúzó éle, standard                | DIN 5264                                |                    |                            |
| Dugaszolási ciklusok                    | 25                                      |                    |                            |
| Dugaszolási erő/pólus, max.             | 8 N                                     |                    |                            |
| Húzóerő / pólus, max.                   | 7 N                                     |                    |                            |
| Tightening torque                       | Forgatónyomaték típusa                  | Wire connection    |                            |
|                                         | Usage information                       | Meghúzási nyomaték | min. 0.4 Nm<br>max. 0.5 Nm |

## Anyagjellemzők

|                     |          |                        |              |
|---------------------|----------|------------------------|--------------|
| Szigetelőanyag      | PBT      | Szín                   | narancssárga |
| Színskála (hasonló) | RAL 2000 | Szigetelőanyag csoport | IIIa         |

## BLT 5.08HC/05/180LR SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

|                                            |         |                                          |                            |
|--------------------------------------------|---------|------------------------------------------|----------------------------|
| Kúszóútképzési összehasonlítási szám (CTI) | ≥ 200   | Moisture Level (MSL)                     |                            |
| UL 94 éghetőségi osztály                   | V-0     | Érintkező anyaga                         | Cu-ötvozet                 |
| Érintkező felület                          | ónozott | Dugaszolható csatlakozás rétegszerkezete | 4...8 µm Sn hot-dip tinned |
| Tárolási hőmérséklet, min.                 | -40 °C  | Tárolási hőmérséklet, max.               | 70 °C                      |
| Üzemi hőmérséklet, min.                    | -50 °C  | Üzemi hőmérséklet, max.                  | 100 °C                     |
| Hőmérsékleti tartomány, telepítés, min.    | -25 °C  | Hőmérsékleti tartomány, telepítés, max.  | 100 °C                     |

## Névleges adatok IEC szerint

|                                                                                  |                        |                                                                                  |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| szabvány szerint tesztelve                                                       | IEC 60664-1, IEC 61984 | Névleges áram, min. pólusszám (Tu=20 °C)                                         | 27 A              |
| Névleges áram, maximális pólusszám (Tu=20 °C)                                    | 19 A                   | Névleges áram, min. pólusszám (Tu=40 °C)                                         | 24 A              |
| Névleges áram, maximális pólusszám (Tu=40 °C)                                    | 16 A                   | Névleges feszültség a II/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez      | 400 V             |
| Névleges feszültség a III/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez     | 320 V                  | Névleges feszültség a III/3 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez     | 250 V             |
| Névleges lökőfeszültség a II/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez  | 4 kV                   | Névleges lökőfeszültség a III/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez | 4 kV              |
| Névleges lökőfeszültség a III/3 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez | 4 kV                   | Rövid idejű határáram ellenállás                                                 | 3 x 1 s mit 100 A |

## Csomagolás

|               |           |               |           |
|---------------|-----------|---------------|-----------|
| Csomagolás    | Doboz     | VPE hosszúság | 350.00 mm |
| VPE szélesség | 135.00 mm | VPE magasság  | 38.00 mm  |

## Csatlakoztatható vezetékek

|                                                                    |                                    |                      |                            |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------------|
| Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min.                    | 0.13 mm <sup>2</sup>               |                      |                            |
| Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.                    | 2.5 mm <sup>2</sup>                |                      |                            |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.                      | AWG 28                             |                      |                            |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.                      | AWG 14                             |                      |                            |
| Tömör, min. H05(07) V-U                                            | 0.2 mm <sup>2</sup>                |                      |                            |
| Tömör, max. H05(07) V-U                                            | 2.5 mm <sup>2</sup>                |                      |                            |
| Flexibilis, min. H05(07) V-K                                       | 0.2 mm <sup>2</sup>                |                      |                            |
| Flexibilis, max. H05(07) V-K                                       | 2.5 mm <sup>2</sup>                |                      |                            |
| műanyag galléros érvéghüvellyel, DIN 46228 pt 4, min.              | 0.2 mm <sup>2</sup>                |                      |                            |
| műanyag galléros érvéghüvellyel, DIN 46228 pt 4, max.              | 1.5 mm <sup>2</sup>                |                      |                            |
| érvéghüvellyel, DIN 46228 1. pont, min.                            | 0.2 mm <sup>2</sup>                |                      |                            |
| érvéghüvellyel, DIN 46228 pt 1, max.                               | 1.5 mm <sup>2</sup>                |                      |                            |
| Illesztőcsap az EN 60999 szerint a x b; ø 2,4 mm x 1,5 mm ; 2,4 mm |                                    |                      |                            |
| Rögzíthető vezeték                                                 | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | Típus                | finom huzalozás            |
|                                                                    |                                    | névleges             | 0.5 mm <sup>2</sup>        |
|                                                                    | érvéghüvely                        | Csupaszolási hossz   | névleges 14 mm             |
|                                                                    |                                    | Ajánlott érvéghüvely | <a href="#">H0,5/18 OR</a> |
|                                                                    | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | Típus                | finom huzalozás            |
|                                                                    |                                    | névleges             | 1 mm <sup>2</sup>          |
|                                                                    | érvéghüvely                        | Csupaszolási hossz   | névleges 15 mm             |
|                                                                    |                                    | Ajánlott érvéghüvelv | <a href="#">H1,0/18 GE</a> |

## BLT 5.08HC/05/180LR SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

|  |                                   |                      |                             |
|--|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------|
|  | Vezetéksatlakozás keresztmetszete | Típus                | finom huzalozás             |
|  |                                   | névleges             | 1.5 mm <sup>2</sup>         |
|  | érvéghüvely                       | Csupaszolási hossz   | névleges 15 mm              |
|  |                                   | Ajánlott érvéghüvely | <a href="#">H1.5/18D SW</a> |
|  |                                   | Csupaszolási hossz   | névleges 12 mm              |
|  |                                   | Ajánlott érvéghüvely | <a href="#">H1.5/12</a>     |

Hivatkozási szöveg A műanyag gallér külső átmérője nem lehet nagyobb az osztásnál (P). Az érvéghüvelyek hosszát a terméknek és a névleges feszültségnek megfelelően kell megválasztani.

## CSA névleges adatok

|                                                     |        |                                                     |        |
|-----------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------|--------|
| Névleges feszültség (B felhasználási csoport / CSA) | 300 V  | Névleges feszültség (D felhasználási csoport / CSA) | 300 V  |
| Névleges áram (B felhasználási csoport / 15 A CSA)  |        | Névleges áram (D felhasználási csoport / 15 A CSA)  |        |
| Vezeték keresztmetszet, AWG, min.                   | AWG 26 | Vezeték keresztmetszet, AWG, max.                   | AWG 14 |

## UL 1059 névleges adatok

|                                                         |        |                                                         |        |
|---------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------|--------|
| Intézet (cURus)                                         | CURUS  | Tanúsítvány száma (cURus)                               | E60693 |
| Névleges feszültség (B felhasználási csoport / UL 1059) | 300 V  | Névleges feszültség (D felhasználási csoport / UL 1059) | 300 V  |
| Névleges áram (B felhasználási csoport / UL 1059)       | 17 A   | Névleges áram (D felhasználási csoport / UL 1059)       | 10 A   |
| Vezeték keresztmetszet, AWG, min.                       | AWG 26 | Vezeték keresztmetszet, AWG, max.                       | AWG 14 |

Hivatkozás a tanúsítási értékekre A megadott adatok maximális értékek - lásd a tanúsítványt.

## Típusvizsgálatok

|                                                |                |                                                                                                       |                              |
|------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Teszt: Jelölések tartóssága                    | Standard       | DIN EN 61984 szabvány, 7.3.2 / 09.02 szakasz, minta a DIN EN 60068-2-70 / 07.96 szabvány szerint      |                              |
|                                                | Teszt          | eredetjelölés, anyagtípus, dátum óra                                                                  |                              |
|                                                | Kiértékelés    | elérhető                                                                                              |                              |
|                                                | Teszt          | tartósság                                                                                             |                              |
|                                                | Kiértékelés    | átadva                                                                                                |                              |
| Teszt: Helytelen illesztés (nem felcserélhető) | Standard       | DIN EN 61984 szabvány, 6.3 és 6.9.1 / 09.02 szakasz, DIN EN 60512-13-5 / 11.06                        |                              |
|                                                | Teszt          | 180°-kal elfordítva kódolóelemekkel                                                                   |                              |
|                                                | Kiértékelés    | átadva                                                                                                |                              |
|                                                | Teszt          | szemrevételezéses ellenőrzés                                                                          |                              |
|                                                | Kiértékelés    | átadva                                                                                                |                              |
| Teszt: Rögzíthető keresztmetszet               | Standard       | DIN EN 60999-1 szabvány, 7 és 9.1 / 12.00 szakasz, DIN EN 60947-1 szabvány, 8.2.4.5.1 / 12.02 szakasz |                              |
|                                                | Vezeték típusa | Vezető típusa és keresztmetszete                                                                      | tömör, 0,08 mm <sup>2</sup>  |
|                                                |                | Vezető típusa és keresztmetszete                                                                      | sodrott 0,08 mm <sup>2</sup> |
|                                                |                | Vezető típusa és keresztmetszete                                                                      | tömör, 2,5 mm <sup>2</sup>   |
|                                                |                | Vezető típusa és keresztmetszete                                                                      | sodrott 2,5 mm <sup>2</sup>  |
|                                                |                | Vezető típusa és keresztmetszete                                                                      | AWG 26/1                     |
|                                                |                | Vezető típusa és keresztmetszete                                                                      | AWG 26/19                    |
|                                                |                | Vezető típusa és keresztmetszete                                                                      | AWG 14/1                     |

## BLT 5.08HC/05/180LR SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

|                                                             |                |                                              |                             |
|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|-----------------------------|
| Vezetékek sérülésének és véletlen meglazulásának vizsgálata |                | Vezető típusa és keresztmetszete             | AWG 14/19                   |
|                                                             | Kiértékelés    | átadva                                       |                             |
|                                                             | Standard       | DIN EN 60999-1 szabvány, 9.4 / 12.00 szakasz |                             |
|                                                             | Követelmény    | 0,2 kg                                       |                             |
|                                                             | Vezeték típusa | Vezető típusa és keresztmetszete             | AWG 28/1                    |
|                                                             |                | Vezető típusa és keresztmetszete             | AWG 26/19                   |
|                                                             | Kiértékelés    | átadva                                       |                             |
|                                                             | Követelmény    | 0,3 kg                                       |                             |
|                                                             | Vezeték típusa | Vezető típusa és keresztmetszete             | tömör, 0,5 mm <sup>2</sup>  |
|                                                             |                | Vezető típusa és keresztmetszete             | sodrott 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Kihúzási vizsgálat                                          | Kiértékelés    | átadva                                       |                             |
|                                                             | Követelmény    | 0,7 kg                                       |                             |
|                                                             | Vezeték típusa | Vezető típusa és keresztmetszete             | tömör, 2,5 mm <sup>2</sup>  |
|                                                             |                | Vezető típusa és keresztmetszete             | sodrott 2,5 mm <sup>2</sup> |
|                                                             |                | Vezető típusa és keresztmetszete             | AWG 14/1                    |
|                                                             |                | Vezető típusa és keresztmetszete             | AWG 14/19                   |
|                                                             | Kiértékelés    | átadva                                       |                             |
|                                                             | Standard       | DIN EN 60999-1 szabvány, 9.5 / 12.00 szakasz |                             |
|                                                             | Követelmény    | ≥5 N                                         |                             |
|                                                             | Vezeték típusa | Vezető típusa és keresztmetszete             | AWG 28/1                    |
|                                                             | Kiértékelés    | átadva                                       |                             |
|                                                             | Követelmény    | ≥10 N                                        |                             |
|                                                             | Vezeték típusa | Vezető típusa és keresztmetszete             | AWG 26/19                   |
|                                                             | Kiértékelés    | átadva                                       |                             |
|                                                             | Követelmény    | ≥20 N                                        |                             |
|                                                             | Vezeték típusa | Vezető típusa és keresztmetszete             | tömör, 0,5 mm <sup>2</sup>  |
|                                                             |                | Vezető típusa és keresztmetszete             | sodrott 0,5 mm <sup>2</sup> |
|                                                             | Kiértékelés    | átadva                                       |                             |
|                                                             | Követelmény    | ≥40 N                                        |                             |
|                                                             | Vezeték típusa | Vezető típusa és keresztmetszete             | AWG 14/1                    |
|                                                             |                | Vezető típusa és keresztmetszete             | AWG 14/19                   |
|                                                             | Kiértékelés    | átadva                                       |                             |
|                                                             | Követelmény    | ≥50 N                                        |                             |
|                                                             | Vezeték típusa | Vezető típusa és keresztmetszete             | tömör, 2,5 mm <sup>2</sup>  |
|                                                             |                | Vezető típusa és keresztmetszete             | sodrott 2,5 mm <sup>2</sup> |
|                                                             | Kiértékelés    | átadva                                       |                             |

## Fontos megjegyzés

## IPC megfelelés

A termékek fejlesztése, gyártása és szállítása a nemzetközileg elismert IPC-A-610 szabvány „megengedhető” kategóriája szerint történt. A termékekkel kapcsolatos további követelményeket kérésre kiértékeljük.

## Megjegyzések

- Additional variants on request
- Gold-plated contact surfaces on request

**BLT 5.08HC/05/180LR SN OR BX****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Technical data**


- Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles.
- Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1
- Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4
- Crimp form A for wire end ferrules with PZ 6/5 crimping tool are recommended for the largest cable sizes.
- P on drawing = pitch
- Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards.
- In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or disengaged when live or under load
- Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months

**Besorolások**


|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002638    | ETIM 9.0    | EC002638    |
| ETIM 10.0   | EC002638    | ECLASS 14.0 | 27-46-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-46-02-02 |             |             |

## Drawings


### Product image




### Dimensional drawing



### Graph




### A termék előnyei



Önzáró mechanizmusKözvetlenül, bedugott állapotban

### A termék előnyei



Kímélő kireteszelésKis mechanikai igénybevétel

## BLT 5.08HC/05/180LR SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Kódoló elemek



Csak azt kapcsolja össze, amit kell: a megfelelő csatlakozást a megfelelő helyen.

A kódolási elemek és reteszelő eszközök egyértelműen hozzárendelik a csatlakozóelemeket a gyártási és az üzemelési folyamat során

A kódolási elemeket és a reteszelő eszközöket a szerelés előtt vagy a kábelkonfekcionálás fázisában kell behelyezni. A Weidmüller alternatívája: online konfigurálás a változatkonfigurátor segítségével a szállítás előtti előzetes kódoláshoz.

A kapcsolási táblán történő hibás konfekcionálás és az összekötő elemek téves csatlakoztatása többé nem lehetséges.

Az előny: nincs hibakeresés a gyártás során, és nem merül fel a felhasználó által okozott üzemelési hiba.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | BLZ/SL KO BK BX            | Változat                                                                       |
| Rendelési szám | <a href="#">1545710000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, Tartozékok, Kódoló elem, fekete, Pólusszám: 1       |
| GTIN (EAN)     | 4008190087142              |                                                                                |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                                                |
| Típus          | BLZ/SL KO OR BX            | Változat                                                                       |
| Rendelési szám | <a href="#">1573010000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, Tartozékok, Kódoló elem, narancssárga, Pólusszám: 1 |
| GTIN (EAN)     | 4008190048396              |                                                                                |
| Qty.           | 100 ST                     |                                                                                |

## Húzásmentesítők



Gyakori terhelésváltásokhoz: a „vonóhorog” dugaszcsatlakozók kapcsolódásához.

A húzásmentesítés ennél többre képes, mint pusztán a vezetékek tehermentesítése:

egyszerűen pattintsa a dugaszra, és

- kötegelje a vezetékeket
- vezesse a kábeleket
- használja segédeszközként az összekötéshez és leválasztáshoz

Nem okoz sérülést a csatlakozási pontokon, átlátható és rendezett huzalozás, a kezelése pedig egyszerű.

Felhasználói előnyök: tartós ipari nehézcsatlakozók zord ipari környezetben, kényelmes kezeléssel, ami növeli a rendszer elérhetőségét.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                   |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | BLAT ZE04 OR BX            | Változat                                                                          |
| Rendelési szám | <a href="#">1577980000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, Tartozékok, Húzásmentesítő, narancssárga, Pólusszám: 4 |
| GTIN (EAN)     | 4008190078249              |                                                                                   |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                                                   |


## BLT 5.08HC/05/180LR SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Counterpart

## SL 5.08HC/180F




Tűs érintkezősorok üvegszál-erősítésű műanyagból, egyenes huzalkimenettel, hullámforrasztáshoz optimalizálva. A karimás változatok (F) az ellentétes oldali csatlakozóra vagy az áramköri lapra csavarozhatók. A forrasztható peremes (LF) aljzat használata esetén nincs szükség az áramköri lap csavaros kiegészítő csatlakoztatására. A forrasztási helyeket is védi a mechanikus behatás ellen. Valamennyi tűs érintkezősor kézzel kódolható vagy már kódoltan rendelhető. HC = nagyáramú

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                                                                                        |
|----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | SL 5.08HC/05/180F 3.2SN... | Változat                                                                                                                                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">1148570000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Peremes aljzat, THT-forrasztott csatlakozás, 5.08 mm, Pólusszám: 5, 180°, Forrasztótűske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, fekete, Doboz       |
| GTIN (EAN)     | 4032248932122              |                                                                                                                                                                                        |
| Qty.           | 48 ST                      |                                                                                                                                                                                        |
| Típus          | SL 5.08HC/05/180F 3.2SN... | Változat                                                                                                                                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">1147230000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Peremes aljzat, THT-forrasztott csatlakozás, 5.08 mm, Pólusszám: 5, 180°, Forrasztótűske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, narancssárga, Doboz |
| GTIN (EAN)     | 4032248931064              |                                                                                                                                                                                        |
| Qty.           | 48 ST                      |                                                                                                                                                                                        |

## SL 5.08HC/180LF



Tűs érintkezősorok üvegszál-erősítésű műanyagból, egyenes huzalkimenettel, hullámforrasztáshoz optimalizálva. A karimás változatok (F) az ellentétes oldali csatlakozóra vagy az áramköri lapra csavarozhatók. A forrasztható peremes (LF) aljzat használata esetén nincs szükség az áramköri lap csavaros kiegészítő csatlakoztatására. A forrasztási helyeket is védi a mechanikus behatás ellen. Valamennyi tűs érintkezősor kézzel kódolható vagy már kódoltan rendelhető. HC = nagyáramú

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                                                                                                     |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | SL 5.08HC/05/180LF 3.2S... | Változat                                                                                                                                                                                            |
| Rendelési szám | <a href="#">1149320000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Forrasztható peremes aljzat, THT-forrasztott csatlakozás, 5.08 mm, Pólusszám: 5, 180°, Forrasztótűske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, fekete, Doboz       |
| GTIN (EAN)     | 4032248932610              |                                                                                                                                                                                                     |
| Qty.           | 48 ST                      |                                                                                                                                                                                                     |
| Típus          | SL 5.08HC/05/180LF 3.2S... | Változat                                                                                                                                                                                            |
| Rendelési szám | <a href="#">1147990000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Forrasztható peremes aljzat, THT-forrasztott csatlakozás, 5.08 mm, Pólusszám: 5, 180°, Forrasztótűske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, narancssárga, Doboz |
| GTIN (EAN)     | 4032248107988              |                                                                                                                                                                                                     |
| Qty.           | 48 ST                      |                                                                                                                                                                                                     |

## BLT 5.08HC/05/180LR SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Counterpart

## SL 5.08HC/90F




Tűs érintkezősorok üvegszál-erősítésű műanyagból, 90°-os kivezetéssel, hullámforrasztáshoz optimalizálva. A karimás változatok (F) az ellentétes oldali csatlakozóra vagy az áramköri lapra csavarozhatók. A forrasztható peremes (LF) aljzat használata esetén nincs szükség az áramköri lap csavaros kiegészítő csatlakoztatására. A forrasztási helyeket is védi a mechanikus behatás ellen. Valamennyi tűs érintkezősor kézzel kódolható vagy már kódoltan rendelhető. HC = nagyáramú

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                                      |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | SL 5.08HC/05/90F 3.2SN ... | Változat                                                                                                                             |
| Rendelési szám | <a href="#">1150120000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Peremes aljzat, THT-forrasztott csatlakozás, 5.08 mm, Pólusszám: 5, 90°, Forrasztótüske |
| GTIN (EAN)     | 4032248936724              | hossza (l): 3.2 mm, ónozott, fekete, Doboz                                                                                           |
| Qty.           | 48 ST                      |                                                                                                                                      |
| Típus          | SL 5.08HC/05/90F 3.2SN ... | Változat                                                                                                                             |
| Rendelési szám | <a href="#">1148710000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Peremes aljzat, THT-forrasztott csatlakozás, 5.08 mm, Pólusszám: 5, 90°, Forrasztótüske |
| GTIN (EAN)     | 4032248935406              | hossza (l): 3.2 mm, ónozott, narancssárga, Doboz                                                                                     |
| Qty.           | 48 ST                      |                                                                                                                                      |

## SL 5.08HC/90LF



Tűs érintkezősorok üvegszál-erősítésű műanyagból, 90°-os kivezetéssel, hullámforrasztáshoz optimalizálva. A karimás változatok (F) az ellentétes oldali csatlakozóra vagy az áramköri lapra csavarozhatók. A forrasztható peremes (LF) aljzat használata esetén nincs szükség az áramköri lap csavaros kiegészítő csatlakoztatására. A forrasztási helyeket is védi a mechanikus behatás ellen. Valamennyi tűs érintkezősor kézzel kódolható vagy már kódoltan rendelhető. HC = nagyáramú

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                                                   |
|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | SL 5.08HC/05/90LF 3.2SN... | Változat                                                                                                                                          |
| Rendelési szám | <a href="#">1150380000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Forrasztható peremes aljzat, THT-forrasztott csatlakozás, 5.08 mm, Pólusszám: 5, 90°, Forrasztótüske |
| GTIN (EAN)     | 4032248936397              | hossza (l): 3.2 mm, ónozott, fekete, Doboz                                                                                                        |
| Qty.           | 48 ST                      |                                                                                                                                                   |
| Típus          | SL 5.08HC/05/90LF 3.2SN... | Változat                                                                                                                                          |
| Rendelési szám | <a href="#">1149480000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Forrasztható peremes aljzat, THT-forrasztott csatlakozás, 5.08 mm, Pólusszám: 5, 90°, Forrasztótüske |
| GTIN (EAN)     | 4032248935970              | hossza (l): 3.2 mm, ónozott, narancssárga, Doboz                                                                                                  |
| Qty.           | 48 ST                      |                                                                                                                                                   |

## BLT 5.08HC/05/180LR SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Counterpart

## SL-SMT 5.08/180F Box



Hőálló tűs érintkezősor, dobozba csomagolva, vagy szalagon. Szalagon, 1,5 mm-es forraszcscsúccsal, automata összeszereléshez optimalizálva. 3,2 mm forrasztócsúcs, reflow- és hullámforrasztáshoz. A tűs érintkezősorokon hely található a feliratozáshoz és kódolhatók. HC = nagyáramú

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                                                                                         |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | SL-SMT 5.08HC/05/180F 1... | Változat                                                                                                                                                                                |
| Rendelési szám | <a href="#">1837330000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Peremes aljzat, THT/THR-forrasztott csatlakozással, 5.08 mm, Pólusszám: 5, 180°, Forrasztótüske hossza (l): 1.5 mm, ónozott, fekete, Doboz |
| GTIN (EAN)     | 4032248345922              |                                                                                                                                                                                         |
| Qty.           | 48 ST                      |                                                                                                                                                                                         |
| Típus          | SL-SMT 5.08HC/05/180F 3... | Változat                                                                                                                                                                                |
| Rendelési szám | <a href="#">1820770000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Peremes aljzat, THT/THR-forrasztott csatlakozással, 5.08 mm, Pólusszám: 5, 180°, Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, fekete, Doboz |
| GTIN (EAN)     | 4032248317639              |                                                                                                                                                                                         |
| Qty.           | 48 ST                      |                                                                                                                                                                                         |

## SL-SMT 5.08/180LF Box



Hőálló tűs érintkezősor, dobozba csomagolva, vagy szalagon. Szalagon, 1,5 mm-es forraszcscsúccsal, automata összeszereléshez optimalizálva. 3,2 mm forrasztócsúcs, reflow- és hullámforrasztáshoz. A tűs érintkezősorokon hely található a feliratozáshoz és kódolhatók. HC = nagyáramú

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                                                                                                      |
|----------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | SL-SMT 5.08HC/05/180LF ... | Változat                                                                                                                                                                                             |
| Rendelési szám | <a href="#">1776392001</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Forrasztható peremes aljzat, THT/THR-forrasztott csatlakozással, 5.08 mm, Pólusszám: 5, 180°, Forrasztótüske hossza (l): 1.5 mm, ónozott, fekete, Doboz |
| GTIN (EAN)     | 4032248159178              |                                                                                                                                                                                                      |
| Qty.           | 48 ST                      |                                                                                                                                                                                                      |
| Típus          | SL-SMT 5.08HC/05/180LF ... | Változat                                                                                                                                                                                             |
| Rendelési szám | <a href="#">1838470000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Forrasztható peremes aljzat, THT/THR-forrasztott csatlakozással, 5.08 mm, Pólusszám: 5, 180°, Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, fekete, Doboz |
| GTIN (EAN)     | 4032248348534              |                                                                                                                                                                                                      |
| Qty.           | 48 ST                      |                                                                                                                                                                                                      |

## BLT 5.08HC/05/180LR SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Counterpart

## SL-SMT 5.08/180LF Tape



Hőálló tűs érintkezősor, dobozba csomagolva, vagy szalagon. Szalagon, 1,5 mm-es forraszcscsúccsal, automata összeszereléshez optimalizálva. 3,2 mm forrasztócsúcs, reflow- és hullámforrasztáshoz. A tűs érintkezősorokon hely található a feliratozáshoz és kódolhatók. HC = nagyáramú

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                                      |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | SL-SMT 5.08HC/05/180LF ... | Változat                                                                                                                             |
| Rendelési szám | <a href="#">1776394001</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Forrasztható peremes aljzat, THT/THR-forrasztott csatlakozással, 5.08 mm, Pólusszám: 5, |
| GTIN (EAN)     | 4032248163618              | 180°, Forrasztótüske hossza (l): 1.5 mm, ónozott, fekete, Tape                                                                       |
| Qty.           | 250 ST                     |                                                                                                                                      |

## SL-SMT 5.08/270FH Box



Hőálló, egyenes, tűs érintkezősor. Dobozban vagy szalagon. Szalagon és 1,5 mm-es forraszcscsúccsal, automata összeszereléshez optimalizálva. 3,2 mm forrasztócsúcs, reflow- és hullámforrasztáshoz. A tűs érintkezősorokon hely található a feliratozáshoz és kódolhatók. HC = nagyáramú

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                                      |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | SL-SMT 5.08HC/05/270FH ... | Változat                                                                                                                             |
| Rendelési szám | <a href="#">1877990000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Forrasztható peremes aljzat, THT/THR-forrasztott csatlakozással, 5.08 mm, Pólusszám: 5, |
| GTIN (EAN)     | 4032248468744              | 270°, Forrasztótüske hossza (l): 1.5 mm, ónozott, fekete, Doboz                                                                      |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                                                                                                      |
| Típus          | SL-SMT 5.08HC/05/270FH ... | Változat                                                                                                                             |
| Rendelési szám | <a href="#">1877430000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Forrasztható peremes aljzat, THT/THR-forrasztott csatlakozással, 5.08 mm, Pólusszám: 5, |
| GTIN (EAN)     | 4032248468072              | 270°, Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, fekete, Doboz                                                                      |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                                                                                                      |

## BLT 5.08HC/05/180LR SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Counterpart

## SL-SMT 5.08/270FH Tape



Hőálló, egyenes, tűs érintkezősor. Dobozban vagy szalagon. Szalagon és 1,5 mm-es forraszcscúccsal, automata összeszereléshez optimalizálva. 3,2 mm forrasztócsúcs, reflow- és hullámforrasztáshoz. A tűs érintkezősorokon hely található a feliratozáshoz és kódolhatók. HC = nagyáramú

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                                      |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | SL-SMT 5.08HC/05/270FH ... | Változat                                                                                                                             |
| Rendelési szám | <a href="#">1876950000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Forrasztható peremes aljzat, THT/THR-forrasztott csatlakozással, 5.08 mm, Pólusszám: 5, |
| GTIN (EAN)     | 4032248467402              | 270°, Forrasztótüske hossza (l): 1.5 mm, ónozott, fekete, Tape                                                                       |
| Qty.           | 335 ST                     |                                                                                                                                      |

## SL-SMT 5.08/270FL Box



Hőálló, egyenes, tűs érintkezősor. Dobozban vagy szalagon. Szalagon és 1,5 mm-es forraszcscúccsal, automata összeszereléshez optimalizálva. 3,2 mm forrasztócsúcs, reflow- és hullámforrasztáshoz. A tűs érintkezősorokon hely található a feliratozáshoz és kódolhatók. HC = nagyáramú

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                                      |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | SL-SMT 5.08HC/05/270FL ... | Változat                                                                                                                             |
| Rendelési szám | <a href="#">1876880000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Forrasztható peremes aljzat, THT/THR-forrasztott csatlakozással, 5.08 mm, Pólusszám: 5, |
| GTIN (EAN)     | 4032248467464              | 270°, Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, fekete, Doboz                                                                      |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                                                                                                      |

## SL-SMT 5.08/270FL Tape



Hőálló, egyenes, tűs érintkezősor. Dobozban vagy szalagon. Szalagon és 1,5 mm-es forraszcscúccsal, automata összeszereléshez optimalizálva. 3,2 mm forrasztócsúcs, reflow- és hullámforrasztáshoz. A tűs érintkezősorokon hely található a feliratozáshoz és kódolhatók. HC = nagyáramú

## BLT 5.08HC/05/180LR SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Counterpart

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                                                                                                     |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | SL-SMT 5.08HC/05/270FL ... | Változat                                                                                                                                                                                            |
| Rendelési szám | <a href="#">1877070000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Forrasztható peremes aljzat, THT/THR-forrasztott csatlakozással, 5.08 mm, Pólusszám: 5, 270°, Forrasztótüske hossza (l): 1.5 mm, ónozott, fekete, Tape |
| GTIN (EAN)     | 4032248467686              |                                                                                                                                                                                                     |
| Qty.           | 350 ST                     |                                                                                                                                                                                                     |
| Típus          | SL-SMT 5.08HC/05/270FL ... | Változat                                                                                                                                                                                            |
| Rendelési szám | <a href="#">1876700000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Forrasztható peremes aljzat, THT/THR-forrasztott csatlakozással, 5.08 mm, Pólusszám: 5, 270°, Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, fekete, Tape |
| GTIN (EAN)     | 4032248467211              |                                                                                                                                                                                                     |
| Qty.           | 350 ST                     |                                                                                                                                                                                                     |

## SL-SMT 5.08HC/90F Box



Hőálló tűs érintkezősor, dobozba csomagolva, vagy szalagon. Szalagon, 1,5 mm-es forraszcscúccsal, automata összeszereléshez optimalizálva. 3,2 mm forrasztócsúcs, reflow- és hullámforrasztáshoz. A tűs érintkezősorokon hely található a feliratozáshoz és kódolhatók. HC = nagyáramú

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                                                                                        |
|----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | SL-SMT 5.08HC/05/90F 3.... | Változat                                                                                                                                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">1837660000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Peremes aljzat, THT/THR-forrasztott csatlakozással, 5.08 mm, Pólusszám: 5, 90°, Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, fekete, Doboz |
| GTIN (EAN)     | 4032248347476              |                                                                                                                                                                                        |
| Qty.           | 48 ST                      |                                                                                                                                                                                        |

## SL-SMT 5.08HC/90LF Box



Hőálló tűs érintkezősor, dobozba csomagolva, vagy szalagon. Szalagon, 1,5 mm-es forraszcscúccsal, automata összeszereléshez optimalizálva. 3,2 mm forrasztócsúcs, reflow- és hullámforrasztáshoz. A tűs érintkezősorokon hely található a feliratozáshoz és kódolhatók. HC = nagyáramú

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                                                                                                     |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | SL-SMT 5.08HC/05/90LF 1... | Változat                                                                                                                                                                                            |
| Rendelési szám | <a href="#">1775262001</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Forrasztható peremes aljzat, THT/THR-forrasztott csatlakozással, 5.08 mm, Pólusszám: 5, 90°, Forrasztótüske hossza (l): 1.5 mm, ónozott, fekete, Doboz |
| GTIN (EAN)     | 4032248157242              |                                                                                                                                                                                                     |
| Qty.           | 48 ST                      |                                                                                                                                                                                                     |

## BLT 5.08HC/05/180LR SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Counterpart

|                |                            |                                                                                                                                                                                                     |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | SL-SMT 5.08HC/05/90LF 3... | Változat                                                                                                                                                                                            |
| Rendelési szám | <a href="#">1780440000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Forrasztható peremes aljzat, THT/THR-forrasztott csatlakozással, 5.08 mm, Pólusszám: 5, 90°, Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, fekete, Doboz |
| GTIN (EAN)     | 4032248165766              |                                                                                                                                                                                                     |
| Qty.           | 48 ST                      |                                                                                                                                                                                                     |

## SL-SMT 5.08HC/90LF Tape



Hőálló tűs érintkezősor, dobozba csomagolva, vagy szalagon. Szalagon, 1,5 mm-es forraszcscúccsal, automata összeszereléshez optimalizálva. 3,2 mm forrasztócsúcs, reflow- és hullámforrasztáshoz. A tűs érintkezősorokon hely található a feliratozáshoz és kódolhatók. HC = nagyáramú

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | SL-SMT 5.08HC/05/90LF 1... | Változat                                                                                                                                                                                           |
| Rendelési szám | <a href="#">1775264001</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Forrasztható peremes aljzat, THT/THR-forrasztott csatlakozással, 5.08 mm, Pólusszám: 5, 90°, Forrasztótüske hossza (l): 1.5 mm, ónozott, fekete, Tape |
| GTIN (EAN)     | 4032248167814              |                                                                                                                                                                                                    |
| Qty.           | 350 ST                     |                                                                                                                                                                                                    |

## SLDV-THR 5.08/180F



Magas hőmérsékleteknek ellenálló, kétsoros, oldalra eltolt, zárt tűs érintkezősor karimával vagy forrasztó karimával. 1,5 mm forrasztócsúcs, reflow-forrasztáshoz. 3,2 mm forrasztócsúcs, reflow- és hullámforrasztáshoz. A tűs érintkezősorokon hely található a feliratozáshoz és kódolhatók.

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 15 A (IEC) / 10 A (UL)

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                                                                                          |
|----------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | SLDV-THR 5.08/10/180F 1... | Változat                                                                                                                                                                                 |
| Rendelési szám | <a href="#">1828920000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Peremes aljzat, THT/THR-forrasztott csatlakozással, 5.08 mm, Pólusszám: 10, 180°, Forrasztótüske hossza (l): 1.5 mm, ónozott, fekete, Doboz |
| GTIN (EAN)     | 4032248335619              |                                                                                                                                                                                          |
| Qty.           | 32 ST                      |                                                                                                                                                                                          |
| Típus          | SLDV-THR 5.08/10/180F 3... | Változat                                                                                                                                                                                 |
| Rendelési szám | <a href="#">1828800000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Peremes aljzat, THT/THR-forrasztott csatlakozással, 5.08 mm, Pólusszám: 10, 180°, Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, fekete, Doboz |
| GTIN (EAN)     | 4032248335480              |                                                                                                                                                                                          |
| Qty.           | 32 ST                      |                                                                                                                                                                                          |

## BLT 5.08HC/05/180LR SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Counterpart

## SLDV-THR 5.08/180FLF



Magas hőmérsékleteknek ellenálló, kétsoros, oldalra eltolt, zárt tűs érintkezősor karimával vagy forrasztó karimával. 1,5 mm forrasztócsúcs, reflow-forrasztáshoz. 3,2 mm forrasztócsúcs, reflow- és hullámforrasztáshoz. A tűs érintkezősorokon hely található a feliratozáshoz és kódolhatók.

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 15 A (IEC) / 10 A (UL)

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | SLDV-THR 5.08/10/180FLF... | Változat                                                                                                                                                                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">1829040000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Peremes aljzat / forrasztható peremes aljzat, THT/THR-forrasztott csatlakozással, 5.08 mm, Pólusszám: 10, 180°, Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, fekete, Doboz |
| GTIN (EAN)     | 4032248335732              |                                                                                                                                                                                                                        |
| Qty.           | 32 ST                      |                                                                                                                                                                                                                        |