

**HDC 24B SLU 1M25G****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**IP65**

A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszelést, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelességgel rendelkező ipari burkolatoknál

**Általános rendelési adatok**

|                |                                                                                                                                                     |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Változat       | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Ház alsórész, Hosszanti kengyel, Standard, Kábelbevezetések mérete: M 25 |
| Rendelési szám | <a href="#">1901560000</a>                                                                                                                          |
| Típus          | HDC 24B SLU 1M25G                                                                                                                                   |
| GTIN (EAN)     | 4032248521395                                                                                                                                       |
| Qty.           | 1 Darab                                                                                                                                             |

## HDC 24B SLU 1M25G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

UL File Number Search [UL weboldal](#)

Tanúsítvány száma (cURus) E92202

## Méreték és tömegek

|                            |         |                             |             |
|----------------------------|---------|-----------------------------|-------------|
| Magasság                   | 64 mm   | Magasság (coll)             | 2.5197 inch |
| Szélesség                  | 76.8 mm | Szélesség (coll)            | 3.0236 inch |
| Rögzítési méret - magasság | 45 mm   | Rögzítési méret - szélesség | 132 mm      |
| Nettó tömeg                | 426 g   |                             |             |

## Hőmérsékletek

Hőmérsékleti határérték -40 °C ... 125 °C

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot Megfelel, kivétel nélkül

REACH SVHC Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP e98b2b24-ba23-41bf-8d19-0dda3647412f

Vegyszerállóság

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| Anyag           | Aceton                 |
| Vegyszerállóság | Feltételesen ellenálló |
| Anyag           | Fúróolaj               |
| Vegyszerállóság | Ellenálló              |
| Anyag           | Gázolaj                |
| Vegyszerállóság | Ellenálló              |
| Anyag           | Etilalkohol            |
| Vegyszerállóság | Ellenálló              |
| Anyag           | Sebességváltó-olaj     |
| Vegyszerállóság | Ellenálló              |
| Anyag           | Hidraulikaolaj         |
| Vegyszerállóság | Ellenálló              |
| Anyag           | Hűtőközeg              |
| Vegyszerállóság | Ellenálló              |
| Anyag           | Mosóbenzin             |
| Vegyszerállóság | Ellenálló              |
| Anyag           | Izzadság               |
| Vegyszerállóság | Ellenálló              |
| Anyag           | Prémium benzin         |
| Vegyszerállóság | Feltételesen ellenálló |
| Anyag           | Víz                    |
| Vegyszerállóság | Ellenálló              |
| Anyag           | UV                     |
| Vegyszerállóság | Instabil               |
| Anyag           | Ózon                   |
| Vegyszerállóság | Instabil               |

## Méreték

|                        |        |                    |         |
|------------------------|--------|--------------------|---------|
| Furat osztás hossz, A2 | 132 mm | Kábelbevezetés     | menetes |
| C ház szélessége       | 43 mm  | C1 alap szélessége | 57.5 mm |

## HDC 24B SLU 1M25G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

|                   |        |                |       |
|-------------------|--------|----------------|-------|
| Ház teljes hossza | 120 mm | B ház magasság | 64 mm |
| B1 alap magasság  | 5 mm   |                |       |

## Verzió

|                                |                    |                              |              |
|--------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------|
| Kábelbevezetések mérete        | M 25               | Felső rész/alsó rész/fedél   | alsó rész    |
| Fedél                          | burkolat nélkül    | Felső kábelbevezetések száma | 0            |
| Oldalsó kábelbevezetések száma | 1                  | Ház kivitele                 | Ház alsórész |
| Rögzítőrendszer kivitele       | Hosszanti kengyel  | Kivitel                      | Standard     |
| Telepítési szerkezeti méret    | 8                  | Kábelbevezetés               | menetes      |
| Típus                          | Felépítés (aljzat) | Szorítós változat            | Végrögzítő   |
| Tömítés                        | NBR                | Belső menet                  | M 25         |
| Szín (RAL)                     | RAL 7035           | BG                           | 8            |
| Suitable for ModuPlug®         | Nem                |                              |              |

## Általános adatok

|                    |                         |                  |              |
|--------------------|-------------------------|------------------|--------------|
| Ház fő anyaga      | alumínium présöntvény   | Felületi minőség | Porbevonatos |
| Védelmi osztály    | IP65, bedugva           | ENT házak        | Nem          |
| Rögzítőelem anyaga | Nemesacél, rozsdamentes |                  |              |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000437    | ETIM 9.0    | EC000437    |
| ETIM 10.0   | EC000437    | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 |             |             |

## HDC 24B SLU 1M25G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## XXL dugóház, oldalsó kábelbevezetéssel



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszelését, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelességgel rendelkező ipari burkolatoknál

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                                                                        |
|----------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | HDC 64D TSLU 1M50G         | Változat                                                                                                                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">1111150000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Oldalsó kábelbevezetés, Dugóház, Hosszanti kengyel, Standard, Kábelbevezetések mérete: M 50 |
| GTIN (EAN)     | 4032248100118              |                                                                                                                                                                        |
| Qty.           | 1 ST                       |                                                                                                                                                                        |

## Fedél, oldalsó kábelbevezetés



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszelését, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelességgel rendelkező ipari burkolatoknál

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                                                                         |
|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | HDC 24B TSLU 1PG21G        | Változat                                                                                                                                                                |
| Rendelési szám | <a href="#">1662390000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Oldalsó kábelbevezetés, Dugóház, Hosszanti kengyel, Standard, Kábelbevezetések mérete: PG 21 |
| GTIN (EAN)     | 4008190418915              |                                                                                                                                                                         |
| Qty.           | 1 ST                       |                                                                                                                                                                         |
| Típus          | HDC 24B TSLU 1PG29G        | Változat                                                                                                                                                                |
| Rendelési szám | <a href="#">1662410000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Oldalsó kábelbevezetés, Dugóház, Hosszanti kengyel, Standard, Kábelbevezetések mérete: PG 29 |
| GTIN (EAN)     | 4008190418939              |                                                                                                                                                                         |
| Qty.           | 1 ST                       |                                                                                                                                                                         |

## HDC 24B SLU 1M25G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

|                |                            |                                                                                                                                                                        |
|----------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | HDC 64D TSLU 1PG21G        | Változat                                                                                                                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">1662470000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Oldalsó kábelbevezetés, Dugóház, Hosszanti kengyel, magas, Kábelbevezetések mérete: PG 21   |
| GTIN (EAN)     | 4008190418991              |                                                                                                                                                                        |
| Qty.           | 1 ST                       |                                                                                                                                                                        |
| Típus          | HDC 64D TSLU 1PG29G        | Változat                                                                                                                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">1662490000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Oldalsó kábelbevezetés, Dugóház, Hosszanti kengyel, magas, Kábelbevezetések mérete: PG 29   |
| GTIN (EAN)     | 4008190419011              |                                                                                                                                                                        |
| Qty.           | 1 ST                       |                                                                                                                                                                        |
| Típus          | HDC 64D TSLU 1M32G         | Változat                                                                                                                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">1786810000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Oldalsó kábelbevezetés, Dugóház, Hosszanti kengyel, magas, Kábelbevezetések mérete: M 32    |
| GTIN (EAN)     | 4032248204052              |                                                                                                                                                                        |
| Qty.           | 1 ST                       |                                                                                                                                                                        |
| Típus          | HDC 24B TSLU 1M32G         | Változat                                                                                                                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">1787790000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Oldalsó kábelbevezetés, Dugóház, Hosszanti kengyel, Standard, Kábelbevezetések mérete: M 32 |
| GTIN (EAN)     | 4032248205233              |                                                                                                                                                                        |
| Qty.           | 1 ST                       |                                                                                                                                                                        |
| Típus          | HDC 24B TSLU 1M25G         | Változat                                                                                                                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">1787800000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Oldalsó kábelbevezetés, Dugóház, Hosszanti kengyel, Standard, Kábelbevezetések mérete: M 25 |
| GTIN (EAN)     | 4032248205240              |                                                                                                                                                                        |
| Qty.           | 1 ST                       |                                                                                                                                                                        |
| Típus          | HDC 64D TSLU 1M40G         | Változat                                                                                                                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">1804610000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Oldalsó kábelbevezetés, Dugóház, Hosszanti kengyel, magas, Kábelbevezetések mérete: M 40    |
| GTIN (EAN)     | 4032248267538              |                                                                                                                                                                        |
| Qty.           | 1 ST                       |                                                                                                                                                                        |

## XXL dugóház, felső kábelbevezetéssel



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszelését, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelességgel rendelkező ipari burkolatoknál

## HDC 24B SLU 1M25G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                                                                    |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | HDC 64D TOLU 1M50G         | Változat                                                                                                                                                           |
| Rendelési szám | <a href="#">1111170000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Felső kábelbemenet, Dugóház, Hosszanti kengyel, Standard, Kábelbevezetések mérete: M 50 |
| GTIN (EAN)     | 4032248100125              |                                                                                                                                                                    |
| Qty.           | 1 ST                       |                                                                                                                                                                    |

## Fedél, kábelbevezetés felül



A speciális öntött könnyűfém és a többrétegű felületi tömítés teljes védelmet biztosít a HDC házaknak. Az okosan kialakított reteszelési rendszer rozsdamentes acélból van gyártva. Ez hosszú élettartamot garantál nagy korrózió- és ütésállósággal.

A házreteszelési rendszer integrált biztonságot nyújt. Egyedülálló szabadalmaztatott rugórendszerünk biztos fogantyúval látja el a házreteszelt, és megakadályozza a véletlen nyitást.

A lézeres jelölés gyors és könnyű azonosítást tesz lehetővé. Minden ház lézeres jelöléssel maradandóan feliratozásra kerül, úgy, hogy minden termék gyorsan kiválasztható és elhelyezhető.

Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA Type 4X burkolatok - az Ön első választása az IP 65 védelességgel rendelkező ipari burkolatoknál

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                                                                     |
|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | HDC 24B TOLU 1PG21G        | Változat                                                                                                                                                            |
| Rendelési szám | <a href="#">1662540000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Felső kábelbemenet, Dugóház, Hosszanti kengyel, Standard, Kábelbevezetések mérete: PG 21 |
| GTIN (EAN)     | 4008190419066              |                                                                                                                                                                     |
| Qty.           | 1 ST                       |                                                                                                                                                                     |
| Típus          | HDC 24B TOLU 1PG29G        | Változat                                                                                                                                                            |
| Rendelési szám | <a href="#">1662550000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Felső kábelbemenet, Dugóház, Hosszanti kengyel, Standard, Kábelbevezetések mérete: PG 29 |
| GTIN (EAN)     | 4008190419073              |                                                                                                                                                                     |
| Qty.           | 1 ST                       |                                                                                                                                                                     |
| Típus          | HDC 64D TOLU 1PG21G        | Változat                                                                                                                                                            |
| Rendelési szám | <a href="#">1662610000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Felső kábelbemenet, Dugóház, Hosszanti kengyel, magas, Kábelbevezetések mérete: PG 21    |
| GTIN (EAN)     | 4008190419134              |                                                                                                                                                                     |
| Qty.           | 1 ST                       |                                                                                                                                                                     |
| Típus          | HDC 64D TOLU 1PG29G        | Változat                                                                                                                                                            |
| Rendelési szám | <a href="#">1662630000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Felső kábelbemenet, Dugóház, Hosszanti kengyel, magas, Kábelbevezetések mérete: PG 29    |
| GTIN (EAN)     | 4008190419158              |                                                                                                                                                                     |
| Qty.           | 1 ST                       |                                                                                                                                                                     |
| Típus          | HDC 64D TOLU 1M32G         | Változat                                                                                                                                                            |
| Rendelési szám | <a href="#">1786860000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Felső kábelbemenet, Dugóház, Hosszanti kengyel, magas, Kábelbevezetések mérete: M 32     |
| GTIN (EAN)     | 4032248204106              |                                                                                                                                                                     |
| Qty.           | 1 ST                       |                                                                                                                                                                     |

## HDC 24B SLU 1M25G

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

|                |                            |                                                                                                                                                                    |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | HDC 64D TOLU 1M25G         | Változat                                                                                                                                                           |
| Rendelési szám | <a href="#">1786870000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Felső kábelbemenet, Dugóház, Hosszanti kengyel, magas, Kábelbevezetések mérete: M 25    |
| GTIN (EAN)     | 4032248204113              |                                                                                                                                                                    |
| Qty.           | 1 ST                       |                                                                                                                                                                    |
| Típus          | HDC 24B TOLU 1M32G         | Változat                                                                                                                                                           |
| Rendelési szám | <a href="#">1787850000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Felső kábelbemenet, Dugóház, Hosszanti kengyel, Standard, Kábelbevezetések mérete: M 32 |
| GTIN (EAN)     | 4032248205295              |                                                                                                                                                                    |
| Qty.           | 1 ST                       |                                                                                                                                                                    |
| Típus          | HDC 24B TOLU 1M25G         | Változat                                                                                                                                                           |
| Rendelési szám | <a href="#">1787860000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Felső kábelbemenet, Dugóház, Hosszanti kengyel, Standard, Kábelbevezetések mérete: M 25 |
| GTIN (EAN)     | 4032248205301              |                                                                                                                                                                    |
| Qty.           | 1 ST                       |                                                                                                                                                                    |
| Típus          | HDC 64D TOLU 1M40G         | Változat                                                                                                                                                           |
| Rendelési szám | <a href="#">1983470000</a> | HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 8, Védelmi osztály: IP65, bedugva, Felső kábelbemenet, Dugóház, Hosszanti kengyel, magas, Kábelbevezetések mérete: M 40    |
| GTIN (EAN)     | 4032248687916              |                                                                                                                                                                    |
| Qty.           | 1 ST                       |                                                                                                                                                                    |