


**VT SF 5/12 MC SDR V0****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A kép illusztráció

A SlimFix vezeték- és kábeljelölő, helytakarékos kialakítással. A jelölőket a vezeték beszerelése után is fel lehet helyezni. Halogénmentes anyagból készülnek és a V0/V2 éghetőségi osztálynak felelnek meg. A SlimFix elismert és elfogadott jelölőtípus a közlekedési alkalmazásokban. Az SF eszköz egyszerű szerelést tesz lehetővé, még nagyon kis jelölők esetén is.

Előnyök:

- Halogénmentes anyag
- V0/V2 éghetőségi osztály
- Elismert és elfogadott jelölőtípus a közlekedési stb. alkalmazásokban
- Ha a vezeték-keresztmetszet 16,0 mm<sup>2</sup>-nél nagyobb, akkor kábelkötegelővel kell rögzíteni.
- A gyakorlatban már bizonyított MultiCard formátumú jelölők

**Általános rendelési adatok**

|                |                                                                             |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Változat       | SlimFix, Vezeték és kábeljelölők, 4.7 - 7.4 mm, 12 x 7.4 mm, Vevőspecifikus |
| Rendelési szám | <a href="#">1906320000</a>                                                  |
| Típus          | VT SF 5/12 MC SDR V0                                                        |
| GTIN (EAN)     | 4032248528738                                                               |
| Qty.           | 32 Darab                                                                    |

## VT SF 5/12 MC SDR V0

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Tanúsítványok

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Méretek és tömegek

|             |        |                  |             |
|-------------|--------|------------------|-------------|
| Mélység     | 8 mm   | Mélység (coll)   | 0.315 inch  |
| Magasság    | 12 mm  | Magasság (coll)  | 0.4724 inch |
| Szélesség   | 7.4 mm | Szélesség (coll) | 0.2913 inch |
| Nettó tömeg | 0.5 g  |                  |             |

## Hőmérsékletek

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -50...120 °C |
|------------------------------|--------------|

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                               |                  |
|--------------------------|-------------------------------|------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül      |                  |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |                  |
| Termék karbonlábnyoma    | Bőlcsőtől a kapuig            | 0.006 kg CO2 eq. |

## Általános adatok

|                                    |                                                                                             |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nyomtatás tájolása                 | vízszintes                                                                                  |
| Nyomtatás típusa                   | Vevőspecifikus                                                                              |
| Nyomtatás módja                    | MC Laser                                                                                    |
| Szélesség                          | 7.4 mm                                                                                      |
| UL 94 éghetőségi osztály           | V-0                                                                                         |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. | 120 °C                                                                                      |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, min. | -50 °C                                                                                      |
| Szín                               | Vevőspecifikus                                                                              |
| Halogén                            | Nem                                                                                         |
| Alapanyag                          | Poliamid 66                                                                                 |
| Nyomtatás színe                    | fekete                                                                                      |
| Nyomtatott karakterek              | M-Print PRO fájl igényel                                                                    |
| Tanácsadó címke                    | A megrendelő igényei szerinti szín (kérjük, küldje el az M-Print PRO fájlt)                 |
| Jelölők száma kombinációként       | Tápellátás formájaMultiCard                                                                 |
| Címkemező mérete                   | 12 x 7.4 mm                                                                                 |
| kompatibilis nyomtató              | <a href="#">PRINTJET CONNECT</a> , <a href="#">MCP BASIC 2</a> , <a href="#">MCP PLUS 2</a> |
| Jelölők száma kombinációként       | 1 MultiCard = Conductor and cable markers                                                   |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány       | -50...120 °C                                                                                |

## Vezeték és kábeljelölők

|                                         |            |                              |              |
|-----------------------------------------|------------|------------------------------|--------------|
| Halogén                                 | Nem        | Vezeték-keresztmetszet, max. | 10 mm²       |
| Vezeték-keresztmetszet, min.            | 6 mm²      | Vezeték külső átmérő, max.   | 7.4 mm       |
| Vezeték külső átmérő, min.              | 4.7 mm     | Vezeték külső átm.           | 4.7 - 7.4 mm |
| Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete | 6 - 10 mm² |                              |              |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0   | EC001530    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |             |             |