

SAIB-VSA-3P/230/9-H/LD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Manapság gyakran van szükség egyedi kábelhosszakra. Ezen követelményeknek megfelelően a Weidmüller egyedileg szerelhető dugaszolható csatlakozások széles választékát kínálja.

Egyedi igényekre szabható dugókat gyakran használunk a különleges célú gépgyártásban. Ilyen dugaszok mágnesszelepek csatlakoztatására használatosak. A szelepcsatlakozók az összes szabványos kialakítás típusban kaphatók. A választék tartalmazza az A, B ipari, a DIN szerinti B, C ipari és a DIN szerinti C kialakítás típusokat. A szelepcsatlakozók 3 és 4-sarkú változatban kábel nélkül kaphatók. Lapos tömítést mellékelünk, amelyet ha felcsavaroznak, garantálja az IP 65-ös védettséget.

Általános rendelési adatok

Változat	Dugaszolható szelepcsatlakozó (helyszínen összeszerelt), Pólusszám: 3, A építési forma (18 mm), Csillapító dióda, 230 V, 0.34...1.5 mm ²
Rendelési szám	1934880000
Típus	SAIB-VSA-3P/230/9-H/LD
GTIN (EAN)	4032248592616
Qty.	1 Darab
Szállítás állapota	Ez a termék már nem kapható.
Utolsó rendelési dátum	2027-02-28T00:00:00+01:00

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg 28 g

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

Egyedi igényekre szabható dugaszoló csatlakozók műszaki adatai


Pólusszám	3	Kódolás	A építési forma (18 mm)
Érintkező felület	Ni	LED	Igen
Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás	Ház fő anyaga	PA 6 GF
Szigetelési ellenállás	108 Ω	Kábelátmérő, max.	8 mm
Kábelátmérő, min.	6 mm	Érintkező anyaga	CuSn
Vezeték-keresztmetszet, max.	1.5 mm ²	Vezeték-keresztmetszet, min.	0.34 mm ²
Névleges feszültség	230 V	Névleges áram	10 A
Védelmi osztály	IP65	Dugaszolási ciklusok	≥ 50
Szennyezés súlyossága	3	Kábelcsavarzat	PG 9
Árnyékolás csatlakozás	Nem	Valamennyi szelepcsatlakozó védőáramkörrel ellátott	Csillapító dióda
Ház hőmérsékleti tartománya	-25...+85 °C	Csatlakozási keresztmetszet, max.	1.5 mm ²
Csatlakozási keresztmetszet, min.	0.34 mm ²		

Besorolások


ETIM 8.0	EC003623	ETIM 9.0	EC003623
ETIM 10.0	EC003623	ECLASS 14.0	27-44-01-05
ECLASS 15.0	27-44-01-05		

Rajzok

Méretrajz



Póluskiosztás



Kapcsolási rajz

