


VT SF 00/12 MC SDR V0**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A kép illusztráció

A SlimFix vezeték- és kábeljelölő, helytakarékos kialakítással. A jelölőket a vezeték beszerelése után is fel lehet helyezni. Halogénmentes anyagból készülnek és a V0/V2 éghetőségi osztálynak felelnek meg. A SlimFix elismert és elfogadott jelölőtípus a közlekedési alkalmazásokban. Az SF eszköz egyszerű szerelést tesz lehetővé, még nagyon kis jelölők esetén is.

Előnyök:

- Halogénmentes anyag
- V0/V2 éghetőségi osztály
- Elismert és elfogadott jelölőtípus a közlekedési stb. alkalmazásokban
- Ha a vezeték-keresztmetszet 16,0 mm²-nél nagyobb, akkor kábelkötegelővel kell rögzíteni.
- A gyakorlatban már bizonyított MultiCard formátumú jelölők

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|---|
| Változat | SlimFix, Vezeték és kábeljelölők, 1 - 1.3 mm, 12 x 3.2 mm, Vevőspecifikus |
| Rendelési szám | 1906350000 |
| Típus | VT SF 00/12 MC SDR V0 |
| GTIN (EAN) | 4032248528745 |
| Qty. | 80 Darab |

VT SF 00/12 MC SDR V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Méretek és tömegek

| | | | |
|-------------|--------|------------------|-------------|
| Mélység | 3.2 mm | Mélység (coll) | 0.126 inch |
| Magasság | 12 mm | Magasság (coll) | 0.4724 inch |
| Szélesség | 3.2 mm | Szélesség (coll) | 0.126 inch |
| Nettó tömeg | 0.17 g | | |

Hőmérséklet

| | |
|------------------------------|--------------|
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -50...120 °C |
|------------------------------|--------------|

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
| REACH SVHC | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |
| Termék karbonlábnyoma | Bölcsőtől a kapuig 0.003 kg CO2 eq. |

Általános adatok

| | |
|------------------------------------|---|
| Nyomtatás tájolása | vízszintes |
| Nyomtatás típusa | Vevőspecifikus |
| Nyomtatás módja | MC Laser |
| Szélesség | 3.2 mm |
| UL 94 éghetőségi osztály | V-0 |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. | 120 °C |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, min. | -50 °C |
| Szín | Vevőspecifikus |
| Halogén | Nem |
| Alapanyag | Poliamid 66 |
| Nyomtatás színe | fekete |
| Nyomtatott karakterek | M-Print PRO fájl igényel |
| Tanácsadó címke | A megrendelő igényei szerinti szín (kérjük, küldje el az M-Print PRO fájl) |
| Jelölők száma kombinációként | Tápellátás formája MultiCard |
| Címkemező mérete | 12 x 3.2 mm |
| kompatibilis nyomtató | PRINTJET CONNECT , MCP BASIC 2 , MCP PLUS 2 |
| Jelölők száma kombinációként | 1 MultiCard = Conductor and cable markers |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -50...120 °C |

Vezeték és kábeljelölők

| | | | |
|---|-----------------------------|------------------------------|----------------------|
| Halogén | Nem | Vezeték-keresztmetszet, max. | 0.25 mm ² |
| Vezeték-keresztmetszet, min. | 0.25 mm ² | Vezeték külső átmérő, max. | 1.3 mm |
| Vezeték külső átmérő, min. | 1 mm | Vezeték külső átm. | 1 - 1.3 mm |
| Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete | 0.25 - 0.25 mm ² | | |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |