Adatlap

VG H M32 MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció



A készülékházak bőséges választéka mellett a Weidmüller többféle tömszelencét kínál számos alkalmazáshoz.
A sárgarézből, műanyagból és rozsdamentes acélból készült tömszelencék megfelelnek a különféle IP védettségi osztály előírásainak, hogy mindenféle ipari készülékházhoz használhatók legyenek.
A tömszelence és az alkalmazás sorozatától függően a tömszelencék tanúsítva és tesztelve vannak a VDE, UL, UR, cULus, DNV GL vagy EN 45545 szabvány előírásainak megfelelően.

Általános rendelési adatok

Változat	VG H (HDC felezett tömszelence), Tömszelencék, egyenes, M 32, 8 mm, OD min. 16 - OD max. 25 mm, IP65, Sárgaréz, nikkelezett
Rendelési szám	1921760000
Típus	VG H M32 MS
GTIN (EAN)	4032248563029
Qty.	20 Darab
Szállítás állapota	Kifutott
Elérhető eddig:	2024-08-31T00:00:00+02:00

Adatlap

VG H M32 MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel

Méretek és tömegek

Magasság	12 mm	Magasság (coll)	0.4724 inch
Szélesség	32 mm	Szélesség (coll)	1.2598 inch
Nettó tömeg	27.15 g		

Hőmérsékletek

Üzemi hőmérséklet	-20 °C...60 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

Általános információk

Kábel külső átmérője, max.	25 mm	Kábel külső átmérője, min.	16 mm
O-gyűrű	NBR	Védelmi osztály, GWDR	IP65
Üzemi hőmérsékleti tartomány, max.	60 °C	Üzemi hőmérsékleti tartomány, min.	-20 °C
Menetemelkedés	1.5 mm	Halogén	Igen
AF 1. méret	32 mm	AF 2. méret	32 mm
AF mérete	32 mm	Védelmi osztály	IP65
Kábelcsavarzat	metrikus, M 32	Alapanyag	Sárgaréz, nikkelezett
Tömítőbetét	NBR	Tömítés	NBR
Horony többrétegű tömítés, 1. átmérő	16 mm	Horony többrétegű tömítés, 2. átmérő	19 mm
Horony többrétegű tömítés, 3. átmérő	22 mm	Horony többrétegű tömítés, 4. átmérő	25 mm
Külső menet	M 32	Menet hossza	8 mm

Besorolások

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-01
ECLASS 15.0	27-14-08-01		