

## BLZP 5.08HC/09/270LR SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### Product image



Hüvelyes dugók húzókengyeles csatlakozással a vezetékek csatlakoztatásához megfelelő kivezeti szögben (90° vagy 270°). A hüvelyes csatlakozók helyet biztosítanak a feliratozáshoz és kódolni lehet őket. Peremes aljzattal vagy kioldó retesszel rögzítve. Fel vannak szerelve integrált plusz/mínusz csavarral, a vezeték nem megfelelő behelyezése elleni védelemmel, és nyitott húzókengyellel kerülnek szállításra. HC = nagyáramú

### Általános rendelési adatok

|                |   |
|----------------|---|
| Változat       | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.08 mm, Pólusszám: 9, 270°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 4 mm <sup>2</sup> , Doboz |
| Rendelési szám | <a href="#">1947600000</a>  |
| Típus          | BLZP 5.08HC/09/270LR SN OR BX   |
| GTIN (EAN)     | 403224862389 1  |
| Qty.           | 30 Darab  |
| Termékadatok   | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup><br>UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12   |
| Csomagolás     | Doboz   |

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| ROHS                      | Megfelel                    |
| UL File Number Search     | <a href="#">UL weboldal</a> |
| Tanúsítvány száma (cURus) | E60693                      |

## Méreték és tömegek

|             |          |                  |             |
|-------------|----------|------------------|-------------|
| Mélység     | 29.5 mm  | Mélység (coll)   | 1.1614 inch |
| Magasság    | 17.7 mm  | Magasság (coll)  | 0.6968 inch |
| Szélesség   | 55.54 mm | Szélesség (coll) | 2.1866 inch |
| Nettó tömeg | 16.26 g  |                  |             |

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül           |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC      |
| Termék karbonlábnyoma    | Bölcstől a kapuig 0,311 kg CO2 eq. |

## System Parameters

|   |   |                    |                            |
|---|---|--------------------|----------------------------|
| Termécsalád                             | OMNIMATE Signal - sorozat BL/SL 5.08    |                    |                            |
| Csatlakozás típusa                      | Terepi csatlakozás                      |                    |                            |
| Vezetékcsatlakozás-technika             | Csavaros csatlakozás                    |                    |                            |
| Raszter mm-ben (P)                      | 5.08 mm                                 |                    |                            |
| Raszter inch-ben (P)                    | 0.200 "                                 |                    |                            |
| Vezeték kimeneti irány                  | 270°                                    |                    |                            |
| Pólusszám                               | 9                                       |                    |                            |
| L1, mm                                  | 40.64 mm                                |                    |                            |
| L1, inch                                | 1.600 "                                 |                    |                            |
| Sorok száma                             | 1                                       |                    |                            |
| Érintkezősorok száma                    | 1                                       |                    |                            |
| Névleges keresztmetszet                 | 4 mm <sup>2</sup>                       |                    |                            |
| Érintésvédelem a DIN VDE 57 106 szerint | Ujjak számára biztonságos               |                    |                            |
| Érintésvédelem a DIN VDE 0470 szerint   | IP 20 dugaszolva / IP 10 nem dugaszolva |                    |                            |
| Védelmi osztály                         | IP20                                    |                    |                            |
| Térfogati ellenállás                    | ≤5 mΩ                                   |                    |                            |
| Kódolható                               | Igen                                    |                    |                            |
| Csupaszolási hossz                      | 7 mm                                    |                    |                            |
| Biztosítócsavar                         | M 2.5                                   |                    |                            |
| Csavarhúzó éle                          | 0,6 x 3,5, PH 1, PZ 1                   |                    |                            |
| Csavarhúzó éle, standard                | DIN 5264, ISO 8764/2-PH, ISO 8764/2-PZ  |                    |                            |
| Dugaszolási ciklusok                    | 25                                      |                    |                            |
| Dugaszolási erő/pólus, max.             | 10 N                                    |                    |                            |
| Húzóerő / pólus, max.                   | 9 N                                     |                    |                            |
| Tightening torque                       | Forgatónyomaték típusa                  | Wire connection    |                            |
|   | Usage information                       | Meghúzási nyomaték | min. 0.4 Nm<br>max. 0.5 Nm |

## BLZP 5.08HC/09/270LR SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

### Anyagjellemzők

|  |          |  |                            |
|--|----------|--|----------------------------|
| Szigetelőanyag                             | PBT      | Szín                                     | narancssárga               |
| Színskála (hasonló)                        | RAL 2000 | Szigetelőanyag csoport                   | IIIa                       |
| Kúszóútképzési összehasonlítási szám (CTI) | ≥ 200    | Moisture Level (MSL)                     |                            |
| UL 94 éghetőségi osztály                   | V-0      | Érintkező anyaga                         | Cu-ötvozet                 |
| Érintkező felület                          | ónozott  | Dugaszolható csatlakozás rétegszerkezete | 4...8 µm Sn hot-dip tinned |
| Tárolási hőmérséklet, min.                 | -40 °C   | Tárolási hőmérséklet, max.               | 70 °C                      |
| Üzemi hőmérséklet, min.                    | -50 °C   | Üzemi hőmérséklet, max.                  | 100 °C                     |
| Hőmérsékleti tartomány, telepítés, min.    | -25 °C   | Hőmérsékleti tartomány, telepítés, max.  | 100 °C                     |

### Névleges adatok IEC szerint

|  |                        |  |                  |
|--|------------------------|--|------------------|
| szabvány szerint tesztelve   | IEC 60664-1, IEC 61984 | Névleges áram, min. pólusszám (Tu=20 °C)   | 23 A             |
| Névleges áram, maximális pólusszám (Tu=20 °C)                                    | 18 A                   | Névleges áram, min. pólusszám (Tu=40°C)  | 21 A             |
| Névleges áram, maximális pólusszám (Tu=40°C)                                     | 16 A                   | Névleges feszültség a II/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez      | 400 V            |
| Névleges feszültség a III/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez     | 320 V                  | Névleges feszültség a III/3 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez     | 250 V            |
| Névleges lökőfeszültség a II/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez  | 4000 V                 | Névleges lökőfeszültség a III/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez | 4 kV             |
| Névleges lökőfeszültség a III/3 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez | 4 kV                   | Rövid idejű határáram ellenállás   | 3 x 1s mit 120 A |

### Csomagolás

|               |           |               |           |
|---------------|-----------|---------------|-----------|
| Csomagolás    | Doboz     | VPE hosszúság | 347.00 mm |
| VPE szélesség | 135.00 mm | VPE magasság  | 33.00 mm  |

### Csatlakoztatható vezetékek

|   |                                    |                      |                        |
|---|------------------------------------|----------------------|------------------------|
| Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min.       | 0.13 mm <sup>2</sup>               |                      |                        |
| Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.       | 4 mm <sup>2</sup>                  |                      |                        |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.         | AWG 30                             |                      |                        |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.         | AWG 12                             |                      |                        |
| Tömör, min. H05(07) V-U                               | 0.2 mm <sup>2</sup>                |                      |                        |
| Tömör, max. H05(07) V-U                               | 4 mm <sup>2</sup>                  |                      |                        |
| Flexibilis, min. H05(07) V-K                          | 0.2 mm <sup>2</sup>                |                      |                        |
| Flexibilis, max. H05(07) V-K                          | 4 mm <sup>2</sup>                  |                      |                        |
| műanyag galléros érvéghüvellyel, DIN 46228 pt 4, min. | 0.2 mm <sup>2</sup>                |                      |                        |
| műanyag galléros érvéghüvellyel, DIN 46228 pt 4, max. | 2.5 mm <sup>2</sup>                |                      |                        |
| érvéghüvellyel, DIN 46228 1. pont, min.               | 0.2 mm <sup>2</sup>                |                      |                        |
| érvéghüvellyel, DIN 46228 pt 1, max.                  | 4 mm <sup>2</sup>                  |                      |                        |
| Illesztőcsap az EN 60999 szerint a x b; ø             | 2,8 mm x 2,4 mm                    |                      |                        |
| Rögzíthető vezeték                                    | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | névleges             | 0.5 mm <sup>2</sup>    |
|   | érvéghüvely                        | Csupaszolási hossz   | névleges 6 mm          |
|   |                                    | Ajánlott érvéghüvely | <a href="#">H0.5/6</a> |
|   |                                    | Csupaszolási hossz   | névleges 8 mm          |

## BLZP 5.08HC/09/270LR SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

|                                    |                      |                             |
|------------------------------------|----------------------|-----------------------------|
|                                    | Ajánlott érvéghüvely | <a href="#">H0,5/12 OR</a>  |
| Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | névleges             | 1 mm <sup>2</sup>           |
| érvéghüvely                        | Csupaszolási hossz   | névleges 6 mm               |
|                                    | Ajánlott érvéghüvely | <a href="#">H1,0/6</a>      |
| Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | névleges             | 1.5 mm <sup>2</sup>         |
| érvéghüvely                        | Csupaszolási hossz   | névleges 7 mm               |
|                                    | Ajánlott érvéghüvely | <a href="#">H1,5/7</a>      |
| Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | névleges             | 2.5 mm <sup>2</sup>         |
| érvéghüvely                        | Csupaszolási hossz   | névleges 7 mm               |
|                                    | Ajánlott érvéghüvely | <a href="#">H2,5/7</a>      |
|                                    | Csupaszolási hossz   | névleges 10 mm              |
|                                    | Ajánlott érvéghüvely | <a href="#">H2,5/15D BL</a> |

Hivatkozási szöveg A műanyag gallér külső átmérője nem lehet nagyobb az osztásnál (P). Az érvéghüvelyek hosszát a terméknek és a névleges feszültségnek megfelelően kell megválasztani.

## CSA névleges adatok

|   |        |   |  |
|---|--------|---|--|
| Intézet (CSA)                                       | CSA    | Tanúsítvány száma (CSA)                             | 200039-1121690   |
| Névleges feszültség (B felhasználási csoport / CSA) | 300 V  | Névleges feszültség (C felhasználási csoport / CSA) | 50 V   |
| Névleges feszültség (D felhasználási csoport / CSA) | 300 V  | Névleges áram (B felhasználási csoport / 20 A CSA)  |  |
| Névleges áram (D felhasználási csoport / 20 A CSA)  |        | Vezeték keresztmetszet, AWG, min.                   | AWG 30   |
| Vezeték keresztmetszet, AWG, max.                   | AWG 12 | Hivatkozás a tanúsítási értékekre                   | A megadott adatok maximális értékek - lásd a tanúsítványt. |

## UL 1059 névleges adatok

|   |  |   |        |
|---|--|---|--------|
| Intézet (cURus)   | CURUS  | Tanúsítvány száma (cURus)                               | E60693 |
| Névleges feszültség (B felhasználási csoport / UL 1059) | 300 V  | Névleges feszültség (D felhasználási csoport / UL 1059) | 300 V  |
| Névleges áram (B felhasználási csoport / UL 1059)       | 20 A   | Névleges áram (D felhasználási csoport / UL 1059)       | 10 A   |
| Vezeték keresztmetszet, AWG, min.                       | AWG 26   | Vezeték keresztmetszet, AWG, max.                       | AWG 12 |
| Hivatkozás a tanúsítási értékekre                       | A megadott adatok maximális értékek - lásd a tanúsítványt. |   |        |

## Típusvizsgálatok

|  |                |   |
|--|----------------|---|
| Teszt: Jelölések tartóssága                    | Standard       | DIN EN 61984 szabvány, 7.3.2 / 09.02 szakasz, minta a DIN EN 60068-2-70 / 07.96 szabvány szerint      |
|  | Teszt          | eredetjelölés, névleges feszültség, névleges keresztmetszet, anyagtípus                               |
|  | Kiértékelés    | elérhető  |
|  | Teszt          | tartósság   |
| Teszt: Helytelen illesztés (nem felcserélhető) | Standard       | DIN EN 60512-13-5 / 11.06, IEC 60512-13-5 / 02.06   |
|  | Teszt          | 180°-kal elfordítva kódolóelemekkel   |
|  | Kiértékelés    | átadva  |
|  | Teszt          | szemrevételezéses ellenőrzés  |
| Teszt: Rögzíthető keresztmetszet               | Standard       | DIN EN 60999-1 szabvány, 7 és 9.1 / 12.00 szakasz, DIN EN 60947-1 szabvány, 8.2.4.5.1 / 12.02 szakasz |
|  | Vezeték típusa | Vezető típusa és tömör, 0,2 mm <sup>2</sup> keresztmetszete   |

**Műszaki adatok**

|   |  |  |                             |
|---|--|--|-----------------------------|
| Vezetékek sérülésének és véletlen meglazulásának vizsgálata |  | Vezető típusa és keresztmetszete             | sodrott 0,2 mm <sup>2</sup> |
|   |  | Vezető típusa és keresztmetszete             | tömör, 2,5 mm <sup>2</sup>  |
|   |  | Vezető típusa és keresztmetszete             | sodrott 2,5 mm <sup>2</sup> |
|   |  | Vezető típusa és keresztmetszete             | AWG 26/1                    |
|   |  | Vezető típusa és keresztmetszete             | AWG 26/19                   |
|   | Kiértékelés                                  | átadva                                       |                             |
|   | Standard                                     | DIN EN 60999-1 szabvány, 9.4 / 12.00 szakasz |                             |
|   | Követelmény                                  | 0,2 kg                                       |                             |
|   | Vezeték típusa                               | Vezető típusa és keresztmetszete             | AWG 26/1                    |
|   |  | Vezető típusa és keresztmetszete             | AWG 26/19                   |
| Kiértékelés   | átadva                                       |  |                             |
| Követelmény   | 0,3 kg                                       |  |                             |
| Vezeték típusa  | Vezető típusa és keresztmetszete             | tömör, 0,5 mm <sup>2</sup>                   |                             |
|   | Vezető típusa és keresztmetszete             | sodrott 0,5 mm <sup>2</sup>                  |                             |
| Kiértékelés   | átadva                                       |  |                             |
| Követelmény   | 0,9 kg                                       |  |                             |
| Vezeték típusa  | Vezető típusa és keresztmetszete             | AWG 12/1                                     |                             |
|   | Vezető típusa és keresztmetszete             | AWG 12/19                                    |                             |
| Kiértékelés   | átadva                                       |  |                             |
| Standard  | DIN EN 60999-1 szabvány, 9.5 / 12.00 szakasz |  |                             |
| Követelmény   | ≥10 N  |  |                             |
| Vezeték típusa  | Vezető típusa és keresztmetszete             | AWG 26/1                                     |                             |
|   | Vezető típusa és keresztmetszete             | AWG 26/19                                    |                             |
| Kiértékelés   | átadva                                       |  |                             |
| Követelmény   | ≥20 N  |  |                             |
| Vezeték típusa  | Vezető típusa és keresztmetszete             | H05V-U0.5                                    |                             |
|   | Vezető típusa és keresztmetszete             | H05V-K0.5                                    |                             |
| Kiértékelés   | átadva                                       |  |                             |
| Követelmény   | ≥60 N  |  |                             |
| Vezeték típusa  | Vezető típusa és keresztmetszete             | H07V-U4.0                                    |                             |
|   | Vezető típusa és keresztmetszete             | H07V-K4.0                                    |                             |
|   | Vezető típusa és keresztmetszete             | AWG 12/1                                     |                             |
|   | Vezető típusa és keresztmetszete             | AWG 12/19                                    |                             |
| Kiértékelés   | átadva                                       |  |                             |

**Fontos megjegyzés**

|                |  |
|----------------|--|
| IPC megfelelés | A termékek fejlesztése, gyártása és szállítása a nemzetközileg elismert IPC-A-610 szabvány „megengedhető” kategóriája szerint történt. A termékekkel kapcsolatos további követelményeket kérésre kiértékeljük.         |
| Megjegyzések   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Additional variants on request</li> <li>• Gold-plated contact surfaces on request</li> <li>• Rated current related to rated cross-section &amp; min. No. of poles.</li> </ul> |


**Műszaki adatok**

- Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1
- Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4
- P on drawing = pitch
- Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards.
- In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or disengaged when live or under load
- Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months


**Besorolások**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002638    | ETIM 9.0    | EC002638    |
| ETIM 10.0   | EC002638    | ECLASS 14.0 | 27-46-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-46-02-02 |             |             |

**Product image**



**Dimensional drawing**



**A termék előnyei**



Önzáró mechanizmusKözvetlenül, bedugott állapotban

**A termék előnyei**



Kímélő kireteszelésKis mechanikai igénybevétel

## BLZP 5.08HC/09/270LR SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Kódoló elemek



Csak azt kapcsolja össze, amit kell: a megfelelő csatlakozást a megfelelő helyen.

A kódolási elemek és reteszelő eszközök egyértelműen hozzárendelik a csatlakozóelemeket a gyártási és az üzemelési folyamat során

A kódolási elemeket és a reteszelő eszközöket a szerelés előtt vagy a kábelkonfekcionálás fázisában kell behelyezni. A Weidmüller alternatívája: online konfigurálás a változatkonfigurátor segítségével a szállítás előtti előzetes kódoláshoz.

A kapcsolási táblán történő hibás konfekcionálás és az összekötő elemek téves csatlakoztatása többé nem lehetséges.

Az előny: nincs hibakeresés a gyártás során, és nem merül fel a felhasználó által okozott üzemelési hiba.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | BLZ/SL KO OR BX            | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1573010000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, Tartozékok, Kódoló elem, narancssárga, Pólusszám: 1 |
| GTIN (EAN)     | 4008190048396              |  |
| Qty.           | 100 ST                     |  |
| Típus          | BLZ/SL KO BK BX            | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1545710000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, Tartozékok, Kódoló elem, fekete, Pólusszám: 1       |
| GTIN (EAN)     | 4008190087142              |  |
| Qty.           | 50 ST                      |  |

## Lapos csavarhúzó



Hornycsavarhúzó lekerekített pengével SD DIN 5265, ISO 2380/2, behajtó a DIN 5264, ISO 2380/1 szerint. Chrom Top hegy, SoftFinish markolat

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | SDS 0.6X3.5X100            | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">2749340000</a> | Csavarhúzó, Kés szélessége (B): 3.5 mm, Kés hossza: 100 mm, Kés vastagsága (A): 0.6 mm |
| GTIN (EAN)     | 4050118895568              |  |
| Qty.           | 1 ST                       |  |
| Típus          | SDIS 0.6X3.5X100           | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">2749810000</a> | Csavarhúzó, Kés szélessége (B): 3.5 mm, Kés hossza: 100 mm, Kés vastagsága (A): 0.6 mm |
| GTIN (EAN)     | 4050118897012              |  |
| Qty.           | 1 ST                       |  |

## BLZP 5.08HC/09/270LR SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Hornyos csavarhúzó-készlet, Philips



Csillagfejű csavarhúzó, típus: Phillips, SDK PH DIN 5262, ISO 8764/2-PH, behajtó ISO 8764-PH szerint, hegy: Chrom Top, SoftFinish-markolat

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | SDK PH1 X 80               | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">2749410000</a> | Csavarhúzó, Kés szélessége (B): 4.5 mm, 80 mm, Kés vastagsága (A): 1 |
| GTIN (EAN)     | 4050118895636              |  |
| Qty.           | 1 ST                       |  |

## Pozidriv csillagfejű csavarhúzó



Csillagfejű csavarhúzó, Pozidriv, SDK PZ DIN 5262, ISO 8764/2-PZ, kihajtó ISO 8764/1-PZ szerint, ChromTop hegy, SoftFinish markolat

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | SDK PZ1 X 80               | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">2749440000</a> | Csavarhúzó, Kés szélessége (B): 14.5 mm, 80 mm, Kés vastagsága (A): 1 |
| GTIN (EAN)     | 4050118895667              |   |
| Qty.           | 1 ST                       |   |

## BLZP 5.08HC/09/270LR SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Ellendarab

## SL 5.08HC/180F



Tűs érintkezősorok üvegszál-erősítésű műanyagból, egyenes huzalkimenettel, hullámforrasztáshoz optimalizálva. A karimás változatok (F) az ellentétes oldali csatlakozóra vagy az áramköri lapra csavarozhatók. A forrasztható peremes (LF) aljzat használata esetén nincs szükség az áramköri lap csavaros kiegészítő csatlakoztatására. A forrasztási helyeket is védi a mechanikus behatás ellen. Valamennyi tűs érintkezősor kézzel kódolható vagy már kódoltan rendelhető. HC = nagyáramú

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | SL 5.08HC/09/180F 3.2SN... | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1148690000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Peremes aljzat, THT-forrasztott csatlakozás, 5.08 mm, Pólusszám: 9, 180°, Forrasztótűske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, fekete, Doboz       |
| GTIN (EAN)     | 4032248931927              |  |
| Qty.           | 30 ST                      |  |
| Típus          | SL 5.08HC/09/180F 3.2SN... | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1147350000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Peremes aljzat, THT-forrasztott csatlakozás, 5.08 mm, Pólusszám: 9, 180°, Forrasztótűske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, narancssárga, Doboz |
| GTIN (EAN)     | 4032248931446              |  |
| Qty.           | 30 ST                      |  |

## SL 5.08HC/180LF



Tűs érintkezősorok üvegszál-erősítésű műanyagból, egyenes huzalkimenettel, hullámforrasztáshoz optimalizálva. A karimás változatok (F) az ellentétes oldali csatlakozóra vagy az áramköri lapra csavarozhatók. A forrasztható peremes (LF) aljzat használata esetén nincs szükség az áramköri lap csavaros kiegészítő csatlakoztatására. A forrasztási helyeket is védi a mechanikus behatás ellen. Valamennyi tűs érintkezősor kézzel kódolható vagy már kódoltan rendelhető. HC = nagyáramú

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | SL 5.08HC/09/180LF 3.2S... | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1149450000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Forrasztható peremes aljzat, THT-forrasztott csatlakozás, 5.08 mm, Pólusszám: 9, 180°, Forrasztótűske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, fekete, Doboz       |
| GTIN (EAN)     | 4032248932306              |   |
| Qty.           | 30 ST                      |   |
| Típus          | SL 5.08HC/09/180LF 3.2S... | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1148120000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Forrasztható peremes aljzat, THT-forrasztott csatlakozás, 5.08 mm, Pólusszám: 9, 180°, Forrasztótűske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, narancssárga, Doboz |
| GTIN (EAN)     | 4032248931484              |   |
| Qty.           | 30 ST                      |   |

## BLZP 5.08HC/09/270LR SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Ellendarab

## SL 5.08HC/90F



Tűs érintkezősorok üvegszál-erősítésű műanyagból, 90°-os kivezetéssel, hullámforrasztáshoz optimalizálva. A karimás változatok (F) az ellentétes oldali csatlakozóra vagy az áramköri lapra csavarozhatók. A forrasztható peremes (LF) aljzat használata esetén nincs szükség az áramköri lap csavaros kiegészítő csatlakoztatására. A forrasztási helyeket is védi a mechanikus behatás ellen. Valamennyi tűs érintkezősor kézzel kódolható vagy már kódoltan rendelhető. HC = nagyáramú

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | SL 5.08HC/09/90F 3.2SN ... | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1150170000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Peremes aljzat, THT-forrasztott csatlakozás, 5.08 mm, Pólusszám: 9, 90°, Forrasztótűske |
| GTIN (EAN)     | 4032248937141              | hossza (l): 3.2 mm, ónozott, fekete, Doboz   |
| Qty.           | 30 ST                      |  |
| Típus          | SL 5.08HC/09/90F 3.2SN ... | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1148840000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Peremes aljzat, THT-forrasztott csatlakozás, 5.08 mm, Pólusszám: 9, 90°, Forrasztótűske |
| GTIN (EAN)     | 4032248107278              | hossza (l): 3.2 mm, ónozott, narancssárga, Doboz   |
| Qty.           | 30 ST                      |  |

## SL 5.08HC/90LF



Tűs érintkezősorok üvegszál-erősítésű műanyagból, 90°-os kivezetéssel, hullámforrasztáshoz optimalizálva. A karimás változatok (F) az ellentétes oldali csatlakozóra vagy az áramköri lapra csavarozhatók. A forrasztható peremes (LF) aljzat használata esetén nincs szükség az áramköri lap csavaros kiegészítő csatlakoztatására. A forrasztási helyeket is védi a mechanikus behatás ellen. Valamennyi tűs érintkezősor kézzel kódolható vagy már kódoltan rendelhető. HC = nagyáramú

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | SL 5.08HC/09/90LF 3.2SN... | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1150420000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Forrasztható peremes aljzat, THT-forrasztott csatlakozás, 5.08 mm, Pólusszám: 9, 90°, Forrasztótűske |
| GTIN (EAN)     | 4032248105854              | hossza (l): 3.2 mm, ónozott, fekete, Doboz  |
| Qty.           | 30 ST                      |   |
| Típus          | SL 5.08HC/09/90LF 3.2SN... | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1149610000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Forrasztható peremes aljzat, THT-forrasztott csatlakozás, 5.08 mm, Pólusszám: 9, 90°, Forrasztótűske |
| GTIN (EAN)     | 4032248936151              | hossza (l): 3.2 mm, ónozott, narancssárga, Doboz  |
| Qty.           | 30 ST                      |   |

## BLZP 5.08HC/09/270LR SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Ellendarab

www.weidmueller.com

## SL-SMT 5.08/180F Box



Hőálló tűs érintkezősor, dobozba csomagolva, vagy szalagon. Szalagon, 1,5 mm-es forraszcsőccsal, automata összeszereléshez optimalizálva. 3,2 mm forrasztócsúcs, reflow- és hullámforrasztáshoz. A tűs érintkezősorokon hely található a feliratozáshoz és kódolhatók. HC = nagyáramú

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | SL-SMT 5.08HC/09/180F 3... | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1837890000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Peremes aljzat, THT/THR-forrasztott csatlakozással, 5.08 mm, Pólusszám: 9, 180°. |
| GTIN (EAN)     | 4032248347704              | Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, fekete, Doboz   |
| Qty.           | 30 ST                      |   |

## SL-SMT 5.08/180LF Box



Hőálló tűs érintkezősor, dobozba csomagolva, vagy szalagon. Szalagon, 1,5 mm-es forraszcsőccsal, automata összeszereléshez optimalizálva. 3,2 mm forrasztócsúcs, reflow- és hullámforrasztáshoz. A tűs érintkezősorokon hely található a feliratozáshoz és kódolhatók. HC = nagyáramú

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | SL-SMT 5.08HC/09/180LF ... | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1776432001</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Forrasztható peremes aljzat, THT/THR-forrasztott csatlakozással, 5.08 mm, Pólusszám: 9, 180°. |
| GTIN (EAN)     | 4032248159314              | Forrasztótüske hossza (l): 1.5 mm, ónozott, fekete, Doboz  |
| Qty.           | 30 ST                      |  |
| Típus          | SL-SMT 5.08HC/09/180LF ... | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1838510000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Forrasztható peremes aljzat, THT/THR-forrasztott csatlakozással, 5.08 mm, Pólusszám: 9, 180°. |
| GTIN (EAN)     | 4032248348572              | Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, fekete, Doboz  |
| Qty.           | 30 ST                      |  |

## BLZP 5.08HC/09/270LR SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Ellendarab

## SL-SMT 5.08HC/90F Box



Hőálló tűs érintkezősor, dobozba csomagolva, vagy szalagon. Szalagon, 1,5 mm-es forraszcsőccsal, automata összeszereléshez optimalizálva. 3,2 mm forrasztócsúcs, reflow- és hullámforrasztáshoz. A tűs érintkezősorokon hely található a feliratozáshoz és kódolhatók. HC = nagyáramú

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | SL-SMT 5.08HC/09/90F 3...  | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1837700000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Peremes aljzat, THT/THR-forrasztott csatlakozással, 5.08 mm, Pólusszám: 9, 90°, |
| GTIN (EAN)     | 4032248347513              | Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, fekete, Doboz  |
| Qty.           | 30 ST                      |  |

## SL-SMT 5.08HC/90LF Box



Hőálló tűs érintkezősor, dobozba csomagolva, vagy szalagon. Szalagon, 1,5 mm-es forraszcsőccsal, automata összeszereléshez optimalizálva. 3,2 mm forrasztócsúcs, reflow- és hullámforrasztáshoz. A tűs érintkezősorokon hely található a feliratozáshoz és kódolhatók. HC = nagyáramú

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | SL-SMT 5.08HC/09/90LF 3... | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1780480000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Forrasztható peremes aljzat, THT/THR-forrasztott csatlakozással, 5.08 mm, Pólusszám: 9, 90°, |
| GTIN (EAN)     | 4032248165803              | Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, fekete, Doboz   |
| Qty.           | 30 ST                      |   |

## SLDV-THR 5.08/180F



Magas hőmérsékleteknek ellenálló, kétsoros, oldalra eltolt, zárt tűs érintkezősor karimával vagy forrasztó karimával. 1,5 mm forrasztócsúcs, reflow-forrasztáshoz. 3,2 mm forrasztócsúcs, reflow- és hullámforrasztáshoz. A tűs érintkezősorokon hely található a feliratozáshoz és kódolhatók.

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 15 A (IEC) / 10 A (UL)

## BLZP 5.08HC/09/270LR SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Ellendarab

www.weidmueller.com

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | SLDV-THR 5.08/18/180F 1... | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1828960000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Peremes aljzat, THT/THR-forrasztott csatlakozással, 5.08 mm, Pólusszám: 18, 180°, Forrasztótüske hossza (l): 1.5 mm, ónozott, fekete, Doboz |
| GTIN (EAN)     | 4032248335657              |  |
| Qty.           | 20 ST                      |  |
| Típus          | SLDV-THR 5.08/18/180F 3... | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1828840000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Peremes aljzat, THT/THR-forrasztott csatlakozással, 5.08 mm, Pólusszám: 18, 180°, Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, fekete, Doboz |
| GTIN (EAN)     | 4032248335534              |  |
| Qty.           | 20 ST                      |  |

## SLDV-THR 5.08/180FLF



Magas hőmérsékleteknek ellenálló, kétsoros, oldalra eltolt, zárt tűs érintkezősor karimával vagy forrasztó karimával. 1,5 mm forrasztócsúcs, reflow-forrasztáshoz. 3,2 mm forrasztócsúcs, reflow- és hullámforrasztáshoz. A tűs érintkezősorokon hely található a feliratozáshoz és kódolhatók.

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 15 A (IEC) / 10 A (UL)

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | SLDV-THR 5.08/18/180FLF... | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1829080000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Peremes aljzat / forrasztható peremes aljzat, THT/THR-forrasztott csatlakozással, 5.08 mm, Pólusszám: 18, 180°, Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, fekete, Doboz |
| GTIN (EAN)     | 4032248335770              |  |
| Qty.           | 20 ST                      |  |