

**STB 21.6/45 GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Product image**

Az adapterek és teszt dugók a sorkapcsok és a vizsgálóberendezések közötti elektromos csatlakozáshoz használatosak. Így elektromos érintkezés hozható létre vezetékhez állapottban, és a mérések könnyen elvégezhetők.

**Általános rendelési adatok**

|                |                                                                        |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|
| Változat       | Aljzat (kapocs), Dugaszolási mélység: 11.1 mm, 0.00 mm, Mélység: 45 mm |
| Rendelési szám | <a href="#">1936240000</a>                                             |
| Típus          | STB 21.6/45 GE                                                         |
| GTIN (EAN)     | 4032248605972                                                          |
| Qty.           | 50 Darab                                                               |

## Technical data

## Tanúsítványok

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Méretetek és tömegek

|             |        |                  |             |
|-------------|--------|------------------|-------------|
| Mélység     | 45 mm  | Mélység (coll)   | 1.7716 inch |
| Magasság    | 6.1 mm | Magasság (coll)  | 0.2402 inch |
| Szélesség   | 6.1 mm | Szélesség (coll) | 0.2402 inch |
| Nettó tömeg | 3.33 g |                  |             |

## Hőmérsékletek

|                                     |               |                                     |        |
|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------|--------|
| Ambient temperature                 | -5 °C...40 °C | Folyamatos üzemi hőmérséklet., min. | -50 °C |
| Folyamatos üzemi hőmérséklet., max. | 120 °C        |                                     |        |

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                                          |                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot                 | Megfelel, kivétellel                 |
| RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) | 6c                                   |
| REACH SVHC                               | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                     | dce63e23-eea1-4eaa-9071-1c98fc8fa2ea |

## Anyag adatok

|                          |       |      |       |
|--------------------------|-------|------|-------|
| Alapanyag                | Wemid | Szín | sárga |
| UL 94 éghetőségi osztály | V-0   |      |       |

## Rendszer specifikációk

|          |               |
|----------|---------------|
| Változat | Sorkapcsokhoz |
|----------|---------------|

## Kiegészítő műszaki adatok

|                    |                      |                     |                    |
|--------------------|----------------------|---------------------|--------------------|
| Rögzítés típusa    | becsavart állapotban | Telepítési útmutató | Közvetlen rögzítés |
| Felszerelés típusa | becsavart állapotban |                     |                    |

## Méretetek

|                              |         |                     |         |
|------------------------------|---------|---------------------|---------|
| Menet metrikus mérete, külső | 0.00 mm | Dugaszolási mélység | 11.1 mm |
|------------------------------|---------|---------------------|---------|

## Általános

|                     |                    |                                    |        |
|---------------------|--------------------|------------------------------------|--------|
| Telepítési útmutató | Közvetlen rögzítés | Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. | 100 °C |
|---------------------|--------------------|------------------------------------|--------|

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002848    | ETIM 9.0    | EC002848    |
| ETIM 10.0   | EC002848    | ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-90 |             |             |