

## BCF 3.81/15/180F SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG



Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Product image



BEDUGHATÓ - A Weidmüller innovatív csatlakozórendszere egyszerűbbé teszi és meggyorsítja a huzalcsatlakozás műveletét.

Előnyök a felhasználó és az alkalmazások részére:

- Nagy csomagolási sűrűség a nagyon alacsony komponens magasság miatt. Egyszerűen csak illessze be az előkészített huzalokat - és kész
  - Nagy összetevő sűrűség a kompakt SCDN/SCDN-THR kétszintű tűs érintkezősorról
  - Egyszerűsített feldolgozás a nyitó és rögzítő egység integrált nyomógombjainak köszönhetően
  - Magától értetődő kezelhetőség, mivel a huzalbemenet és a feldolgozó rész egyértelműen elkülönül egymástól
  - szerszám nélküli rögzítés és elengedés a Weidmüller szabadalmaztatott kioldó reteszének használatakor (LR)
- A Weidmüller 3,81 mm (0,15 inch) osztású dugaszolható csatlakozói kompatibilisek a szokásos dugaszolható csatlakozók kialakításával, kódolhatók, és helyet hagynak a nyomtatásnak.

## Általános rendelési adatok

|                |                                                                                                                                                                           |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Változat       | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 3.81 mm, Pólusszám: 15, 180°, PUSH IN, működtető gombbal, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 1.5 mm², Doboz |
| Rendelési szám | <a href="#">1970750000</a>                                                                                                                                                |
| Típus          | BCF 3.81/15/180F SN OR BX                                                                                                                                                 |
| GTIN (EAN)     | 4032248680146                                                                                                                                                             |
| Qty.           | 50 Darab                                                                                                                                                                  |
| Termékadatok   | IEC: 320 V / 17.5 A / 0.14 - 1.5 mm²<br>UL: 300 V / 10 A / AWG 26 - AWG 16                                                                                                |
| Csomagolás     | Doboz                                                                                                                                                                     |

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| ROHS                      | Megfelel                    |
| UL File Number Search     | <a href="#">UL weboldal</a> |
| Tanúsítvány száma (cURus) | E60693                      |

## Méreték és tömegek

|             |          |                  |             |
|-------------|----------|------------------|-------------|
| Mélység     | 22 mm    | Mélység (coll)   | 0.8661 inch |
| Magasság    | 7.9 mm   | Magasság (coll)  | 0.311 inch  |
| Szélesség   | 67.54 mm | Szélesség (coll) | 2.659 inch  |
| Nettó tömeg | 10.54 g  |                  |             |

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül      |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

## System Parameters

|                                         |                                         |                    |                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| Termékcsalád                            | OMNIMATE Signal - sorozat BC/SC 3.81    |                    |                             |
| Csatlakozás típusa                      | Terepi csatlakozás                      |                    |                             |
| Vezetékcsatlakozás-technika             | PUSH IN, működtető gombbal              |                    |                             |
| Raszter mm-ben (P)                      | 3.81 mm                                 |                    |                             |
| Raszter inch-ben (P)                    | 0.150 "                                 |                    |                             |
| Vezeték kimeneti irány                  | 180°                                    |                    |                             |
| Pólusszám                               | 15                                      |                    |                             |
| L1, mm                                  | 53.34 mm                                |                    |                             |
| L1, inch                                | 2.100 "                                 |                    |                             |
| Sorok száma                             | 1                                       |                    |                             |
| Érintkezősorok száma                    | 1                                       |                    |                             |
| Névleges keresztmetszet                 | 1 mm <sup>2</sup>                       |                    |                             |
| Érintésvédelem a DIN VDE 57 106 szerint | Ujjak számára biztonságos               |                    |                             |
| Érintésvédelem a DIN VDE 0470 szerint   | IP 20 dugaszolva / IP 10 nem dugaszolva |                    |                             |
| Védelmi osztály                         | IP20                                    |                    |                             |
| Térfogati ellenállás                    | ≤5 mΩ                                   |                    |                             |
| Kódolható                               | Igen                                    |                    |                             |
| Csupaszolási hossz                      | 9 mm                                    |                    |                             |
| Csavarhúzó éle                          | 0,4 x 2,5                               |                    |                             |
| Csavarhúzó éle, standard                | DIN 5264                                |                    |                             |
| Dugaszolási ciklusok                    | 25                                      |                    |                             |
| Dugaszolási erő/pólus, max.             | 8 N                                     |                    |                             |
| Húzóerő / pólus, max.                   | 7 N                                     |                    |                             |
| Tightening torque                       | Forgatónyomaték típusa                  | Screw flange       |                             |
|                                         | Usage information                       | Meghúzási nyomaték | min. 0.15 Nm<br>max. 0.2 Nm |

## Anyagjellemzők

|                         |             |                     |              |
|-------------------------|-------------|---------------------|--------------|
| Szigetelőanyag          | PA 66 GF 30 | Szín                | narancssárga |
| A működési elemek színe | fehér       | Színskála (hasonló) | RAL 2000     |

## BCF 3.81/15/180F SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

|                                         |         |                                            |                  |
|-----------------------------------------|---------|--------------------------------------------|------------------|
| Szigetelőanyag csoport                  | II      | Küszóútképzési összehasonlítási szám (CTI) | ≥ 550            |
| Szigetelési ellenállás                  | ≥ 108 Ω | Moisture Level (MSL)                       |                  |
| UL 94 éghetőségi osztály                | V-0     | Érintkező anyaga                           | Rézötvözet       |
| Érintkező felület                       | ónozott | Dugaszolható csatlakozás rétegszerkezete   | 4...8 µm Sn matt |
| Tárolási hőmérséklet, min.              | -40 °C  | Tárolási hőmérséklet, max.                 | 70 °C            |
| Üzemi hőmérséklet, min.                 | -50 °C  | Üzemi hőmérséklet, max.                    | 120 °C           |
| Hőmérsékleti tartomány, telepítés, min. | -25 °C  | Hőmérsékleti tartomány, telepítés, max.    | 120 °C           |

## Névleges adatok IEC szerint

|                                                                                    |                        |                                                                                  |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| szabvány szerint tesztelve                                                         | IEC 60664-1, IEC 61984 | Névleges áram, min. pólusszám (Tu=20 °C)                                         | 17.5 A           |
| Névleges áram, maximális pólusszám (Tu=20 °C)                                      | 17.5 A                 | Névleges áram, min. pólusszám (Tu=40 °C)                                         | 17.5 A           |
| Névleges áram, maximális pólusszám (Tu=40 °C)                                      | 16.3 A                 | Névleges feszültség a II/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez      | 320 V            |
| Névleges feszültség a III/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez       | 160 V                  | Névleges feszültség a III/3 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez     | 160 V            |
| Névleges lökőfeszültség a II/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez    | 2.5 kV                 | Névleges lökőfeszültség a III/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez | 2.5 kV           |
| Névleges lökőfeszültség a III/3 túlfeszültség osztályhoz / szennyeződés mértékéhez | 2.5 kV                 | Rövid idejű határáram ellenállás                                                 | 3 x 1 s mit 76 A |

## Csomagolás

|               |           |               |           |
|---------------|-----------|---------------|-----------|
| Csomagolás    | Doboz     | VPE hosszúság | 297.00 mm |
| VPE szélesség | 118.00 mm | VPE magasság  | 28.00 mm  |

## Csatlakoztatható vezetékek

|                                                                   |                                    |                      |                            |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------------|
| Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min.                   | 0.14 mm <sup>2</sup>               |                      |                            |
| Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.                   | 1.5 mm <sup>2</sup>                |                      |                            |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.                     | AWG 26                             |                      |                            |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.                     | AWG 16                             |                      |                            |
| Tömör, min. H05(07) V-U                                           | 0.14 mm <sup>2</sup>               |                      |                            |
| Tömör, max. H05(07) V-U                                           | 1.5 mm <sup>2</sup>                |                      |                            |
| Flexibilis, min. H05(07) V-K                                      | 0.14 mm <sup>2</sup>               |                      |                            |
| Flexibilis, max. H05(07) V-K                                      | 1.5 mm <sup>2</sup>                |                      |                            |
| műanyag galléros érvéghüvellyel, DIN 46228 pt 4, min.             | 0.25 mm <sup>2</sup>               |                      |                            |
| műanyag galléros érvéghüvellyel, DIN 46228 pt 4, max.             | 1 mm <sup>2</sup>                  |                      |                            |
| érvéghüvellyel, DIN 46228 1. pont, min.                           | 0.25 mm <sup>2</sup>               |                      |                            |
| érvéghüvellyel, DIN 46228 pt 1, max.                              | 1.5 mm <sup>2</sup>                |                      |                            |
| Illesztőcsap az EN 60999 szerint a x b; ø 2,4 mm x 1,5 mm; 1,9 mm |                                    |                      |                            |
| Rögzíthető vezeték                                                | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | Típus                | finom huzalozás            |
|                                                                   | érvéghüvely                        | névleges             | 0.5 mm <sup>2</sup>        |
|                                                                   |                                    | Csupaszolási hossz   | névleges 12 mm             |
|                                                                   |                                    | Ajánlott érvéghüvely | <a href="#">H0.5/16 OR</a> |
|                                                                   |                                    | Csupaszolási hossz   | névleges 10 mm             |
|                                                                   |                                    | Ajánlott érvéghüvely | <a href="#">H0.5/10</a>    |
|                                                                   | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | Típus                | finom huzalozás            |

## BCF 3.81/15/180F SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

|                                    |                      |                             |
|------------------------------------|----------------------|-----------------------------|
|                                    | névleges             | 0.75 mm <sup>2</sup>        |
| érvéghüvely                        | Csupaszolási hossz   | névleges 12 mm              |
|                                    | Ajánlott érvéghüvely | <a href="#">H0.75/16 W</a>  |
|                                    | Csupaszolási hossz   | névleges 10 mm              |
|                                    | Ajánlott érvéghüvely | <a href="#">H0.75/10</a>    |
| Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | Típus                | finom huzalozás             |
|                                    | névleges             | 1 mm <sup>2</sup>           |
| érvéghüvely                        | Csupaszolási hossz   | névleges 12 mm              |
|                                    | Ajánlott érvéghüvely | <a href="#">H1.0/16D R</a>  |
|                                    | Csupaszolási hossz   | névleges 10 mm              |
|                                    | Ajánlott érvéghüvely | <a href="#">H1.0/10</a>     |
| Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | Típus                | finom huzalozás             |
|                                    | névleges             | 0.34 mm <sup>2</sup>        |
| érvéghüvely                        | Csupaszolási hossz   | névleges 10 mm              |
|                                    | Ajánlott érvéghüvely | <a href="#">H0.34/12 TK</a> |

Hivatkozási szöveg A műanyag gallér külső átmérője nem lehet nagyobb az osztásnál (P). Az érvéghüvelyek hosszát a terméknek és a névleges feszültségnek megfelelően kell megválasztani.

## CSA névleges adatok

|                                                     |        |                                                     |                                                            |
|-----------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Intézet (CSA)                                       | CSA    | Tanúsítvány száma (CSA)                             | 200039-1121690                                             |
| Névleges feszültség (B felhasználási csoport / CSA) | 300 V  | Névleges feszültség (C felhasználási csoport / CSA) | 50 V                                                       |
| Névleges feszültség (D felhasználási csoport / CSA) | 300 V  | Névleges áram (B felhasználási csoport / 10 A CSA)  |                                                            |
| Névleges áram (D felhasználási csoport / 10 A CSA)  |        | Vezeték keresztmetszet, AWG, min.                   | AWG 26                                                     |
| Vezeték keresztmetszet, AWG, max.                   | AWG 16 | Hivatkozás a tanúsítási értékekre                   | A megadott adatok maximális értékek - lásd a tanúsítványt. |

## UL 1059 névleges adatok

|                                                         |                                                            |                                                         |        |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|
| Intézet (cURus)                                         | CURUS                                                      | Tanúsítvány száma (cURus)                               | E60693 |
| Névleges feszültség (B felhasználási csoport / UL 1059) | 300 V                                                      | Névleges feszültség (D felhasználási csoport / UL 1059) | 300 V  |
| Névleges áram (B felhasználási csoport / 10 A UL 1059)  | 10 A                                                       | Névleges áram (D felhasználási csoport / 10 A UL 1059)  | 10 A   |
| Vezeték keresztmetszet, AWG, min.                       | AWG 26                                                     | Vezeték keresztmetszet, AWG, max.                       | AWG 16 |
| Hivatkozás a tanúsítási értékekre                       | A megadott adatok maximális értékek - lásd a tanúsítványt. |                                                         |        |

## Típusvizsgálatok

|                                                 |             |                              |
|-------------------------------------------------|-------------|------------------------------|
| Teszt: Helytelen illesztés (nem felcserélhetők) | Teszt       | szemrevételezéses ellenőrzés |
|                                                 | Kiértékelés | átadva                       |

## Fontos megjegyzés

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IPC megfelelés | A termékek fejlesztése, gyártása és szállítása a nemzetközileg elismert IPC-A-610 szabvány „megengedhető” kategóriája szerint történt. A termékekkel kapcsolatos további követelményeket kérésre kiértékeljük.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Megjegyzések   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards.</li> <li>Rated current related to rated cross-section &amp; min. No. of poles.</li> <li>P on drawing = pitch</li> <li>Conductors suitable for connection: 1.5 mm<sup>2</sup> with wire-end ferrule with plastic collar, DIN 46 228/1, with a rated voltage of 125V/2.5 kV with III/3 or 250 V/2.5 kV with II/2</li> <li>Crimp shape A for wire-end ferrules with crimping tools PZ 1,5 (order no. 9005990000) or PZ 6/5 (order no. 9011460000) for larger wire cross-sections recommended.</li> </ul> |


## Műszaki adatok

- Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1
- Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4
- The test point can only be used as potential-pickup point.
- In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or disengaged when live or under load
- Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months


## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002638    | ETIM 9.0    | EC002638    |
| ETIM 10.0   | EC002638    | ECLASS 14.0 | 27-46-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-46-02-02 |             |             |

## Product image



## Dimensional drawing




## Graph




## Graph



## Graph



## A termék előnyei



Erős PUSH-IN csatlakozás Biztos és tartós

**Felhasználási példa**