

## SCZ 3.81/04/180F SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG



Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Product image



A fordított SCZ tűs csatlakozót húzókegyeles, csavaros csatlakozással 3,81 mm osztású vezetékek egyenes csatlakoztatására terveztük. Két módon lehet használni:

- vezeték-vezeték csatlakoztatáshoz BCZ-vel együtt
- ellendugóval az érintésbiztos BCL aljzattömbben a NYÁK-on.

Az SCZ négy különböző változatban kapható.

- Peremes aljzat nélkül („G”, zárt)
- Szabványos peremes aljzattal ("F", aljzati anyával)
- Fordított peremes aljzattal ("FI", anyával)
- és a Weidmüller szabadalmaztatott kioldó reteszével szerszám nélküli, könnyű leválasztáshoz

Az SCZ-n hely található a feliratozáshoz és kódolható.

- 0,20 - 1,5 mm<sup>2</sup> (IEC) / 28 - 16 AWG (UL)
- 250 V (IEC) / 300 V (UL)
- 17,5 A (IEC) / 10 A (UL)

## Általános rendelési adatok

|                |                                                                                                                                                                    |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Változat       | NYÁK dugaszoló csatlakozó, dugasz, 3.81 mm, Pólusszám: 4, 180°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 1.5 mm <sup>2</sup> , Doboz |
| Rendelési szám | <a href="#">1970930000</a>                                                                                                                                         |
| Típus          | SCZ 3.81/04/180F SN OR BX                                                                                                                                          |
| GTIN (EAN)     | 4032248680658                                                                                                                                                      |
| Qty.           | 50 Darab                                                                                                                                                           |
| Termékadatok   | IEC: 320 V / 17.5 A / 0.2 - 1.5 mm <sup>2</sup><br>UL: 300 V / 10 A / AWG 28 - AWG 16                                                                              |
| Csomagolás     | Doboz                                                                                                                                                              |

## SCZ 3.81/04/180F SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| ROHS                      | Megfelel                    |
| UL File Number Search     | <a href="#">UL weboldal</a> |
| Tanúsítvány száma (cURus) | E60693                      |

## Méretetek és tömegek

|             |         |                 |             |
|-------------|---------|-----------------|-------------|
| Mélység     | 18.4 mm | Mélység (coll)  | 0.7244 inch |
| Magasság    | 11.1 mm | Magasság (coll) | 0.437 inch  |
| Nettó tömeg | 4.38 g  |                 |             |

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                                          |                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot                 | Megfelel, kivétellel                 |
| RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) | 6c                                   |
| REACH SVHC                               | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                     | cec56c8c-fe86-40ec-b01a-efe288a878ac |

## System Parameters

|                                         |                                                                               |                    |              |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| Termékcsalád                            | OMNIMATE Signal - sorozat BC/SC 3.81                                          |                    |              |
| Csatlakozás típusa                      | Terepi csatlakozás                                                            |                    |              |
| Vezetékcsatlakozás-technika             | Csavaros csatlakozás                                                          |                    |              |
| Raszter mm-ben (P)                      | 3.81 mm                                                                       |                    |              |
| Raszter inch-ben (P)                    | 0.150 "                                                                       |                    |              |
| Vezeték kimeneti irány                  | 180°                                                                          |                    |              |
| Pólusszám                               | 4                                                                             |                    |              |
| L1, mm                                  | 11.43 mm                                                                      |                    |              |
| L1, inch                                | 0.450 "                                                                       |                    |              |
| Sorok száma                             | 1                                                                             |                    |              |
| Érintkezősorok száma                    | 1                                                                             |                    |              |
| Névleges keresztmetszet                 | 1 mm <sup>2</sup>                                                             |                    |              |
| Érintésvédelem a DIN VDE 57 106 szerint | Ujjak számára biztonságos dugaszolt/ Kézfej számára biztonságos nem dugaszolt |                    |              |
| Érintésvédelem a DIN VDE 0470 szerint   | IP 20 dugaszolva / IP 10 nem dugaszolva                                       |                    |              |
| Térfogati ellenállás                    | ≤5 mΩ                                                                         |                    |              |
| Kódolható                               | Igen                                                                          |                    |              |
| Csupaszolási hossz                      | 7 mm                                                                          |                    |              |
| Biztosítócsavar                         | M 2                                                                           |                    |              |
| Csavarhúzó éle                          | 0,4 x 2,5                                                                     |                    |              |
| Csavarhúzó éle, standard                | DIN 5264-A                                                                    |                    |              |
| Dugaszolási ciklusok                    | 25                                                                            |                    |              |
| Dugaszolási erő/pólus, max.             | 8 N                                                                           |                    |              |
| Húzóerő / pólus, max.                   | 5 N                                                                           |                    |              |
| Tightening torque                       | Forgatónyomaték típusa                                                        | Wire connection    |              |
|                                         | Usage information                                                             | Meghúzási nyomaték | min. 0.2 Nm  |
|                                         |                                                                               |                    | max. 0.25 Nm |
|                                         | Forgatónyomaték típusa                                                        | Screw flange       |              |
|                                         | Usage information                                                             | Meghúzási nyomaték | min. 0.15 Nm |
|                                         |                                                                               |                    | max. 0.2 Nm  |

## SCZ 3.81/04/180F SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Anyagjellemzők

|                                            |             |                                          |              |
|--------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|--------------|
| Szigetelőanyag                             | PA 66 GF 30 | Szín                                     | narancssárga |
| Színskála (hasonló)                        | RAL 2000    | Szigetelőanyag csoport                   | II           |
| Kúszóútkepzési összehasonlítási szám (CTI) | ≥ 550       | Moisture Level (MSL)                     |              |
| UL 94 éghetőségi osztály                   | V-0         | Érintkező anyaga                         | Rézötvözet   |
| Érintkező felület                          | ónozott     | Dugaszolható csatlakozás rétegszerkezete | 4...8 µm Sn  |
| Tárolási hőmérséklet, min.                 | -40 °C      | Tárolási hőmérséklet, max.               | 70 °C        |
| Üzemi hőmérséklet, min.                    | -50 °C      | Üzemi hőmérséklet, max.                  | 120 °C       |
| Hőmérsékleti tartomány, telepítés, min.    | -25 °C      | Hőmérsékleti tartomány, telepítés, max.  | 120 °C       |

## Névleges adatok IEC szerint

|                                                                                    |                        |                                                                                  |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| szabvány szerint tesztelve                                                         | IEC 60664-1, IEC 61984 | Névleges áram, min. pólusszám (Tu=20 °C)                                         | 17.5 A          |
| Névleges áram, maximális pólusszám (Tu=20 °C)                                      | 17.1 A                 | Névleges áram, min. pólusszám (Tu=40°C)                                          | 17.5 A          |
| Névleges áram, maximális pólusszám (Tu=40°C)                                       | 15.2 A                 | Névleges feszültség a II/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez      | 320 V           |
| Névleges feszültség a III/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez       | 160 V                  | Névleges feszültség a III/3 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez     | 160 V           |
| Névleges lökőfeszültség a II/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez    | 2.5 kV                 | Névleges lökőfeszültség a III/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez | 2.5 kV          |
| Névleges lökőfeszültség a III/3 túlfeszültség osztályhoz / szennyeződés mértékéhez | 2.5 kV                 | Rövid idejű határáram ellenállás                                                 | 3 x 1s mit 76 A |

## Csomagolás

|               |           |               |           |
|---------------|-----------|---------------|-----------|
| Csomagolás    | Doboz     | VPE hosszúság | 141.00 mm |
| VPE szélesség | 121.00 mm | VPE magasság  | 27.00 mm  |

## Csatlakoztatható vezetékek

|                                                       |                                    |                      |                        |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------|
| Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min.       | 0.08 mm <sup>2</sup>               |                      |                        |
| Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.       | 1.5 mm <sup>2</sup>                |                      |                        |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.         | AWG 28                             |                      |                        |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.         | AWG 16                             |                      |                        |
| Tömör, min. H05(07) V-U                               | 0.2 mm <sup>2</sup>                |                      |                        |
| Tömör, max. H05(07) V-U                               | 1.5 mm <sup>2</sup>                |                      |                        |
| Flexibilis, min. H05(07) V-K                          | 0.2 mm <sup>2</sup>                |                      |                        |
| Flexibilis, max. H05(07) V-K                          | 1.5 mm <sup>2</sup>                |                      |                        |
| műanyag galléros érvéghüvellyel, DIN 46228 pt 4, min. | 0.2 mm <sup>2</sup>                |                      |                        |
| műanyag galléros érvéghüvellyel, DIN 46228 pt 4, max. | 1.5 mm <sup>2</sup>                |                      |                        |
| érvéghüvellyel, DIN 46228 1. pont, min.               | 0.2 mm <sup>2</sup>                |                      |                        |
| érvéghüvellyel, DIN 46228 pt 1, max.                  | 1.5 mm <sup>2</sup>                |                      |                        |
| Illesztőcsap az EN 60999 szerint a x b; ø             | 2,4 mm x 1,5 mm ; 2,4 mm           |                      |                        |
| Rögzíthető vezeték                                    | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | Típus                | finom huzalozás        |
|                                                       |                                    | névleges             | 0.5 mm <sup>2</sup>    |
|                                                       |                                    | Csupaszolási hossz   | névleges 6 mm          |
|                                                       |                                    | Ajánlott érvéghüvely | <a href="#">H0.5/6</a> |

## SCZ 3.81/04/180F SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

|  |                                    |                      |                                  |
|--|------------------------------------|----------------------|----------------------------------|
|  | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | Típus                | finom huzalozás                  |
|  |                                    | névleges             | 0.75 mm <sup>2</sup>             |
|  |                                    | érvéghüvely          | Csupaszolási hossz névleges 6 mm |
|  | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | Ajánlott érvéghüvely | <a href="#">H0.75/6</a>          |
|  |                                    | Típus                | finom huzalozás                  |
|  |                                    | névleges             | 1 mm <sup>2</sup>                |
|  | érvéghüvely                        | Csupaszolási hossz   | névleges 6 mm                    |
|  |                                    | Ajánlott érvéghüvely | <a href="#">H1.0/6</a>           |
|  | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | Típus                | finom huzalozás                  |
|  |                                    | névleges             | 1.5 mm <sup>2</sup>              |
|  |                                    | Csupaszolási hossz   | névleges 7 mm                    |
|  | érvéghüvely                        | Ajánlott érvéghüvely | <a href="#">H1.5/7</a>           |

Hivatkozási szöveg

A műanyag gallér külső átmérője nem lehet nagyobb az osztásnál (P). Az érvéghüvelyek hosszát a terméknek és a névleges feszültségnek megfelelően kell megválasztani.

## CSA névleges adatok

|                                                     |                                                            |                                                     |                |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|
| Intézet (CSA)                                       | CSA                                                        | Tanúsítvány száma (CSA)                             | 200039-1121690 |
| Névleges feszültség (B felhasználási csoport / CSA) | 300 V                                                      | Névleges feszültség (C felhasználási csoport / CSA) | 50 V           |
| Névleges áram (B felhasználási csoport / 10 A CSA)  |                                                            | Névleges áram (C felhasználási csoport / 10 A CSA)  |                |
| Vezeték keresztmetszet, AWG, min.                   | AWG 28                                                     | Vezeték keresztmetszet, AWG, max.                   | AWG 16         |
| Hivatkozás a tanúsítási értékekre                   | A megadott adatok maximális értékek - lásd a tanúsítványt. |                                                     |                |

## UL 1059 névleges adatok

|                                                         |                                                            |                                                         |        |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|
| Intézet (cURus)                                         | CURUS                                                      | Tanúsítvány száma (cURus)                               | E60693 |
| Névleges feszültség (B felhasználási csoport / UL 1059) | 300 V                                                      | Névleges feszültség (D felhasználási csoport / UL 1059) | 300 V  |
| Névleges áram (B felhasználási csoport / 10 A UL 1059)  |                                                            | Névleges áram (D felhasználási csoport / 10 A UL 1059)  |        |
| Vezeték keresztmetszet, AWG, min.                       | AWG 28                                                     | Vezeték keresztmetszet, AWG, max.                       | AWG 16 |
| Hivatkozás a tanúsítási értékekre                       | A megadott adatok maximális értékek - lásd a tanúsítványt. |                                                         |        |

## Típusvizsgálatok

|                                                 |                |                                                                                                                                    |                             |
|-------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Teszt: Jelölések tartóssága                     | Standard       | DIN EN 61984 szabvány, 7.3.2 / 09.02 szakasz, minta a DIN EN 60068-2-70 / 07.96 szabvány szerint                                   |                             |
|                                                 | Teszt          | eredetjelölés, típusazonosítás, névleges feszültség, névleges keresztmetszet, raszter, anyagtípus, UL tanúsítvány, CSA tanúsítvány |                             |
|                                                 | Kiértékelés    | elérhető                                                                                                                           |                             |
|                                                 | Teszt          | tartósság                                                                                                                          |                             |
|                                                 | Kiértékelés    | átadva                                                                                                                             |                             |
| Teszt: Helytelen illesztés (nem felcserélhetők) | Standard       | DIN EN 61984 szabvány, 6.3 és 6.9.1 / 09.02 szakasz, DIN EN 60512-13-5 / 11.06                                                     |                             |
|                                                 | Teszt          | 180°-ban elforgatva kódoló elemek nélkül                                                                                           |                             |
|                                                 | Kiértékelés    | átadva                                                                                                                             |                             |
|                                                 | Teszt          | szemrevételezéses ellenőrzés                                                                                                       |                             |
|                                                 | Kiértékelés    | átadva                                                                                                                             |                             |
| Teszt: Rögzíthető keresztmetszet                | Standard       | DIN EN 60999-1 szabvány, 7 és 9.1 / 12.00 szakasz, DIN EN 60947-1 szabvány, 8.2.4.5.1 / 12.02 szakasz                              |                             |
|                                                 | Vezeték típusa | Vezető típusa és keresztmetszete                                                                                                   | tömör, 0,08 mm <sup>2</sup> |

Műszaki adatok

|                                                             |                |                                              |                              |
|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|------------------------------|
| Vezetékek sérülésének és véletlen meglazulásának vizsgálata |                | Vezető típusa és keresztmetszete             | sodrott 0,08 mm <sup>2</sup> |
|                                                             |                | Vezető típusa és keresztmetszete             | tömör, 1,5 mm <sup>2</sup>   |
|                                                             |                | Vezető típusa és keresztmetszete             | sodrott 1,5 mm <sup>2</sup>  |
|                                                             |                | Vezető típusa és keresztmetszete             | AWG 28/1                     |
|                                                             |                | Vezető típusa és keresztmetszete             | AWG 28/19                    |
|                                                             |                | Vezető típusa és keresztmetszete             | AWG 16/1                     |
|                                                             |                | Vezető típusa és keresztmetszete             | AWG 16/19                    |
|                                                             | Kiértékelés    | átadva                                       |                              |
|                                                             | Standard       | DIN EN 60999-1 szabvány, 9.4 / 12.00 szakasz |                              |
|                                                             | Követelmény    | 0,2 kg                                       |                              |
|                                                             | Vezeték típusa | Vezető típusa és keresztmetszete             | sodrott 0,25 mm <sup>2</sup> |
|                                                             |                | Vezető típusa és keresztmetszete             | AWG 28/1                     |
|                                                             |                | Vezető típusa és keresztmetszete             | AWG 28/19                    |
|                                                             | Kiértékelés    | átadva                                       |                              |
|                                                             | Követelmény    | 0,3 kg                                       |                              |
|                                                             | Vezeték típusa | Vezető típusa és keresztmetszete             | tömör, 0,5 mm <sup>2</sup>   |
| Kihúzási vizsgálat                                          | Kiértékelés    | átadva                                       |                              |
|                                                             | Standard       | DIN EN 60999-1 szabvány, 9.5 / 12.00 szakasz |                              |
|                                                             | Követelmény    | ≥10 N                                        |                              |
|                                                             | Vezeték típusa | Vezető típusa és keresztmetszete             | sodrott 0,25 mm <sup>2</sup> |
|                                                             |                | Vezető típusa és keresztmetszete             | AWG 28/1                     |
|                                                             |                | Vezető típusa és keresztmetszete             | AWG 28/19                    |
|                                                             | Kiértékelés    | átadva                                       |                              |
|                                                             | Követelmény    | ≥20 N                                        |                              |
|                                                             | Vezeték típusa | Vezető típusa és keresztmetszete             | H05V-U0.5                    |
|                                                             | Kiértékelés    | átadva                                       |                              |
|                                                             | Követelmény    | ≥40 N                                        |                              |
|                                                             | Vezeték típusa | Vezető típusa és keresztmetszete             | H07V-U1.5                    |
|                                                             |                | Vezető típusa és keresztmetszete             | H07V-K1.5                    |
|                                                             |                | Vezető típusa és keresztmetszete             | AWG 16/1                     |
|                                                             |                | Vezető típusa és keresztmetszete             | AWG 16/19                    |
|                                                             | Kiértékelés    | átadva                                       |                              |

## Műszaki adatok


## Fontos megjegyzés

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IPC megfelelés | A termékek fejlesztése, gyártása és szállítása a nemzetközileg elismert IPC-A-610 szabvány „megengedhető” kategóriája szerint történt. A termékekkel kapcsolatos további követelményeket kérésre kiértékeljük.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Megjegyzések   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Additional variants on request</li><li>• Rated current related to rated cross-section &amp; min. No. of poles.</li><li>• Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4</li><li>• P on drawing = pitch</li><li>• Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards.</li><li>• In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or disengaged when live or under load</li><li>• Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months</li></ul> |


## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002638    | ETIM 9.0    | EC002638    |
| ETIM 10.0   | EC002638    | ECLASS 14.0 | 27-46-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-46-02-02 |             |             |


### Product image




### Dimensional drawing




### Graph



### Graph



### Graph



## Tartozékok

## Takarófedelek



Hatékony védelem, optimalizált ergonómia és zárt kialakítás:

A csatlakoztatott vezetékek húzásmentesítésétől a vizuális/érintésvédelmen át a bontást segítő funkcióig – az opcionális, utólag felszerelhető burkolatok mechanikai, vizuális és tapintható funkciókat is ellátnak.

A két fél héj biztonságosan összepattintható, teljesen körülzárja a dugaszt, mint egy ház, és a következő funkciókat kínálja:

- A kábelkötegelők vagy integrált kábelrögzítők húzásmentesítést biztosítanak.
- Jelölhetők Dekafix címkével vagy öntapadó szalaggal
- Oldalirányú szerelés pólusveszteség vagy rasztereltolódás nélkül
- Kompatibilis: karimás vagy rögzítő keretes dugaszokhoz egyaránt alkalmas
- Flexibilis: 1–3, különböző kilépési irányú kábelkimenet elérhető, mérettől függően

A Weidmüller burkolatok nagyobb stabilitást, jobb jelölést, teljes kompatibilitást és sokoldalúságot kínálnak.

Az eredmény: maximális megbízhatóság és felhasználóbarát működés bármilyen alkalmazásban.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                    |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Típus          | BCZ 3.81 AH04 BK BX        | Változat                                                           |
| Rendelési szám | <a href="#">1005290000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, Tartozékok, Fedél, fekete, Pólusszám: 4 |
| GTIN (EAN)     | 4032248752515              |                                                                    |
| Qty.           | 10 ST                      |                                                                    |