

## BLF 5.00HC/17/90LR SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Product image



Éppen annyira megbízható, mint a kipróbált és bevizsgált eredeti, innovációs részletekkel:

A BLZ 5.00HC csatlakozóhével BLF 5.00HC PUSH IN változata új csatlakozórendszert kínál és sokkal kompaktabb kialakítást. A Weidmüller innovatív PUSH IN rugós csatlakozója új irányt mutat, nem igényel szerszámot az egyszerűen elvégezhető vezeték bekötéshez. HC = nagyáramú

A sokoldalúság értelmében a BLF 5.00HC pontosan ugyanannyit kínál, mint a régebbi változatok:

- a három kivezetési irány Önnel a megszokott tervezési rugalmasságot kínálja az alkalmazásaihoz
- négy karima változat, benne a szabadalmaztatott kioldó retesszel, lehetővé teszi a reteszelő kialakítást a felhasználó követelményei alapján

## Általános rendelési adatok

|                |                                                                                                                                                                    |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Változat       | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.00 mm, Pólusszám: 17, 90°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 3.31 mm², Doboz |
| Rendelési szám | <a href="#">1981020000</a>                                                                                                                                         |
| Típus          | BLF 5.00HC/17/90LR SN OR BX                                                                                                                                        |
| GTIN (EAN)     | 4032248676149                                                                                                                                                      |
| Qty.           | 18 Darab                                                                                                                                                           |
| Termékadatok   | IEC: 400 V / 24 A / 0.2 - 2.5 mm²<br>UL: 300 V / 18.5 A / AWG 26 - AWG 12                                                                                          |
| Csomagolás     | Doboz                                                                                                                                                              |

## BLF 5.00HC/17/90LR SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| ROHS                      | Megfelel                    |
| UL File Number Search     | <a href="#">UL weboldal</a> |
| Tanúsítvány száma (cURus) | E60693                      |

## Méreték és tömegek

|             |         |                  |             |
|-------------|---------|------------------|-------------|
| Mélység     | 29.6 mm | Mélység (coll)   | 1.1654 inch |
| Magasság    | 20.8 mm | Magasság (coll)  | 0.8189 inch |
| Szélesség   | 94.8 mm | Szélesség (coll) | 3.7323 inch |
| Nettó tömeg | 32.05 g |                  |             |

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                               |                  |
|--------------------------|-------------------------------|------------------|
|                          |                               |                  |
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül      |                  |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |                  |
| Termék karbonlábnyoma    | Bölcsőtől a kapuig            | 1,063 kg CO2 eq. |

## System Parameters

|                                         |                                        |                                       |                                         |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| Termékcsalád                            | OMNIMATE Signal - sorozat BL/SL 5.00   | Csatlakozás típusa                    | Terepi csatlakozás                      |
| Vezetékcsatlakozás-technika             | PUSH IN aktuátorral                    | Raszter mm-ben (P)                    | 5.00 mm                                 |
| Raszter inch-ben (P)                    | 0.197 "                                | Vezeték kimeneti irány                | 90°                                     |
| Pólusszám                               | 17                                     | L1, mm                                | 80.00 mm                                |
| L1, inch                                | 3.152 "                                | Sorok száma                           | 1                                       |
| Érintkezősorok száma                    | 1                                      | Névleges keresztmetszet               | 2.5 mm²                                 |
| Érintésvédelem a DIN VDE 57 106 szerint | Kézfejjel történő megérintéstől védett | Érintésvédelem a DIN VDE 0470 szerint | IP 20 dugaszolva / IP 10 nem dugaszolva |
| Védelmi osztály                         | IP20                                   | Térfogati ellenállás                  | ≤5 mΩ                                   |
| Kódolható                               | Igen                                   | Csupaszolási hossz                    | 10 mm                                   |
| Csavarhúzó éle                          | 0,6 x 3,5                              | Csavarhúzó éle, standard              | DIN 5264                                |
| Dugaszolási ciklusok                    | 25                                     | Dugaszolási erő/pólus, max.           | 7 N                                     |
| Húzóerő / pólus, max.                   | 5.5 N                                  |                                       |                                         |

## Anyajellemzők

|                                            |          |                                          |                            |
|--------------------------------------------|----------|------------------------------------------|----------------------------|
| Szigetelőanyag                             | PBT      | Szín                                     | narancssárga               |
| Színskála (használt)                       | RAL 2000 | Szigetelőanyag csoport                   | IIIa                       |
| Kúszóútképzési összehasonlítási szám (CTI) | ≥ 200    | Moisture Level (MSL)                     |                            |
| UL 94 éghetőségi osztály                   | V-0      | Érintkező anyaga                         | Cu-ötvözet                 |
| Érintkező felület                          | ónozott  | Dugaszolható csatlakozás rétegszerkezete | 4...8 µm Sn hot-dip tinned |
| Tárolási hőmérséklet, min.                 | -40 °C   | Tárolási hőmérséklet, max.               | 70 °C                      |
| Üzemi hőmérséklet, min.                    | -50 °C   | Üzemi hőmérséklet, max.                  | 100 °C                     |
| Hőmérsékleti tartomány, telepítés, min.    | -30 °C   | Hőmérsékleti tartomány, telepítés, max.  | 100 °C                     |

## BLF 5.00HC/17/90LR SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Névleges adatok IEC szerint

|                                                                                    |                        |                                                                                  |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| szabvány szerint tesztelve                                                         | IEC 60664-1, IEC 61984 | Névleges áram, min. pólusszám (Tu=20 °C)                                         | 24 A             |
| Névleges áram, maximális pólusszám (Tu=20 °C)                                      | 19 A                   | Névleges áram, min. pólusszám (Tu=40°C)                                          | 21 A             |
| Névleges áram, maximális pólusszám (Tu=40°C)                                       | 16.5 A                 | Névleges feszültség a II/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez      | 400 V            |
| Névleges feszültség a III/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez       | 320 V                  | Névleges feszültség a III/3 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez     | 250 V            |
| Névleges lökőfeszültség a II/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez    | 4 kV                   | Névleges lökőfeszültség a III/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez | 4 kV             |
| Névleges lökőfeszültség a III/3 túlfeszültség osztályhoz / szennyeződés mértékéhez | 4 kV                   | Rövid idejű határáram ellenállás                                                 | 3 x 1s mit 120 A |

## Csomagolás

|               |           |               |           |
|---------------|-----------|---------------|-----------|
| Csomagolás    | Doboz     | VPE hosszúság | 338.00 mm |
| VPE szélesség | 130.00 mm | VPE magasság  | 27.00 mm  |

## Csatlakoztatható vezetékek

|                                                           |                                    |             |                          |                            |       |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|--------------------------|----------------------------|-------|
| Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min.           | 0.13 mm <sup>2</sup>               |             |                          |                            |       |
| Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.           | 3.31 mm <sup>2</sup>               |             |                          |                            |       |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.             | AWG 26                             |             |                          |                            |       |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.             | AWG 12                             |             |                          |                            |       |
| Tömör, min. H05(07) V-U                                   | 0.2 mm <sup>2</sup>                |             |                          |                            |       |
| Tömör, max. H05(07) V-U                                   | 2.5 mm <sup>2</sup>                |             |                          |                            |       |
| Flexibilis, min. H05(07) V-K                              | 0.2 mm <sup>2</sup>                |             |                          |                            |       |
| Flexibilis, max. H05(07) V-K                              | 2.5 mm <sup>2</sup>                |             |                          |                            |       |
| műanyag galléros érvéghüvellyel, DIN 46228 pt 4, min.     | 0.25 mm <sup>2</sup>               |             |                          |                            |       |
| műanyag galléros érvéghüvellyel, DIN 46228 pt 4, max.     | 2.5 mm <sup>2</sup>                |             |                          |                            |       |
| érvéghüvellyel, DIN 46228 1. pont, min.                   | 0.25 mm <sup>2</sup>               |             |                          |                            |       |
| érvéghüvellyel, DIN 46228 pt 1, max.                      | 2.5 mm <sup>2</sup>                |             |                          |                            |       |
| Illesztőcsap az EN 60999 szerint a x b; ø 2,8 mm x 2,0 mm |                                    |             |                          |                            |       |
| Rögzíthető vezeték                                        | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | Típus       |                          | finom huzalozás            |       |
|                                                           |                                    | névleges    |                          | 0.5 mm <sup>2</sup>        |       |
|                                                           |                                    | érvéghüvely | Csupaszolási hossz       | névleges                   | 12 mm |
|                                                           |                                    |             | Ajánlott érvéghüvely     | <a href="#">H0.5/16 OR</a> |       |
|                                                           |                                    |             | Csupaszolási hossz       | névleges                   | 10 mm |
|                                                           | Ajánlott érvéghüvely               |             | <a href="#">H0.5/10</a>  |                            |       |
|                                                           | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | Típus       |                          | finom huzalozás            |       |
|                                                           |                                    | névleges    |                          | 0.75 mm <sup>2</sup>       |       |
|                                                           |                                    | érvéghüvely | Csupaszolási hossz       | névleges                   | 12 mm |
|                                                           |                                    |             | Ajánlott érvéghüvely     | <a href="#">H0.75/16 W</a> |       |
|                                                           |                                    |             | Csupaszolási hossz       | névleges                   | 10 mm |
|                                                           | Ajánlott érvéghüvely               |             | <a href="#">H0.75/10</a> |                            |       |
|                                                           | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | Típus       |                          | finom huzalozás            |       |
|                                                           |                                    | névleges    |                          | 1 mm <sup>2</sup>          |       |
|                                                           |                                    | érvéghüvely | Csupaszolási hossz       | névleges                   | 12 mm |
|                                                           |                                    |             | Ajánlott érvéghüvely     | <a href="#">H1.0/16D R</a> |       |
|                                                           |                                    |             | Csupaszolási hossz       | névleges                   | 10 mm |

## BLF 5.00HC/17/90LR SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

|                                    |                      |                           |                         |
|------------------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------------|
|                                    |                      | Ajánlott érvéghüvely      | <a href="#">H1.0/10</a> |
| Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | Típus                | finom huzalozás           |                         |
|                                    | névleges             | 1.5 mm <sup>2</sup>       |                         |
| érvéghüvely                        | Csupaszolási hossz   | névleges                  | 10 mm                   |
|                                    | Ajánlott érvéghüvely | <a href="#">H1.5/10</a>   |                         |
|                                    | Csupaszolási hossz   | névleges                  | 12 mm                   |
|                                    | Ajánlott érvéghüvely | <a href="#">H1.5/16 R</a> |                         |
| Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | Típus                | finom huzalozás           |                         |
|                                    | névleges             | 2.5 mm <sup>2</sup>       |                         |
| érvéghüvely                        | Csupaszolási hossz   | névleges                  | 10 mm                   |
|                                    | Ajánlott érvéghüvely | <a href="#">H2.5/10</a>   |                         |

Hivatkozási szöveg A műanyag gallér külső átmérője nem lehet nagyobb az osztásnál (P). Az érvéghüvelyek hosszát a terméknek és a névleges feszültségnek megfelelően kell megválasztani.

## CSA névleges adatok

|                                                     |                                                            |                                                     |                |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|
| Intézet (CSA)                                       | CSA                                                        | Tanúsítvány száma (CSA)                             | 200039-1121690 |
| Névleges feszültség (B felhasználási csoport / CSA) | 300 V                                                      | Névleges feszültség (D felhasználási csoport / CSA) | 300 V          |
| Névleges áram (B felhasználási csoport / 10 A CSA)  |                                                            | Névleges áram (D felhasználási csoport / 10 A CSA)  |                |
| Vezeték keresztmetszet, AWG, min.                   | AWG 12                                                     | Vezeték keresztmetszet, AWG, max.                   | AWG 26         |
| Hivatkozás a tanúsítási értékekre                   | A megadott adatok maximális értékek - lásd a tanúsítványt. |                                                     |                |

## UL 1059 névleges adatok

|                                                         |                                                            |                                                         |        |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|
| Intézet (cURus)                                         | CURUS                                                      | Tanúsítvány száma (cURus)                               | E60693 |
| Névleges feszültség (B felhasználási csoport / UL 1059) | 300 V                                                      | Névleges feszültség (D felhasználási csoport / UL 1059) | 300 V  |
| Névleges áram (B felhasználási csoport / UL 1059)       | 18.5 A                                                     | Névleges áram (D felhasználási csoport / UL 1059)       | 10 A   |
| Vezeték keresztmetszet, AWG, min.                       | AWG 26                                                     | Vezeték keresztmetszet, AWG, max.                       | AWG 12 |
| Hivatkozás a tanúsítási értékekre                       | A megadott adatok maximális értékek - lásd a tanúsítványt. |                                                         |        |

## Típusvizsgálatok

|                                                 |                |                                                                                                    |                             |
|-------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Teszt: Jelölések tartóssága                     | Standard       | IEC 61984 szabvány, 6.2 és 7.3.2 / 10.08 szakasz, minta az IEC 60068-2-70 / 12.95 szabvány szerint |                             |
|                                                 | Teszt          | eredetjelölés, típusazonosítás, raszter, anyagtípus, dátum óra                                     |                             |
|                                                 | Kiértékelés    | elérhető                                                                                           |                             |
|                                                 | Teszt          | tartósság                                                                                          |                             |
|                                                 | Kiértékelés    | átadva                                                                                             |                             |
| Teszt: Helytelen illesztés (nem felcserélhetők) | Standard       | IEC 61984 szabvány, 6.3 és 6.9.1 / 10.08 szakasz, IEC 60512-13-5 / 02.06                           |                             |
|                                                 | Teszt          | 180°-kal elfordítva kódolóelemekkel                                                                |                             |
|                                                 | Kiértékelés    | átadva                                                                                             |                             |
|                                                 | Teszt          | szemrevételezéses ellenőrzés                                                                       |                             |
|                                                 | Kiértékelés    | átadva                                                                                             |                             |
| Teszt: Rögzíthető keresztmetszet                | Standard       | IEC 60999-1 szabvány, 7 és 9.1 / 11.99 szakasz, IEC 60947-1 szabvány, 8.2.4.5.1 / 06.07 szakasz    |                             |
|                                                 | Vezeték típusa | Vezető típusa és keresztmetszete                                                                   | tömör, 0,2 mm <sup>2</sup>  |
|                                                 |                | Vezető típusa és keresztmetszete                                                                   | sodrott 0,2 mm <sup>2</sup> |

## BLF 5.00HC/17/90LR SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

|                                                             |                                  |                                  |                                           |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Vezetékek sérülésének és véletlen meglazulásának vizsgálata | Vezető típusa és keresztmetszete |                                  | tömör, 2,5 mm <sup>2</sup>                |
|                                                             | Vezető típusa és keresztmetszete |                                  | sodrott 2,5 mm <sup>2</sup>               |
|                                                             | Vezető típusa és keresztmetszete |                                  | AWG 26/1                                  |
|                                                             | Vezető típusa és keresztmetszete |                                  | AWG 26/19                                 |
|                                                             | Vezető típusa és keresztmetszete |                                  | AWG 14/1                                  |
|                                                             | Vezető típusa és keresztmetszete |                                  | AWG 14/19                                 |
|                                                             | Kiértékelés                      |                                  | átadva                                    |
|                                                             | Standard                         |                                  | IEC 60999-1 szabvány, 9.4 / 11.99 szakasz |
|                                                             | Követelmény                      |                                  | 0,2 kg                                    |
|                                                             | Vezeték típusa                   | Vezető típusa és keresztmetszete | AWG 26/1                                  |
|                                                             |                                  | Vezető típusa és keresztmetszete | AWG 26/19                                 |
|                                                             | Kiértékelés                      |                                  | átadva                                    |
|                                                             | Követelmény                      |                                  | 0,3 kg                                    |
|                                                             | Vezeték típusa                   | Vezető típusa és keresztmetszete | H05V-U0.5                                 |
|                                                             |                                  | Vezető típusa és keresztmetszete | H05V-K0.5                                 |
|                                                             | Kiértékelés                      |                                  | átadva                                    |
|                                                             | Követelmény                      |                                  | 0,7 kg                                    |
|                                                             | Vezeték típusa                   | Vezető típusa és keresztmetszete | H07V-U2.5                                 |
|                                                             |                                  | Vezető típusa és keresztmetszete | H07V-K2.5                                 |
|                                                             |                                  | Vezető típusa és keresztmetszete | AWG 14/1                                  |
|                                                             |                                  | Vezető típusa és keresztmetszete | AWG 14/19                                 |
| Kihúzási vizsgálat                                          | Kiértékelés                      |                                  | átadva                                    |
|                                                             | Standard                         |                                  | IEC 60999-1 szabvány, 9.5 / 11.99 szakasz |
|                                                             | Követelmény                      |                                  | ≥10 N                                     |
|                                                             | Vezeték típusa                   | Vezető típusa és keresztmetszete | AWG 26/1                                  |
|                                                             |                                  | Vezető típusa és keresztmetszete | AWG 26/19                                 |
|                                                             | Kiértékelés                      |                                  | átadva                                    |
|                                                             | Követelmény                      |                                  | ≥20 N                                     |
|                                                             | Vezeték típusa                   | Vezető típusa és keresztmetszete | H05V-U0.5                                 |
|                                                             |                                  | Vezető típusa és keresztmetszete | H05V-K0.5                                 |
|                                                             | Kiértékelés                      |                                  | átadva                                    |
|                                                             | Követelmény                      |                                  | ≥50 N                                     |
|                                                             | Vezeték típusa                   | Vezető típusa és keresztmetszete | H07V-U2.5                                 |
|                                                             |                                  | Vezető típusa és keresztmetszete | H07V-K2.5                                 |
|                                                             |                                  | Vezető típusa és keresztmetszete | AWG 14/1                                  |
|                                                             |                                  | Vezető típusa és keresztmetszete | AWG 14/19                                 |
|                                                             | Kiértékelés                      |                                  | átadva                                    |

## BLF 5.00HC/17/90LR SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Fontos megjegyzés

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IPC megfeleléség | A termékek fejlesztése, gyártása és szállítása a nemzetközileg elismert IPC-A-610 szabvány „megengedhető” kategóriája szerint történt. A termékekkel kapcsolatos további követelményeket kérésre kiértékeljük.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Megjegyzések     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Additional variants on request</li> <li>• Gold-plated contact surfaces on request</li> <li>• Rated current related to rated cross-section &amp; min. No. of poles.</li> <li>• Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1</li> <li>• Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4</li> <li>• P on drawing = pitch</li> <li>• Crimping shape "A" for wire end ferrules with PZ 6/5 crimping tool recommended.</li> <li>• The test point can only be used as potential-pickup point.</li> <li>• In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or disengaged when live or under load</li> <li>• Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months</li> </ul> |

## Besorolások


|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002638    | ETIM 9.0    | EC002638    |
| ETIM 10.0   | EC002638    | ECLASS 14.0 | 27-46-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-46-02-02 |             |             |

**BLF 5.00HC/17/90LR SN OR BX**


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com


**Drawings**
**Product image**

**Dimensional drawing**


Önzáró mechanizmusKözvetlenül, bedugott állapotban

**A termék előnyei**



Önzáró mechanizmusKözvetlenül, bedugott állapotban

**A termék előnyei**


Páratlan funkcionalitásRendkívüli rezgésállóság

**A termék előnyei**



Páratlan funkcionalitásRendkívüli rezgésállóság

**A termék előnyei**


Teljes körű biztonságNemesacél kalickás ház


## Drawings

### A termék előnyei



Költséghatékony vezetékezés Gyors és intuitív

### A termék előnyei



Szerszám nélküli csatlakoztatás Többféle felerősítési lehetőség

## BLF 5.00HC/17/90LR SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Kódoló elemek



Csak azt kapcsolja össze, amit kell: a megfelelő csatlakozást a megfelelő helyen.

A kódolási elemek és reteszelő eszközök egyértelműen hozzárendelik a csatlakozóelemeket a gyártási és az üzemelési folyamat során

A kódolási elemeket és a reteszelő eszközöket a szerelés előtt vagy a kábelkonfekcionálás fázisában kell behelyezni. A Weidmüller alternatívája: online konfigurálás a változatkonfigurátor segítségével a szállítás előtti előzetes kódoláshoz.

A kapcsolási táblán történő hibás konfekcionálás és az összekötő elemek téves csatlakoztatása többé nem lehetséges.

Az előny: nincs hibakeresés a gyártás során, és nem merül fel a felhasználó által okozott üzemelési hiba.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | BLZ/SL KO BK BX            | Változat                                                                       |
| Rendelési szám | <a href="#">1545710000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, Tartozékok, Kódoló elem, fekete, Pólusszám: 1       |
| GTIN (EAN)     | 4008190087142              |                                                                                |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                                                |
| Típus          | BLZ/SL KO OR BX            | Változat                                                                       |
| Rendelési szám | <a href="#">1573010000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, Tartozékok, Kódoló elem, narancssárga, Pólusszám: 1 |
| GTIN (EAN)     | 4008190048396              |                                                                                |
| Qty.           | 100 ST                     |                                                                                |

## Lapos csavarhúzó



Hornyos csavarhúzó lekerekített pengével SD DIN 5265, ISO 2380/2, behajtó a DIN 5264, ISO 2380/1 szerint. Chrom Top hegy, SoftFinish markolat

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                        |
|----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | SDS 0.6X3.5X100            | Változat                                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">2749340000</a> | Csavarhúzó, Kés szélessége (B): 3.5 mm, Kés hossza: 100 mm, Kés vastagsága (A): 0.6 mm |
| GTIN (EAN)     | 4050118895568              |                                                                                        |
| Qty.           | 1 ST                       |                                                                                        |
| Típus          | SDS 0.6X3.5X200            | Változat                                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">9010110000</a> | Csavarhúzó, Csavarhúzó                                                                 |
| GTIN (EAN)     | 4032248300754              |                                                                                        |
| Qty.           | 1 ST                       |                                                                                        |

**BLF 5.00HC/17/90LR SN OR BX****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Accessories**

|                |                            |                                                                                        |
|----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | SDIS 0.6X3.5X100           | Változat                                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">2749810000</a> | Csavarhúzó, Kés szélessége (B): 3.5 mm, Kés hossza: 100 mm, Kés vastagsága (A): 0.6 mm |
| GTIN (EAN)     | 4050118897012              |                                                                                        |
| Qty.           | 1 ST                       |                                                                                        |

## BLF 5.00HC/17/90LR SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Counterpart

## SL-SMT 5.00HC/180LF Box



Hőálló tűs érintkezősor, dobozba csomagolva, vagy szalagon. Szalagon, 1,5 mm-es forraszcsőccsal, automata összeszereléshez optimalizálva. 3,2 mm forrasztócsúcs, reflow- és hullámforrasztáshoz. A tűs érintkezősorokon hely található a feliratozáshoz és kódolhatók. HC = nagyáramú

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                                       |
|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | SL-SMT 5.00HC/17/180LF ... | Változat                                                                                                                              |
| Rendelési szám | <a href="#">1841540000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Forrasztható peremes aljzat, THT/THR-forrasztott csatlakozással, 5,00 mm, Pólusszám: 17, |
| GTIN (EAN)     | 4032248352449              | 180°, Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, fekete, Doboz                                                                       |
| Qty.           | 18 ST                      |                                                                                                                                       |

## SL-SMT 5.00HC/90LF Box




Hőálló tűs érintkezősor, dobozba csomagolva, vagy szalagon. Szalagon, 1,5 mm-es forraszcsőccsal, automata összeszereléshez optimalizálva. 3,2 mm forrasztócsúcs, reflow- és hullámforrasztáshoz. A tűs érintkezősorokon hely található a feliratozáshoz és kódolhatók. HC = nagyáramú

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                                       |
|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | SL-SMT 5.00HC/17/90LF 3... | Változat                                                                                                                              |
| Rendelési szám | <a href="#">1840500000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Forrasztható peremes aljzat, THT/THR-forrasztott csatlakozással, 5,00 mm, Pólusszám: 17, |
| GTIN (EAN)     | 4032248351343              | 90°, Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, fekete, Doboz                                                                        |
| Qty.           | 18 ST                      |                                                                                                                                       |

## SLDV-THR 5.00/180F



Magas hőmérsékleteknek ellenálló, kétsoros, oldalra eltolt, zárt tűs érintkezősor karimával vagy forrasztó karimával. 1,5 mm forrasztócsúcs, reflow-forrasztáshoz. 3,2 mm forrasztócsúcs, reflow- és hullámforrasztáshoz. A tűs érintkezősorokon hely található a feliratozáshoz és kódolhatók.

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 15 A (IEC) / 10 A (UL)

**BLF 5.00HC/17/90LR SN OR BX****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Counterpart****Általános rendelési adatok**

|                |                            |                                                                   |
|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Típus          | SLDV-THR 5.00/34/180F 3... | Változat                                                          |
| Rendelési szám | <a href="#">1881420000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Peremes aljzat, THT/ |
| GTIN (EAN)     | 4032248482757              | THR-forrasztott csatlakozással, 5.00 mm, Pólusszám: 34, 180°,     |
| Qty.           | 10 ST                      | Forrasztótűske hossza (l): 3.2 mm, órozott, fekete, Doboz         |