


## BLZP 5.00HC/20/180 SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmuller.com

## Product image



Hüvelyes dugó húzókegyeles csavaros csatlakozással, egyenes (180°-os) kivezetési iránnyal. A hüvelyes csatlakozók helyet biztosítanak a feliratozáshoz és kódolni lehet őket. Peremes aljzattal vagy kioldó retesszel rögzítve. Fel vannak szerelve integrált plusz/mínusz csavarral, a vezeték nem megfelelő behelyezése elleni védelemmel, és nyitott húzókegyellel kerülnek szállításra. HC = nagyáramú

## Általános rendelési adatok

|                |  |
|----------------|--|
| Változat       | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 5.00 mm, Pólusszám: 20, 180°, Csavaros csatlakozás, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 4 mm <sup>2</sup> , Doboz |
| Rendelési szám | <a href="#">1954300000</a>   |
| Típus          | BLZP 5.00HC/20/180 SN OR BX  |
| GTIN (EAN)     | 4032248633029  |
| Qty.           | 18 Darab   |
| Termékadatok   | IEC: 400 V / 23 A / 0.2 - 4 mm <sup>2</sup><br>UL: 300 V / 20 A / AWG 26 - AWG 12  |
| Csomagolás     | Doboz  |

## BLZP 5.00HC/20/180 SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| ROHS                      | Megfelel                    |
| UL File Number Search     | <a href="#">UL weboldal</a> |
| Tanúsítvány száma (cURus) | E60693                      |

## Méreték és tömegek

|             |         |                  |             |
|-------------|---------|------------------|-------------|
| Mélység     | 20.1 mm | Mélység (coll)   | 0.7913 inch |
| Magasság    | 16 mm   | Magasság (coll)  | 0.6299 inch |
| Szélesség   | 100 mm  | Szélesség (coll) | 3.937 inch  |
| Nettó tömeg | 32.1 g  |                  |             |

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül            |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC       |
| Termék karbonlábnyoma    | Bölcsőtől a kapuig 0,469 kg CO2 eq. |

## System Parameters

|   |   |                    |                            |
|---|---|--------------------|----------------------------|
| Terméksalád                             | OMNIMATE Signal - sorozat BL/SL 5.00    |                    |                            |
| Csatlakozás típusa                      | Terepi csatlakozás                      |                    |                            |
| Vezetékcsatlakozás-technika             | Csavaros csatlakozás                    |                    |                            |
| Raszter mm-ben (P)                      | 5.00 mm                                 |                    |                            |
| Raszter inch-ben (P)                    | 0.197 "                                 |                    |                            |
| Vezeték kimeneti irány                  | 180°                                    |                    |                            |
| Pólusszám                               | 20                                      |                    |                            |
| L1, mm                                  | 95.00 mm                                |                    |                            |
| L1, inch                                | 3.743 "                                 |                    |                            |
| Sorok száma                             | 1                                       |                    |                            |
| Érintkezősorok száma                    | 1                                       |                    |                            |
| Névleges keresztmetszet                 | 4 mm <sup>2</sup>                       |                    |                            |
| Érintésvédelem a DIN VDE 57 106 szerint | Ujjak számára biztonságos               |                    |                            |
| Érintésvédelem a DIN VDE 0470 szerint   | IP 20 dugaszolva / IP 10 nem dugaszolva |                    |                            |
| Védelmi osztály                         | IP20                                    |                    |                            |
| Térfogati ellenállás                    | ≤5 mΩ                                   |                    |                            |
| Kódolható                               | Igen                                    |                    |                            |
| Csupaszolási hossz                      | 7 mm                                    |                    |                            |
| Biztosítócsavar                         | M 2.5                                   |                    |                            |
| Csavarhúzó éle                          | 0,6 x 3,5, PH 1, PZ 1                   |                    |                            |
| Csavarhúzó éle, standard                | DIN 5264, ISO 8764/2-PH, ISO 8764/2-PZ  |                    |                            |
| Dugaszolási ciklusok                    | 25                                      |                    |                            |
| Dugaszolási erő/pólus, max.             | 10 N                                    |                    |                            |
| Húzóerő / pólus, max.                   | 9 N                                     |                    |                            |
| Tightening torque                       | Forgatónyomaték típusa                  | Wire connection    |                            |
|   | Usage information                       | Meghúzási nyomaték | min. 0.4 Nm<br>max. 0.5 Nm |

## BLZP 5.00HC/20/180 SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Anyagjellemzők

|  |                            |   |                    |
|--|----------------------------|---|--------------------|
| Szigetelőanyag                             | PBT                        | Szín                                    | narancssárga       |
| Színkála (hasonló)                         | RAL 2000                   | Szigetelőanyag csoport                  | IIIa               |
| Küszóútképzési összehasonlítási szám (CTI) | ≥ 200                      | Szigetelési ellenállás                  | ≥ 10<sup>8</sup> Ω |
| Moisture Level (MSL)                       |                            | UL 94 éghetőségi osztály                | V-0                |
| Érintkező anyaga                           | Cu-ötvözet                 | Érintkező felület                       | ónozott            |
| Dugaszolható csatlakozás rétegszerkezete   | 4...8 μm Sn hot-dip tinned | Tárolási hőmérséklet, min.              | -40 °C             |
| Tárolási hőmérséklet, max.                 | 70 °C                      | Üzemi hőmérséklet, min.                 | -50 °C             |
| Üzemi hőmérséklet, max.                    | 100 °C                     | Hőmérsékleti tartomány, telepítés, min. | -25 °C             |
| Hőmérsékleti tartomány, telepítés, max.    | 100 °C                     |   |                    |

## Névleges adatok IEC szerint

|  |                        |  |                  |
|--|------------------------|--|------------------|
| szabvány szerint tesztelve   | IEC 60664-1, IEC 61984 | Névleges áram, min. pólusszám (Tu=20 °C)   | 23 A             |
| Névleges áram, maximális pólusszám (Tu=20 °C)                                      | 18 A                   | Névleges áram, min. pólusszám (Tu=40 °C)   | 21 A             |
| Névleges áram, maximális pólusszám (Tu=40 °C)                                      | 16 A                   | Névleges feszültség a II/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez      | 400 V            |
| Névleges feszültség a III/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez       | 320 V                  | Névleges feszültség a III/3 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez     | 250 V            |
| Névleges lökőfeszültség a II/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez    | 4 kV                   | Névleges lökőfeszültség a III/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez | 4 kV             |
| Névleges lökőfeszültség a III/3 túlfeszültség osztályhoz / szennyeződés mértékéhez | 4 kV                   | Rövid idejű határáram ellenállás   | 3 x 1s mit 120 A |

## Csomagolás

|               |           |               |           |
|---------------|-----------|---------------|-----------|
| Csomagolás    | Doboz     | VPE hosszúság | 350.00 mm |
| VPE szélesség | 138.00 mm | VPE magasság  | 30.00 mm  |

## Csatlakoztatható vezetékek

|   |                                    |       |                 |
|---|------------------------------------|-------|-----------------|
| Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min.       | 0.13 mm <sup>2</sup>               |       |                 |
| Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.       | 4 mm <sup>2</sup>                  |       |                 |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.         | AWG 30                             |       |                 |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.         | AWG 12                             |       |                 |
| Tömör, min. H05(07) V-U                               | 0.2 mm <sup>2</sup>                |       |                 |
| Tömör, max. H05(07) V-U                               | 4 mm <sup>2</sup>                  |       |                 |
| Többeres, min. H07V-R                                 | 0.2 mm <sup>2</sup>                |       |                 |
| Többeres, max. H07V-R                                 | 4 mm <sup>2</sup>                  |       |                 |
| Flexibilis, min. H05(07) V-K                          | 0.2 mm <sup>2</sup>                |       |                 |
| Flexibilis, max. H05(07) V-K                          | 4 mm <sup>2</sup>                  |       |                 |
| műanyag galléros érvéghüvellyel, DIN 46228 pt 4, min. | 0.2 mm <sup>2</sup>                |       |                 |
| műanyag galléros érvéghüvellyel, DIN 46228 pt 4, max. | 2.5 mm <sup>2</sup>                |       |                 |
| érvéghüvellyel, DIN 46228 1. pont, min.               | 0.2 mm <sup>2</sup>                |       |                 |
| érvéghüvellyel, DIN 46228 pt 1, max.                  | 2.5 mm <sup>2</sup>                |       |                 |
| Illesztőcsap az EN 60999 szerint a x b; ø             | 2,8 mm x 2,4 mm                    |       |                 |
| Rögzíthető vezeték                                    | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | Típus | finom huzalozás |

## BLZP 5.00HC/20/180 SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

|                                    |                      |                         |
|------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| érvéghüvely                        | névleges             | 0.5 mm <sup>2</sup>     |
|                                    | Csupaszolási hossz   | névleges 6 mm           |
| Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | Ajánlott érvéghüvely | <a href="#">H0.5/6</a>  |
|                                    | Típus                | finom huzalozás         |
| érvéghüvely                        | névleges             | 1 mm <sup>2</sup>       |
|                                    | Csupaszolási hossz   | névleges 6 mm           |
| Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | Ajánlott érvéghüvely | <a href="#">H1.0/6</a>  |
|                                    | Típus                | finom huzalozás         |
| érvéghüvely                        | névleges             | 1.5 mm <sup>2</sup>     |
|                                    | Csupaszolási hossz   | névleges 7 mm           |
| Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | Ajánlott érvéghüvely | <a href="#">H1.5/7</a>  |
|                                    | Típus                | finom huzalozás         |
| érvéghüvely                        | névleges             | 2.5 mm <sup>2</sup>     |
|                                    | Csupaszolási hossz   | névleges 7 mm           |
| Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | Ajánlott érvéghüvely | <a href="#">H2.5/7</a>  |
|                                    | Típus                | finom huzalozás         |
| érvéghüvely                        | névleges             | 0.75 mm <sup>2</sup>    |
|                                    | Csupaszolási hossz   | névleges 6 mm           |
| Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | Ajánlott érvéghüvely | <a href="#">H0.75/6</a> |
|                                    | Típus                | finom huzalozás         |

Hivatkozási szöveg

A műanyag gallér külső átmérője nem lehet nagyobb az osztásnál (P). Az érvéghüvelyek hosszát a termékek és a névleges feszültségnek megfelelően kell megválasztani.

## CSA névleges adatok

|   |        |   |  |
|---|--------|---|--|
| Intézet (CSA)                                       | CSA    | Tanúsítvány száma (CSA)                             | 200039-1121690   |
| Névleges feszültség (B felhasználási csoport / CSA) | 300 V  | Névleges feszültség (C felhasználási csoport / CSA) | 50 V   |
| Névleges feszültség (D felhasználási csoport / CSA) | 300 V  | Névleges áram (B felhasználási csoport / 20 A CSA)  |  |
| Névleges áram (D felhasználási csoport / 20 A CSA)  |        | Vezeték keresztmetszet, AWG, min.                   | AWG 30   |
| Vezeték keresztmetszet, AWG, max.                   | AWG 12 | Hivatkozás a tanúsítási értékekre                   | A megadott adatok maximális értékek - lásd a tanúsítványt. |

## UL 1059 névleges adatok

|   |  |   |        |
|---|--|---|--------|
| Intézet (cURus)   | CURUS  | Tanúsítvány száma (cURus)                               | E60693 |
| Névleges feszültség (B felhasználási csoport / UL 1059) | 300 V  | Névleges feszültség (D felhasználási csoport / UL 1059) | 300 V  |
| Névleges áram (B felhasználási csoport / 20 A UL 1059)  |  | Névleges áram (D felhasználási csoport / 10 A UL 1059)  |        |
| Vezeték keresztmetszet, AWG, min.                       | AWG 26   | Vezeték keresztmetszet, AWG, max.                       | AWG 12 |
| Hivatkozás a tanúsítási értékekre                       | A megadott adatok maximális értékek - lásd a tanúsítványt. |   |        |

## Fontos megjegyzés

|                |  |
|----------------|--|
| IPC megfelelés | A termékek fejlesztése, gyártása és szállítása a nemzetközileg elismert IPC-A-610 szabvány „megengedhető” kategóriája szerint történt. A termékekkel kapcsolatos további követelményeket kérésre kiértékeljük.   |
| Megjegyzések   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Additional variants on request</li> <li>• Gold-plated contact surfaces on request</li> <li>• Rated current related to rated cross-section &amp; min. No. of poles.</li> <li>• Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1</li> <li>• Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4</li> <li>• P on drawing = pitch</li> <li>• Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards.</li> </ul> |

**BLZP 5.00HC/20/180 SN OR BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)


**Műszaki adatok**

- In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or disengaged when live or under load
- Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months

**Besorolások**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002638    | ETIM 9.0    | EC002638    |
| ETIM 10.0   | EC002638    | ECLASS 14.0 | 27-46-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-46-02-02 |             |             |

Product image



Dimensional drawing



Dimensional drawing



Graph



## BLZP 5.00HC/20/180 SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Húzásmentesítők



Gyakori terhelésváltásokhoz: a „vonóhorog” dugaszcsatlakozók kapcsolódásához.  
A húzásmentesítés ennél többre képes, mint pusztán a vezetékek tehermentesítése:

egyszerűen pattintsa a dugaszra, és

- kötegelje a vezetékeket
- vezesse a kábeleket
- használja segédeszközként az összekötéshez és leválasztáshoz

Nem okoz sérülést a csatlakozási pontokon, átlátható és rendezett huzalozás, a kezelése pedig egyszerű.

Felhasználói előnyök: tartós ipari nehézcsatlakozók zord ipari környezetben, kényelmes kezeléssel, ami növeli a rendszer elérhetőségét.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | BLZ 5.00 ZE04 OR BX        | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1652100000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, Tartozékok, Húzásmentesítő, narancssárga, Pólusszám: 4 |
| GTIN (EAN)     | 4008190401771              |   |
| Qty.           | 50 ST                      |   |
| Típus          | BLZ 5.00 ZE08 OR BX        | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1652040000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, Tartozékok, Húzásmentesítő, narancssárga, Pólusszám: 8 |
| GTIN (EAN)     | 4008190401719              |   |
| Qty.           | 50 ST                      |   |
| Típus          | BLZ 5.00 ZE08 BK BX        | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1652060000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, Tartozékok, Húzásmentesítő, fekete, Pólusszám: 8       |
| GTIN (EAN)     | 4008190401733              |   |
| Qty.           | 50 ST                      |   |

## Kódoló elemek



Csak azt kapcsolja össze, amit kell: a megfelelő csatlakozást a megfelelő helyen.

A kódolási elemek és reteszelő eszközök egyértelműen hozzárendelik a csatlakozóelemeket a gyártási és az üzemelési folyamat során

A kódolási elemeket és a reteszelő eszközöket a szerelés előtt vagy a kábelkonfekcionálás fázisában kell behelyezni.

A Weidmüller alternatívája: online konfigurálás a változatkonfigurátor segítségével a szállítás előtti előzetes kódoláshoz.

A kapcsolási táblán történő hibás konfekcionálás és az összekötő elemek téves csatlakoztatása többé nem lehetséges.

Az előny: nincs hibakeresés a gyártás során, és nem merül fel a felhasználó által okozott üzemelési hiba.

## BLZP 5.00HC/20/180 SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | BLZ/SL KO OR BX            | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1573010000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, Tartozékok, Kódoló elem, narancssárga, Pólusszám: 1 |
| GTIN (EAN)     | 4008190048396              |  |
| Qty.           | 100 ST                     |  |
| Típus          | BLZ/SL KO BK BX            | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1545710000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, Tartozékok, Kódoló elem, fekete, Pólusszám: 1       |
| GTIN (EAN)     | 4008190087142              |  |
| Qty.           | 50 ST                      |  |

## Lapos csavarhúzó



Hornycsavarhúzó lekerekített pengével SD DIN 5265, ISO 2380/2, behajtó a DIN 5264, ISO 2380/1 szerint. Chrom Top hegy, SoftFinish markolat

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | SDS 0.6X3.5X100            | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">2749340000</a> | Csavarhúzó, Kés szélessége (B): 3.5 mm, Kés hossza: 100 mm, Kés vastagsága (A): 0.6 mm |
| GTIN (EAN)     | 4050118895568              |  |
| Qty.           | 1 ST                       |  |
| Típus          | SDIS 0.6X3.5X100           | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">2749810000</a> | Csavarhúzó, Kés szélessége (B): 3.5 mm, Kés hossza: 100 mm, Kés vastagsága (A): 0.6 mm |
| GTIN (EAN)     | 4050118897012              |  |
| Qty.           | 1 ST                       |  |

## Hornycsavarhúzó-készlet, Philips



Csillagfejű csavarhúzó, típus: Phillips, SDK PH DIN 5262, ISO 8764/2-PH, behajtó ISO 8764-PH szerint, hegy: Chrom Top, SoftFinish-markolat

## BLZP 5.00HC/20/180 SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Tartozékok

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | SDK PH1 X 80               | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">2749410000</a> | Csavarhúzó, Kés szélessége (B): 4.5 mm, 80 mm, Kés vastagsága (A): 1 |
| GTIN (EAN)     | 4050118895636              |  |
| Qty.           | 1 ST                       |  |

## Pozidriv csillagfejű csavarhúzó



Csillagfejű csavarhúzó, Pozidriv, SDK PZ DIN 5262, ISO 8764/2-PZ, kihajtó ISO 8764/1-PZ szerint, ChromTop hegy, SoftFinish markolat

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | SDK PZ1 X 80               | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">2749440000</a> | Csavarhúzó, Kés szélessége (B): 14.5 mm, 80 mm, Kés vastagsága (A): 1 |
| GTIN (EAN)     | 4050118895667              |   |
| Qty.           | 1 ST                       |   |

## BLZP 5.00HC/20/180 SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Ellendarab

## SL 5.00/135



Dugós csatlakozók 135°-os kivezetéssel. A forrasztócsúcs hossza hullámforrasztáshoz optimalizált. A tűs érintkezősorokon hely található a feliratozáshoz és kódolhatók.

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 17 A (IEC) / 15 A (UL)

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | SL 5.00/20/135 3.2SN OR... | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1630430000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, nyitott oldal, THT-forrasztott csatlakozás, 5.00 mm, Pólusszám: 20, 135°, Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, narancssárga, Doboz |
| GTIN (EAN)     | 4008190203856              |  |
| Qty.           | 20 ST                      |  |

## SL 5.00/135B



Dugós csatlakozók 135°-os kivezetéssel. A forrasztócsúcs hossza hullámforrasztáshoz optimalizált. A tűs érintkezősorokon hely található a feliratozáshoz és kódolhatók.

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 17 A (IEC) / 15 A (UL)

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | SL 5.00/20/135B 3.2SN O... | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1630660000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Illeszkedik a rögzítőtömbökhöz, THT-forrasztott csatlakozás, 5.00 mm, Pólusszám: 20, 135°, Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, narancssárga, Doboz |
| GTIN (EAN)     | 4008190204082              |   |
| Qty.           | 20 ST                      |   |

## SL 5.00/180



Dugós csatlakozók egyenes kivezetéssel. A forrasztócsúcs hossza hullámforrasztáshoz optimalizált. A tűs érintkezősorokon hely található a feliratozáshoz és kódolhatók.

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 18 A (IEC) / 15 A (UL)

## BLZP 5.00HC/20/180 SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Ellendarab

## Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | SL 5.00/20/180 3.2SN OR... | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1581500000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tús érintkezősor, nyitott oldal, THT-forrasztott csatlakozás, 5.00 mm, Pólusszám: 20, 180°, Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, narancssárga, Doboz |
| GTIN (EAN)     | 4008190044602              |  |
| Qty.           | 20 ST                      |  |

## SL 5.00/180B



Dugós csatlakozók egyenes kivezetéssel. A forrasztócsúcs hossza hullámforrasztáshoz optimalizált. A tús érintkezősorokon hely található a feliratozáshoz és kódolhatók.

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 18 A (IEC) / 15 A (UL)

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | SL 5.00/20/180B 3.2SN O... | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1581960000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tús érintkezősor, Illeszkedik a rögzítőtömbökhöz, THT-forrasztott csatlakozás, 5.00 mm, Pólusszám: 20, 180°, Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, narancssárga, Doboz |
| GTIN (EAN)     | 4008190076658              |   |
| Qty.           | 20 ST                      |   |

## SL 5.00/90



Dugós csatlakozók 90°-os kivezetéssel. A forrasztócsúcs hossza hullámforrasztáshoz optimalizált. A tús érintkezősorokon hely található a feliratozáshoz és kódolhatók.

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 18 A (IEC) / 15 A (UL)

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | SL 5.00/20/90 3.2SN OR ... | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1571300000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tús érintkezősor, nyitott oldal, THT-forrasztott csatlakozás, 5.00 mm, Pólusszám: 20, 90°, Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, narancssárga, Doboz |
| GTIN (EAN)     | 4008190043162              |   |
| Qty.           | 20 ST                      |   |

## BLZP 5.00HC/20/180 SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Ellendarab

www.weidmueller.com

## SL 5.00/90B



Dugós csatlakozók 90°-os kivezetéssel. A forrasztócsúcs hossza hullámforrasztáshoz optimalizált. A tűs érintkezősorokon hely található a feliratozáshoz és kódolhatók.

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 18 A (IEC) / 15 A (UL)

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | SL 5.00/20/90B 3.2SN OR... | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1581040000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Illeszkedik a rögzítőtömbökhöz, THT-forrasztott csatlakozás, 5.00 mm, Pólusszám: |
| GTIN (EAN)     | 4008190011734              | 20, 90°, Forrasztótüske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, narancssárga,  |
| Qty.           | 20 ST                      | Doboz   |

## SLD 5.00/180G



2-soros tűs érintkezősor párhuzamos tűske elrendezéssel. A forrasztócsúcs hossza hullámforrasztáshoz optimalizált. A tűs érintkezősorokon hely található a feliratozáshoz és kódolhatók.

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 11 A (IEC) / 10 A (UL)

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | SLD 5.00/40/180G 3.2SN ... | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1614990000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Oldalt zárt, THT-forrasztott csatlakozás, 5.00 mm, Pólusszám: 40, 180°, Forrasztótüske |
| GTIN (EAN)     | 4008190041168              | hossza (l): 3.2 mm, ónozott, narancssárga, Doboz  |
| Qty.           | 10 ST                      |   |

## SLD 5.00/90G



2-soros tűs érintkezősor párhuzamos tűske elrendezéssel. A forrasztócsúcs hossza hullámforrasztáshoz optimalizált. A tűs érintkezősorokon hely található a feliratozáshoz és kódolhatók.

- 400 V (IEC) / 300 V (UL)
- 11 A (IEC) / 10 A (UL)

## BLZP 5.00HC/20/180 SN OR BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


www.weidmueller.com

## Ellendarab

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | SLD 5.00/40/90G 3.2 SN ... | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1614530000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tús érintkezősor, Oldalt zárt, THT-forrasztott csatlakozás, 5.00 mm, Pólusszám: 40, 90°, Forrasztótüske hossza (!): 3.2 mm, ónozott, narancssárga, Doboz |
| GTIN (EAN)     | 4008190032654              |   |
| Qty.           | 10 ST                      |   |

## SL-SMT 5.00HC/180 Box



Hőálló, egyenes, tús érintkezősor. Dobozban vagy szalagon. Szalagon és 1,5 mm-es forraszcscúccsal, automata összeszereléshez optimalizálva. 3,2 mm forrasztócsúcs, reflow- és hullámforrasztáshoz. A tús érintkezősorokon hely található a feliratozáshoz és kódolhatók. HC = nagyáramú

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | SL-SMT 5.00HC/20/180 3...  | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1841110000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tús érintkezősor, nyitott oldal, THT/THR-forrasztott csatlakozással, 5.00 mm, Pólusszám: 20, 180°, Forrasztótüske hossza (!): 3.2 mm, ónozott, fekete, Doboz |
| GTIN (EAN)     | 4032248351992              |   |
| Qty.           | 20 ST                      |   |

## SL-SMT 5.00HC/180G Box



Hőálló tús érintkezősor, dobozba csomagolva, vagy szalagon. Szalagon, 1,5 mm-es forraszcscúccsal, automata összeszereléshez optimalizálva. 3,2 mm forrasztócsúcs, reflow- és hullámforrasztáshoz. A tús érintkezősorokon hely található a feliratozáshoz és kódolhatók. HC = nagyáramú

## Általános rendelési adatok

|                |                            |   |
|----------------|----------------------------|---|
| Típus          | SL-SMT 5.00HC/20/180G 3... | Változat  |
| Rendelési szám | <a href="#">1841340000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tús érintkezősor, Oldalt zárt, THT/THR-forrasztott csatlakozással, 5.00 mm, Pólusszám: 20, 180°, Forrasztótüske hossza (!): 3.2 mm, ónozott, fekete, Doboz |
| GTIN (EAN)     | 4032248352241              |   |
| Qty.           | 20 ST                      |   |

## BLZP 5.00HC/20/180 SN OR BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Ellendarab

www.weidmueller.com

### SL-SMT 5.00HC/90 Box



Hőálló, 90°-os tűs érintkezősor Dobozban vagy szalagon. Szalagon, 1,5 mm-es forraszcúccsal, automata összeszereléshez optimalizálva. 3,2 mm forrasztócsúcs, reflow- és hullámforrasztáshoz. A tűs érintkezősorokon hely található a feliratozáshoz és kódolhatók. HC = nagyáramú

### Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | SL-SMT 5.00HC/20/90 3.2... | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1840070000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, nyitott oldal, THT/THR-forrasztott csatlakozással, 5.00 mm, Pólusszám: 20, 90°. |
| GTIN (EAN)     | 4032248350810              | Forrasztótűske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, fekete, Doboz  |
| Qty.           | 20 ST                      |  |

### SL-SMT 5.00HC/90G Box



Hőálló tűs érintkezősor, dobozba csomagolva, vagy szalagon. Szalagon, 1,5 mm-es forraszcúccsal, automata összeszereléshez optimalizálva. 3,2 mm forrasztócsúcs, reflow- és hullámforrasztáshoz. A tűs érintkezősorokon hely található a feliratozáshoz és kódolhatók. HC = nagyáramú

### Általános rendelési adatok

|                |                            |  |
|----------------|----------------------------|--|
| Típus          | SL-SMT 5.00HC/20/90G 3.... | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">1840300000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Oldalt zárt, THT/THR-forrasztott csatlakozással, 5.00 mm, Pólusszám: 20, 90°. |
| GTIN (EAN)     | 4032248351046              | Forrasztótűske hossza (l): 3.2 mm, ónozott, fekete, Doboz  |
| Qty.           | 20 ST                      |  |