

STARTERKIT WCU 650

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A teljesen zárt WCU 501 és WCU 650 logikai modulokkal ön figyelheti, ellenőrizheti és szabályozhatja a folyamatokat – még extrém környezeti körülmények között is. Ebben a tekintetben a WCU sorozat optimális méreteket, teljesítményt, robusztusságot és felhasználóbarát kialakítást nyújt. A grafikus és intuitív Micon-L programozási környezet lehetővé teszi a rugalmas váltást az analóg és a digitális bemenetek között, valamint a digitális kimeneteknél is. Igény szerint a szoftver és hardver hatásköre bővíthető a partnerek elvárásainak megfelelően.

Általános rendelési adatok

Változat	graphically programmable logic module incl. programming adapter, CAN interface, Mounting foot
Rendelési szám	2007290000
Típus	STARTERKIT WCU 650
GTIN (EAN)	4050118392517
Qty.	1 Darab
Szállítás állapota	Ez a termék már nem kapható.
Elérhető eddig:	2024-06-30T00:00:00+02:00
Alternatív termék	LOGIC UNIT WCU 860S

STARTERKIT WCU 650

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS Megfelel

UL File Number Search [UL weboldal](#)

Tanúsítvány száma (cULus) E141197

Méreték és tömegek

Mélység	30 mm	Mélység (coll)	1.1811 inch
Magasság	93 mm	Magasság (coll)	3.6614 inch
Szélesség	45 mm	Szélesség (coll)	1.7716 inch
Nettó tömeg	178 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-40 °C...70 °C	Üzemi hőmérséklet	-40 °C...70 °C
Páratartalom	5 - 95% rel. humidity		

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Csatlakozási adatok

Csatlakozás típusa	Plug-in rugós sorkapocs (0,25 - 1,5 mm ²)
--------------------	--

Rendszer adatok

Interfész	TTL 232
-----------	---------

Tápellátás

Polaritás-felcseréléssel szembeni védelem	yes (combined with external fuse)
---	-----------------------------------

Általános adatok

Rezgésálló	min. 50 m/s ² (5 g) @ 10... 150 Hz
------------	--

Besorolások

ETIM 8.0	EC001417	ETIM 9.0	EC001417
ETIM 10.0	EC001417	ECLASS 14.0	27-24-22-16
ECLASS 15.0	27-24-22-16		

