

**PAC-D9M-D9M-HF-1M5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

A kép illusztráció

**Általános rendelési adatok**

|                |                                    |
|----------------|------------------------------------|
| Rendelési szám | 2420570015                         |
| Típus          | <a href="#">PAC-D9M-D9M-HF-1M5</a> |
| GTIN (EAN)     | 4099986597235                      |
| Qty.           | 1 Darab                            |

## PAC-D9M-D9M-HF-1M5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Tanúsítványok

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Méretetek és tömegek

|             |          |
|-------------|----------|
| Nettó tömeg | 377.62 g |
|-------------|----------|

## Hőmérsékletek

|                      |             |                   |             |
|----------------------|-------------|-------------------|-------------|
| Tárolási hőmérséklet | -10...60 °C | Üzemi hőmérséklet | -10...50 °C |
|----------------------|-------------|-------------------|-------------|

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                                          |                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot                 | Megfelel, kivétellel                 |
| RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) | 6c                                   |
| REACH SVHC                               | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                     | 4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d |

## Általános adatok

|                       |               |                       |                      |
|-----------------------|---------------|-----------------------|----------------------|
| Kábelhossz            | 1.5 m         | A következőkhöz:      | Analóg jelek         |
| Interfész csatlakozó  | SUB-D MALE 9P | Pólusok száma, min.   | 9 pólusú             |
| Csatlakozó, PLC oldal | SUB-D MALE 9P | Vezetékkeresztmetszet | 0.25 mm <sup>2</sup> |

## Villamos adatok

|                                 |                     |                                          |           |
|---------------------------------|---------------------|------------------------------------------|-----------|
| Összes áram, max.               | 3 A                 | Megengedett áramerősség pályánként, max. | 1 A       |
| Névleges feszültség             | ≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac   | Ellenállás                               | ≤ 80 mΩ/m |
| Üzemi feszültség                | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC | Vezeték / vezetékek kapacitása           | 300 pF/m  |
| Vezeték / árnyékolás kapacitása | 300 pF/m            |                                          |           |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |