


SAIE-M12S-5-F10TL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció

Weidmüller is one of the industry's leading international providers of connectors. An important mainstay in this product family are the circular connectors, which Weidmüller groups under the product name SAI. In the development of SAI products, Weidmüller engineers have always concentrated on achieving rational, cost-effective installation concepts, and – in cooperation with major users – have supplied the markets with well-conceived products which set standards in terms of functionality and quality across the globe. The best examples are the new power distributors with S and T coded M12. These modules are characterised by particularly high currents and voltages. This enables them to also be used, for example, with three-phase motors.

Általános rendelési adatok

Változat	Beépített dugók, M12, Felerősítő menet: M 12, Pólusszám: 5, Sodrat / kábelhossz:
Rendelési szám	2422640000
Típus	SAIE-M12S-5-F10TL
GTIN (EAN)	4050118431056
Qty.	10 Darab

SAIE-M12S-5-F10TL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

ROHS

Megfelel

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg

7.8 g

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot

Megfelel, kivétellel

RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

0ea6d931-f9e9-40a6-89d9-8d67103189d3

Dugaszoló NYÁK-csatlakozók műszaki adatai

Pólusszám

5

Kódolás

A kódolású

Felszerelés típusa

Első rögzítés

Házak

M12 tüske

Telepítési magasság

10 mm

Ház felülete

nikkelezett

Árnyékolás csatlakozás

Nem

Rögzítőmenet

M12

Névleges feszültség

60 V

Névleges feszültség

250 V (4 pólusú) / 60 V (5 pólusú)

Névleges áram

4 A

Névleges áram

4 A

Hőmérsékleti tartomány

-30...80 °C

Védelmi osztály

IP67

Érintkező felület

Au (arany)

Ház fő anyaga

CuZn, nikkelezett

Csatlakozási menet

M12

Meghúzási nyomaték

M12: 0,8 Nm

Felerősítő menet

M 12

Rögzítési nyomatéktartomány

1.2 Nm

Meghúzási nyomaték

max.

1.2 Nm

Szigetelési ellenállás

100 MΩ

Szennyezés súlyossága

3 (2 a tömített részen belül)

Dugaszolási ciklusok

≥ 100

Érintkező anyaga

Cu-ötvény

Záróanya anyaga

Nikkelezett CuZn

Peremes szerelésű ház anyaga

Nikkelezett CuZn

Általános információk

Pólusszám

5

Csatlakozási menet

M12

Érintkező felület

Au (arany)

Védelmi osztály

IP67

Ház fő anyaga

CuZn, nikkelezett

Érintkező anyaga

Cu-ötvény

Felszerelés típusa

Első rögzítés

Dugaszolási ciklusok

≥ 100

Anyajellemzők

Érintkező anyaga

Cu-ötvény

Érintkező felület

Au (arany)

SAIE-M12S-5-F10TL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technical data****Rendszerparaméterek**

Pólusszám	5	Érintkezősorok száma	1
Szigetelési ellenállás	100 MΩ	Védelmi osztály	IP67
Dugaszolási ciklusok	≥ 100		

Fontos megjegyzés

Megjegyzések

Besorolások

ETIM 8.0	EC003568	ETIM 9.0	EC003568
ETIM 10.0	EC003568	ECLASS 14.0	27-44-01-10
ECLASS 15.0	27-44-01-10		


SAIE-M12S-5-F10TL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Drawings


Méretrajz



NYÁK kivitel



Előlap-kivágás



Póluskiosztás

