


## SAIE-M12S-5AS-H6.75TL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmuller.com

## A kép illusztráció



Weidmüller is one of the industry's leading international providers of connectors. An important mainstay in this product family are the circular connectors, which Weidmüller groups under the product name SAI. In the development of SAI products, Weidmüller engineers have always concentrated on achieving rational, cost-effective installation concepts, and – in cooperation with major users – have supplied the markets with well-conceived products which set standards in terms of functionality and quality across the globe. The best examples are the new power distributors with S and T coded M12. These modules are characterised by particularly high currents and voltages. This enables them to also be used, for example, with three-phase motors.

## Általános rendelési adatok

Változat	Beépített dugók, M12, Felerősítő menet: M 16, Pólusszám: 5, Sodrat / kábelhossz:
Rendelési szám	<a href="#">2424070000</a>
Típus	SAIE-M12S-5AS-H6.75TL
GTIN (EAN)	4050118432084
Qty.	10 Darab

## SAIE-M12S-5AS-H6.75TL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

## Méretek és tömegek

Nettó tömeg	20 g
-------------	------

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	0ea6d931-f9e9-40a6-89d9-8d67103189d3

## Dugaszoló NYÁK-csatlakozók műszaki adatai

Pólusszám	5
Kódolás	A kódolású
Felszerelés típusa	Hátlapi rögzítés
Házak	M12 tüske
Telepítési magasság	6.75 mm
Ház felülete	nikkelezett
Árnyékolás csatlakozás	Igen
Rögzítőmenet	M16
Névleges feszültség	60 V
Névleges feszültség	250 V (4 pólusú) / 60 V (5 pólusú) / 30 V (8 pólusú)
Névleges áram	4 A
Névleges áram	4 A (5 pólusú) / 2 A (8 pólusú)
Hőmérsékleti tartomány	-30...80 °C
Védelmi osztály	IP67
Érintkező felület	Au (arany)
Ház fő anyaga	CuZn, nikkelezett
Csatlakozási menet	M12
Meghúzási nyomaték	M12: 0,8 Nm
Felerősítő menet	M 16
Rögzítési nyomatéktartomány	1.2 Nm
Meghúzási nyomaték	max. 1.2 Nm
Felszerelés NYÁK-ra	THT-forrasztott csatlakozás
Szigetelési ellenállás	100 MΩ
Szennyezés súlyossága	3 (2 a tömített részen belül)
Dugaszolási ciklusok	≥ 100
Érintkező anyaga	Cu-ötívözet
Záróanya anyaga	Nikkelezett CuZn
Peremes szerelésű ház anyaga	Nikkelezett CuZn

## Általános információk

Pólusszám	5	Ház fő anyaga	CuZn, nikkelezett
Csatlakozási menet	M12	Érintkező anyaga	Cu-ötívözet
Érintkező felület	Au (arany)	Felszerelés típusa	Hátlapi rögzítés
Védelmi osztály	IP67	Dugaszolási ciklusok	≥ 100

## Anyagjellemzők

Érintkező anyaga	Cu-ötívözet	Érintkező felület	Au (arany)
------------------	-------------	-------------------	------------

**SAIE-M12S-5AS-H6.75TL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Műszaki adatok****Rendszerparaméterek**

Felszerelés NYÁK-ra	THT-forrasztott csatlakozás	Pólusszám	5
Érintkezősorok száma	1	Szigetelési ellenállás	100 MΩ
Védelmi osztály	IP67	Dugaszolási ciklusok	≥ 100


**Fontos megjegyzés**

Megjegyzések

**Besorolások**

ETIM 8.0	EC003568	ETIM 9.0	EC003568
ETIM 10.0	EC003568	ECLASS 14.0	27-44-01-10
ECLASS 15.0	27-44-01-10		

**Méretrajz**



**NYÁK kivitel**



**Póluskiosztás**

