

PAC-D9F-D9F-HF-3M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



A kép illusztráció

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|-----------------------------------|
| Rendelési szám | 2426110030 |
| Típus | PAC-D9F-D9F-HF-3M |
| GTIN (EAN) | 4099986599321 |
| Qty. | 1 Darab |

PAC-D9F-D9F-HF-3M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Méreték és tömegek

| | |
|-------------|----------|
| Nettó tömeg | 572.82 g |
|-------------|----------|

Hőmérsékletek

| | | | |
|----------------------|-------------|-------------------|-------------|
| Tárolási hőmérséklet | -10...60 °C | Üzemi hőmérséklet | -10...50 °C |
|----------------------|-------------|-------------------|-------------|

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel |
| REACH SVHC | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

Általános adatok

| | | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|
| Kábelhossz | 3 m | A következőkhöz: | Analóg jelek |
| Interfész csatlakozó | SUB-D FEMALE 9P | Pólusok száma, min. | 9 pólusú |
| Csatlakozó, PLC oldal | SUB-D FEMALE 9P | Vezetékkeresztmetszet | 0.25 mm ² |

Villamos adatok

| | | | |
|---------------------------------|---------------------|--|-----------|
| Összes áram, max. | 3 A | Megengedett áramerősség pályánként, max. | 1 A |
| Névleges feszültség | ≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac | Ellenállás | ≤ 80 mΩ/m |
| Üzemi feszültség | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC | Vezeték / vezeték kapacitása | 300 pF/m |
| Vezeték / árnyékolás kapacitása | 300 pF/m | | |

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000237 | ETIM 9.0 | EC000237 |
| ETIM 10.0 | EC000237 | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 | | |