Adatlap

FAD S5135 SL20 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

A FAD S5-135 front adapterek előkonfekcionált kábelekkel biztonságos átállást nyújtanak a régi S5-135-ről más PLC-rendszerekre vagy a Weidmüller u-remote rendszerére.

- Az S5-135 kártyát egyetlen tápegység hajtja meg

Általános rendelési adatok

Rendelési szám	1986030000
Típus	FAD S5135 SL20 R
GTIN (EAN)	4050118371123
Qty.	1 Darab

Adatlap

FAD S5135 SL20 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások	
ROHS	Megfelel

Méretek és tömegek

Mélység	23 mm	Mélység (coll)	0.9055 inch
Magasság	283 mm	Magasság (coll)	11.1417 inch
Szélesség	20 mm	Szélesség (coll)	0.7874 inch
Hossz	283 mm	Hossz, inch	11.1417 inch
Nettó tömeg	140 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-40...60 °C	Üzemi hőmérséklet	-25...50 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot	Megfelel
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Csatlakozási adatok

Csatlakozás (terepi oldal)	SL 5,08 mm

Csatlakozási adatok

Csatlakozás (terepi oldal)	SL 5,08 mm

Névleges adatok

Üzemi feszültség	250 V AC	Max. áram csatornánként	6 A
Összes üzemi áram	32 A		

Szigetelések koordinálása (EN50178)

A következő szerint	DIN EN 50178	Névleges szigetelési feszültség	< 250 V AC
Túlfeszültség kategória	II	Szennyezés súlyossága	2
Szigetelésvizsgálati feszültség AC	1.2 kV		

Besorolások

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

FAD S5135 SL20 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok

