



LUF 10.00/12/90 5.0SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Product image



Szilárd, közvetlen csatlakoztatás extrém áram- és feszültségkövetelmények esetén minden teljesítmény-elektronikai alkalmazásban, például napenergiás inverterek, frekvenciaátalakítók, szervovezérlők és tápellátások.

Általános rendelési adatok

Változat	Nyomatott áramköri panel csatlakozók, 10.00 mm, Pólusszám: 12, 90°, Forrasztótüske hossza (l): 5 mm, ónozott, fekete, PUSH IN, karral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 25 mm ² , Doboz
Rendelési szám	1988700000
Típus	LUF 10.00/12/90 5.0SN BK BX
GTIN (EAN)	4050118373073
Qty.	10 Darab
Termékadatok	IEC: 1000 V / 101 A / 0.5 - 25 mm ² UL: 300 V / 61 A / AWG 18 - AWG 6
Csomagolás	Doboz

Creation date 02.02.2026 01:13:41 MEZ

Catalogue status / Drawings

LUF 10.00/12/90 5.0SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cURus)	E60693

Méreték és tömegek

Mélység	26.45 mm	Mélység (coll)	1.0413 inch
Magasság	47.03 mm	Magasság (coll)	1.8516 inch
Legalacsonyabb változat magassága	42.03 mm	Szélesség	121.58 mm
Szélesség (coll)	4.7866 inch	Nettó tömeg	128.4 g

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Anyagjellemzők

Szigetelőanyag	Wemid (PA)	Szín	fekete
Színskála (hasonló)	RAL 9011	Szigetelőanyag csoport	I
Küszóútkepzési összehasonlítási szám (CTI)	≥ 600	Moisture Level (MSL)	
UL 94 éghetőségi osztály	V-0	Érintkező alanyaga	E-Cu
Érintkező anyaga	Cu-ötvözet	Érintkező felület	ónozott
Forrasztott csatlakozás rétegszerkezete	4...6 µm Sn matt	Tárolási hőmérséklet, min.	-40 °C
Tárolási hőmérséklet, max.	70 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-40 °C
Üzemi hőmérséklet, max.	120 °C		

Névleges adatok IEC szerint

szabvány szerint tesztelve	IEC 60947-7-4	Névleges áram, min. pólusszám (Tu=20 °C)	101 A
Névleges áram, maximális pólusszám (Tu=20 °C)	101 A	Névleges áram, min. pólusszám (Tu=40°C)	101 A
Névleges áram, maximális pólusszám (Tu=40°C)	95 A	Névleges feszültség a II/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez	1000 V
Névleges feszültség a III/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez	690 V	Névleges feszültség a III/3 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez	630 V
Névleges lökőfeszültség a II/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez	6 kV	Névleges lökőfeszültség a III/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez	6 kV
Névleges lökőfeszültség a III/3 túlfeszültség osztályhoz / szennyeződés mértékéhez	6 kV		

Csomagolás

Csomagolás	Doboz	VPE hosszúság	319.00 mm
VPE szélesség	133.00 mm	VPE magasság	52.00 mm

LUF 10.00/12/90 5.0SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Rendszerparaméterek

Termékcsalád	OMNIMATE Power - sorozat LU	Vezetécsatlakozás-technika	PUSH IN, karral
Felszerelés NYÁK-ra	THT-forrasztott csatlakozás	Vezeték kimeneti irány	90°
Raszter mm-ben (P)	10.00 mm	Raszter inch-ben (P)	0.394 "
Pólusszám	12	Érintkezősorok száma	1
Az ügyfél szereli fel	Nem	Sorok száma	1
Forrasztótüske hossza (l)	5 mm	Forrasztótüske méretei	d = 1,2 mm, Nyolcszögletű
Forrasztószem lyukátmérő (D)	1.6 mm	Forrasztószem lyukátmérő tűrés (D)	+ 0,1 mm
Forrasztótüskék száma pólusonként	4	Csavarhúzó éle	0,8 x 4,0
Csupaszolási hossz	18 mm	L1, mm	110.00 mm
L1, inch	4.331 "	Érintésvédelem a DIN VDE 0470 szerint	IP 20 dugaszolva / IP 10 nem dugaszolva
Érintésvédelem a DIN VDE 57 106 szerint	touch-safe with connected connectors from 6 mm ²	Védelmi osztály	IP20

Csatlakoztatható vezetékek

Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min.	0.5 mm ²																																																									
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.	25 mm ²																																																									
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.	AWG 20																																																									
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 4																																																									
Tömör, min. H05(07) V-U	0.5 mm ²																																																									
Tömör, max. H05(07) V-U	16 mm ²																																																									
Többeres, min. H07V-R	6 mm ²																																																									
Többeres, max. H07V-R	25 mm ²																																																									
Flexibilis, min. H05(07) V-K	0.5 mm ²																																																									
Flexibilis, max. H05(07) V-K	25 mm ²																																																									
műanyag galléros érvéghüvellyel, DIN 46228 pt 4, min.	0.5 mm ²																																																									
műanyag galléros érvéghüvellyel, DIN 46228 pt 4, max.	16 mm ²																																																									
érvéghüvellyel, DIN 46228 1. pont, min.	0.5 mm ²																																																									
érvéghüvellyel, DIN 46228 pt 1, max.	16 mm ²																																																									
Illesztőcsap az EN 60999 szerint a x b; ø 5.3mm (B6)																																																										
Rögzíthető vezeték	<table border="1"> <tr> <td>Vezetécsatlakozás keresztmetszete</td> <td>Típus</td> <td>finom huzalozás</td> </tr> <tr> <td></td> <td>névleges</td> <td>2.5 mm²</td> </tr> <tr> <td>érvéghüvely</td> <td>Csupaszolási hossz</td> <td>névleges 20 mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ajánlott érvéghüvely</td> <td>H2,5/25D BL</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Csupaszolási hossz</td> <td>névleges 18 mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ajánlott érvéghüvely</td> <td>H2,5/18</td> </tr> <tr> <td>Vezetécsatlakozás keresztmetszete</td> <td>Típus</td> <td>finom huzalozás</td> </tr> <tr> <td></td> <td>névleges</td> <td>4 mm²</td> </tr> <tr> <td>érvéghüvely</td> <td>Csupaszolási hossz</td> <td>névleges 20 mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ajánlott érvéghüvely</td> <td>H4,0/26D GR</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Csupaszolási hossz</td> <td>névleges 18 mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ajánlott érvéghüvely</td> <td>H4,0/18</td> </tr> <tr> <td>Vezetécsatlakozás keresztmetszete</td> <td>Típus</td> <td>finom huzalozás</td> </tr> <tr> <td></td> <td>névleges</td> <td>6 mm²</td> </tr> <tr> <td>érvéghüvely</td> <td>Csupaszolási hossz</td> <td>névleges 20 mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ajánlott érvéghüvely</td> <td>H6,0/26 SW</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Csupaszolási hossz</td> <td>névleges 18 mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ajánlott érvéghüvely</td> <td>H6,0/18</td> </tr> <tr> <td>Vezetécsatlakozás keresztmetszete</td> <td>Típus</td> <td>finom huzalozás</td> </tr> </table>	Vezetécsatlakozás keresztmetszete	Típus	finom huzalozás		névleges	2.5 mm ²	érvéghüvely	Csupaszolási hossz	névleges 20 mm		Ajánlott érvéghüvely	H2,5/25D BL		Csupaszolási hossz	névleges 18 mm		Ajánlott érvéghüvely	H2,5/18	Vezetécsatlakozás keresztmetszete	Típus	finom huzalozás		névleges	4 mm ²	érvéghüvely	Csupaszolási hossz	névleges 20 mm		Ajánlott érvéghüvely	H4,0/26D GR		Csupaszolási hossz	névleges 18 mm		Ajánlott érvéghüvely	H4,0/18	Vezetécsatlakozás keresztmetszete	Típus	finom huzalozás		névleges	6 mm ²	érvéghüvely	Csupaszolási hossz	névleges 20 mm		Ajánlott érvéghüvely	H6,0/26 SW		Csupaszolási hossz	névleges 18 mm		Ajánlott érvéghüvely	H6,0/18	Vezetécsatlakozás keresztmetszete	Típus	finom huzalozás
Vezetécsatlakozás keresztmetszete	Típus	finom huzalozás																																																								
	névleges	2.5 mm ²																																																								
érvéghüvely	Csupaszolási hossz	névleges 20 mm																																																								
	Ajánlott érvéghüvely	H2,5/25D BL																																																								
	Csupaszolási hossz	névleges 18 mm																																																								
	Ajánlott érvéghüvely	H2,5/18																																																								
Vezetécsatlakozás keresztmetszete	Típus	finom huzalozás																																																								
	névleges	4 mm ²																																																								
érvéghüvely	Csupaszolási hossz	névleges 20 mm																																																								
	Ajánlott érvéghüvely	H4,0/26D GR																																																								
	Csupaszolási hossz	névleges 18 mm																																																								
	Ajánlott érvéghüvely	H4,0/18																																																								
Vezetécsatlakozás keresztmetszete	Típus	finom huzalozás																																																								
	névleges	6 mm ²																																																								
érvéghüvely	Csupaszolási hossz	névleges 20 mm																																																								
	Ajánlott érvéghüvely	H6,0/26 SW																																																								
	Csupaszolási hossz	névleges 18 mm																																																								
	Ajánlott érvéghüvely	H6,0/18																																																								
Vezetécsatlakozás keresztmetszete	Típus	finom huzalozás																																																								

LUF 10.00/12/90 5.0SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

érvég hüvely	névleges	10 mm ²
	Csupaszolási hossz	névleges 21 mm
	Ajánlott érvég hüvely	H10.0/28 EB
	Csupaszolási hossz	névleges 18 mm
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete	Típus	finom huzalozás
	névleges	16 mm ²
érvég hüvely	Csupaszolási hossz	névleges 21 mm
	Ajánlott érvég hüvely	H16.0/28 GN
	Csupaszolási hossz	névleges 18 mm
	Ajánlott érvég hüvely	H16.0/18
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete	Típus	finom huzalozás
	névleges	1.5 mm ²
érvég hüvely	Csupaszolási hossz	névleges 20 mm
	Ajánlott érvég hüvely	H1.5/24 R
	Csupaszolási hossz	névleges 18 mm
	Ajánlott érvég hüvely	H1.5/18

Hivatkozási szöveg

Az érvég hüvelyek hosszát a terméknek és a névleges feszültségnek megfelelően kell megválasztani., A műanyag gallér külső átmérője nem lehet nagyobb az osztásnál (P)

CSA névleges adatok

Névleges feszültség (B felhasználási csoport / CSA)	300 V	Névleges feszültség (C felhasználási csoport / CSA)	150 V
Névleges feszültség (D felhasználási csoport / CSA)	600 V	Névleges áram (B felhasználási csoport / 61 A CSA)	
Névleges áram (C felhasználási csoport / 61 A CSA)		Névleges áram (D felhasználási csoport / 5 A CSA)	
Vezeték keresztmetszet, AWG, min.	AWG 18	Vezeték keresztmetszet, AWG, max.	AWG 6

UL 1059 névleges adatok

Intézet (cURus)	CURUS	Tanúsítvány száma (cURus)	E60693
Névleges feszültség (B felhasználási csoport / UL 1059)	300 V	Névleges feszültség (C felhasználási csoport / UL 1059)	150 V
Névleges feszültség (D felhasználási csoport / UL 1059)	600 V	Névleges áram (B felhasználási csoport / 61 A UL 1059)	
Névleges áram (C felhasználási csoport / 61 A UL 1059)		Névleges áram (D felhasználási csoport / 5 A UL 1059)	
Vezeték keresztmetszet, AWG, min.	AWG 18	Vezeték keresztmetszet, AWG, max.	AWG 6
Hivatkozás a tanúsítási értékekre	A megadott adatok maximális értékek - lásd a tanúsítványt.		

Típusvizsgálatok

Teszt: Jelölések tartóssága	Standard	IEC 60947-1 szabvány, 8.2.4.5.1 / 06.07 szakasz, IEC 60512-1-1:2002-02	
	Teszt	eredetjelölés, típusazonosítás, raszter, tartósság, csupaszolási hossz	
	Kiértékelés	elérhető	
Teszt: Rögzíthető keresztmetszet	Standard	IEC 60999-1 szabvány, 7 és 9.1 / 11.99 szakasz, IEC 60947-1 szabvány, 8.2.4.5.1 / 03.11 szakasz	
	Vezeték típusa	Vezető típusa és keresztmetszete	tömör, 0,5 mm ²
		Vezető típusa és keresztmetszete	sodrott 0,5 mm ²
		Vezető típusa és keresztmetszete	tömör, 16 mm ²

LUF 10.00/12/90 5.0SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Fontos megjegyzés

IPC megfeleléség	A termékek fejlesztése, gyártása és szállítása a nemzetközileg elismert IPC-A-610 szabvány „megengedhető” kategóriája szerint történt. A termékekkel kapcsolatos további követelményeket kérésre kiértékeljük.
Megjegyzések	<ul style="list-style-type: none"> • Additional variants on request • Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles. • Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1 • Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4 • P on drawing = pitch • Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards. • The test point can only be used as potential-pickup point. • The single-position PCB terminal block can be used for voltages up to 1500 V (DC) and 1000 V (AC). The relevant device standard and the appropriate required clearances and creepage distances should be observed in the application • Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months

Besorolások

ETIM 8.0	EC002643	ETIM 9.0	EC002643
ETIM 10.0	EC002643	ECLASS 14.0	27-46-01-01
ECLASS 15.0	27-46-01-01		


LUF 10.00/12/90 5.0SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Drawings

Product image



Dimensional drawing





Visszaszabályozási görbe

Visszaszabályozási görbe



Visszaszabályozási görbe

A termék előnyei



Nagy stabilitás a tűs kialakításnak köszönhetően

A termék előnye



PUSH IN csatlakoztatás 16 mm²-
ig Szerszám nélkül kezelhető

LUF 10.00/12/90 5.0SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Lapos csavarhúzó



Szigetelt hornyos csavarhúzó, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, Hegy: DIN 5264, ISO 2380/1 szerint, SoftFinish-markolat

Általános rendelési adatok

Típus	SDIS 0.8X4.0X100	Változat	
Rendelési szám	9008400000	Csavarhúzó, Csavarhúzó	
GTIN (EAN)	4032248056361		
Qty.	1 ST		
Típus	SDS 0.8X4.0X100	Változat	
Rendelési szám	9008340000	Csavarhúzó, Csavarhúzó	
GTIN (EAN)	4032248056293		
Qty.	1 ST		

További tartozékok



A tökéletes megoldás létrehozásakor nem létezik túl kicsi feladat.

A csatlakozások csak egy részét képezik a teljes folyamatnak. Az apró részletek gyakran kulcsfontosságúak a tökéletes megoldás elérésében olyan alkalmazásoknál, ahol a potenciált mérik, csoportosítják vagy éppen leválasztják egymástól.

Egy rendszer nem is valódi rendszer az apró, de nélkülözhetetlen részletek nélkül:

- Az ellenőrző dugaszok megbízható csatlakozást biztosítanak a diagnosztikai aljzatokhoz

A gyártási folyamattal és az alkalmazással összhangban.

Általános rendelési adatok

Típus	PS 2.0 MC	Változat	
Rendelési szám	0310000000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Tartozékok, Vizsgálódugó, piros, Pólusszám: 1	
GTIN (EAN)	4008190000059		
Qty.	20 ST		