

SAIL-M12GM12G-L-25PGR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A perifériás készülékeket nagyobb teljesítménnyel kell ellátni. Új M12 dugaszcsatlakozókkal több mint 250 V és 2 A lehetséges problémamentesen. A kompakt, A-, K-, L-, S és T kódolású M12 dugaszcsatlakozók akár 630 V AC vagy 60 V DC és 12 A átvitelére is képesek.

Általános rendelési adatok

Változat	Érzékelő/beavatkozó vezeték, Csatlakozóvezeték, M12 / M12, Pólusok száma : 5 (4 + PE), 25 m, tű (papa), egyenes - hüvely, egyenes, árnyékolt: Nem, LED: Nem, Köpeny anyaga: PUR, Halogén: Nem
Rendelési szám	2455262500
Típus	SAIL-M12GM12G-L-25PGR
GTIN (EAN)	4099986545359
Qty.	1 Darab

SAIL-M12GM12G-L-25PGR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS

Megfelel

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg

2200 g

Kábel műszaki adatai

Kábelhossz

25 m

Olajokkal szembeni ellenállás

in accordance with IEC
60811:404

A következő kábeltartókhoz:

Igen

Vezetékek száma

5

Halogén

Nem

Gyorsulás

5 m/s²

Hajlítási sugár, min., álló

4 x kábelátmérő

Lángterjedéssel szembeni ellenállás

in accordance with IEC
60332-1-2

Köpeny anyaga

PUR

Külső bevonat az UL AWM stílusnak
megfelelően

20939 (80 °C / 600 V)

Keresztkötéses irradiáció

Nem

Színkód gyűrű

Barna, Fehér, Kék, Fekete,
Pink

Hegesztésnek ellenálló

Nem

Pólusok száma

5 (4 + PE)

Köpeny színe

Világosszürke

PE működés

Igen

Érkeresztmetszet

1,5 mm²

árnyékolt

Nem

Szigetelés

PP

Hajlítási sugár, min., mozgó

7,5 x kábelátmérő

Hajlítási ciklusok

10 millió

Sebesség

5 m/s

Konfigurálható kábelhossz

Nem

Hibrid kábel

Nem

Hegesztési szikrákkal szembeni ellenállás

Nem

Temperature range, stationary

-40...80 °C

Temperature range, moving

-30...80 °C

Általános műszaki adatok

Kódolás

L-coded

Érintkező felület

Aranyozott

Változat

tű (papa), egyenes - hüvely,
egyenes

Szigetelési ellenállás

108 Ω

Névleges feszültség

50 V

Védelmi osztály

IP65, IP67, becsavart
állapotban

Szennyezés súlyossága

3

Ház hőmérsékleti tartománya

-40 ... +85 °C

Csatlakozási menet

M12 / M12

LED

Nem

Ház fő anyaga

PUR

Érintkező anyaga

Rézötvözet

Névleges áram

16 A

Dugaszolási ciklusok

≤ 100

Menetes gyűrű anyaga

Nikkelezett CuZn

Meghúzási nyomaték

M12: 0,8 - 1,2 Nm

Szabványok

Csatlakozó, standard

IEC 61076-2-111

Villamos tulajdonságok

Szigetelési ellenállás

108 Ω

Névleges feszültség

50 V

Általános szabványok

Csatlakozó, standard

IEC 61076-2-111

Dugó, bal

Csatlakozó, bal

M12, L kódolású, Pólusok
száma: 5, dugós érintkező,

SAIL-M12GM12G-L-25PGR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Műszaki adatok**egyenes, csatlakozó,
árnyékolatlan**Dugó, jobb**

Csatlakozó, jobb

M12, L kódolású, Pólusok
száma: 5, hüvelyes
érintkező, egyenes,
csatlakozó, árnyékolatlan**Besorolások**

ETIM 8.0

EC001855

ETIM 9.0

EC001855

ETIM 10.0

EC001855

ECLASS 14.0


27-06-03-11

ECLASS 15.0


27-06-03-11

Rajzok


Méretrajz




Méretrajz




Póluskiosztás



Póluskiosztás



Kapcsolási rajz



Az ideális szerszám: Screwty® nyomaték funkcióval

