

ACT20X-HUI-SAO-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Product image, A kép illusztráció



Az ACT 20X HUI-SAO-S/ SAO-LP univerzális mérő- és jelleválasztó átalakítókat egyedileg lehet konfigurálni. Az Ex 0 zóna PT100 érzékelőinek és termocsatolóinak hőmérséklet-jeleit, illetve az analóg DC áram- és feszültségjeleket rögzíteni lehet.

A kimeneti oldalon opcionálisan áram-/feszültségjeleket (SAO-S) vagy 4...20 mA áramhurok-jeleket (SAO-LP / SAO-S) lehet használni a biztonságos zónához.

Az ACT20X-HUI-SAO-S relékimenetével a kapcsolási küszöbértéket lehet konfigurálni.

A készülék integrált riasztás-érintkezője hibás működés esetén riasztási jelzést adhat. Ez egyszerűsíti a hibakeresést és növeli a rendszer rendelkezésre állását is. A jelleválasztó átalakító tápellátását vagy a beépített tápegység (SAO-S), vagy a kimeneti áramhurok (SAO-LP) biztosítja.

A sínre szerelhető készülékek egysatornásak, választhatóan 12,5 mm (SAO-LP) vagy 22,5 mm (SAO-S) szélességgel kaphatók.

Általános rendelési adatok

Változat	EX signal isolating converter, Ex-output: U, I, R, 9, Safe-output: 4-20mA/ relay, 1-channel
Rendelési szám	2456200000
Típus	ACT20X-HUI-SAO-P
GTIN (EAN)	4050118471601
Qty.	1 Darab

ACT20X-HUI-SAO-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus)	E337701

Méreték és tömegek

Mélység	114.6 mm	Mélység (coll)	4.5118 inch
Magasság	127.3 mm	Magasság (coll)	5.0118 inch
Szélesség	22.5 mm	Szélesség (coll)	0.8858 inch
Nettó tömeg	202 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-20 °C...85 °C	Üzemi hőmérséklet	-20 °C...60 °C
Páratartalom	0...95% (páralecsapódás nem megengedett)		

Meghibásodási valószínűség

SIL PAPER	SIL certificate - PDF/ Cert_Weidmueller_070902_P0002_C005_V2R1.pdf (application/pdf)	SIL az IEC 61508 szerint	2
-----------	--	--------------------------	---

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924

Assembling

Felszerelés típusa	DIN sín	Tartósín	TS 35
Szerelési pozíció	vízszintes vagy függőleges		

Bemenet EX

Szenzor	2/3/4 vezetékes, RTD: PT10, PT20, PT50, PT100, PT250, PT300, PT400, PT500, PT1000, Ni50, Ni100, Ni120, Ni1000, Hőelemek: B, E, J, K, N, R, S, T ; IEC 60584-1 szerint és L, U DIN43710 szerint, Potenciométer, Ellenállás: 0 - 12 kΩ	Bemeneti ellenállás	konfigurálható, 0...10 kΩ
Típus	gyújtószikramentes áramkör	Vezetékellenállás a mérőáramkörben	≤ 50 Ω

ACT20X-HUI-SAO-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Potenciométer	10 Ω...10 kΩ	Szenzor tápellátás	21,4...16,5 V DC/0...20 mA
Bemeneti feszültség	Konfigurálható, 0...1 V DC, 0,2...1 V DC, 1...5 V DC, 0...(5)10 V, 2...10 V DC	Hőmérséklet bemeneti tartomány	Konfigurálható, PT100: -200...+850 °C, PT200: -200...+850 °C, PT1000: -200...+850 °C, NI100: -60°C...+250 °C, Ni120: -80 °C...+320 °C, NI1000: -60°C...+250 °C, B: +100...+1820 °C, E: (-100...+1000 °C), J: (-100...+1200 °C), K: (-180...+1372 °C), L: (-200...+900 °C), N: (-180...+1300 °C), R: (-50...+1760 °C), S: (-50...+1760 °C), T: (-200...+400 °C), U: (-200...+600 °C), W3: (0...+2300 °C), W5: (0...+2300 °C), LR: (-200...+800 °C)
Bemenő áram	0...20 mA, 4...20 mA	Bemeneti ellenállás, feszültség	> 10 MΩ 600 mV-nál, 2 MΩ @ 28 V
Bemeneti ellenállás, áram	20 Ω + PTC 50 Ω		

Kimenet (állapot)

Hiszterézis	0,1 mA (kapcsolási küszöb)	Típus	Állapotrelé, 1 nyitóérintkező (potenciálmentes)
Alarm function	Device error, No supply voltage	Riasztási kimenetek száma	1
Névleges kapcsolási feszültség	≤ 125 V AC / 110 V DC (biztonsági terület) ≤ 32 V AC / 32 V DC (2. zóna)	Folytonos áram	≤ 0,5 A AC / 0,3 A DC (biztonságos zóna), ≤ 0,5 A AC / 1 A DC (2. zóna)
Névleges teljesítmény	≤ 62,5 VA / 32 W (biztonságos terület) ≤ 16 VA / 32 W (2. zóna)		

Riasztás kimenet

Hiszterézis	0,1 mA (kapcsolási küszöb)	Típus	Állapotrelé, 1 nyitóérintkező (potenciálmentes)
Riasztási kimenetek száma	1	Névleges kapcsolási feszültség	≤ 125 V AC / 110 V DC (biztonsági terület) ≤ 32 V AC / 32 V DC (2. zóna)
Folytonos áram	≤ 0,5 A AC / 0,3 A DC (biztonságos zóna), ≤ 0,5 A AC / 1 A DC (2. zóna)	Névleges teljesítmény	≤ 62,5 VA / 32 W (biztonságos terület) ≤ 16 VA / 32 W (2. zóna)

Általános specifikációk

Csatlakozás típusa	PUSH IN	Páratartalom	0...95% (páralecsapódás nem megengedett)
Védelmi osztály	IP20	Tápfeszültség	19,2 – 31,2 V DC
Konfiguráció	FDT/DTM szoftverrel, 8978580000 CBX200 USB konfigurációs adaptert igényel	Üzemi magasság	≤ 2000 m

ACT20X-HUI-SAO-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Szigetelések koordinálása

EMC szabványok	EN 61326-1	Szabványok	EN 61010-1
Szigetelési feszültség	2,6 kV (bemenet / kimenet)	Névleges feszültség	300 V

Kimenet (analóg)

Jelkimenet	Közvetlen vagy inverz	Típus (analóg kimenet)	'aktív', 'a csatlakoztatott vezérlő passzív legyen'
Kimeneti viselkedés hiba után	23 mA	Kimeneti viselkedés hiba előtt felskálázott	3.5 mA
Analóg kimenetek darabszáma	1	Lezáró ellenállás árama analóg	<600 Ω
Kimenő áram	4...20 mA, áramhurok táplálású, 0/4...20 mA, 0(4)...20 mA		

Ex alkalmazások (ATEX) adatai

ATEX - gáz feliratozás	II (1) G [Ex ia Ga] IIC/IIB/IIA	ATEX - por feliratozás	II (1) D [Ex ia Da] IIIC, I (M1) [Ex ia Ma] I
IECEx - gáz feliratozás	Ex ec nC IIC T4 Gc, [Ex ia Ga] IIC/IIB/IIA	Installation location	Biztonságos (2-es zóna) területen telepített eszköz

Csatlakozási adatok

Csatlakozás típusa	PUSH IN	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.	AWG 26
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 14	Vezeték keresztmetszet, tömör, min.	0.2 mm ²
Vezeték keresztmetszet, tömör, max.	2.5 mm ²	Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min.	0.2 mm ²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max.	2.5 mm ²	Keresztmetszet csatlakoztatott vezetékhez, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, min.	0.2 mm ²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, max.	2.5 mm ²		

Garancia

Időköz	3 év
--------	------

Elem leírása

A termék leírása	Az ACT20X-HUI-SAO-S készülék analóg jeleket továbbít veszélyes területekről biztonságosan, galvanikusan leválasztva a nem, vagy kevésbé veszélyes területekre. Ennek érdekében a bemeneti kapcsolás robbanásbiztos szerkezeti kialakítással rendelkezik. Jellemzők • Konfiguráció és diagnosztika az FDT/DTM „WI-Manager” szoftveren keresztül. • A készüléket fel lehet szerelni a biztonságos területen és a 2. zónában / 2. osztályban, és fogadhat jeleket a 0., 1., 2., 20., 21. és 22. zónából, valamint az I./II./III. osztályból, 1. osztályból, illetve A–G csoportból. • Az RTD, TC, potenciométer, V és mA aktív vagy passzív jelbemenetei teljes mértékben le vannak választva elektromosan. • A készülék automatikusan felismeri, hogy aktív vagy passzív áramjelet csatlakoztattak-e. • A TC jel bemenet hidegpont kompenzálásához belső hidegpont kompenzálás, vagy a fokozott pontosság érdekében külső hidegpont kompenzációs kapocs használatos. • Kiterjesztett öndiagnosztika: hibafelügyelet (pl. Kábelszakadás) az állapotrelén keresztül.
------------------	---

ACT20X-HUI-SAO-P**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technical data**


- Az első oldali LED jelzi az üzemi állapotot és a rendellenességeket.
- 3 irányú galvanikus leválasztás bemenet, kimenet és tápellátás között.

Besorolások

ETIM 8.0	EC002653	ETIM 9.0	EC002653
ETIM 10.0	EC002653	ECLASS 14.0	27-21-01-20
ECLASS 15.0	27-21-01-20		


Drawings

Connection diagram





Limit value setting options

Alkalmazás




Block diagram







screenshot of input configuration
with FDT2 / DTM software



screenshot of output configuration
with FDT2 / DTM software




screenshot of "observe" with FDT2 / DTM software



screenshot of "observe" with FDT2 / DTM software

Drawings



Dimensioned drawing



Removable terminals with coding

ACT20X-HUI-SAO-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Üres



Az ESG a bevált és tesztelt MultiCard formátumú jelölő számos ismert elektromos készülékhez. Az eredmény egy kiváló minőségű, kontrasztos készülékjelölő.

A Siemens, az ABB, a Beckhoff és számos más gyártó készülékeihez különböző típusok kaphatók.

Az előnyök áttekintése:

- általános célú címkék; öntapadós vagy felpattintható címkék, típustól függően,
- illesztett készülékekhez, pl. kismegszakítókhoz címkésínre pattintható ESG jelölőket szállítunk.
- Egyedi lézer-minőségű nyomtatás a műszaki jellemzőknek megfelelően

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

Típus	ESG 6.6/20 BHZ 5.00/04	Változat
Rendelési szám	1082540000	ESG, Készülékjelölők x 20 mm, PA 66, Szín: fehér, dugaszolható
GTIN (EAN)	4032248845439	
Qty.	200 ST	
Típus	ESG 8/13.5/43.3 SAI AU	Változat
Rendelési szám	1912130000	ESG, Készülékjelölők x 13.5 mm, PA 66, Szín: Áttetsző, dugaszolható
GTIN (EAN)	4032248541164	
Qty.	5 ST	

Konfiguráló interfészek



Általános rendelési adatok

Típus	CBX200 USB	Változat
Rendelési szám	8978580000	
GTIN (EAN)	4032248813759	
Qty.	1 ST	