

MF-ABB 12/6 MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A MultiFit a Weidmüller más gyártmányú sorkapcsokhoz használható jelölőrendszere. A Weidmüller Dekafixhez hasonlóan a MultiFit család jelölői is átalakítás nélkül használhatók a szabványos nyomtatási rendszerekben. Javasoljuk, hogy a MultiFit első használata előtt az alkalmazott sorkapcsokon a mintajelölőkkel végezzen próbát.

- Egy jelölő, különböző gyártmányú sorkapcsokhoz használható.
- Használatra kész jelölők standard nyomtatással
- Jelölők PrintJet CONNECT nyomtatóval vagy Plotterrel történő nyomtatáshoz
- Egyedileg nyomtatott jelölők a felhasználó CAE adatai vagy specifikációi alapján
- Egy jelölőrendszer minden alkalmazáshoz

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

| | |
|----------------|--|
| Változat | MultiFit, Sorkapocs jelölő, 12 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00 ABB SNK sorozat, fehér |
| Rendelési szám | 2047340000 |
| Típus | MF-ABB 12/6 MC NE WS |
| GTIN (EAN) | 4050118411041 |
| Qty. | 400 Darab |

MF-ABB 12/6 MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

| | |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

Méretek és tömegek

| | | | |
|-------------|--------|------------------|-------------|
| Magasság | 12 mm | Magasság (coll) | 0.4724 inch |
| Szélesség | 6 mm | Szélesség (coll) | 0.2362 inch |
| Nettó tömeg | 0.19 g | | |

Hőmérsékletek

| | | | |
|---------------------|-----------------|------------------------------|--------------|
| Ambient temperature | -40 °C...100 °C | Üzemi hőmérsékleti tartomány | -40...100 °C |
|---------------------|-----------------|------------------------------|--------------|

Termékek környezetvédelmi megfelelése

| | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
| REACH SVHC | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |
| Termék karbonlábnyoma | Bölcsőtől a kapuig 0.002 kg CO2 eq. |

Általános adatok

| | |
|------------------------------------|---|
| Szélesség | 6 mm |
| UL 94 éghetőségi osztály | V-2 |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. | 100 °C |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, min. | -40 °C |
| Szín | fehér |
| Halogén | Nem |
| Alapanyag | Poliamid 66 |
| Nyomtatott karakterek | üres |
| Jelölők száma kombinációként | Tápellátás formája MultiCard |
| kompatibilis nyomtató | PRINTJET CONNECT , MCP BASIC 2 , MCP PLUS 2 |
| Jelölők száma kombinációként | 1 MultiCard = Terminal marker |
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -40...100 °C |
| Alkalmazás/gyártó | ABB SNK sorozat |

Csatlakozójelölők

| | |
|--------------------|---------|
| Raszter mm-ben (P) | 6.00 mm |
|--------------------|---------|

Besorolások

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000761 | ETIM 9.0 | EC000761 |
| ETIM 10.0 | EC000761 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-01 | | |

