


ACT20P-CMT-200-AO-RC-S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

ügyélspecifikus termék
- rendelés csak külön
kérésre

A kép illusztráció



ACT20P: A rugalmas megoldás

- Precíz és rendkívül praktikus jelátalakítók
- A kioldókarok megkönnyítik a kezelést

Általános rendelési adatok

Változat	Áram-mérőjeladó, Határérték-felügyelet, Input : 0...40/50/60 A, Analóg kimenet, Relékimenet, Áramkábel átmenő furatban
Rendelési szám	2496060000
Típus	ACT20P-CMT-200-AO-RC-S
GTIN (EAN)	4050118505993
Qty.	1 Darab

ACT20P-CMT-200-AO-RC-S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Méretek és tömegek

Mélység	113.6 mm	Mélység (coll)	4.4724 inch
Magasság	119.2 mm	Magasság (coll)	4.6929 inch
Szélesség	22.5 mm	Szélesség (coll)	0.8858 inch
Nettó tömeg	154 g		

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet	-40 °C...85 °C	Üzemi hőmérséklet	-25 °C...60 °C
Páratartalom	5...95% páralecsapódás nem megengedett		

Meghibásodási valószínűség

MTTF	158 a
------	-------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924

Bemenet

Bemenetek darabszáma	1	Bemenő frekvencia	DC
Bemenet mérési tartomány	konfigurálható, 0... 133/166/200 A, max.csúcsáram 2 × IBemenet (1 s)	Bemenő jel	Áramkábel átmenő furatban
Túlterhelési viselkedés	Max. csúcsáram: 10 × Bemenet 1s-nél		

Kimenet

Terhelő impedancia árama	≤ 600 Ω	Típus	aktív, a csatlakoztatott vezérlő passzív legyen
--------------------------	---------	-------	--

Általános adatok

Pontosság	<1 % 0...70 A DC-nél, <2 % 70...120 A DC- nél (<5 s, központosított kábelpozíció), jell. < 3 % / max. 5% 70...120 A DC- nél (<1 perc), jell. 5 % 120...200 A DC-nél (<5 s)	Védelmi osztály	IP20
Tápfeszültség	16,8 V...31,2 V	Lépés válaszideje	≤ 60 ms (AA)

ACT20P-CMT-200-AO-RC-S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tartósín	TS 35	Hőmérséklet együttható	0.02 % / K @ 0...70 A DC, 0.4 %/K @ 70...120 A DC
Konfiguráció	DIP-kapcsoló és potenciométer, küszöbértékekhez (túláram / áramhiány), késleltetéshez és histerézishez	Áramfelvétel, max.	2.2 W
Áramfelvétel, típ.	0.9 W		

Szigetelések koordinálása

Lökőfeszültség	6,4 kV (1,2/50 µs)	EMC szabványok	IEC 61326-1:2012
Vizsgálati feszültség	4 kV	Tűlfeszültség kategória	III
Szennyezés súlyossága	2	Galvanikus leválasztás	4 utas leválasztó, bemenet / kimenet / tápellátás / relé között
Névleges feszültség	300 V ACrms		

Kimenet (Digitális)

Névleges kapcsolási áram	6 A	Digitális kimenetek száma	1
Max. kapcsolási feszültség, AC	250 V	Max. kapcsolási feszültség, DC	24 V
Típus	Relé, 1 váltóérintkező, normal / inverse adjustment	Riasztási funkció	Surge current, Under- current, Alarm limit setting: 2 - 105 %, Riasztás késleltetés: 0...10 s, Hysteresis 5% / 10%

Kimenet (analóg)

Átviteli funkció	Közvetlen vagy inverz	Kimenő feszültség	állítható, 0...10 V, 2...10 V, 0...5 V, 1...5 V, -5...+5 V, -10...+10 V
Lezáró ellenállás feszültség	≥ 10 kΩ	Analóg kimenetek darabszáma	1
Lezáró ellenállás árama analóg	≤ 600 Ω	Kimenő áram	állítható, 0...20 mA, 4...20 mA, -20 - +20 mA



Csatlakozási adatok

Csatlakozás típusa	Csavaros csatlakozás	Meghúzási nyomaték, min.	0.5 Nm
Meghúzási nyomaték, max.	0.6 Nm	Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás	1.5 mm ²
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min.	0.5 mm ²	Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.	2.5 mm ²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.	AWG 26	Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 12


Besorolások

ETIM 8.0	EC002475	ETIM 9.0	EC002475
ETIM 10.0	EC002475	ECLASS 14.0	27-21-01-23
ECLASS 15.0	27-21-01-23		

Méretrajz




A kép illusztráció



Tartozékok

Üres



Az ESG a bevált és tesztelt MultiCard formátumú jelölő számos ismert elektromos készülékhez. Az eredmény egy kiváló minőségű, kontrasztos készülékjelölő.

A Siemens, az ABB, a Beckhoff és számos más gyártó készülékeihez különböző típusok kaphatók.

Az előnyök áttekintése:

- általános célú címkék; öntapadós vagy felpattintható címkék, típustól függően,
- illesztett készülékekhez, pl. kismegszakítókhoz címkésínre pattintható ESG jelölőket szállítunk.
- Egyedi lézer-minőségű nyomtatás a műszaki jellemzőknek megfelelően

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

Általános rendelési adatok

Típus	ESG 8/13.5/43.3 SAI AU	Változat
Rendelési szám	1912130000	ESG, Készülékjelölők x 13.5 mm, PA 66, Szín: Áttetsző, dugaszolható
GTIN (EAN)	4032248541164	
Qty.	5 ST	
Típus	ESG 6.6/20 BHZ 5.00/04	Változat
Rendelési szám	1082540000	ESG, Készülékjelölők x 20 mm, PA 66, Szín: fehér, dugaszolható
GTIN (EAN)	4032248845439	
Qty.	200 ST	