

## HDC XX5E02 MFSXXXX-1500



Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



## Compact

The new two-pole bus module is extremely compact and can accommodate both megabit and gigabit data inserts. It enables the connection of 2 Gigabit Cat 6A cables (10 gigabit) to one module.

## Általános rendelési adatok

|                    |                                         |
|--------------------|-----------------------------------------|
| Rendelési szám     | 2503791500                              |
| Típus              | <a href="#">HDC XX5E02 MFSXXXX-1500</a> |
| GTIN (EAN)         | 4050118523348                           |
| Qty.               | 1 Darab                                 |
| Szállítás állapota | Ez a termék már nem kapható.            |
| Elérhető eddig:    | 2025-09-30T00:00:00+02:00               |

## HDC XX5E02 MFSXXXX-1500

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Méretetek és tömegek

|             |     |
|-------------|-----|
| Nettó tömeg | 0 g |
|-------------|-----|

## Hőmérsékletek

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Hőmérsékleti határérték | -40 °C ... 90 °C |
|-------------------------|------------------|

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                                          |                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot                 | Megfelel, kivétellel                 |
| RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) | 6c                                   |
| REACH SVHC                               | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                     | 2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5 |

## Általános adatok

|                            |                 |                        |            |
|----------------------------|-----------------|------------------------|------------|
| Pólusszám                  | 4               | Kábelhossz             | 15 m       |
| Kódolás                    | D kódolású      | Érintkező felület      | Au (arany) |
| Átviteli sebesség          | 100 MBit/s      | Szigetelési ellenállás | ≥ 108 Ω    |
| Kategória                  | Cat. 5e         | Névleges feszültség    | 250 V      |
| Névleges áram              | 4 A             | Dugaszolási ciklusok   | \u2265 100 |
| Típus                      | Érintkező       | Szennyezés súlyossága  | 2          |
| Ellentétes oldali változat | Aljzat, egyenes | Moduloldali változat   | Érintkező  |

## Cable technical specifications

|                  |                                 |         |
|------------------|---------------------------------|---------|
| Kábelhossz       | 15 m                            |         |
| Köpeny színe     | kék                             |         |
| árnyékolt        | Igen                            |         |
| Halogén          | Igen, Nem                       |         |
| Köpeny anyaga    | Radox EM 104                    |         |
| Színkód gyűű     | Fehér, Sárga, Kék, Narancssárga |         |
| Outside diameter | Átmérő                          | 7.25 mm |
|                  | Jelzések                        | ±       |
|                  | Tolerance                       | 0.3     |
| Outside diameter | 7.25 mm ± 0.3                   |         |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002599    | ETIM 9.0    | EC002599    |
| ETIM 10.0   | EC002599    | ECLASS 14.0 | 27-06-03-07 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-03-07 |             |             |

|     |        |     |
|-----|--------|-----|
| M12 |        | M12 |
| 1   | yellow | 1   |
| 2   | white  | 2   |
| 3   | orange | 3   |
| 4   | blue   | 4   |