

SAIL-7/8W7/8W-5-0.5U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A szenzor/aktuátor kábeleket a különböző alkalmazásokban az érzékelők és aktuátorok bekötéséhez és adat illetve táplálás továbbításához használják. A fröccsöntött kábel a dugaszolható csatlakozó összekötését és tesztelt csatlakoztatását biztosítja a gyári kábelhez. A kábelek sokféle környezeti körülmény hatásának lehetnek kitéve, mint például nedvesség, por, hő, hideg, rázkódás vagy rezgés.

A 7/8"-os kábeleket általában tápellátásra használják.

Van valami, amit nem talált meg, vagy magyarázatot kér?

Beszéljen velünk!

Általános rendelési adatok

Változat	Érzékelő/beavatkozó vezeték, 7/8", Pólusok száma : 5 (4 + PE), 0.5 m, csap, 90° - aljzat 90°, árnyékolt: Nem, LED: Nem, Köpeny anyaga: PUR, Halogén: Nem
Rendelési szám	2519460050
Típus	SAIL-7/8W7/8W-5-0.5U
GTIN (EAN)	4050118534306
Qty.	1 Darab

SAIL-7/8W7/8W-5-0.5U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg

90 g

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot

Megfelel

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

Kábel műszaki adatai

Kábelhossz

0.5 m

PE működés

Igen

Érkeresztmetszet

1.5 mm²

Halogén

Nem

Hajlítási sugár, min., mozgó

7,5 x kábelátmérő

Köpeny anyaga

PUR

Külső bevonat az UL AWM stílusnak megfelelően

20234 (80 °C / 1000 V)

Hegesztési szikrákkal szembeni ellenállás

Nem

Csavarási ellenállás

0 °/m

Hegesztésnek ellenálló

Nem

Pólusok száma

5 (4 + PE)

Köpeny színe

fekete

A következő kábeltartókhöz:

Igen

árnyékolt

Nem

Szigetelés

TPM

Hajlítási ciklusok

5 millió

Konfigurálható vezeték hossz

Nem

Keresztkötéses irradiáció

Nem

Színkód gyűű

Barna, Fehér, Kék, Fekete,
Zöld / sárga

Temperature range, stationary

-50...80 °C

Temperature range, moving

-20...80 °C

Outside diameter

8.7 mm ± 0.2 mm

Általános műszaki adatok

Kódolás

nincs

Érintkező felület

Au (arany)

Változat

csap, 90° - aljzat 90°

Szigetelési ellenállás

108 Ω

Névleges feszültség

300 V

Védelmi osztály

IP68, becsavart állapotban

Szennyezés súlyossága

3

Névleges lökfeszültség

2500 V

Menetes gyűű anyaga

Cink présöntvény

Meghúzási nyomaték

7/8": 1.5 Nm

Csatlakozási menet

7/8"

LED

Nem

Ház fő anyaga

PUR

Érintkező anyaga

CuZn

Névleges áram

9 A

Dugaszolási ciklusok

≥ 100

áthidalt

Nem

Névleges feszültség (UL)

600 V

Ház hőmérsékleti tartománya

-40 ... +85 °C

Villamos tulajdonságok

Szigetelési ellenállás

108 Ω

Névleges feszültség

300 V

Dugó, bal

Csatlakozó, bal

IP68, dugós érintkező,
90°-os szög, Műanyag,
árnyékolatlan

Műszaki adatok**Dugó, jobb**

Csatlakozó, jobb

IP68, hüvelyes érintkező,
90°-os szög, Műanyag,
árnyékolatlan**Besorolások**

ETIM 8.0

EC001855

ETIM 9.0

EC001855

ETIM 10.0

EC001855

ECLASS 14.0


27-06-03-11

ECLASS 15.0


27-06-03-11

Rajzok


Méretrajz



Póluskiosztás



Póluskiosztás



Kapcsolási rajz

