

**KCMA-18-75-1A-1VA-3****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Product image, A kép illusztráció**

Áramátalakítók utólagos beszereléshez

Jellemzők:

- különösen alkalmas a nehezen elérhető helyeken való használathoz
- nem szükséges az elsődleges vezetékek vágása
- Az áramátalakító kibontása további szerszámok nélkül

**Általános rendelési adatok**

|                |                                                                                                   |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Változat       | Primer áram: 75 A, Szekunder áram, max.: 1 A, Terhelés: 1 VA, Tűrésosztály: 3, Bontható áramváltó |
| Rendelési szám | <a href="#">2420780000</a>                                                                        |
| Típus          | KCMA-18-75-1A-1VA-3                                                                               |
| GTIN (EAN)     | 4050118428896                                                                                     |
| Qty.           | 1 Darab                                                                                           |
| Gyártó         | MBS AG                                                                                            |

## KCMA-18-75-1A-1VA-3

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Tanúsítványok

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Méretetek és tömegek

|             |         |                  |             |
|-------------|---------|------------------|-------------|
| Mélység     | 68 mm   | Mélység (coll)   | 2.6772 inch |
| Magasság    | 64.5 mm | Magasság (coll)  | 2.5394 inch |
| Szélesség   | 41.6 mm | Szélesség (coll) | 1.6378 inch |
| Nettó tömeg | 1 g     |                  |             |

## Hőmérsékletek

|                      |                |                   |               |
|----------------------|----------------|-------------------|---------------|
| Tárolási hőmérséklet | -25 °C...70 °C | Üzemi hőmérséklet | -5 °C...50 °C |
|----------------------|----------------|-------------------|---------------|

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül      |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

## Dimensions of live conductors

|                       |                       |                             |          |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|----------|
| Vezeték típusa        | Csak szigetelt vezető | Kör keresztmetszetű vezeték | 18.50 mm |
| Installation location | Beltéri használat     |                             |          |

## Electrical attributes

|              |      |                |         |
|--------------|------|----------------|---------|
| Tűrésosztály | 3    | Szekunder áram | 0...1 A |
| Terhelés     | 1 VA | Primer áram    | 75 A    |

## Technical properties

|                     |       |                                  |              |
|---------------------|-------|----------------------------------|--------------|
| Kábelhossz          | 2.5 m | Védelmi osztály                  | IP20         |
| Szigetelés osztály  | E     | Termikus névleges folytonos áram | 1,2 x Irated |
| Névleges frekvencia | 50 Hz | Termikus                         |              |

## Szigetelések koordinálása

|          |                                      |              |   |
|----------|--------------------------------------|--------------|---|
| Standard | IEC 61869-1: 2007, IEC 61869-2: 2012 | Tűrésosztály | 3 |
|----------|--------------------------------------|--------------|---|

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002048    | ETIM 9.0    | EC002048    |
| ETIM 10.0   | EC002048    | ECLASS 14.0 | 27-21-09-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-21-09-02 |             |             |

Drawings

