


SAIE-M12B-5-H5.5TL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció

Weidmüller is one of the industry's leading international providers of connectors. An important mainstay in this product family are the circular connectors, which Weidmüller groups under the product name SAI. In the development of SAI products, Weidmüller engineers have always concentrated on achieving rational, cost-effective installation concepts, and – in cooperation with major users – have supplied the markets with well-conceived products which set standards in terms of functionality and quality across the globe. The best examples are the new power distributors with S and T coded M12. These modules are characterised by particularly high currents and voltages. This enables them to also be used, for example, with three-phase motors.

Általános rendelési adatok

Változat	Beépített dugók, M12, Felerősítő menet: M 12, Pólusszám: 5, Sodrat / kábelhossz:
Rendelési szám	2423240000
Típus	SAIE-M12B-5-H5.5TL
GTIN (EAN)	4050118431827
Qty.	10 Darab

SAIE-M12B-5-H5.5TL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Nettó tömeg	11 g
-------------	------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	Oea6d931-f9e9-40a6-89d9-8d67103189d3

Dugaszoló NYÁK-csatlakozók műszaki adatai

Pólusszám	5		
Kódolás	A kódolású		
Felszerelés típusa	Hátlapi rögzítés		
Házak	M12 aljzat		
Telepítési magasság	5.5 mm		
Ház felülete	nikkelezett		
Árnyékolás csatlakozás	Nem		
Rögzítőmenet	M12		
Névleges feszültség	60 V		
Névleges feszültség	250 V (4 pólusú) / 60 V (5 pólusú)		
Névleges áram	4 A		
Névleges áram	4 A		
Hőmérsékleti tartomány	-30...80 °C		
Védelmi osztály	IP67		
Érintkező felület	Au (arany)		
Ház fő anyaga	CuZn, nikkelezett		
Csatlakozási menet	M12		
Meghúzási nyomaték	M12: 0,8 Nm		
Felerősítő menet	M 12		
Rögzítési nyomatéktartomány	1.2 Nm		
Meghúzási nyomaték	max.	1.2 Nm	
Szigetelési ellenállás	100 MΩ		
Szennyezés súlyossága	3 (2 a tömített részen belül)		
Dugaszolási ciklusok	≥ 100		
Érintkező anyaga	Cu-ötvözet		
Záróanya anyaga	Nikkelezett CuZn		
Peremes szerelésű ház anyaga	Nikkelezett CuZn		

Általános információk

Pólusszám	5	Ház fő anyaga	CuZn, nikkelezett
Csatlakozási menet	M12	Érintkező anyaga	Cu-ötvözet
Érintkező felület	Au (arany)	Felszerelés típusa	Hátlapi rögzítés
Védelmi osztály	IP67	Dugaszolási ciklusok	≥ 100

Anyagjellemzők

Érintkező anyaga	Cu-ötvözet	Érintkező felület	Au (arany)
------------------	------------	-------------------	------------

SAIE-M12B-5-H5.5TL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data**Rendszerparaméterek**

Pólusszám	5	Érintkezősorok száma	1
Szigetelési ellenállás	100 MΩ	Védelmi osztály	IP67
Dugaszolási ciklusok	≥ 100		

Fontos megjegyzés

Megjegyzések

Besorolások

ETIM 8.0	EC003568	ETIM 9.0	EC003568
ETIM 10.0	EC003568	ECLASS 14.0	27-44-01-10
ECLASS 15.0	27-44-01-10		

SAIE-M12B-5-H5.5TL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com


Drawings

Méretrajz



L (board-to-board distance) = 5.5mm

NYÁK kivitel



Előlap-kivágás



Póluskiosztás

