

PAC-D37F-D37F-HF-0M5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A kép illusztráció

Általános rendelési adatok

Rendelési szám	2426130005
Típus	PAC-D37F-D37F-HF-0M5
GTIN (EAN)	4099986599451
Qty.	1 Darab

PAC-D37F-D37F-HF-0M5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

ROHS

Megfelel

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg

443.37 g

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet

-10...60 °C

Üzemi hőmérséklet

-10...50 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot

Megfelel

REACH SVHC

Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános adatok

Kábelhossz

0.5 m

A következőkhöz:

Analóg jelek

Interfész csatlakozó

SUB-D FEMALE 37P

Pólusok száma, min.

37 pólusú

Csatlakozó, PLC oldal

SUB-D FEMALE 37P

Vezetékkeresztmetszet

0.25 mm²

Villamos adatok

Összes áram, max.

3 A

Megengedett áramerősség pályánként, 1 A max.

Névleges feszültség

≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac

Ellenállás

≤ 80 mΩ/m

Üzemi feszültség

≤ 60 V DC ≤ 25 V AC

Vezeték / vezetékek kapacitása

300 pF/m

Vezeték / árnyékolás kapacitása

300 pF/m

Besorolások

ETIM 8.0

EC000237

ETIM 9.0

EC000237

ETIM 10.0

EC000237

ECLASS 14.0

27-24-22-20

ECLASS 15.0

27-24-22-20