

D-SUB M6.3 T09HU 3.2B2 TY BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A termékválaszték a következő kialakításokat tartalmazza:

- 90°, fekvő (vízszintes) és 180°, álló (függőleges)
- Peremkialakítás furatként, UNC 4-40 menetes anyával és UNC 4-40 menetes anyával
- Préselt érintkezők (méretezési áram: 3 A)
- THT forrasztási eljárás
- Különböző kialakítások széles választéka, rápattintós kapoccsal is
- Tálcán csomagolva (TY)
- Kiterjesztett hőmérséklet-tartomány -55 °C és +85 °C között, a maximális alkalmazhatóság érdekében

Általános rendelési adatok

Változat	OMNIMATE Data - D-SUB csatlakozók, tús érintkezősor, Thread-nut UNC 4-40, Felpattintható kengyel, THT-forrasztott csatlakozás, Raszter mm-ben (P): 2.77 mm, Pólusszám: 9, $\geq 50 \mu\text{m}$ Ni / $\geq 1 \mu\text{m}$ Au , 500, PBT üvegszál-erősítésű, UL 94 V-0, fekete, Tray (manual assembly)
Rendelési szám	2626680000
Típus	D-SUB M6.3 T09HU 3.2B2 TY BK
GTIN (EAN)	4050118663624
Qty.	90 Darab
Csomagolás	Tray (manual assembly)
Szállítás állapota	Ez a termék már nem kapható.
Elérhető eddig:	2024-08-31T00:00:00+02:00

A létrehozás dátuma 31.01.2026 11:53:52 MEZ

D-SUB M6.3 T09HU 3.2B2 TY BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmuller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (UR)	E92202

Méretetek és tömegek

Mélység	20.9 mm	Mélység (coll)	0.8228 inch
Legalacsonyabb változat magassága	12.55 mm	Szélesség	30.81 mm
Szélesség (coll)	1.213 inch	Nettó tömeg	6.64 g

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Electrical properties

Átütési szilárdság, érintkező / érintkező	1000 V AC	Térfogati ellenállás	≤20 mΩ
Névleges feszültség	250 V	Névleges áram	3 A

Anyagjellemzők

Szigetelőanyag	PBT üvegszál-erősítésű, UL 94 V-0	Szín	fekete
Színskála (hasonló)	RAL 9011	Moisture Level (MSL)	
UL 94 éghetőségi osztály	V-0	Érintkező alapanyaga	Foszfor-bronz
Érintkező anyaga	Cu-ötvözet	Érintkező felület	Au (arany)
Forrasztott csatlakozás rétegszerkezete	≥ 50 μ" Ni / ≥ 1 μ" Au	Dugaszolható csatlakozás rétegszerkezete	≥ 50 μ" Ni / ≥ 1 μ" Au
Tárolási hőmérséklet, min.	-20 °C	Tárolási hőmérséklet, max.	85 °C
Üzemi hőmérséklet, min.	-55 °C	Üzemi hőmérséklet, max.	105 °C

Csomagolás

Csomagolás	Tray (manual assembly)	VPE hosszúság	295.00 mm
VPE szélesség	209.00 mm	VPE magasság	23.00 mm

Rendszerspecifikációk

Pólusszám	9
Forrasztótüske hossza (l)	3.2 mm
Felszerelés NYÁK-ra	THT-forrasztott csatlakozás
Raszter inch-ben (P)	0.109 "
Árnyékoló anyag	Acél
Oldalsó kivezetés, jellemzők	Thread-nut UNC 4-40, Felpattintható kengyel
Csatlakozás típusa	Forrasztott csatlakozás
Forrasztószem lyukátmérő (D)	1 mm
Termékcsalád	OMNIMATE Data - D-SUB csatlakozók
Raszter mm-ben (P)	2.77 mm
Dugaszolási ciklusok	500
Típus	Csatlakozódugaszok

D-SUB M6.3 T09HU 3.2B2 TY BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Műszaki adatok**

Kimenő könyök	90°
Árnyékolás felülete	ónozott
Forrasztási eljárás	Kézi forrasztás, Hullámforrasztás
Forrasztótüske méretei	Nyolcszögletű
Forrasztótüske tűrése	Alsó tűréshatár előtaggal (a minimumot mutatja -0,25 meg)
	Felső tűréshatár előtaggal (a maximumot mutatja meg) +0,25
	Tűrés, egység mm
Forrasztótüske tűrése	+0,25 / -0,25 mm
Tolerance of solder pin position	± 0.1 mm

Fontos megjegyzés

Megjegyzések


Besorolások

ETIM 8.0	EC002637	ETIM 9.0	EC002637
ETIM 10.0	EC002637	ECLASS 14.0	27-46-02-01
ECLASS 15.0	27-46-02-01		

D-SUB M6.3 T09HU 3.2B2 TY BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rajzok**Product image**

D-SUB M6.3 T09HU 3.2B2 TY BK


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com


Rajzok

Csomagolási rajz

Scale	Free
TOLERANCE	
X.	± 0.38
X.X	± 0.25
X.XX	± 0.13
DIM	TOL
X.°	$\pm 3^\circ$
X.X°	$\pm 1.0^\circ$
Angle	TOL



Dimensional drawing



Dimensions

Positions	A	B	C	E
9	30.81	24.99	16.92	11.08
15	39.20	33.30	25.25	19.39
25	53.05	47.04	38.96	33.24
37	69.40	63.50	55.42	49.86

Unit: mm