

HDC HP550 ABGH F185**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A védőház tengervíz-álló alumíniumból nyomásos öntéssel van gyártva.

Magas színvonalú víz és por elleni védelem, valamint különösen magas ütésállóság fémjelzik ezt a házsorozatot. Az átgondolt kétfokozatú felületbevonat évekre biztosítja a megbízhatóságot.

Az összes csavar, a sajtolt érintkezők és más külső tartozék alkatrész korrózióálló rozsdamentes acélból készül.

Általános rendelési adatok

Változat	HDC-házak, Hüvely, 1500 V, 550 A, Pólusszám: 1, Krimpelhető csatlakozás, Telepítési szerkezeti méret: 550
Rendelési szám	2486380000
Típus	HDC HP550 ABGH F185
GTIN (EAN)	4050118497229
Qty.	1 Darab

HDC HP550 ABGH F185

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS Megfelel

Méretek és tömegek

Mélység	80 mm	Mélység (coll)	3.1496 inch
Magasság	152 mm	Magasság (coll)	5.9842 inch
Szélesség	60 mm	Szélesség (coll)	2.3622 inch
Nettó tömeg	432.59 g		

Hőmérséklet

Hőmérsékleti határérték -40 °C ... 120 °C

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétellel
RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d447edfa-0214-4f34-b5ba-82eae491b46a

Méret

Szélesség 60 mm

Általános adatok

Pólusszám	1	Csatlakozás típusa	Krimpelhető csatlakozás
Ház kivitele	Válaszfalház	Telepítési szerkezeti méret	550
UL 94 éghetőségi osztály	None	Szín	fekete (RAL 9005-höz hasonló)
Ház fő anyaga	alumínium présöntvény	Vezeték-keresztmetszet	185 mm ²
Felületi minőség	Porbevonatos	Típus	Hüvely
Sorozat	HighPower	Névleges feszültség (DIN EN 61984)	1500 V
Névleges lökőfeszültség (DIN EN 61984)	10 kV	Névleges áram (DIN EN 61984)	550 A
Halogénmentes	false	ENT házak	Igen
BG	550	Védelmi osztály	IP68, bedugva

Általános adatok

Csatlakozás típusa	Krimpelhető csatlakozás	Verzió betét	HighPower 550 A
Szín	fekete (RAL 9005-höz hasonló)	Vezeték-keresztmetszet, max.	185 mm ²
Felületi minőség	Porbevonatos	Típus	Hüvely
Ház anyaga	Alumínium présöntvény	Sorozat	HighPower
Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete	185 mm ²	Tömítés anyaga	Szilikon gumi
Érintkező anyaga	Rézötvözet		

Fontos megjegyzés

Termékinformáció A tervezett üzemeléstől függően belsőleg generált feszültségek szuperonálhatnak az üzemi feszültségre és tartalmazhatnak megfelelő csúcsokat. Rendkívül fontos annak biztosítása, hogy ezek a csúcsfeszültségek ne haladják meg a névleges feszültséget. E specifikáción kívül eső alkalmazásokra vonatkozóan vegye fel velünk a kapcsolatot.

HDC HP550 ABGH F185

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok**Besorolások**

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

HDC HP550 ABGH F185

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Tartozékok

www.weidmueller.com

Házak



A védőház tengervíz-álló alumíniumból nyomásos öntéssel van gyártva.

Magas színvonalú víz és por elleni védelem, valamint különösen magas ütészállóság fémjelzik ezt a házsorozatot. Az átgondolt kétfokozatú felületbevonat évekre biztosítja a megbízhatóságot.

Az összes csavar, a sajtolt érintkezők és más külső tartozék alkatrész korrózióálló rozsdamentes acélból készül.

Általános rendelési adatok

Típus	HDC HP ABGH COVER	Változat
Rendelési szám	1473470000	HDC-házak, Fedél
GTIN (EAN)	4050118279917	
Qty.	1 ST	