

SAIL-M12GM12G-TS-7.0U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Product image



A perifériás készülékeket nagyobb teljesítménnyel kell ellátni. Új M12 dugaszcsatlakozókkal több mint 250 V és 2 A lehetséges problémamentesen. A kompakt, A-, K-, L-, S és T kódolású M12 dugaszcsatlakozók akár 630 V AC vagy 60 V DC és 12 A átvitelére is képesek.

Általános rendelési adatok

Változat	Érzékelő/beavatkozó vezeték, M12 / M12, Pólusok száma : 4, 7 m, Tű, egyenes – Hüvely, egyenes, árnyékolt: Igen, LED: Nem, Köpeny anyaga: PUR, Halogén: Nem
Rendelési szám	2490240700
Típus	SAIL-M12GM12G-TS-7.0U
GTIN (EAN)	4050118787962
Qty.	1 Darab

SAIL-M12GM12G-TS-7.0U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg

250 g

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot

Megfelel, kivétellel

RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

e8d8af70-4c85-4483-bc8c-9bc5b598e2a9

Kábel műszaki adatai

Kábelhossz

7 m

A következő kábeltartókhöz:

Igen

árnyékolt

Igen

Szigetelés

TPE

Hajlítási sugár, min., mozgó

7,5 x kábelátmérő

Hajlítási ciklusok

10 millió

Konfigurálható kábelhossz

Nem

Színkód gyűrű

Barna, Fehér, Kék, Fekete

Hegesztésnek ellenálló

Igen

Pólusok száma

4

Köpeny színe

fekete

Érkesszmet

1.5 mm²

Halogén

Nem

Gyorsulás

50 m/s²

Hajlítási sugár, min., álló

4 x kábelátmérő

Köpeny anyaga

PUR

Keresztkötéses irradiáció

Nem

Temperature range, stationary

-40...80 °C

Temperature range, moving

-30...80 °C

Általános műszaki adatok

Kódolás

T-coded

Érintkező felület

Aranyozott

Változat

Tű, egyenes – Hüvely,
egyenes

Névleges feszültség

60 V

Védelmi osztály

IP65, IP67

Ház hőmérsékleti tartománya

-40 ... +85 °C

Csatlakozási menet

M12 / M12

LED

Nem

Ház fő anyaga

PUR

Névleges áram

12 A

Szennyezés súlyossága

3

Meghúzási nyomaték

M12: 0,8 - 1,2 Nm

Szabványok

Csatlakozó, standard

IEC 61076-2-111

Villamos tulajdonságok

Névleges feszültség

60 V

Általános szabványok

Csatlakozó, standard

IEC 61076-2-111

SAIL-M12GM12G-TS-7.0U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com


Műszaki adatok

Besorolások


ETIM 8.0	EC001855	ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855	ECLASS 14.0	27-06-03-11
ECLASS 15.0	27-06-03-11		

Rajzok


Méretrajz




Méretrajz




Póluskiosztás



Póluskiosztás



Kapcsolási rajz



Az ideális szerszám: Screwty® nyomaték funkcióval

