


LLFS 7.50/01/180 5.0SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



Szilárd, közvetlen csatlakoztatás extrém áram- és feszültségkövetelmények esetén minden teljesítmény-elektronikai alkalmazásban, például napenergiás inverterek, frekvenciaátalakítók, szervovezérlők és tápellátások.

Általános rendelési adatok

Változat	Nyomatott áramköri panel csatlakozók, 7.50 mm, Pólusszám: 1, 180°, Forrasztótűske hossza (l): 5 mm, ónozott, fekete, PUSH IN aktuátor nélkül, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 6 mm ² , Doboz
Rendelési szám	2491110000
Típus	LLFS 7.50/01/180 5.0SN BK BX
GTIN (EAN)	4050118579420
Qty.	200 Darab
Termékadatok	IEC: 1000 V / 41 A / 0.5 - 6 mm ² UL: 1000 V / 37 A / AWG 24 - AWG 8
Csomagolás	Doboz

A létrehozás dátuma 13.03.2026 01:20:36 MEZ

A katalógus állapota / Rajzok

LLFS 7.50/01/180 5.0SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

ROHS	Megfelel
------	----------

Méretek és tömegek

Mélység	18.5 mm	Mélység (coll)	0.7283 inch
Magasság	29.15 mm	Magasság (coll)	1.1476 inch
Legalacsonyabb változat magassága	24.15 mm	Szélesség	9.3 mm
Szélesség (coll)	0.3661 inch	Nettó tömeg	3.78 g

Termékek környezetvédelmi megfelelősége

RoHS megfelelőségi állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Anyagjellemzők

Szigetelőanyag	Wemid (PA)	Szín	fekete
Színskála (hasonló)	RAL 9011	Szigetelőanyag csoport	I
Moisture Level (MSL)		UL 94 éghetőségi osztály	V-0
Érintkező anyaga	Cu-ötvényzet	Érintkező felület	ónozott
Forrasztott csatlakozás rétegszerkezete	4...10 µ Sn matt	Tárolási hőmérséklet, min.	-40 °C
Tárolási hőmérséklet, max.	70 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-40 °C
Üzemi hőmérséklet, max.	120 °C		

Névleges adatok IEC szerint

szabvány szerint tesztelve	IEC 60947-7-1 szerint	Névleges áram, min. pólusszám (Tu=20 °C)	41 A
Névleges áram, maximális pólusszám (Tu=20 °C)	41 A	Névleges áram, min. pólusszám (Tu=40°C)	41 A
Névleges áram, maximális pólusszám (Tu=40°C)	41 A	Névleges feszültség a II/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez	1000 V
Névleges feszültség a III/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez	1000 V	Névleges feszültség a III/3 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez	600 V
Névleges lökfeszültség a II/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez	6 kV	Névleges lökfeszültség a III/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez	6 kV
Névleges lökfeszültség a III/3 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez	6 kV		

Csomagolás

Csomagolás	Doboz	VPE hosszúság	214.00 mm
VPE szélesség	210.00 mm	VPE magasság	48.00 mm

Rendszerparaméterek

Termékcsalád	OMNIMATE Power - sorozat LL	Vezetékcsatlakozás-technika	PUSH IN aktuátor nélkül
Felszerelés NYÁK-ra	THT-forrasztott csatlakozás	Vezeték kimeneti irány	180°
Raszter mm-ben (P)	7.50 mm	Raszter inch-ben (P)	0.295 "
Pólusszám	1	Érintkezősorok száma	1
Az ügyfél szereli fel	Nem	Sorok száma	1
Forrasztótűske hossza (l)	5 mm	Forrasztótűske méretei	d = 1.5 mm

LLFS 7.50/01/180 5.0SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Forrasztószem lyukátmérő (D)	2 mm	Forrasztószem lyukátmérő túrés (D)	+ 0,1 mm
Forrasztótűskék száma pólusonként	2	Csupaszolási hossz	12 mm
L1, mm	0.00 mm	L1, inch	0.000 "
Érintésvédelem a DIN VDE 0470 szerint	IP 20	Érintésvédelem a DIN VDE 57 106 szerint	Ujjak számára biztonságos
Védelmi osztály	IP20		

Csatlakoztatható vezetékek

Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min.	0.25 mm ²	
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.	6 mm ²	
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.	AWG 24	
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.	AWG 8	
Tömör, min. H05(07) V-U	0.5 mm ²	
Tömör, max. H05(07) V-U	6 mm ²	
Többeres, min. H07V-R	0.5 mm ²	
Flexibilis, min. H05(07) V-K	0.5 mm ²	
Flexibilis, max. H05(07) V-K	6 mm ²	
műanyag galléros érvéghüvellyel, DIN 46228 pt 4, min.	0.25 mm ²	
műanyag galléros érvéghüvellyel, DIN 46228 pt 4, max.	6 mm ²	
érvéghüvellyel, DIN 46228 1. pont, min.	0.25 mm ²	
érvéghüvellyel, DIN 46228 pt 1, max.	6 mm ²	
Rögzíthető vezeték		
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete	Típus névleges	finom huzalozás 0.5 mm ²
érvéghüvely	Csupaszolási hossz Ajánlott érvéghüvely	névleges 14 mm H0.5/18 OR
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete	Típus névleges	finom huzalozás 1 mm ²
érvéghüvely	Csupaszolási hossz Ajánlott érvéghüvely	névleges 15 mm H1.0/18 GE
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete	Típus névleges	finom huzalozás 1.5 mm ²
érvéghüvely	Csupaszolási hossz Ajánlott érvéghüvely Csupaszolási hossz Ajánlott érvéghüvely	névleges 15 mm H1.5/18D SW névleges 12 mm H1.5/12
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete	Típus névleges	finom huzalozás 0.75 mm ²
érvéghüvely	Csupaszolási hossz Ajánlott érvéghüvely	névleges 14 mm H0.75/18 W
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete	Típus névleges	finom huzalozás 2.5 mm ²
érvéghüvely	Csupaszolási hossz Ajánlott érvéghüvely Csupaszolási hossz Ajánlott érvéghüvely	névleges 14 mm H2.5/19D BL névleges 12 mm H2.5/12
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete	Típus névleges	finom huzalozás 4 mm ²
érvéghüvely	Csupaszolási hossz Ajánlott érvéghüvely Csupaszolási hossz Ajánlott érvéghüvely	névleges 12 mm H4.0/12 névleges 14 mm H4.0/20D GR
Vezetékcsatlakozás keresztmetszete	Típus	finom huzalozás

LLFS 7.50/01/180 5.0SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

érvég hüvely	névleges	6 mm ²
	Csupaszolási hossz	névleges 14 mm
	Ajánlott érvég hüvely	H6.0/20 SW
	Csupaszolási hossz	névleges 12 mm
	Ajánlott érvég hüvely	H6.0/12

Hivatkozási szöveg Az érvég hüvelyek hosszát a terméknek és a névleges feszültségnek megfelelően kell megválasztani., A műanyag gallér külső átmérője nem lehet nagyobb az osztásnál (P)

CSA névleges adatok

Névleges feszültség (B felhasználási csoport / CSA)	300 V	Névleges feszültség (C felhasználási csoport / CSA)	1000 V
Névleges feszültség (D felhasználási csoport / CSA)	300 V	Névleges áram (B felhasználási csoport / 37 A CSA)	
Névleges áram (C felhasználási csoport / 37 A CSA)		Névleges áram (D felhasználási csoport / 10 A CSA)	
Vezeték keresztmetszet, AWG, min.	AWG 24	Vezeték keresztmetszet, AWG, max.	AWG 8

UL 1059 névleges adatok

Névleges feszültség (B felhasználási csoport / UL 1059)	300 V	Névleges feszültség (C felhasználási csoport / UL 1059)	150 V
Névleges feszültség (D felhasználási csoport / UL 1059)	300 V	Névleges feszültség (E felhasználási csoport / UL 1059)	1000 V
Névleges áram (B felhasználási csoport / 37 A UL 1059)		Névleges áram (C felhasználási csoport / 37 A UL 1059)	
Névleges áram (D felhasználási csoport / 10 A UL 1059)		Névleges áram (E felhasználási csoport / 37 A UL 1059)	
Vezeték keresztmetszet, AWG, min.	AWG 24	Vezeték keresztmetszet, AWG, max.	AWG 8

Típusvizsgálatok

Teszt: Jelölések tartóssága	Standard	IEC 60947-7-4 7.1.4 / 08.13 bekezdés	
	Teszt	eredetjelölés, típusazonosítás, anyag típus, raszter, tartósság, csupaszolási hossz	
	Kiértékelés	elérhető	
Teszt: Rögzíthető keresztmetszet	Standard	IEC 60999-1 szabvány, 7 és 9.1 / 11.99 szakasz, IEC 60947-1 szabvány, 8.2.4.5.1 / 03.11 szakasz	
	Vezeték típusa	Vezető típusa és keresztmetszete	tömör, 0,5 mm ²
		Vezető típusa és keresztmetszete	sodrott 0,5 mm ²
		Vezető típusa és keresztmetszete	tömör, 6 mm ²
		Vezető típusa és keresztmetszete	sodrott 6 mm ²
		Vezető típusa és keresztmetszete	AWG 24/19
		Vezető típusa és keresztmetszete	AWG 24/1
		Vezető típusa és keresztmetszete	AWG 10/1
		Vezető típusa és keresztmetszete	AWG 10/19
	Vezető típusa és keresztmetszete	H07V-K10	
Kiértékelés	átadva		
Vezetékek sérülésének és véletlen meglazulásának vizsgálata	Standard	IEC 60999-1 szabvány, 9.4 / 11.99 szakasz, IEC 60999-1 szabvány, 9.5 / 11.99 szakasz	
	Követelmény	0,3 kg	

Műszaki adatok

	Vezeték típusa	Vezető típusa és keresztmetszete	H05V-K0.5
		Vezető típusa és keresztmetszete	H05V-U0.5
	Kiértékelés	átadva	
	Követelmény	0,4 kg	
	Vezeték típusa	Vezető típusa és keresztmetszete	H07V-K1
		Vezető típusa és keresztmetszete	H07V-U1
	Kiértékelés	átadva	
	Követelmény	0,7 kg	
	Vezeték típusa	Vezető típusa és keresztmetszete	H07V-K2.5
		Vezető típusa és keresztmetszete	H07V-U2.5
	Kiértékelés	átadva	
	Követelmény	0,9 kg	
	Vezeték típusa	Vezető típusa és keresztmetszete	H07V-K4
		Vezető típusa és keresztmetszete	H07V-U4.0
	Kiértékelés	átadva	
	Követelmény	1,4 kg	
	Vezeték típusa	Vezető típusa és keresztmetszete	H07V-K6
		Vezető típusa és keresztmetszete	H07V-U6
	Kiértékelés	átadva	
Kihúzási vizsgálat	Standard	DIN EN 60999-1 szabvány, 9.5 / 12.00 szakasz	
	Követelmény	≥20 N	
	Vezeték típusa	Vezető típusa és keresztmetszete	H05V-K0.5
		Vezető típusa és keresztmetszete	H05V-U0.5
	Kiértékelés	átadva	
	Követelmény	≥50 N	
	Vezeték típusa	Vezető típusa és keresztmetszete	H07V-K2.5
		Vezető típusa és keresztmetszete	H07V-U2.5
	Kiértékelés	átadva	
	Követelmény	≥60 N	
	Vezeték típusa	Vezető típusa és keresztmetszete	H07V-K4
		Vezető típusa és keresztmetszete	H07V-U4.0
	Kiértékelés	átadva	
	Követelmény	≥80 N	
	Vezeték típusa	Vezető típusa és keresztmetszete	H07V-K6
		Vezető típusa és keresztmetszete	H07V-U6
	Kiértékelés	átadva	
	Követelmény	≥35 N	
	Vezeték típusa	Vezető típusa és keresztmetszete	H07V-K1
		Vezető típusa és keresztmetszete	H07V-U1
	Kiértékelés	átadva	

Műszaki adatok


Fontos megjegyzés

IPC megfelelés	A termékek fejlesztése, gyártása és szállítása a nemzetközileg elismert IPC-A-610 szabvány „megengedhető” kategóriája szerint történt. A termékekkel kapcsolatos további követelményeket kérésre kiértékeljük.
Megjegyzések	<ul style="list-style-type: none"> • Additional variants on request • Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles. • Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1 • Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4 • P on drawing = pitch • Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards. • The test point can only be used as potential-pickup point. • The single-position PCB terminal block can be used for voltages up to 1500 V (DC) and 1000 V (AC). The relevant device standard and the appropriate required clearances and creepage distances should be observed in the application • Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months


Besorolások

ETIM 8.0	EC002643	ETIM 9.0	EC002643
ETIM 10.0	EC002643	ECLASS 14.0	27-46-01-01
ECLASS 15.0	27-46-01-01		


Product image



Dimensional drawing



Visszaszabályozási görbe




Visszaszabályozási görbe




Rajzok

A termék előnyei



Tápellátás UL 600 V-igEltolt forrasztótűskék

A termék előnyei



Szerszám nélküli vezetékezésA legmagasabb csatlakozási megbízhatóság

LLFS 7.50/01/180 5.0SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Lapos csavarhúzó



Szigetelt hornyos csavarhúzó, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, Hegy: DIN 5264, ISO 2380/1 szerint, SoftFinish-markolat

Általános rendelési adatok

Típus	SDIS 0.5X3.0X100	Változat	
Rendelési szám	9008380000	Csavarhúzó, Csavarhúzó	
GTIN (EAN)	4032248056347		
Qty.	1 ST		
Típus	SDS 0.5X3.0X80	Változat	
Rendelési szám	9008320000	Csavarhúzó, Csavarhúzó	
GTIN (EAN)	4032248056262		
Qty.	1 ST		

További tartozékok



A tökéletes megoldás létrehozásakor nem létezik túl kicsi feladat.

A csatlakozások csak egy részét képezik a teljes folyamatnak. Az apró részletek gyakran kulcsfontosságúak a tökéletes megoldás elérésében olyan alkalmazásoknál, ahol a potenciált mérik, csoportosítják vagy éppen leválasztják egymástól.

Egy rendszer nem is valódi rendszer az apró, de nélkülözhetetlen részletek nélkül:

- Az ellenőrző dugaszok megbízható csatlakozást biztosítanak a diagnosztikai aljzatokhoz

A gyártási folyamattal és az alkalmazással összhangban.

Általános rendelési adatok

Típus	PS 2.0 MC	Változat	
Rendelési szám	0310000000	NYÁK dugaszoló csatlakozó, Tartozékok, Vizsgálódugó, piros, Pólusszám: 1	
GTIN (EAN)	4008190000059		
Qty.	20 ST		

LLFS 7.50/01/180 5.0SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Tartozékok

Szerszámok



- Csupaszoló szerszámok automatikus beállítással
- Flexibilis és tömör vezetékhez
- Ideális választás gépészeti és üzemmérnöki feladatokhoz, vasúti alkalmazásokhoz, szélenergiához, robottechnológiához, robbanásvédelemhez, illetve hajózáshoz, platformok és hajók építéséhez
- A csupaszolási hossz végütközővel állítható
- A befogópofák automatikus nyitása csupaszolás után
- Nincs Fan-Out az egyes vezetékknél
- Különböző szigetelési vastagságokhoz állítható
- Kettős szigetelésű kábelek két műveleti lépésben, speciális beállítás nélkül
- Nincs holtjáték az önbeálló vágóegységben
- Hosszú élettartam
- Optimalizált ergonómiájú kivitel

Általános rendelési adatok

Típus	STRIPAX	Változat
Rendelési szám	9005000000	Szerszámok, Csupaszoló és vágószerszám
GTIN (EAN)	4008190072506	
Qty.	1 ST	