

SAIL-7/8G7/8G-5-10U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A szenzor/aktuátor kábeleket a különböző alkalmazásokban az érzékelők és aktuátorok bekötéséhez és adat illetve táplálás továbbításához használják. A fröccsöntött kábel a dugaszolható csatlakozó összekötését és tesztelt csatlakoztatását biztosítja a gyári kábelhez. A kábelek sokféle környezeti körülmény hatásának lehetnek kitéve, mint például nedvesség, por, hő, hideg, rázkódás vagy rezgés.

A 7/8"-os kábeleket általában tápellátásra használják.

Van valami, amit nem talált meg, vagy magyarázatot kér?

Beszéljen velünk!

Általános rendelési adatok

Változat	Érzékelő/beavatkozó vezeték, 7/8", Pólusok száma : 5 (4 + PE), 10 m, tű (papa), egyenes - hüvely, egyenes, árnyékolt: Nem, LED: Nem, Köpeny anyaga: PUR, Halogén: Nem
Rendelési szám	2519451000
Típus	SAIL-7/8G7/8G-5-10U
GTIN (EAN)	4050118533644
Qty.	1 Darab

SAIL-7/8G7/8G-5-10U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg

600 g

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot

Megfelel, kivétellel

RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

e8d8af70-4c85-4483-bc8c-9bc5b598e2a9

Kábel műszaki adatai

Kábelhossz

10 m

PE működés

Igen

Érkeresztmetszet

1.5 mm²

Halogén

Nem

Hajlítási sugár, min., mozgó

7,5 x kábelátmérő

Köpeny anyaga

PUR

Külső bevonat az UL AWM stílusnak megfelelően

20234 (80 °C / 1000 V)

Hegesztési szikrákkal szembeni ellenállás

Nem

Csavarási ellenállás

0 °/m

Hegesztésnek ellenálló

Nem

Pólusok száma

5 (4 + PE)

Köpeny színe

fekete

A következő kábeltartókhöz:

Igen

árnyékolt

Nem

Szigetelés

TPM

Hajlítási ciklusok

5 millió

Konfigurálható vezeték hossz

Nem

Keresztkötéses irradiáció

Nem

Színkód gyűrű

Barna, Fehér, Kék, Fekete, Zöld / sárga

Temperature range, stationary

-50...80 °C

Temperature range, moving

-20...80 °C

Outside diameter

8.7 mm ± 0.2 mm

Általános műszaki adatok

Kódolás

nincs

Érintkező felület

Au (arany)

Változat

tű (papa), egyenes - hüvely, egyenes

Szigetelési ellenállás

108 Ω

Névleges feszültség

300 V

Védelmi osztály

IP68, becsavart állapotban

Szennyezés súlyossága

3

Névleges lökfeszültség

2500 V

Menetes gyűrű anyaga

Cink présöntvény

Meghúzási nyomaték

7/8": 1.5 Nm

Csatlakozási menet

7/8"

LED

Nem

Ház fő anyaga

PUR

Érintkező anyaga

CuZn

Névleges áram

9 A

Dugaszolási ciklusok

≥ 100

áthidalt

Nem

Névleges feszültség (UL)

600 V

Ház hőmérsékleti tartománya

-40 ... +85 °C

Villamos tulajdonságok

Térfigati ellenállás

≤3 mΩ

Névleges feszültség

300 V

Szigetelési ellenállás

108 Ω

SAIL-7/8G7/8G-5-10U**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Műszaki adatok****Dugó, bal**

Csatlakozó, bal	IP68, dugós érintkező, egyenes, Műanyag, árnyékolatlan
-----------------	--

Dugó, jobb


Csatlakozó, jobb	IP68, hüvelyes érintkező, egyenes, Műanyag, árnyékolatlan
------------------	---

Besorolások


ETIM 8.0	EC001855	ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855	ECLASS 14.0	27-06-03-11
ECLASS 15.0	27-06-03-11		

Rajzok


Méretrajz



Póluskiosztás



Póluskiosztás



Kapcsolási rajz

