

IE-FCI-PWB-ISR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A FrontCom® Vario több funkciót integrál egy közös rendszerbe. A rendszert egyszerű telepíteni és az adat-, jel- és tápmodulok széles választékából választhat. Rendkívül kompakt kialakítása mellett a FrontCom® Vario számos egyedülálló termékjellemzőt kínál, amelyek az Ön számára a projekt tervezést és a munkafolyamatokat biztonságossá, gyorsá és időtállóvá teszik. Továbbá a FrontCom® Vario rendszernek olyan attraktív házkialakítása van, ami mellesleg a legnagyobb ütésállóságot nyújtja és teljes egészében megfelel az IP 65 védeettségi osztály követelményeinek.

Általános rendelési adatok

Változat	FrontCom, Insert Power large, Type H, Aljzatos csatlakozó, ISR
Rendelési szám	2531060000
Típus	IE-FCI-PWB-ISR
GTIN (EAN)	4050118541175
Qty.	1 Darab

Technical data

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS

Megfelel

Méretetek és tömegek

Nettó tömeg

36 g

Hőmérsékletek

Tárolási hőmérséklet

Üzemi hőmérséklet

-5 °C...40 °C

Telepítési hőmérséklet

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot

Megfelel, kivétel nélkül

REACH SVHC

Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Általános adatok

Védelmi osztály

IP20

Betét típusa

Insert Power large

Connector face

Type H

Műszaki adatok

Névleges feszültség (AC)

250 V

Ház fő anyaga

PP

Névleges áram

16 A

Rögzíthető vezetékek

Csupaszolási hossz

11 mm

Csatlakozás típusa

Csavaros csatlakozás

Vezetékcsatlakozási keresztmetszet,
rendkívül rugalmas, érvéghüvellyel

min.

1.5 mm²

max.

1.5 mm²Vezetékcsatlakozási keresztmetszet,
merev

min.

1.5 mm²

max.

2.5 mm²Vezetékcsatlakozási keresztmetszet,
rugalmas, érvéghüvellyel

min.

1.5 mm²

max.

1.5 mm²Vezetékcsatlakozási keresztmetszet,
rugalmas, érvéghüvely nélkül

...

Vezetékcsatlakozási keresztmetszet,
rendkívül rugalmas, érvéghüvely nélkül

...

Vezetékcsatlakozási keresztmetszet,
merev1.5 ... 2.5 mm²Vezetékcsatlakozási keresztmetszet,
rugalmas, érvéghüvellyel1.5 ... 1.5 mm²Vezetékcsatlakozási keresztmetszet,
rendkívül rugalmas, érvéghüvellyel1.5 ... 1.5 mm²

Besorolások

ETIM 8.0

EC001121

ETIM 9.0

EC001121

ETIM 10.0

EC001121


ECLASS 14.0

27-18-28-92

Technical data

ECLASS 15.0

27-18-28-92

Drawings**Méretrajz****Méretrajz**