



**BVFL 7.62HP/03/180 BCF/06R SN BK BX****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Product image**

180°-os aljzatdugasz tápfeszültség- és jelérintkezőkkel, PUSH IN vezetékcsatlakozás 7,62 mm-es osztással. Teljesíti az IEC 61800-5-1 követelményeit, valamint megfelel a tápfeszültség-érintkezőre vonatkozó UL 1059 ClassC 600 V előírást. A csatlakozási pont beállítható, önzáró nyomógommbal nyitható.

**Általános rendelési adatok**

|                |                                                                                                                                                                              |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Változat       | NYÁK dugaszoló csatlakozó, hüvelyes csatlakozó, 7.62 mm, Pólusszám: 3, 180°, PUSH IN aktuátorral, Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.: 6 mm <sup>2</sup> , Doboz |
| Rendelési szám | <a href="#">2549410000</a>                                                                                                                                                   |
| Típus          | BVFL 7.62HP/03/180 BCF/06R SN BK BX                                                                                                                                          |
| GTIN (EAN)     | 4050118558845                                                                                                                                                                |
| Qty.           | 54 Darab                                                                                                                                                                     |
| Termékadatok   | IEC: 1000 V / 38 A / 0.5 - 6 mm <sup>2</sup><br>UL: 600 V / 35 A / AWG 24 - AWG 8                                                                                            |
| Csomagolás     | Doboz                                                                                                                                                                        |

## BVFL 7.62HP/03/180 BCF/06R SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| ROHS                      | Megfelel                    |
| UL File Number Search     | <a href="#">UL weboldal</a> |
| Tanúsítvány száma (cURus) | E60693                      |

## Méreték és tömegek

|             |         |
|-------------|---------|
| Nettó tömeg | 14.09 g |
|-------------|---------|

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül      |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

## System Parameters

|                                       |                                       |                                         |                           |
|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| Termékcsalád                          | OMNIMATE Power - sorozat BV/SV 7.62HP | Csatlakozás típusa                      | Terepi csatlakozás        |
| Vezetékcsatlakozás-technika           | PUSH IN aktuátorral                   | Raszter mm-ben (P)                      | 7.62 mm                   |
| Raszter inch-ben (P)                  | 0.300 "                               | Vezeték kimeneti irány                  | 180°                      |
| Pólusszám                             | 3                                     | L1, mm                                  | 15.24 mm                  |
| L1, inch                              | 0.600 "                               | L2, mm                                  | 7.62 mm                   |
| L2, inch                              | 0.300 "                               | Érintkezősorok száma                    | 1                         |
| Névleges keresztmetszet               | 6 mm <sup>2</sup>                     | Érintésvédelem a DIN VDE 57 106 szerint | Ujjak számára biztonságos |
| Érintésvédelem a DIN VDE 0470 szerint | IP 20                                 | Térfogati ellenállás                    | 4,50 mΩ                   |
| Kódolható                             | Igen                                  | Csupaszolási hossz                      | 12 mm                     |
| Csavarhúzó éle                        | 0,6 x 3,5                             | Dugaszolási ciklusok                    | 25                        |

## Anyagjellemzők

|                                            |          |                                          |                    |
|--------------------------------------------|----------|------------------------------------------|--------------------|
| Szigetelőanyag                             | PA GF    | Szín                                     | fekete             |
| Színskála (hasonló)                        | RAL 9011 | Szigetelőanyag csoport                   | II                 |
| Készítőképzési összehasonlítási szám (CTI) | ≥ 500    | Moisture Level (MSL)                     |                    |
| UL 94 éghetőségi osztály                   | V-0      | Érintkező anyaga                         | Cu-ötvezet         |
| Érintkező felület                          | ónozott  | Dugaszolható csatlakozás rétegszerkezete | 6...8 µm Sn glossy |
| Tárolási hőmérséklet, min.                 | -40 °C   | Tárolási hőmérséklet, max.               | 70 °C              |
| Üzemi hőmérséklet, min.                    | -50 °C   | Üzemi hőmérséklet, max.                  | 125 °C             |
| Hőmérsékleti tartomány, telepítés, min.    | -25 °C   | Hőmérsékleti tartomány, telepítés, max.  | 125 °C             |

## Névleges adatok IEC szerint

|                                                                              |                        |                                                                              |        |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|
| szabvány szerint tesztelve                                                   | IEC 60664-1, IEC 61984 | Névleges áram, min. pólusszám (Tu=20 °C)                                     | 38 A   |
| Névleges áram, maximális pólusszám (Tu=20 °C)                                | 38 A                   | Névleges áram, min. pólusszám (Tu=40 °C)                                     | 34 A   |
| Névleges áram, maximális pólusszám (Tu=40 °C)                                | 34 A                   | Névleges feszültség a II/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez  | 1000 V |
| Névleges feszültség a III/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez | 1000 V                 | Névleges feszültség a III/3 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez | 800 V  |

## BVFL 7.62HP/03/180 BCF/06R SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

|                                                                                    |         |                                                                                  |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Névleges lökőfeszültség a II/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez    | 6 kV    | Névleges lökőfeszültség a III/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez | 8 kV             |
| Névleges lökőfeszültség a III/3 túlfeszültség osztályhoz / szennyeződés mértékéhez | 8 kV    | Rövid idejű határáram ellenállás                                                 | 3 x 1, 420 A-rel |
| Kúszóút, min.                                                                      | 12.7 mm | Hézag, min.                                                                      | 10.4 mm          |

## Csomagolás

|               |           |               |           |
|---------------|-----------|---------------|-----------|
| Csomagolás    | Doboz     | VPE hosszúság | 338.00 mm |
| VPE szélesség | 130.00 mm | VPE magasság  | 54.00 mm  |

## Csatlakoztatható vezetékek

|                                                       |                                    |                             |                             |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min.       | 0.5 mm <sup>2</sup>                |                             |                             |
| Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.       | 6 mm <sup>2</sup>                  |                             |                             |
| Tömör, min. H05(07) V-U                               | 0.5 mm <sup>2</sup>                |                             |                             |
| Tömör, max. H05(07) V-U                               | 6 mm <sup>2</sup>                  |                             |                             |
| Flexibilis, min. H05(07) V-K                          | 0.5 mm <sup>2</sup>                |                             |                             |
| Flexibilis, max. H05(07) V-K                          | 6 mm <sup>2</sup>                  |                             |                             |
| műanyag galléros érvéghüvellyel, DIN 46228 pt 4, min. | 0.5 mm <sup>2</sup>                |                             |                             |
| műanyag galléros érvéghüvellyel, DIN 46228 pt 4, max. | 6 mm <sup>2</sup>                  |                             |                             |
| érvéghüvellyel, DIN 46228 1. pont, min.               | 0.5 mm <sup>2</sup>                |                             |                             |
| érvéghüvellyel, DIN 46228 pt 1, max.                  | 6 mm <sup>2</sup>                  |                             |                             |
| Rögzíthető vezeték                                    | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | Típus                       | finom huzalozás             |
|                                                       |                                    | névleges                    | 0.5 mm <sup>2</sup>         |
|                                                       |                                    | érvéghüvely                 | Csupaszolási hossz          |
|                                                       |                                    | Ajánlott érvéghüvely        | <a href="#">H0.5/18 OR</a>  |
|                                                       | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | Típus                       | finom huzalozás             |
|                                                       |                                    | névleges                    | 1 mm <sup>2</sup>           |
|                                                       |                                    | érvéghüvely                 | Csupaszolási hossz          |
|                                                       |                                    | Ajánlott érvéghüvely        | <a href="#">H1.0/18 GE</a>  |
|                                                       | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | Típus                       | finom huzalozás             |
|                                                       |                                    | névleges                    | 1.5 mm <sup>2</sup>         |
|                                                       |                                    | érvéghüvely                 | Csupaszolási hossz          |
|                                                       |                                    | Ajánlott érvéghüvely        | <a href="#">H1.5/18D SW</a> |
|                                                       |                                    | Csupaszolási hossz          | névleges 12 mm              |
|                                                       |                                    | Ajánlott érvéghüvely        | <a href="#">H1.5/12</a>     |
|                                                       | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | Típus                       | finom huzalozás             |
|                                                       |                                    | névleges                    | 0.75 mm <sup>2</sup>        |
|                                                       |                                    | érvéghüvely                 | Csupaszolási hossz          |
|                                                       |                                    | Ajánlott érvéghüvely        | <a href="#">H0.75/18 W</a>  |
|                                                       | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | Típus                       | finom huzalozás             |
|                                                       |                                    | névleges                    | 2.5 mm <sup>2</sup>         |
|                                                       |                                    | érvéghüvely                 | Csupaszolási hossz          |
|                                                       |                                    | Ajánlott érvéghüvely        | <a href="#">H2.5/19D BL</a> |
|                                                       |                                    | Csupaszolási hossz          | névleges 12 mm              |
|                                                       |                                    | Ajánlott érvéghüvely        | <a href="#">H2.5/12</a>     |
|                                                       | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | Típus                       | finom huzalozás             |
|                                                       |                                    | névleges                    | 4 mm <sup>2</sup>           |
|                                                       |                                    | érvéghüvely                 | Csupaszolási hossz          |
|                                                       |                                    | Ajánlott érvéghüvely        | <a href="#">H4.0/12</a>     |
|                                                       | Csupaszolási hossz                 | névleges 14 mm              |                             |
|                                                       | Ajánlott érvéghüvelv               | <a href="#">H4.0/20D GR</a> |                             |

## BVFL 7.62HP/03/180 BCF/06R SN BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

|  |                                   |                      |                            |                   |
|--|-----------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|
|  | Vezetécsatlakozás keresztmetszete | Típus                |                            | finom huzalozás   |
|  |                                   | névleges             |                            | 6 mm <sup>2</sup> |
|  | érvéghüvely                       | Csupaszolási hossz   | névleges 14 mm             |                   |
|  |                                   | Ajánlott érvéghüvely | <a href="#">H6.0/20 SW</a> |                   |
|  |                                   | Csupaszolási hossz   | névleges 12 mm             |                   |
|  |                                   | Ajánlott érvéghüvely | <a href="#">H6.0/12</a>    |                   |

Hivatkozási szöveg A műanyag gallér külső átmérője nem lehet nagyobb az osztásnál (P). Az érvéghüvelyek hosszát a terméknek és a névleges feszültségnek megfelelően kell megválasztani.

## UL 1059 névleges adatok

|                                                         |                                                            |                                                         |        |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|
| Intézet (cURus)                                         | CURUS                                                      | Tanúsítvány száma (cURus)                               | E60693 |
| Névleges feszültség (B felhasználási csoport / UL 1059) | 600 V                                                      | Névleges feszültség (C felhasználási csoport / UL 1059) | 600 V  |
| Névleges feszültség (D felhasználási csoport / UL 1059) | 600 V                                                      | Névleges áram (B felhasználási csoport / UL 1059)       | 35 A   |
| Névleges áram (C felhasználási csoport / UL 1059)       | 35 A                                                       | Névleges áram (D felhasználási csoport / UL 1059)       | 5 A    |
| Vezeték keresztmetszet, AWG, min.                       | AWG 24                                                     | Vezeték keresztmetszet, AWG, max.                       | AWG 8  |
| Hivatkozás a tanúsítási értékekre                       | A megadott adatok maximális értékek - lásd a tanúsítványt. |                                                         |        |

## Műszaki adatok – hibrid

|                                                                                     |                     |                                                                                     |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Pitch in mm (Signal)                                                                | 3.81 mm             | Pitch in inches (Signal)                                                            | 0.15 inch         |
| Number of poles (Signal)                                                            | 6                   | L2, mm                                                                              | 7.62 mm           |
| L2, inch                                                                            | 0.300 "             | Number of rows (Signal)                                                             | 2                 |
| Contact material (Signal)                                                           | CuMg                | Contact surface (Signal)                                                            | tinned            |
| Layer structure of the plug contact (Signal)                                        | 1-3 µ Ni / 4-8 µ Sn | Rated voltage for overvoltage class/pollution severity level II/2 (Signal)          | 400 V             |
| Rated voltage for overvoltage class/pollution severity level III/2 (Signal)         | 320 V               | Rated voltage for overvoltage class/pollution severity level III/3 (Signal)         | 200 V             |
| Rated impulse voltage for overvoltage class/pollution severity level II/2 (Signal)  | 4 kV                | Rated impulse voltage for overvoltage class/pollution severity level III/2 (Signal) | 4 kV              |
| Rated impulse voltage for overvoltage class/pollution severity level III/3 (Signal) | 4 kV                | Short-time withstand current resistance (Signal)                                    | 3 x 1 s with 80 A |
| Névleges feszültség (B felhasználási csoport / CSA) (jel)                           | 300 V               | Névleges feszültség (C felhasználási csoport / CSA) (jel)                           | 50 V              |
| Névleges feszültség (D felhasználási csoport / CSA) (jel)                           | 300 V               | Névleges áram (B felhasználási csoport / CSA) (jel)                                 | 9 A               |
| Névleges áram (C felhasználási csoport / CSA) (jel)                                 | 9 A                 | Névleges feszültség (D felhasználási csoport / CSA) (jel)                           | 9 A               |
| Wire connection cross-section AWG (Signal)                                          | AWG 24...AWG 16     | Névleges feszültség (B felhasználási csoport / UL 1059) (jel)                       | 300 V             |
| Névleges feszültség (C felhasználási csoport / UL 1059) (jel)                       | 50 V                | Névleges feszültség (D felhasználási csoport / UL 1059) (jel)                       | 300 V             |
| Névleges áram (B felhasználási csoport / UL 1059) (jel)                             | 5 A                 | Névleges áram (C felhasználási csoport / UL 1059) (jel)                             | 5 A               |
| Névleges áram (D felhasználási csoport / UL 1059) (jel)                             | 5 A                 | Connector cross-section (Signal)                                                    | AWG 26...AWG 16   |

## Csatlakoztatható vezetékek - hibrid

|                                          |                          |                                           |                            |
|------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|
| Clamping range, rated connection (Power) | 0.5...10 mm <sup>2</sup> | Clamping range, rated connection (Signal) | 0.2...1.5 mm <sup>2</sup>  |
| Connector cross-section (Power)          | AWG 24...AWG 8           | Connector cross-section AWG (Signal)      | AWG 26...AWG 16            |
| solid, H05(07) V-U (Power)               | 0.5...10 mm <sup>2</sup> | solid, H05(07) V-U (Signal)               | 0.14...1.5 mm <sup>2</sup> |
| flexible, H05(07) V-K (Power)            | 0.5...6 mm <sup>2</sup>  | flexible, H05(07) V-K (Signal)            | 0.14...1.5 mm <sup>2</sup> |

## BVFL 7.62HP/03/180 BCF/06R SN BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

with wire-end ferrule with collar (Power) 0.5...6 mm<sup>2</sup>

with wire-end ferrule with collar, DIN 46 0.25...1.5 mm<sup>2</sup>  
 228/4 (Signal)

with wire-end ferrule according to DIN 46 228/1 (Power) 0.5...6 mm<sup>2</sup>

with wire-end ferrule according to DIN 46 228/1 (Signal) 0.25...1.5 mm<sup>2</sup>

## Fontos megjegyzés

IPC megfeleléség

A termékek fejlesztése, gyártása és szállítása a nemzetközileg elismert IPC-A-610 szabvány „megengedhető” kategóriája szerint történt. A termékekkel kapcsolatos további követelményeket kérésre kiértékeljük.

Megjegyzések

- Technical specifications refer to the power contacts
- Technical data of signal contacts: 50V / 5A, stripping length 8mm
- Additional variants on request
- Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles.
- Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4
- Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1
- Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other components are to be designed in accordance with the relevant application standards.
- Additional pole combinations on request
- In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or disengaged when live or under load
- Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months

## Besorolások

ETIM 8.0

EC002638

ETIM 9.0

EC002638

ETIM 10.0

EC002638

ECLASS 14.0

27-46-03-02

ECLASS 15.0





27-46-03-02

**BVFL 7.62HP/03/180 BCF/06R SN BK BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Drawings**
**Product image**

**Dimensional drawing**

**Graph**

**Graph**

**A termék előnyei**


Egykezes használatAutomatikus reteszelés

## BVFL 7.62HP/03/180 BCF/06R SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Kódoló elemek



Dugaszolható csatlakozók a teljesítmény-elektronikához - a korszerű hajtástechnológiákhoz tervezve, pl. motorindítók, frekvenciaátalakítók és szervovezérlők. Az OMNIMATE Power új szabványt teremt – a megnövelt biztonsággal és az innovatív megoldásokkal, mint például a dugaszolható árnyékolás, az integrált jelérintkezők és a félkezes kezelés.

A három termékcsalád további előnyöket is kínál:

- Alkalmazás-orientált méretezhetőség: a kompakt 4 mm<sup>2</sup>-es, 29 A (IEC) vagy 20 A (UL)-ig használható csatlakozótól, vagy a robusztus 16 mm<sup>2</sup>-es, 76 A (IEC) vagy 54 A (UL)-ig használható csatlakozóig.
- Korlátlan használhatóság akár 1 000 V (IEC) / 600 V (UL) áramig
- Változatos, az alkalmazásokhoz optimalizált felszerelési megoldások


A mi szolgáltatásunk:

egyedi csatlakozóit tervezze meg egyszerűen a termékkonfigurátorral.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                          |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | BV/SV 7.62HP KO            | Változat                                                                 |
| Rendelési szám | <a href="#">1937590000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, Tartozékok, Kódoló elem, fekete, Pólusszám: 1 |
| GTIN (EAN)     | 4032248608881              |                                                                          |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                                          |

## Árnyékolás



Dugaszolható csatlakozók a teljesítmény-elektronikához - a korszerű hajtástechnológiákhoz tervezve, pl. motorindítók, frekvenciaátalakítók és szervovezérlők.

Az OMNIMATE Power új szabványt teremt – a megnövelt biztonsággal és az innovatív megoldásokkal, mint például a dugaszolható árnyékolás, az integrált jelérintkezők és a félkezes kezelés.

A három termékcsalád további előnyöket is kínál:

- Alkalmazás-orientált méretezhetőség: a kompakt 4 mm<sup>2</sup>-es, 29 A (IEC) vagy 20 A (UL)-ig használható csatlakozótól, vagy a robusztus 16 mm<sup>2</sup>-es, 76 A (IEC) vagy 54 A (UL)-ig használható csatlakozóig.
- Korlátlan használhatóság akár 1 000 V (IEC) / 600 V (UL) áramig
- Változatos, az alkalmazásokhoz optimalizált felszerelési megoldások

A mi szolgáltatásunk:

egyedi csatlakozóit tervezze meg egyszerűen a termékkonfigurátorral.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                       |
|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | BVF 7.62HP SH150 4-6 KIT   | Változat                                                                              |
| Rendelési szám | <a href="#">1118480000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, Tartozékok, Árnyékoll csatlakozáshoz, fekete, Pólusszám: 0 |
| GTIN (EAN)     | 4032248899449              |                                                                                       |
| Qty.           | 25 ST                      |                                                                                       |

## BVFL 7.62HP/03/180 BCF/06R SN BK BX

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmuller.com

## Accessories

|                |                            |                                                                                       |
|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | BVF 7.62HP SH180 4-6 KIT   | Változat                                                                              |
| Rendelési szám | <a href="#">1118470000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, Tartozékok, Árnyékoll csatlakozáshoz, fekete, Pólusszám: 0 |
| GTIN (EAN)     | 4032248899456              |                                                                                       |
| Qty.           | 25 ST                      |                                                                                       |
| Típus          | BVF 7.62HP SH210 4-6 KIT   | Változat                                                                              |
| Rendelési szám | <a href="#">1118490000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, Tartozékok, Árnyékoll csatlakozáshoz, fekete, Pólusszám: 0 |
| GTIN (EAN)     | 4032248899302              |                                                                                       |
| Qty.           | 25 ST                      |                                                                                       |

## Crimping tools



Krimpelő szerszámok érvéghüvelyekhez, műanyag gallérral vagy anélkül

- Kilincsmű a pontos krímpeléshez
- Kioldási lehetőség helytelen működés esetén

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                         |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | PZ 6/5                     | Változat                                                                                |
| Rendelési szám | <a href="#">9011460000</a> | Présszerszám, Krimpelő szerszám érvéghüvelyekhez, 0.25mm², 6mm², Trapéz fogas krímpelés |
| GTIN (EAN)     | 4008190165352              |                                                                                         |
| Qty.           | 1 ST                       |                                                                                         |

## Lapos csavarhúzó



Hornycsavarhúzó lekerekített pengével SD DIN 5265, ISO 2380/2, behajtó a DIN 5264, ISO 2380/1 szerint. Chrom Top hegy, SoftFinish markolat

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                        |
|----------------|----------------------------|------------------------|
| Típus          | SDS 0.6X3.5X100            | Változat               |
| Rendelési szám | <a href="#">9008330000</a> | Csavarhúzó, Csavarhúzó |
| GTIN (EAN)     | 4032248056286              |                        |
| Qty.           | 1 ST                       |                        |

## BVFL 7.62HP/03/180 BCF/06R SN BK BX

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Counterpart

## SV 7.62HP / SC 3.81 90



Kombinált 90°-os tűs dugaszolható csatlakozósor tápellátás- és jelérintkezővel, PUSH IN csatlakozástechnikával, önlezáró központi peremes aljzat retesszel, (választható) dugaszolható árnyékolás-csatlakozással 7,62 mm-es osztásközzel.

Lehetővé teszi a tápellátás, a jelek és (opcionálisan) az EMC árnyékolás egyidejű csatlakoztatását. Ideális megoldás szervohajtások és aszinkron hajtások csatlakoztatásához.

Megfelel az IEC 61800-5-1 követelményeinek, és lehetővé teszi az UL jóváhagyást az UL840 600 V szerint, ha kombinálják a BVF 7.62HP/...BCF..R... hüvelyes érintkezősorral.

A hüvelyes érintkezősor nélkül, az illeszkedő profil garantálja a legkisebb, erőátviteli érintkező >3 mm érintésvédelmi biztonságot a próbázó tűskén mért 20 N nyomás mellett.


A hagyományos megoldásokhoz képest az önzáró középső peremes aljzat egy osztásszélességgel csökkenti a helyigényt.

Opciók változatok: karima rögzítés nélkül, további csavaros felszereléssel vagy forrasztott karimás rögzítéssel.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                     |
|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Típus          | SV 7.62HP/03/90G SC/06R... | Változat                                                            |
| Rendelési szám | <a href="#">1090120000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Oldalt zárt, THT-      |
| GTIN (EAN)     | 4032248858590              | forrasztott csatlakozás, 7.62 mm, Pólusszám: 3, 90°, Forrasztótűske |
| Qty.           | 48 ST                      | hossza (l): 3.5 mm, ónozott, fekete, Doboz                          |

## SV 7.62HP / SC 3.81 270



Kombinált 270°-os tűs érintkezősor erőátviteli és jelérintkezővel, önzáró központi peremes aljzat retesszel, 7,62-es osztással.

Lehetővé teszi a tápellátás, a jelek és (opcionálisan) az EMC árnyékolás egyidejű csatlakoztatását. Ideális megoldás szervohajtások és aszinkron hajtások csatlakoztatásához.

Megfelel az IEC 61800-5-1 követelményeinek, és lehetővé teszi az UL jóváhagyást az UL840 600 V szerint, ha kombinálják a BVF 7.62HP/...BCF..R... hüvelyes érintkezősorral.

A hüvelyes érintkezősor nélkül, az illeszkedő profil garantálja a legkisebb, erőátviteli érintkező >3 mm érintésvédelmi biztonságot a próbázó tűskén mért 20 N nyomás mellett.

A hagyományos megoldásokhoz képest az önzáró középső peremes aljzat egy osztásszélességgel csökkenti a helyigényt.

Opciók változatok: karima rögzítés nélkül, további csavaros felszereléssel vagy forrasztott karimás rögzítéssel.

**BVFL 7.62HP/03/180 BCF/06R SN BK BX**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Counterpart****Általános rendelési adatok**

|                |                            |                                                                                                                                    |
|----------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | SV 7.62HP/03/270G SC/06... | Változat                                                                                                                           |
| Rendelési szám | <a href="#">1091010000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Oldalt zárt, THT-forrasztott csatlakozás, 7.62 mm, Pólusszám: 3, 270°, Forrasztótüske |
| GTIN (EAN)     | 4032248859566              | hossza (l): 3.5 mm, ónozott, fekete, Doboz                                                                                         |
| Qty.           | 48 ST                      |                                                                                                                                    |