

## RJ45C5 R1D 3.2E4G/Y RL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



A termékválaszték a következő kiviteli változatokat tartalmazza:

- 90°, fekvő (vízszintes) és 180°, álló (függőleges)
- felfelé reteszelő / lefelé reteszelő
- THT, THR vagy SMD forrasztási eljárások
- Különböző kiviteli változatok széles választéka, beépített LED-ekkel és az árnyékolás érintkező füleivel
- Teljesítménykategória Cat. 3 - Cat. 6
- Tálcán (TY) vagy tekercsen (feltekercselt szalag, RL)
- Kompatibilis a moduláris RJ45 csatlakozóval, az ANSI / TIA-1096-A és IEC 60603 szabványnak megfelelően.
- Átütési szilárdság  $\geq 1500$  V AC RMS (2250 V AC csúcsérték) az IEEE 802.3 szerint
- Átütési szilárdság  $\geq 1500$  V AC (csúcsérték) vagy  $\geq 1500$  V DC az IEC 60603 szerint

Tulajdonságok és előnyök:

- Bővített,  $-40$  °C és  $+85$  °C közti hőmérséklet-tartomány a maximális teljesítmény érdekében
- Megerősített aranyréteg ( $30 \mu\text{m}$ ) a megnövelt korrózió elleni védelem érdekében
- A legalább 0,3mm-es kiemelkedés tökéletes forrasztást eredményez.

### Általános rendelési adatok

Változat	OMNIMATE Data - RJ45 moduláris csatlakozó, NYÁK dugaszoló csatlakozó, Cat. 5, THT/THR-forrasztott csatlakozással, 90°, bottom, 6 tabs, Igen, Dugaszolási ciklusok: 750, Pólusszám: 12, PA 9T, 30...80 $\mu\text{m}$ Ni / $\geq 30 \mu\text{m}$ Au , Tape
Rendelési szám	<a href="#">2562870000</a>
Típus	RJ45C5 R1D 3.2E4G/Y RL
GTIN (EAN)	4050118571790
Qty.	200 Darab
Csomagolás	Tape

## RJ45C5 R1D 3.2E4G/Y RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	<a href="#">UL weboldal</a>
Tanúsítvány száma (cURus)	E471884

## Méreték és tömegek

Mélység	21.5 mm	Mélység (coll)	0.8465 inch
Magasság	15.8 mm	Magasság (coll)	0.622 inch
Legalacsonyabb változat magassága	13.6 mm	Szélesség	15.8 mm
Szélesség (coll)	0.622 inch	Nettó tömeg	9.64 g

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

## Electrical properties

Átütési szilárdság, érintkező / árnyékolás	1500 V DC	Átütési szilárdság, érintkező / érintkező	1000 V DC
Térfogati ellenállás	<25 mΩ	Szigetelési ellenállás	≥ 500 MΩ
Névleges feszültség	125 V	Névleges áram	1,5 A
PoE / PoE+	IEEE 802.3at szerint		

## Standards

Csatlakozó, standard	IEC 60603-7-5 1
----------------------	-----------------

## Anyagjellemzők

Szigetelőanyag	PA 9T	Szín	fekete
Színskála (hasonló)	RAL 9011	Szigetelőanyag csoport	II
Kúszóútkepzési összehasonlítási szám (CTI)	≥ 500	Szigetelési ellenállás	≥ 500 MΩ
Moisture Level (MSL)	1	UL 94 éghetőségi osztály	V-0
Érintkező alapanyaga	Foszfor-bronz	Érintkező anyaga	Cu-ötvozet
Érintkező felület	Arany a nikkel felett	Dugaszolható csatlakozás rétegszerkezete	30...80 μ" Ni / ≥ 30 μ" Au
Tárolási hőmérséklet, min.	-40 °C	Tárolási hőmérséklet, max.	85 °C
Üzemi hőmérséklet, min.	-40 °C	Üzemi hőmérséklet, max.	85 °C

## Csomagolás

Csomagolás	Tape	VPE hosszúság	336.00 mm
VPE szélesség	334.00 mm	VPE magasság	125.00 mm
Dobos tekercs átmérője Ø (A)	330 mm	Felületi ellenállás	Rs = 109 - 1012 Ω

## Rendszerspecifikációk

Pólusszám	12
LED	Igen
Forrasztótüske hossza (l)	3.2 mm
Felszerelés NYÁK-ra	THT/THR-forrasztott csatlakozással

## RJ45C5 R1D 3.2E4G/Y RL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Műszaki adatok

Raszter inch-ben (P)	0.050 "	
Árnyékoló anyag	Sárgaréz	
Árnyékolás	Igen	
Oldalsó kivezetés, jellemzők	Forrasztható peremes aljzat	
Forrasztószem lyukátmérő tűrés (D)	± 0,1 mm	
Forrasztótűskék száma pólusonként	1	
Csatlakozás típusa	Forrasztott csatlakozás	
Forrasztószem lyukátmérő (D)	0.9 mm	
Kategória	Cat. 5	
Termékcsalád	OMNIMATE Data - RJ45 moduláris csatlakozó	
Raszter mm-ben (P)	1.27 mm	
Védelmi osztály	IP20	
Dugaszolási ciklusok	750	
Vezetékezés	8 eres	
Kimenő könyök	90°	
Áram	20 mA	
Feszültség, max.	2.6 V	
Árnyékolás felülete	nikkelezett	
Colour of right LED	sárga	
Shield tabs	6 tabs	
Teljesítménykategória	Cat. 5	
Forrasztási eljárás	Reflow forrasztás, Kézi forrasztás, Hullámforrasztás	
Retesz opció	bottom	
Forrasztótűske méretei	Nyolcszögletű	
Forrasztótűske tűrése	Alsó tűréshatár előtaggal (a minimumot mutatja -0.5 meg)	
	Felső tűréshatár előtaggal (a maximumot mutatja meg)	+0.5
	Tűrés, egység	mm
Forrasztótűske tűrése	+0.5 / -0.5 mm	
Tolerance of solder pin position	± 0.15 mm	
Feszültség, min.	1.8 V	
Colour of left LED	zöld	



### Fontos megjegyzés

Megjegyzések


### Besorolások

ETIM 8.0	EC002637	ETIM 9.0	EC002637
ETIM 10.0	EC002637	ECLASS 14.0	27-46-02-01
ECLASS 15.0	27-46-02-01		


**Méretrajz**



**Méretrajz**



**NYÁK kivitel**



RJ45C5 R1D 3.2E4G/Y RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

Rajzok

www.weidmueller.com

Code	Value	Description
RJ45	G1	RJ45G1 R1U 3.2E4G/Y TY
R	1	Through Hole Reflow - THR
U	3.2	Solder Pin length: 3.2 mm
E	4	Contact surface thickness: 4 μm
G	GY/GY	LED: Green-Yellow/Green-Yellow
TY	TY	Packaging: Tray in box (manual assembly)
	RL	Packaging: Tape on Reel (automated assembly)
	Y/G	LED: Yellow/Green
	G/Y	LED: Green/Yellow (standard)
	GY/GY	LED: Green-Yellow/Green-Yellow
	G/G	LED: Green/Green
	R/O	LED: Red/Orange
	...	LED: ... (further combinations possible)
	N	LED: without LED
	4	Contact surface thickness: 1 = 3μm, 2 = 6μm, 3 = 15μm, 4 = 30μm, 5 = 50μm
	E	EMI tabs (ground fingers): E = with EMI tabs
	N	EMI tabs (ground fingers): N = without EMI tabs
	3.2	Solder Pin length: 3.2 mm
	1.6	Solder Pin length: 1.6 mm
	D	Solder Pin length: SMD
	U	Direction, latch style: Horizontal (90°, side entry), latch up
	D	Direction, latch style: Horizontal (90°, side entry), latch down
	V	Direction, latch style: Vertical (180°, top entry)
	Y	Direction, latch style: Diagonal (45°), latch up
	1	Number of Ports: 1 Port
	12; 14; ...	Number of Ports: multi ports side by side, Multiport
	21; 41; ...	Number of Ports: multi ports about each other, Multilevel
	R	Assembly on PCB: Through Hole Reflow - THR
	S	Assembly on PCB: Soldering process: Wave or Reflow soldering
	T	Assembly on PCB: Surface Mount Technology - SMT
		Assembly on PCB: Soldering process: Reflow soldering
		Assembly on PCB: Through Hole Technology - THT
		Assembly on PCB: Soldering process: Wave
	C5	Performance Category: Category 5
	C6	Performance Category: Category 6
	C6A	Performance Category: Category 6A
	C5e	Performance Category: Category 5e
	M	Performance Category: 10/100 Mbit
	G1	Performance Category: 10/100/1000 Mbit
	G10	Performance Category: 10 Gbit
	U	Performance Category: Unshielded
	MP	Performance Category: 10/100 Mbit with POE
	MP+	Performance Category: 10/100 Mbit with POE+

Jelmagyarázat

## RJ45C5 R1D 3.2E4G/Y RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Ellendarab

## RJ45 crimp

RJ45 sajtoló dugaszolható csatlakozó az IEC 60603-7-51 szerint, legfeljebb 1,05 mm huzal külső átmérőkhöz



## Általános rendelési adatok

Típus	IE-P	Változat
Rendelési szám	<a href="#">8813100000</a>	RJ45-csatlakozó, Vezetéktörés elleni védelem nélkül ; 5,5 - 7,1 mm, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP20
GTIN (EAN)	4032248512850	
Qty.	100 ST	
Típus	IE-P63	Változat
Rendelési szám	<a href="#">8813110000</a>	RJ45-csatlakozó, Vezetéktörés-gátlóval ; 5,5 - 6,2 mm, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP20
GTIN (EAN)	4032248512867	
Qty.	10 ST	
Típus	IE-P70	Változat
Rendelési szám	<a href="#">8813120000</a>	RJ45-csatlakozó, Vezetéktörés-gátlóval ; 6,2 - 7,1 mm, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP20
GTIN (EAN)	4032248512874	
Qty.	10 ST	
Típus	IE-PM-RJ45-TH	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1963580000</a>	RJ45 krimpelhető csatlakozó dugó, Csatlakozó vezetéktörés-gátló nélkül, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248645688	
Qty.	100 ST	
Típus	IE-PS-RJ45-TH-BK	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1963590000</a>	RJ45 krimpelhető csatlakozó dugó, Dugó vezetéktörés-gátló hüvellyel, fekete, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4032248645695	
Qty.	10 ST	
Típus	IE-PS-RJ45-TH-BK-P	Változat
Rendelési szám	<a href="#">2584980000</a>	RJ45 krimpelhető csatlakozó dugó, Vezetéktörés-gátlóval ; 6,5 - 7,5 mm, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
GTIN (EAN)	4050118593556	
Qty.	10 ST	

## RJ45C5 R1D 3.2E4G/Y RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Ellendarab

www.weidmueller.com

## egyenes

RJ45 dugaszolható csatlakozó (szerszám nélkül szerelhető) az IEC 60603-7-51 szerint.



## Általános rendelési adatok

Típus	IE-PS-RJ45-FH-180-A-1.1	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1992850000</a>	RJ45 dugasz képes érintkezőkkel, egyenes, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), EIA/TIA T568 A
GTIN (EAN)	4050118378115	
Qty.	1 ST	
Típus	IE-PS-RJ45-FH-180-A-1.6	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1992820000</a>	RJ45 dugasz képes érintkezőkkel, egyenes, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), EIA/TIA T568 A
GTIN (EAN)	4050118377897	
Qty.	1 ST	
Típus	IE-PS-RJ45-FH-180-B-1.1	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1992860000</a>	RJ45 dugasz képes érintkezőkkel, egyenes, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), EIA/TIA T568 B
GTIN (EAN)	4050118378108	
Qty.	1 ST	
Típus	IE-PS-RJ45-FH-180-B-1.6	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1992830000</a>	RJ45 dugasz képes érintkezőkkel, egyenes, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), EIA/TIA T568 B
GTIN (EAN)	4050118377972	
Qty.	1 ST	
Típus	IE-PS-RJ45-FH-180-P-1.6	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1992840000</a>	RJ45 dugasz képes érintkezőkkel, egyenes, Cat.5 (ISO/IEC 11801), PROFINET
GTIN (EAN)	4050118378023	
Qty.	1 ST	

## hajlított, tömszelencével

RJ45 dugaszolható csatlakozó (szerszám nélkül szerelhető) az IEC 60603-7-51 szerint.



## RJ45C5 R1D 3.2E4G/Y RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Ellendarab

## Általános rendelési adatok

Típus	IE-PS-RJ45-FH-90-A-1.1	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1518080000</a>	RJ45 dugasz késes érintkezőkkel, hajlított, 4x90°, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), EIA/TIA T568 A
GTIN (EAN)	4050118324969	
Qty.	1 ST	
Típus	IE-PS-RJ45-FH-90-A-1.6	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1992870000</a>	RJ45 dugasz késes érintkezőkkel, hajlított, 4x90°, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), EIA/TIA T568 A
GTIN (EAN)	4050118378054	
Qty.	1 ST	
Típus	IE-PS-RJ45-FH-90-B-1.1	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1518090000</a>	RJ45 dugasz késes érintkezőkkel, hajlított, 4x90°, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), EIA/TIA T568 B
GTIN (EAN)	4050118325300	
Qty.	1 ST	
Típus	IE-PS-RJ45-FH-90-B-1.6	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1992890000</a>	RJ45 dugasz késes érintkezőkkel, hajlított, 4x90°, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), EIA/TIA T568 B
GTIN (EAN)	4050118378122	
Qty.	1 ST	
Típus	IE-PS-RJ45-FH-90-P-1.6	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1518100000</a>	RJ45 dugasz késes érintkezőkkel, hajlított, 4x90°, Cat.5 (ISO/IEC 11801), PROFINET
GTIN (EAN)	4050118325232	
Qty.	1 ST	

## RJ45 szerszám nélkül szerelhető



RJ45 dugaszolható csatlakozó az IEC 60603-7-51 szerint, legfeljebb 1,6 mm huzal külső átmérőkhöz

## Általános rendelési adatok

Típus	IE-PS-RJ45-FH-BK	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1963600000</a>	RJ45 IDC dugasz, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), 8 eres, 4 eres, EIA/TIA T568 A, EIA/TIA T568 B, PROFINET
GTIN (EAN)	4032248645725	
Qty.	10 ST	
Típus	IE-PS-RJ45-FH-BK-A	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1132040000</a>	RJ45 IDC dugasz, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), 8 eres, EIA/TIA T568 A
GTIN (EAN)	4032248912155	
Qty.	10 ST	

**RJ45C5 R1D 3.2E4G/Y RL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Ellendarab**

Típus	IE-PS-RJ45-FH-BK-B	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1132050000</a>	RJ45 IDC dugasz, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), 8 eres, EIA/TIA T568 B
GTIN (EAN)	4032248912148	
Qty.	10 ST	
Típus	IE-PS-RJ45-FH-BK-P	Változat
Rendelési szám	<a href="#">1132060000</a>	RJ45 IDC dugasz, Cat.5 (ISO/IEC 11801), 4 eres, PROFINET
GTIN (EAN)	4032248912162	
Qty.	10 ST	