


**AITB 2.5 LDT-L-PE W/O DTLV****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Épület berendezéseinek vezetékezése**

Az épületek berendezéseinek vezetékezéséhez 10×3-as részsíneken alapuló teljes rendszert kínálunk, amely egymással tökéletesen együttműködő alkatrészekből áll: installációs sorkapcsok, nullvezető sorkapcsok, elosztó sorkapcsok mellett számos különféle tartozék (például gyűjtősínek és gyűjtősíntartók) is részét képezi.

**Általános rendelési adatok**

|                |                                                                                                                                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Változat       | Többszintes installációs sorkapocs, PUSH IN, sötétbézs, 2.5 mm <sup>2</sup> , 24 A, 250 V, Csatlakozások száma: 5, Szintek száma: 3 |
| Rendelési szám | <a href="#">2669050000</a>                                                                                                          |
| Típus          | AITB 2.5 LDT-L-PE W/O DTLV                                                                                                          |
| GTIN (EAN)     | 4064675030638                                                                                                                       |
| Qty.           | 50 Darab                                                                                                                            |

## AITB 2.5 LDT-L-PE W/O DTLV

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| ROHS                      | Megfelel                    |
| UL File Number Search     | <a href="#">UL weboldal</a> |
| Tanúsítvány száma (cURus) | E60693                      |

## Méretek és tömegek

|             |         |                  |             |
|-------------|---------|------------------|-------------|
| Mélység     | 50.1 mm | Mélység (coll)   | 1.9724 inch |
| Magasság    | 103 mm  | Magasság (coll)  | 4.0551 inch |
| Szélesség   | 5.1 mm  | Szélesség (coll) | 0.2008 inch |
| Nettó tömeg | 12.87 g |                  |             |

## Hőmérsékletek

|                                     |                |                                     |               |
|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|---------------|
| Tárolási hőmérséklet                | -25 °C...55 °C | Ambient temperature                 | -5 °C...40 °C |
| Folyamatos üzemi hőmérséklet., min. | -60 °C         | Folyamatos üzemi hőmérséklet., max. | 130 °C        |

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül      |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

## Anyag adatok

|                         |              |                          |           |
|-------------------------|--------------|--------------------------|-----------|
| Alapanyag               | Wemid        | Szín                     | sötétbész |
| A működési elemek színe | narancssárga | UL 94 éghetőségi osztály | V-0       |

## Rendszer specifikációk

|                             |      |                                    |       |
|-----------------------------|------|------------------------------------|-------|
| Véglap szükséges            | Igen | Potenciálok száma                  | 3     |
| Szintek száma               | 3    | Rögzítési pontok száma szintenként | 2     |
| Keresztkötött szintek belül | Nem  | Tartósín                           | TS 35 |
| N funkció                   | Nem  | PE működés                         | Igen  |
| PEN funkció                 | Nem  |                                    |       |

## CSA névleges adatok

|                                    |        |                            |                 |
|------------------------------------|--------|----------------------------|-----------------|
| Vezeték keresztmetszet, max. (CSA) | 12 AWG | C feszültség nagyság (CSA) | 300 V           |
| C áram nagyság (CSA)               | 20 A   | Tanúsítvány száma (CSA)    | 200039-70089609 |
| B feszültség nagyság (CSA)         | 300 V  | B áram nagyság (CSA)       | 20 A            |
| D feszültség nagyság (CSA)         | 300 V  | D áram nagyság (CSA)       | 10 A            |
| Vezeték keresztmetszet, min. (CSA) | 26 AWG |                            |                 |

## Kiegészítő műszaki adatok

|                    |                |                |      |
|--------------------|----------------|----------------|------|
| Nyitott oldala     | jobb           | Felpattintható | Igen |
| Felszerelés típusa | Felpattintható |                |      |

## Névleges adatok

|                         |                     |                     |       |
|-------------------------|---------------------|---------------------|-------|
| Névleges keresztmetszet | 2.5 mm <sup>2</sup> | Névleges feszültség | 250 V |
| Névleges DC feszültség  | 250 V               | Névleges áram       | 24 A  |

## AITB 2.5 LDT-L-PE W/O DTLV

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

|                                              |         |                             |                      |
|----------------------------------------------|---------|-----------------------------|----------------------|
| Áram maximum vezetékknál                     | 27 A    | Szabványok                  | IEC 60947-7-1 (-7-2) |
| Fajlagos ellenállás az IEC 60947-7-x szerint | 1.33 mΩ | Névleges lökőfeszültség     | 4 kV                 |
| Teljesítményvesztés az IEC 60947-7-x szerint | 0.77 W  | Névleges feszültség (L/L)   | 400 V                |
| Névleges feszültség (L/ N)                   | 250 V   | Névleges feszültség (L/ PE) | 250 V                |
| Túlfeszültség kategória                      | III     | Szennyezés súlyossága       | 3                    |

## Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

|                                                                                                                                          |                                    |      |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|----------|
| Mérőeszköz, IEC 60947-1                                                                                                                  | A3                                 |      |          |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.                                                                                            | AWG 12                             |      |          |
| Csatlakozási irány                                                                                                                       | felső                              |      |          |
| Csupaszolási hossz                                                                                                                       | 10 mm                              |      |          |
| Csatlakozás típusa 2                                                                                                                     | PUSH IN                            |      |          |
| Csatlakozás típusa                                                                                                                       | PUSH IN                            |      |          |
| Csatlakozások száma                                                                                                                      | 5                                  |      |          |
| Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.                                                                                          | 4 mm²                              |      |          |
| Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min.                                                                                          | 0.14 mm²                           |      |          |
| Kés mérete                                                                                                                               | 0,6 x 3,5 mm                       |      |          |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.                                                                                            | AWG 28                             |      |          |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, max.       | 2.5 mm²                            |      |          |
| Keresztmetszet csatlakoztatott vezetékhez, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, min. | 0.14 mm²                           |      |          |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, max.                              | 4 mm²                              |      |          |
| Vezeték csatlakozás keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, min.                               | 0.14 mm²                           |      |          |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max.                                                                                  | 4 mm²                              |      |          |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min.                                                                                  | 0.14 mm²                           |      |          |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, max.                                                                | 4 mm²                              |      |          |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, min.                                                                | 0.14 mm²                           |      |          |
| Iker érvéghüvelyek, max.                                                                                                                 | 0.75 mm²                           |      |          |
| Iker-érvéghüvelyek, min.                                                                                                                 | 0.5 mm²                            |      |          |
| Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, max. névleges csatlakozás                                                                  | 4 mm²                              |      |          |
| Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, min. névleges csatlakozás                                                                  | 0.14 mm²                           |      |          |
| Műanyag galléros érvéghüvely csőhossza DIN 46228/4                                                                                       | Tube length                        | min. | 6 mm     |
|                                                                                                                                          |                                    | max. | 8 mm     |
|                                                                                                                                          | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | min. | 0.14 mm² |
|                                                                                                                                          |                                    | max. | 0.34 mm² |
|                                                                                                                                          | Tube length                        | min. | 6 mm     |
|                                                                                                                                          |                                    | max. | 12 mm    |
|                                                                                                                                          | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | min. | 0.5 mm²  |
|                                                                                                                                          |                                    | max. | 1 mm²    |

## AITB 2.5 LDT-L-PE W/O DTLV

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

|                                                              |                                    |          |                      |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|----------------------|
|                                                              | Tube length                        | min.     | 8 mm                 |
|                                                              |                                    | max.     | 12 mm                |
|                                                              | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | min.     | 1.5 mm <sup>2</sup>  |
|                                                              |                                    | max.     | 2.5 mm <sup>2</sup>  |
| Tube length for twin wire-end ferrule                        | Tube length                        | min.     | 8 mm                 |
|                                                              |                                    | max.     | 12 mm                |
|                                                              | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | min.     | 0.5 mm <sup>2</sup>  |
|                                                              |                                    | max.     | 0.75 mm <sup>2</sup> |
| Műanyag gallér nélküli érvég hüvely<br>csőhossza DIN 46228/1 | Tube length                        | névleges | 5 mm                 |
|                                                              | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | névleges | 0.25 mm <sup>2</sup> |
|                                                              | Tube length                        | min.     | 6 mm                 |
|                                                              |                                    | max.     | 10 mm                |
|                                                              | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | min.     | 0.5 mm <sup>2</sup>  |
|                                                              |                                    | max.     | 1 mm <sup>2</sup>    |
|                                                              | Tube length                        | min.     | 7 mm                 |
|                                                              |                                    | max.     | 12 mm                |
|                                                              | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | min.     | 1.5 mm <sup>2</sup>  |
|                                                              |                                    | max.     | 2.5 mm <sup>2</sup>  |

## UL névleges adatok

|                                                |        |                                               |        |
|------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|--------|
| Vezetékméret, gyári vezetékezés, max. (cURus)  | 12 AWG | B feszültség nagyság (cURus)                  | 300 V  |
| D feszültség nagyság (cURus)                   | 300 V  | Tanúsítvány száma (cURus)                     | E60693 |
| Vezetékméret, terepi vezetékezés, min. (cURus) | 26 AWG | Vezetékméret, gyári vezetékezés, min. (cURus) | 26 AWG |
| B áram nagyság (cURus)                         | 20 A   | C feszültség nagyság (cURus)                  | 300 V  |
| C áram nagyság (cURus)                         | 20 A   | D áram nagyság (cURus)                        | 10 A   |
| Vezetékméret, terepi vezetékezés max. (cURus)  | 12 AWG |                                               |        |





## Általános

|                                               |                      |                                               |        |
|-----------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|--------|
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. | AWG 12               | Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. | AWG 28 |
| Szabványok                                    | IEC 60947-7-1 (-7-2) | Tartósín                                      | TS 35  |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001329    | ETIM 9.0    | EC001329    |
| ETIM 10.0   | EC001329    | ECLASS 14.0 | 27-25-01-10 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-10 |             |             |

# Drawings



## AITB 2.5 LDT-L-PE W/O DTLV

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessories

### Véglapok és elválasztólapok




Az elválasztólapok és a zárólemezek a sorkapocsblokkok alapvető tartozékai. Az elválasztólapok optikai és elektromos leválasztást biztosítanak a különböző potenciálok és funkcionális csoportok között, fokozva a biztonságot és átlátható elrendezést teremtve a kapcsolószekrényben. A zárólemezek oldalt lezárják a sorkapocsblokk sort, védelmet nyújtanak az aktív részekkel való érintkezés ellen, és biztosítják a tiszta, stabil lezárást. Mindkét komponens pontosan illeszkedik az adott Weidmüller sorkapocsblokk gyártási sorozathoz, hozzájárulva a biztonságos, szabványos és professzionális huzalozás.

### Általános rendelési adatok

|                |                            |                   |
|----------------|----------------------------|-------------------|
| Típus          | AEP ITB 2.5                | Változat          |
| Rendelési szám | <a href="#">2669060000</a> | A-sorozat, Véglap |
| GTIN (EAN)     | 4064675030645              |                   |
| Qty.           | 20 ST                      |                   |

### Végbak



A Weidmüller termékválasztékában vannak végbakok, amelyek garantálják az állandó, megbízható rögzítést a kapocsín és megakadályozzák az elcsúszást. Rendelkezésre állnak csavaros és csavarok nélküli változatok is. A végbakokon jelölési opciók vannak, akár csoportos jelölések részére is, valamint van rajta egy vizsgálódugó tartó is.

### Általános rendelési adatok

|                |                            |                   |
|----------------|----------------------------|-------------------|
| Típus          | AEB 35 SC/1                | Változat          |
| Rendelési szám | <a href="#">1991920000</a> | A-sorozat, Végbak |
| GTIN (EAN)     | 4050118376722              |                   |
| Qty.           | 50 ST                      |                   |
| Típus          | AEB 35 SCL/1 V0            | Változat          |
| Rendelési szám | <a href="#">2661280000</a> | A-sorozat, Végbak |
| GTIN (EAN)     | 4050118702163              |                   |
| Qty.           | 20 ST                      |                   |

## AITB 2.5 LDT-L-PE W/O DTLV

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Tesztadapter és tesztaljzatok



Az adapterek és teszt dugók a sorkapcsok és a vizsgálóberendezések közötti elektromos csatlakozáshoz használatosak. Így elektromos érintkezés hozható létre vezetékhez állapottban, és a mérések könnyen elvégezhetők.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                           |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Típus          | ATPG 1.5-10 L              | Változat                                                  |
| Rendelési szám | <a href="#">1991890000</a> | Tesztadapter (kapocs), 1.5 mm <sup>2</sup> , 250 V, 0.2 A |
| GTIN (EAN)     | 4050118376647              |                                                           |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                           |
| Típus          | ATPG 2.5 MI-R              | Változat                                                  |
| Rendelési szám | <a href="#">1991960000</a> | Tesztadapter (kapocs), 1.5 mm <sup>2</sup> , 250 V, 0.2 A |
| GTIN (EAN)     | 4050118376685              |                                                           |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                           |
| Típus          | ATPG 2.5/3                 | Változat                                                  |
| Rendelési szám | <a href="#">2041190000</a> | Tesztadapter (kapocs), 1.5 mm <sup>2</sup> , 250 V, 0.2 A |
| GTIN (EAN)     | 4050118409604              |                                                           |
| Qty.           | 25 ST                      |                                                           |
| Típus          | ATPG 2.5/5                 | Változat                                                  |
| Rendelési szám | <a href="#">2041180000</a> | Tesztadapter (kapocs), 1.5 mm <sup>2</sup> , 250 V, 0.2 A |
| GTIN (EAN)     | 4050118409505              |                                                           |
| Qty.           | 25 ST                      |                                                           |

## További tartozékok



A tökéletes megoldás létrehozásakor nem létezik túl kicsi feladat.

A csatlakozások csak egy részét képezik a teljes folyamatnak. Az apró részletek gyakran kulcsfontosságúak a tökéletes megoldás elérésében olyan alkalmazásoknál, ahol a potenciált mérik, csoportosítják vagy éppen leválasztják egymástól.

Egy rendszer nem is valódi rendszer az apró, de nélkülözhetetlen részletek nélkül:

- Az ellenőrző dugaszok megbízható csatlakozást biztosítanak a diagnosztikai aljzatokhoz

A gyártási folyamattal és az alkalmazással összhangban.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                             |
|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Típus          | PS 2.0 MC                  | Változat                                                    |
| Rendelési szám | <a href="#">0310000000</a> | NYÁK dugaszoló csatlakozó, Tartozékok, Vizsgálódugó, piros, |
| GTIN (EAN)     | 4008190000059              | Pólusszám: 1                                                |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                             |

## AITB 2.5 LDT-L-PE W/O DTLV

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Biztosítéktartó



A SIHA biztosítótartó gyorsan át tudja változtatni a bontókapcsot biztosítós kapoccsá: egyszerűen távolítsa el a leválasztó kart, és csatlakoztassa a biztosíték egységet.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                         |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | SIHA 3/G20                 | Változat                                                                                |
| Rendelési szám | <a href="#">7921560000</a> | Biztosítótartó átvezető modulós sorkapocshoz, fekete, 6.3 A, dugaszolható, V-0, Wemid   |
| GTIN (EAN)     | 4032248264643              |                                                                                         |
| Qty.           | 25 ST                      |                                                                                         |
| Típus          | SIHA 3/G20/LD 10-36V       | Változat                                                                                |
| Rendelési szám | <a href="#">7921570000</a> | Biztosítótartó átvezető modulós sorkapocshoz, fekete, 2.31 mA, dugaszolható, V-0, Wemid |
| GTIN (EAN)     | 4032248322503              |                                                                                         |
| Qty.           | 25 ST                      |                                                                                         |
| Típus          | SIHA 3/G20/LD 140-250V     | Változat                                                                                |
| Rendelési szám | <a href="#">7921600000</a> | Biztosítótartó átvezető modulós sorkapocshoz, fekete, 2.31 mA, dugaszolható, V-0, Wemid |
| GTIN (EAN)     | 4032248322633              |                                                                                         |
| Qty.           | 25 ST                      |                                                                                         |

## Komponens dugók



A komponens dugó egy elektromos komponens beépítéséhez használható egy leválasztó sorkapocshoz. Az elektromos komponens forrasztása után a dugó beépíthető a leválasztó sorkapcsaink leválasztási területébe, és így a leválasztó sorkapcsot integrált elektromos komponenssel ellátott moduláris sorkapocssá alakítja.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                  |
|----------------|----------------------------|----------------------------------|
| Típus          | BEST                       | Változat                         |
| Rendelési szám | <a href="#">1833100000</a> | Tartozékok, Komponens dugó       |
| GTIN (EAN)     | 4032248501014              |                                  |
| Qty.           | 50 ST                      |                                  |
| Típus          | BEST/DRBR                  | Változat                         |
| Rendelési szám | <a href="#">1878570000</a> | Tartozékok, Komponens dugó, 22 A |
| GTIN (EAN)     | 4032248471508              |                                  |
| Qty.           | 50 ST                      |                                  |

## AITB 2.5 LDT-L-PE W/O DTLV

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

|                |                            |                                 |
|----------------|----------------------------|---------------------------------|
| Típus          | BEST/D                     | Változat                        |
| Rendelési szám | <a href="#">1878560000</a> | Tartozékok, Komponens dugó, 1 A |
| GTIN (EAN)     | 4032248471492              |                                 |
| Qty.           | 50 ST                      |                                 |

## Leválasztó dugók



Az integrált leválasztókkal ellátott sorkapcsokkal ellentétben a mi leválasztó dugóink teljesen levehetőek vagy eltávolíthatók a sorkapcsokról és adott alkalmazásról, és a szabványos leválasztók rugalmas alternatíváját kínálják.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                           |
|----------------|----------------------------|-------------------------------------------|
| Típus          | TNST OR                    | Változat                                  |
| Rendelési szám | <a href="#">2463540000</a> | Bontódugasz (kapocs), Wemid, narancssárga |
| GTIN (EAN)     | 4050118478211              |                                           |
| Qty.           | 50 ST                      |                                           |

## Plus



A dekafix (DEK) jelölő univerzálisan használható minden vezetékhez és dugaszolható csatlakozóhoz, valamint elektronikus szerelvényekhez. A rendszer ideális rövid számsorokhoz, és nagy számú készen nyomtatott jelölőt is tartalmaz.

Csíkok egylépéses, gyors felszereléshez. A nyomtatás könnyen olvasható, kontrasztos, és négy szélességben kapható.

- Használatra kész jelölők nagy választéka
- Csíkok gyors felszereléshez
- Csatlakozójelölők, minden Weidmüller-kábelcsatlakozóhoz alkalmazhatók
- Kaphatók üres MultiCard formátumban, vagy standard nyomtatással

Egyedi nyomtatáshoz: Kérjük, küldje el az M-Print PRO vagy M-Print PRO Online (telepítés nélkül) jelölőszoftverünk fájlját a címkézési előírásokkal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                               |
|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Típus          | DEK 5/5 PLUS MC NE WS      | Változat                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">1854490000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 5 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00 |
| GTIN (EAN)     | 4032248393596              | Weidmueller, fehér                                            |
| Qty.           | 1000 ST                    |                                                               |

## AITB 2.5 LDT-L-PE W/O DTLV

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Lapos csavarhúzó




VDE-szigetelésű csavarhúzó készletek, max. 1000 V AC és 1500 V DC feszültség alatt álló alkatrészekhez, DIN EN 60900. IEC 900. Minden darab „GS Safety” bevizsgálással. A vágókés edzett, magas minőségű króm-vanádium-molibdén acélból készült, kékesszürke bevonattal.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                  |
|----------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Típus          | SDIS SLIM 0.6X3.5X100      | Változat                                                         |
| Rendelési szám | <a href="#">2749610000</a> | Szerelőszerszám, Kés szélessége (B): 3.5 mm, Kés hossza: 100 mm, |
| GTIN (EAN)     | 4050118896350              | Kés vastagsága (A): 0.6 mm                                       |
| Qty.           | 1 ST                       |                                                                  |

## Végbak



A Weidmüller termékválasztékában vannak végbakok, amelyek garantálják az állandó, megbízható rögzítést a kapocsín és megakadályozzák az elcsúszást. Rendelkezésre állnak csavaros és csavarok nélküli változatok is. A végbakokon jelölési opciók vannak, akár csoportos jelölések részére is, valamint van rajta egy vizsgálódugó tartó is.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                   |
|----------------|----------------------------|-------------------|
| Típus          | AEB 35 SCL/1 V0 BK         | Változat          |
| Rendelési szám | <a href="#">2661300000</a> | A-sorozat, Végbak |
| GTIN (EAN)     | 4050118702187              |                   |
| Qty.           | 20 ST                      |                   |
| Típus          | AEB 35 SCL/1 V0 GY         | Változat          |
| Rendelési szám | <a href="#">2661290000</a> | A-sorozat, Végbak |
| GTIN (EAN)     | 4050118702170              |                   |
| Qty.           | 20 ST                      |                   |

## AITB 2.5 LDT-L-PE W/O DTLV

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Biztosítéktartó



A SIHA biztosítótartó gyorsan át tudja változtatni a bontókapcsot biztosítós kapoccsá: egyszerűen távolítsa el a leválasztó kart, és csatlakoztassa a biztosíték egységet.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                         |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | SIHA 3/G20/LD 60-150V      | Változat                                                                                |
| Rendelési szám | <a href="#">7921590000</a> | Biztosítótartó átvezető modulus sorkapocshoz, fekete, 2.31 mA, dugaszolható, V-0, Wemid |
| GTIN (EAN)     | 4032248322626              |                                                                                         |
| Qty.           | 25 ST                      |                                                                                         |
| Típus          | SIHA 3/G20/LD 35-70V       | Változat                                                                                |
| Rendelési szám | <a href="#">7921580000</a> | Biztosítótartó átvezető modulus sorkapocshoz, fekete, 2.31 mA, dugaszolható, V-0, Wemid |
| GTIN (EAN)     | 4032248322619              |                                                                                         |
| Qty.           | 25 ST                      |                                                                                         |
| Típus          | SIHA 3/G20/LD 10-36V BL    | Változat                                                                                |
| Rendelési szám | <a href="#">1005250000</a> | Biztosítótartó átvezető modulus sorkapocshoz, kék, 2.31 A, dugaszolható, V-0, Wemid     |
| GTIN (EAN)     | 4032248712038              |                                                                                         |
| Qty.           | 25 ST                      |                                                                                         |
| Típus          | SIHA 3/G20 BL              | Változat                                                                                |
| Rendelési szám | <a href="#">1004260000</a> | Biztosítótartó átvezető modulus sorkapocshoz, kék, 6.3 A, dugaszolható, V-0, Wemid      |
| GTIN (EAN)     | 4032248709717              |                                                                                         |
| Qty.           | 25 ST                      |                                                                                         |
| Típus          | SIHA 3/G20                 | Változat                                                                                |
| Rendelési szám | <a href="#">7926190000</a> | Biztosítótartó átvezető modulus sorkapocshoz, fekete, 6.3 A, dugaszolható, V-0, Wemid   |
| GTIN (EAN)     | 4032248264612              |                                                                                         |
| Qty.           | 1000 ST                    |                                                                                         |

## AITB 2.5 LDT-L-PE W/O DTLV

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## DEK 5/5



## WS/ DEK

A MultiMark sorkapocsjelölők kétkomponensű, innovatív összetételű anyagot használnak. A jelölő kemény alapkontúrja biztonságosan a helyére pattan a csatlakozón. Az elastikus felület egyszerűvé teszi a jelölő felszerelését. Ez a speciális lyuggatott anyag lehetővé teszi a szalagok kinyújtását, így alkalmazkodva a kisebb méretbeli különbségekhez, melyek összeadódhatnak, különösen hosszú sorkapocs-tömböknél. További előny: A felületi anyag kiváló nyomtathatósága garantálja a tartós és kopásálló címkézést. A nyomtató 300 dpi felbontásának köszönhetően a felirat könnyen olvasható.

A MultiMark előnyei:

- Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatú sorkapcsokkal
- Szilárd megtartás és tartós nyomtatás
- A folytonos szalagokkal időt takaríthat meg a felszerelésnél
- Az innovatív kompozit anyagnak köszönhetően egyszerű felszerelés
- Hely a többsoros nyomtatáshoz

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                         |
|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Típus          | DEK 5/5 MM WS              | Változat                                                |
| Rendelési szám | <a href="#">2007110000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 5 mm, Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN)     | 4050118391862              |                                                         |
| Qty.           | 800 ST                     |                                                         |

## Keresztösszekötők



A potenciál elosztása vagy többszörözése a szomszédos sorkapcsokhoz keresztösszekötőn keresztül történik. A további vezetékezés könnyen elkerülhető. Ha a pólusok megtörnek, a sorkapcsok csatlakozása még mindig megbízhatóan megmarad. Portfóliónk moduláris sorkapcsokhoz való dugaszolható és csavarozható keresztösszekötő rendszereket is tartalmaz.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                                        |
|----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | ZQV 2.5N/10                | Változat                                                                                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">1527690000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 24 A, Pólusszám: 10, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 48.7 mm |
| GTIN (EAN)     | 4050118447989              |                                                                                                                                        |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                                                                                        |
| Típus          | ZQV 2.5N/2                 | Változat                                                                                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">1527540000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 24 A, Pólusszám: 2, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 7.9 mm   |
| GTIN (EAN)     | 4050118448467              |                                                                                                                                        |
| Qty.           | 60 ST                      |                                                                                                                                        |

## AITB 2.5 LDT-L-PE W/O DTLV

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

|                |                            |                                                                      |
|----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Típus          | ZQV 2.5N/20                | Változat                                                             |
| Rendelési szám | <a href="#">1527720000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 24 A, Pólusszám: |
| GTIN (EAN)     | 4050118447972              | 20, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 102 mm     |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                      |
| Típus          | ZQV 2.5N/3                 | Változat                                                             |
| Rendelési szám | <a href="#">1527570000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 24 A, Pólusszám: |
| GTIN (EAN)     | 4050118448450              | 3, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 13 mm       |
| Qty.           | 60 ST                      |                                                                      |
| Típus          | ZQV 2.5N/4                 | Változat                                                             |
| Rendelési szám | <a href="#">1527590000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 24 A, Pólusszám: |
| GTIN (EAN)     | 4050118448443              | 4, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 18.1 mm     |
| Qty.           | 60 ST                      |                                                                      |
| Típus          | ZQV 2.5N/5                 | Változat                                                             |
| Rendelési szám | <a href="#">1527620000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 24 A, Pólusszám: |
| GTIN (EAN)     | 4050118448436              | 5, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 23.2 mm     |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                      |
| Típus          | ZQV 2.5N/50                | Változat                                                             |
| Rendelési szám | <a href="#">1527730000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 24 A, Pólusszám: |
| GTIN (EAN)     | 4050118411362              | 50, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 255 mm     |
| Qty.           | 5 ST                       |                                                                      |
| Típus          | ZQV 2.5N/6                 | Változat                                                             |
| Rendelési szám | <a href="#">1527630000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 24 A, Pólusszám: |
| GTIN (EAN)     | 4050118448429              | 6, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 28.3 mm     |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                      |
| Típus          | ZQV 2.5N/7                 | Változat                                                             |
| Rendelési szám | <a href="#">1527640000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 24 A, Pólusszám: |
| GTIN (EAN)     | 4050118448412              | 7, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 33.4 mm     |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                      |
| Típus          | ZQV 2.5N/8                 | Változat                                                             |
| Rendelési szám | <a href="#">1527670000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 24 A, Pólusszám: |
| GTIN (EAN)     | 4050118448405              | 8, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 38.5 mm     |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                      |
| Típus          | ZQV 2.5N/9                 | Változat                                                             |
| Rendelési szám | <a href="#">1527680000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 24 A, Pólusszám: |
| GTIN (EAN)     | 4050118447996              | 9, Raszter mm-ben (P): 5.10, Szigetelt: Igen, Szélesség: 43.6 mm     |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                      |

## AITB 2.5 LDT-L-PE W/O DTLV

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Figyelmeztető takaróburkolat




Villámmal ellátott figyelmeztetések növelik az emberek és gépek biztonságát. Ezeket akkor használják, amikor a külső feszültséget jelezni kell az alkalmazás során.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                            |
|----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | AAM 2.5 YE FLASH           | Változat                                                                   |
| Rendelési szám | <a href="#">2635550000</a> | A-sorozat, Sorkapocs jelölő, 8 x 5.1 mm, Raszter mm-ben (P): 5.00<br>sárga |
| GTIN (EAN)     | 4050118674095              |                                                                            |
| Qty.           | 40 ST                      |                                                                            |

## Szerelőkapcsok



Épület berendezéseinek vezetékezése  
Az épületek berendezéseinek vezetékezéséhez 10×3-as rézsíneken alapuló teljes rendszert kínálunk, amely egymással tökéletesen együttműködő alkatrészekből áll: installációs sorkapcsok, nullvezető sorkapcsok, elosztó sorkapcsok mellett számos különféle tartozék (például gyűjtősínek és gyűjtőszintartók) is részét képezi.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                               |
|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | AITB 16 BB NLO BL          | Változat                                                                                                                      |
| Rendelési szám | <a href="#">2669140000</a> | Többszintes installációs sorkapocs, PUSH IN, kék, 16 mm <sup>2</sup> , 76 A, 1000 V, Csatlakozások száma: 2, Szintek száma: 1 |
| GTIN (EAN)     | 4064675266372              |                                                                                                                               |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                                                                               |

## Tesztadapter és tesztaljakatok



Az adapterek és teszt dugók a sorkapcsok és a vizsgálóberendezések közötti elektromos csatlakozáshoz használatosak. Így elektromos érintkezés hozható létre vezetékhez kötött állapotban, és a mérések könnyen elvégezhetők.

**AITB 2.5 LDT-L-PE W/O DTLV****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Accessories****Általános rendelési adatok**

|                |                            |                                                                              |
|----------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | FZS 2/4 RT/80 SAKT4        | Változat                                                                     |
| Rendelési szám | <a href="#">1276300000</a> | Dugasz (kapocs), Dugaszolható csatlakozás, 2 mm <sup>2</sup> , Csatlakozások |
| GTIN (EAN)     | 4008190026080              | száma: 2, Pólusszám: 1, Szélesség: 9 mm                                      |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                              |