

SAIBWP-M-4A-4/8-M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Manapság gyakran van szükség egyedi kábelhosszakra. Ezen követelményeknek megfelelően a Weidmüller egyedileg szerelhető dugaszolható csatlakozások széles választékát kínálja.

Nagyon robusztus és például gépészetben ideálisan használható dugaszok és aljzat az M8, M12, M16 és 7/8"-os csatlakozási méretek testre szabható csatlakoztatásához. Az M12 dugaszolható csatlakozásokkal 5 különböző csatlakozórendszer választható.

Általános rendelési adatok

Változat	Terepen rögzíthető csatlakozó, M12
Rendelési szám	2681550000
Típus	SAIBWP-M-4A-4/8-M12
GTIN (EAN)	4050118759723
Qty.	1 Darab

Műszaki adatok

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cULus)	E307231

Méretetek és tömegek

Átmérő	19 mm	Nettó tömeg	39.6 g
--------	-------	-------------	--------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Egyedi igényekre szabható dugaszoló csatlakozók műszaki adatai

Pólusszám	4								
Kódolás	A								
Érintkező felület	Ni/Au								
LED	Nem								
Csatlakozás típusa	PUSH IN								
Ház fő anyaga	PA 66								
Szigetelési ellenállás	$\geq 100 \text{ M}\Omega$								
Kábelátmérő, max.	8 mm								
Kábelátmérő, min.	4 mm								
Vezeték-keresztmetszet, max.	0.75 mm ²								
Vezeték-keresztmetszet, min.	0.14 mm ²								
Névleges feszültség	48 V								
Névleges áram	4 A								
Védelmi osztály	IP67								
Dugaszolási ciklusok	≥ 100								
Szennyezés súlyossága	3								
Az érintkező típusa	Hüvely								
Névleges feszültség	<table> <tr> <td>Névleges feszültség</td><td>48 V</td></tr> <tr> <td>Feszültségtípus</td><td>AC</td></tr> <tr> <td>Névleges feszültség</td><td>60 V</td></tr> <tr> <td>Feszültségtípus</td><td>DC</td></tr> </table>	Névleges feszültség	48 V	Feszültségtípus	AC	Névleges feszültség	60 V	Feszültségtípus	DC
Névleges feszültség	48 V								
Feszültségtípus	AC								
Névleges feszültség	60 V								
Feszültségtípus	DC								
Árnyékolás csatlakozás	Igen								
Menetes gyűrű anyaga	Cink présöntvény								
Ház hőmérsékleti tartománya	-40 ... +85 °C								
Felszerelési pozíció, telepítési figyelmeltetés	A csatlakozó pin-kiosztásának elrendezése 45°-kal elforgatható a kábelkimenethez képest								

Általános információk

Pólusszám	4	1. csatlakozás	M12
2. csatlakozás	PUSH IN	UL 94 éghetőségi osztály	V-0
Ház fő anyaga	PA 66	Csatlakozási menet	M12
Érintkező felület	Ni/Au	Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min.	0.14 mm ²

SAIBWP-M-4A-4/8-M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max.	0.75 mm ²	Vezeték csatlakozás keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, min.	0.08 mm ²
Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, max.	0.5 mm ²	Vezeték keresztmetszet, tömör, min.	0.14 mm ²
Vezeték keresztmetszet, tömör, max.	0.75 mm ²	Védelmi osztály	IP67
Dugaszolási ciklusok	≥ 100		


Szabványok

Csatlakozó, standard	IEC 61076-2-101	Vasúti járművek tűzbiztonsága	DIN EN 45545-2
Shock and vibration proof according to	EN 50155:2001, DIN EN 61373		

Besorolások

ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635	ECLASS 14.0	27-44-01-16
ECLASS 15.0	27-44-01-16		

Rajz



Póluskiosztás

