

**IE-C5DD4UG0015DCADCA-E****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Általános rendelési adatok**

|                |                                                                                                                                                      |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Változat       | Energialánc kábel, PROFINET, M8 D-kód- IP67 hajlított tűske, M8 D-kód- IP67 hajlított tűske, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 1.5 m |
| Rendelési szám | <a href="#">2706220015</a>                                                                                                                           |
| Típus          | IE-C5DD4UG0015DCADCA-E                                                                                                                               |
| GTIN (EAN)     | 4050118742992                                                                                                                                        |
| Qty.           | 1 Darab                                                                                                                                              |

## Technical data

## Tanúsítványok

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Méretetek és tömegek

|             |          |             |              |
|-------------|----------|-------------|--------------|
| Hossz       | 1.5 m    | Hossz, inch | 59.0551 inch |
| Nettó tömeg | 104.05 g |             |              |

## Hőmérsékletek

|                        |                |                   |                |
|------------------------|----------------|-------------------|----------------|
| Tárolási hőmérséklet   | -50 °C...70 °C | Üzemi hőmérséklet | -40 °C...70 °C |
| Telepítési hőmérséklet | -20 °C...60 °C |                   |                |

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                                          |                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot                 | Megfelel, kivétellel                 |
| RoHS alóli kivétel (ha van/ismert ilyen) | 6c                                   |
| REACH SVHC                               | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                     | 67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a |

## Kábelszabványok

|                           |                                                   |                          |                       |
|---------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Standard, szigetelőanyag  | DIN EN 50290-2-23 (VDE 0819) Table 2/A (HD 624.3) | Standard, vezetékananyag | DIN EN 13602 Cu-ETP-A |
| Standard, árnyékoló anyag | DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B                          |                          |                       |

## Szabványok

|                          |                                                   |                           |                          |
|--------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Standard, szigetelőanyag | DIN EN 50290-2-23 (VDE 0819) Table 2/A (HD 624.3) | Csatlakozó, standard      | IEC 61076-2-114          |
| Standard, vezetékananyag | DIN EN 13602 Cu-ETP-A                             | Standard, árnyékoló anyag | DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B |

## Általános szabványok

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Csatlakozó, standard | IEC 61076-2-114 |
|----------------------|-----------------|

## Dugó, bal

|                 |                                                                                    |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Csatlakozó, bal | M8, D kódolású, IP67, dugós érintkező, 90°-os szög, csatlakozó, Műanyag, árnyékolt |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|

## Dugó, jobb

|                  |                                                                                    |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Csatlakozó, jobb | M8, D kódolású, IP67, dugós érintkező, 90°-os szög, csatlakozó, Műanyag, árnyékolt |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|

## IE-C5DD4UG0015DCADCA-E

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Kábel elektromos tulajdonságai

|                          |                                             |                                |                          |
|--------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| Kategória                | Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B) | Sebesség                       | 180 m/min                |
| Kapacitás 1 kHz-en       | 52 nF/km                                    | Hurokellenállás                | 120 Ω/km                 |
| Jelterjedési idő         | 5.3 ns/m                                    | Test voltage: wire-wire-shield | 2000 Veff/ 50 Hz; 1 perc |
| Differenciáló ellenállás | 3 %                                         | Üzemi feszültség, UL           | 600 V                    |
| Döntés késleltetése      | 40 ns/100m                                  | Operating voltage (UL rating)  | 600 V                    |
| Átviteli impedancia      | 20 mΩ/m 10 MHz-en                           | Jellemző impedancia            | 100± 15 Ω 1–100 MHz-en   |

## Kábel mechanikai jellemzői és anyagjellemzői

|                                     |                                   |                                    |                    |
|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| Olajokkal szembeni ellenállás       | in accordance with IEC 60811-2-1  | Szilikonmentes                     | Igen               |
| UV-álló                             | Igen                              | Húzóerő                            | ≤ 150 N            |
| Halogén                             | IEC 60754-2 szerint halogénmentes | Gyorsulás                          | 4 m/s <sup>2</sup> |
| Min. hajlítási sugár, ismétlődő     | 7,5 x kábelátmérő                 | Min. hajlítási sugár, csak egyszer | 5 x kábelátmérő    |
| Kopásállóság                        | nagyon jó                         | Hajlítási ciklusok                 | 3 millió           |
| Lángterjedéssel szembeni ellenállás | in accordance with IEC 60332-1    | Sebesség                           | 180 m/min          |
| Tűzterjedés                         | Nem                               |                                    |                    |

## Kábel szerkezet

|                            |                                                           |                                     |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Sodratok                   | 7                                                         | Köpeny színe                        | zöld (RAL 6018)                   |
| Standard megnevezések      | 2YH(ST)C11Y<br>2x2x0,75/1,5-100 LI VZN<br>GN FRNC         | Keresztmetszet                      | 4*AWG 22/7 - 0,32 mm <sup>2</sup> |
| Árnyékolás                 | SF/UTP                                                    | Vezetékek száma                     | 4                                 |
| Szigetelés keresztmetszete | 1.5 mm                                                    | Szigetelés                          | PE                                |
| Köpenyátmérő, max.         | 6.7 mm                                                    | Köpenyátmérő, min.                  | 6.3 mm                            |
| Köpeny anyaga              | PUR                                                       | Töltő                               | Központi elemként                 |
| Vezetékek elrendezése      | Csillagnégyes                                             | Vezeték érszigetelésének vastagsága | 0.38 mm                           |
| Komplett árnyékolás        | Alumínium fólia, Vörösréz drótból készült árnyékoló fonat | Árnyékoló fonat átfedése            | 85 %                              |
| Vezeték anyag              | Többes ózott rézhuzal                                     | Belső köpeny átmérője               | 3.9 mm                            |
| Köpeny anyagvastagsága     | 0.9 mm                                                    | Vezetékek – vezetékpárok színrendje | fehér, sárga, kék, narancssárga   |
| Árnyékoló fonat vastagsága | 0.13 mm                                                   |                                     |                                   |

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002599    | ETIM 9.0    | EC002599    |
| ETIM 10.0   | EC002599    | ECLASS 14.0 | 27-06-03-08 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-03-08 |             |             |

Drawings

Méretrajz

|    |        |    |
|----|--------|----|
| M8 |        | M8 |
| 1  | yellow | 1  |
| 2  | white  | 2  |
| 3  | orange | 3  |
| 4  | blue   | 4  |