


**AAP11 6/6X1.5 LO-LI WT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Product image**

Egyedülálló moduláris koncepció, amely bármilyen géptípussal használható. Az AAP potenciáelosztó sorkapcsok az egységes kialakításnak és a két lehetséges konstrukciónak (váltakozó vagy csoportos) köszönhetik sikerüket. A vezérlőfeszültség-elosztás csoportosított struktúrájában a potenciálok a különböző sorkapcsokon helyezkednek el, így alkotva teljes potenciálblokkokat.

**Általános rendelési adatok**

|                |                                                                                   |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Változat       | Moduláris elosztó sorkapcsok, PUSH IN, 6 mm <sup>2</sup> , 500 V, 41 A, sötétbézs |
| Rendelési szám | <a href="#">2712960000</a>                                                        |
| Típus          | AAP11 6/6X1.5 LO-LI WT                                                            |
| GTIN (EAN)     | 4050118778717                                                                     |
| Qty.           | 20 Darab                                                                          |

## AAP11 6/6X1.5 LO-LI WT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Tanúsítványok

Jóváhagyások



|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| ROHS                      | Megfelel                    |
| UL File Number Search     | <a href="#">UL weboldal</a> |
| Tanúsítvány száma (cURus) | E60693                      |

## Méretetek és tömegek

|                           |             |                |             |
|---------------------------|-------------|----------------|-------------|
| Mélység                   | 47 mm       | Mélység (coll) | 1.8504 inch |
| Mélység DIN sínrel együtt | 48 mm       | Magasság       | 85.5 mm     |
| Magasság (coll)           | 3.3661 inch | Szélesség      | 8.1 mm      |
| Szélesség (coll)          | 0.3189 inch | Nettó tömeg    | 19 g        |

## Hőmérsékletek

|                                    |                |                                    |                |
|------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------|
| Tárolási hőmérséklet               | -25 °C...55 °C | Ambient temperature                | -60 °C...85 °C |
| Folyamatos üzemi hőmérséklet, min. | -60 °C         | Folyamatos üzemi hőmérséklet, max. | 130 °C         |

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül      |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

## PT OKIECEx/ATEX névleges adat

|                    |               |                  |          |
|--------------------|---------------|------------------|----------|
| EN 60079-7 jelölés | Ex ec II C Gc | 2014/34/EU címke | II 2 G D |
|--------------------|---------------|------------------|----------|

## Anyag adatok

|                         |              |                          |           |
|-------------------------|--------------|--------------------------|-----------|
| Alapanyag               | Wemid        | Szín                     | sötétbézs |
| A működési elemek színe | narancssárga | UL 94 éghetőségi osztály | V-0       |

## Rendszer specifikációk

|                               |      |                                    |       |
|-------------------------------|------|------------------------------------|-------|
| Véglap szükséges              | Igen | Potenciálok száma                  | 1     |
| Szintek száma                 | 1    | Rögzítési pontok száma szintenként | 7     |
| Potenciálok száma szintenként | 1    | Keresztkötött szintek belül        | Nem   |
| PE-csatlakozás                | Nem  | Tartósín                           | TS 35 |
| N funkció                     | Nem  | PE működés                         | Nem   |
| PEN funkció                   | Nem  |                                    |       |

## CSA névleges adatok

|                                    |        |                            |                 |
|------------------------------------|--------|----------------------------|-----------------|
| Vezeték keresztmetszet, max. (CSA) | 8 AWG  | C feszültség nagyság (CSA) | 300 V           |
| C áram nagyság (CSA)               | 38 A   | Tanúsítvány száma (CSA)    | 200039-70089609 |
| B feszültség nagyság (CSA)         | 300 V  | B áram nagyság (CSA)       | 38 A            |
| D feszültség nagyság (CSA)         | 300 V  | D áram nagyság (CSA)       | 10 A            |
| Vezeték keresztmetszet, min. (CSA) | 26 AWG |                            |                 |

## AAP11 6/6X1.5 LO-LI WT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Kiegészítő műszaki adatok

|                     |       |                                                     |                |
|---------------------|-------|-----------------------------------------------------|----------------|
| Nyitott oldala      | jobb  | Rögzítés típusa                                     | Felpattintható |
| Telepítési útmutató | Sín   | Robbanásbiztonság szempontjából bevizsgált változat | Igen           |
| Felszerelés típusa  | TS 35 |                                                     |                |

## Névleges adatok

|                                              |                   |                        |               |
|----------------------------------------------|-------------------|------------------------|---------------|
| Névleges keresztmetszet                      | 6 mm <sup>2</sup> | Névleges feszültség    | 500 V         |
| Névleges DC feszültség                       | 500 V             | Névleges áram          | 41 A          |
| Áram maximum vezetékknál                     | 41 A              | Szabványok             | IEC 60947-7-1 |
| Fajlagos ellenállás az IEC 60947-7-x szerint | 0.78 mΩ           | Névleges lökfeszültség | 6 kV          |
| Teljesítményvesztés az IEC 60947-7-x szerint | 1.31 W            | Szennyezés súlyossága  | 3             |

## Rögzíthető vezetékek (kiegészítő csatlakozás)

|                                                                                                  |                     |                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Csatlakozás iránya, kiegészítő csatlakozás                                                       | felső               | Rögzítési tartomány, további csatlakozás, 1.5 mm <sup>2</sup> max.                                              |
| Rögzítési tartomány, további csatlakozás, 0.14 mm <sup>2</sup> min.                              |                     | Vezeték-keresztmetszet, flexibilis és műanyag gallér DIN 46228/1, további csatlakozás, max. 1.5 mm <sup>2</sup> |
| Vezeték-keresztmetszet, flexibilis és műanyag gallér DIN 46228/1, további csatlakozás, min.      | 0.5 mm <sup>2</sup> | Vezeték-keresztmetszet, flexibilis, további 0.5 mm <sup>2</sup> csatlakozás min.                                |
| Csatlakozások száma, kiegészítő csatlakozás                                                      | 6                   | Névleges keresztmetszet, további csatlakozás 1.5 mm <sup>2</sup>                                                |
| Kés mérete, kiegészítő csatlakozás                                                               | 0,4 x 2,0 mm        | Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete, 0.5 mm <sup>2</sup> többes, további csatlakozás, min.                  |
| Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete, többes, további csatlakozás, max.                       | 1.5 mm <sup>2</sup> | Névleges áram, kiegészítő csatlakozás 17.5 A                                                                    |
| Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete, 0.5 mm <sup>2</sup> tömör ér, további csatlakozás, min. | 0.5 mm <sup>2</sup> | Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete, 1.5 mm <sup>2</sup> tömör ér, további csatlakozás, max.                |
| Csatlakozás típusa, kiegészítő csatlakozás                                                       | PUSH IN             | Csatlakoztatott vezeték keresztmetszete, 1.5 mm <sup>2</sup> flexibilis, további csatlakozás, max.              |
| Csupaszolási hossz, kiegészítő csatlakozás                                                       | 8 mm                |                                                                                                                 |

## Rögzíthető vezetékek (névleges csatlakozás)

|                                                                                                                                    |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Mérőeszköz, IEC 60947-1                                                                                                            | A5                   |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.                                                                                      | AWG 8                |
| Csatlakozási irány                                                                                                                 | felső                |
| Csupaszolási hossz                                                                                                                 | 12 mm                |
| Csatlakozás típusa 2                                                                                                               | PUSH IN              |
| Csatlakozás típusa                                                                                                                 | PUSH IN              |
| Csatlakozások száma                                                                                                                | 1                    |
| Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.                                                                                    | 6 mm <sup>2</sup>    |
| Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min.                                                                                    | 0.34 mm <sup>2</sup> |
| Kés mérete                                                                                                                         | 1,0 x 5,5 mm         |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.                                                                                      | AWG 22               |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, max. | 6 mm <sup>2</sup>    |

## AAP11 6/6X1.5 LO-LI WT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

|                                                                                                                                          |                                    |          |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|----------------------|
| Keresztmetszet csatlakoztatott vezetékhez, finomsodratú, érvéghüvelyekkel és műanyag gallérokkal DIN 46228/4, névleges csatlakozás, min. | 0.34 mm <sup>2</sup>               |          |                      |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, max.                              | 6 mm <sup>2</sup>                  |          |                      |
| Vezeték csatlakozás keresztmetszet, finomsodratú, érvéghüvelyekkel DIN 46228/1, névleges csatlakozás, min.                               | 0.34 mm <sup>2</sup>               |          |                      |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, max.                                                                                  | 6 mm <sup>2</sup>                  |          |                      |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, finomsodratú, min.                                                                                  | 0.34 mm <sup>2</sup>               |          |                      |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, max.                                                                | 6 mm <sup>2</sup>                  |          |                      |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet, többeres, névleges csatlakozás, min.                                                                | 0.34 mm <sup>2</sup>               |          |                      |
| Iker érvéghüvelyek, max.                                                                                                                 | 1.5 mm <sup>2</sup>                |          |                      |
| Iker-érvéghüvelyek, min.                                                                                                                 | 0.5 mm <sup>2</sup>                |          |                      |
| Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, max. névleges csatlakozás                                                                  | 6 mm <sup>2</sup>                  |          |                      |
| Vezetékcsatlakozás keresztmetszete, tömör ér, min. névleges csatlakozás                                                                  | 0.34 mm <sup>2</sup>               |          |                      |
| Műanyag galléros érvéghüvely csőhossza DIN 46228/4                                                                                       | Tube length                        | min.     | 10 mm                |
|                                                                                                                                          |                                    | max.     | 12 mm                |
|                                                                                                                                          | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | min.     | 0.5 mm <sup>2</sup>  |
|                                                                                                                                          |                                    | max.     | 1 mm <sup>2</sup>    |
|                                                                                                                                          | Tube length                        | min.     | 10 mm                |
|                                                                                                                                          |                                    | max.     | 18 mm                |
|                                                                                                                                          | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | névleges | 1.5 mm <sup>2</sup>  |
|                                                                                                                                          |                                    |          |                      |
|                                                                                                                                          | Tube length                        | min.     | 12 mm                |
|                                                                                                                                          |                                    | max.     | 18 mm                |
|                                                                                                                                          | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | névleges | 2.5 mm <sup>2</sup>  |
|                                                                                                                                          |                                    |          |                      |
|                                                                                                                                          | Tube length                        | min.     | 10 mm                |
|                                                                                                                                          |                                    | max.     | 18 mm                |
|                                                                                                                                          | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | min.     | 4 mm <sup>2</sup>    |
|                                                                                                                                          |                                    | max.     | 6 mm <sup>2</sup>    |
| Tube length for twin wire-end ferrule                                                                                                    | Tube length                        | min.     | 10 mm                |
|                                                                                                                                          |                                    | max.     | 12 mm                |
|                                                                                                                                          | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | névleges | 0.5 mm <sup>2</sup>  |
|                                                                                                                                          |                                    |          |                      |
|                                                                                                                                          | Tube length                        | min.     | 10 mm                |
|                                                                                                                                          |                                    | max.     | 18 mm                |
|                                                                                                                                          | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | névleges | 0.75 mm <sup>2</sup> |
|                                                                                                                                          |                                    |          |                      |
|                                                                                                                                          | Tube length                        | min.     | 12 mm                |
|                                                                                                                                          |                                    | max.     | 18 mm                |
| Műanyag gallér nélküli érvéghüvely csőhossza DIN 46228/1                                                                                 | Tube length                        | min.     | 1 mm <sup>2</sup>    |
|                                                                                                                                          |                                    | max.     | 1.5 mm <sup>2</sup>  |
|                                                                                                                                          | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | névleges | 10 mm                |
|                                                                                                                                          |                                    |          |                      |
|                                                                                                                                          | Tube length                        | min.     | 0.5 mm <sup>2</sup>  |
|                                                                                                                                          |                                    | max.     | 1 mm <sup>2</sup>    |
|                                                                                                                                          | Tube length                        | min.     | 10 mm                |
|                                                                                                                                          |                                    | max.     | 18 mm                |
|                                                                                                                                          | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | min.     | 1.5 mm <sup>2</sup>  |
|                                                                                                                                          |                                    | max.     | 2.5 mm <sup>2</sup>  |
|                                                                                                                                          | Tube length                        | min.     | 12 mm                |
|                                                                                                                                          |                                    | max.     | 18 mm                |
|                                                                                                                                          | Vezetékcsatlakozás keresztmetszete | névleges | 4 mm <sup>2</sup>    |
|                                                                                                                                          |                                    |          |                      |
|                                                                                                                                          | Tube length                        | min.     | 10 mm                |
|                                                                                                                                          |                                    | max.     | 18 mm                |

## AAP11 6/6X1.5 LO-LI WT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

Vezetékcsatlakozás keresztmetszete

min.

6 mm<sup>2</sup>

max.

10 mm<sup>2</sup>

## UL névleges adatok

|                                                |        |                                               |        |
|------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|--------|
| Vezetékméret, gyári vezetékezés, max. (cURus)  | 8 AWG  | B feszültség nagyság (cURus)                  | 300 V  |
| D feszültség nagyság (cURus)                   | 300 V  | Tanúsítvány száma (cURus)                     | E60693 |
| Vezetékméret, terepi vezetékezés, min. (cURus) | 26 AWG | Vezetékméret, gyári vezetékezés, min. (cURus) | 26 AWG |
| B áram nagyság (cURus)                         | 38 A   | C feszültség nagyság (cURus)                  | 300 V  |
| C áram nagyság (cURus)                         | 38 A   | D áram nagyság (cURus)                        | 10 A   |
| Vezetékméret, terepi vezetékzés max. (cURus)   | 8 AWG  |                                               |        |

## Általános

|                                               |        |                     |               |
|-----------------------------------------------|--------|---------------------|---------------|
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max. | AWG 8  | Telepítési útmutató | Sín           |
| Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min. | AWG 22 | Szabványok          | IEC 60947-7-1 |
| Tartósín                                      | TS 35  |                     |               |



## Fontos megjegyzés

|                  |                                                                                                                                                                                                           |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Termékinformáció | Be kell tartani a csatlakoztatott vezetők túlterhelésére és zárlatára vonatkozó biztonsági előírásokat. Az összes csatlakoztatott vezető összes árama nem haladhatja meg a maximális terhelőáram értékét. |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000897    | ETIM 9.0    | EC000897    |
| ETIM 10.0   | EC000897    | ECLASS 14.0 | 27-25-01-19 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-19 |             |             |

## Drawings



## AAP11 6/6X1.5 LO-LI WT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Figyelmeztető takaróburkolat




Villámmal ellátott figyelmeztetések növelik az emberek és gépek biztonságát. Ezeket akkor használják, amikor a külső feszültséget jelezni kell az alkalmazás során.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                             |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | AAM 6 YE FLASH             | Változat                                                                    |
| Rendelési szám | <a href="#">2635570000</a> | A-sorozat, Sorkapocs jelölő, 13 x 8.1 mm, Raszter mm-ben (P): 8.00<br>sárga |
| GTIN (EAN)     | 4050118674514              |                                                                             |
| Qty.           | 40 ST                      |                                                                             |

## Végbak



A Weidmüller termékválasztékában vannak végbakok, amelyek garantálják az állandó, megbízható rögzítést a kapocsín és megakadályozzák az elcsúszást. Rendelkezésre állnak csavaros és csavarok nélküli változatok is. A végbakokon jelölési opciók vannak, akár csoportos jelölések részére is, valamint van rajta egy vizsgálódugó tartó is.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                   |
|----------------|----------------------------|-------------------|
| Típus          | AEB 35 SCL/1 VO            | Változat          |
| Rendelési szám | <a href="#">2661280000</a> | A-sorozat, Végbak |
| GTIN (EAN)     | 4050118702163              |                   |
| Qty.           | 20 ST                      |                   |
| Típus          | AEB 35 SCL/1 VO BK         | Változat          |
| Rendelési szám | <a href="#">2661300000</a> | A-sorozat, Végbak |
| GTIN (EAN)     | 4050118702187              |                   |
| Qty.           | 20 ST                      |                   |
| Típus          | AEB 35 SCL/1 VO GY         | Változat          |
| Rendelési szám | <a href="#">2661290000</a> | A-sorozat, Végbak |
| GTIN (EAN)     | 4050118702170              |                   |
| Qty.           | 20 ST                      |                   |
| Típus          | AEB 35 SC/1 BK             | Változat          |
| Rendelési szám | <a href="#">2475310000</a> | A-sorozat, Végbak |
| GTIN (EAN)     | 4050118487114              |                   |
| Qty.           | 50 ST                      |                   |

## AAP11 6/6X1.5 LO-LI WT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

|                |                            |                   |
|----------------|----------------------------|-------------------|
| Típus          | AEB 35 SC/1                | Változat          |
| Rendelési szám | <a href="#">1991920000</a> | A-sorozat, Végbak |
| GTIN (EAN)     | 4050118376722              |                   |
| Qty.           | 50 ST                      |                   |

## Jelölőtartó



A jelölőtartó lehetőséget kínál további, 5 vagy 5,1 mm beosztású standard jelölők beszerelésére. A sarkított tartók opcionálisan összekapcsolhatók, és a Klippon® Connect moduláris sorkapcsok valamennyi standard jelölőcsatornájába beszerelhetők. A szerelési jelölők típusa a rendeltetési jelöléshordozó adott tartozékai alatt található meg.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                         |
|----------------|----------------------------|-------------------------|
| Típus          | BZT 1 WS 10/5              | Változat                |
| Rendelési szám | <a href="#">1805490000</a> | Tartozékok, Jelölőtartó |
| GTIN (EAN)     | 4032248270231              |                         |
| Qty.           | 100 ST                     |                         |
| Típus          | BZT 1 ZA WS 10/5           | Változat                |
| Rendelési szám | <a href="#">1805520000</a> | Tartozékok, Jelölőtartó |
| GTIN (EAN)     | 4032248270248              |                         |
| Qty.           | 100 ST                     |                         |

## Keresztösszekötők



A potenciál elosztása vagy többszörözése a szomszédos sorkapcsokhoz keresztösszekötőn keresztül történik. A további vezetékezés könnyen elkerülhető. Ha a pólusok megtörnek, a sorkapcsok csatlakozása még mindig megbízhatóan megmarad. Portfólióink moduláris sorkapcsokhoz való dugaszolható és csavarozható keresztösszekötő rendszereket is tartalmaz.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                                |
|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | ZQV 1.5N/9 RD              | Változat                                                                                                                       |
| Rendelési szám | <a href="#">1985790000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 17.5 A, Pólusszám: 9, Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 30 mm |
| GTIN (EAN)     | 4050118370386              |                                                                                                                                |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                                                                                |
| Típus          | ZQV 1.5N/9 BL              | Változat                                                                                                                       |
| Rendelési szám | <a href="#">1985660000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 17.5 A, Pólusszám: 9, Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 30 mm   |
| GTIN (EAN)     | 4050118370478              |                                                                                                                                |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                                                                                |

## AAP11 6/6X1.5 LO-LI WT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

|                |                            |                                                                        |
|----------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | ZQV 1.5N/9                 | Változat                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">1985560000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 17.5 A,            |
| GTIN (EAN)     | 4050118370409              | Pólusszám: 9, Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 30 |
| Qty.           | 20 ST                      | mm                                                                     |
| Típus          | ZQV 1.5N/8 RD              | Változat                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">1985770000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 17.5 A, Pólusszám: 8,     |
| GTIN (EAN)     | 4050118370508              | Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 26.5 mm          |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                        |
| Típus          | ZQV 1.5N/8 BL              | Változat                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">1985640000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 17.5 A, Pólusszám: 8,       |
| GTIN (EAN)     | 4050118370461              | Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 26.5 mm          |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                        |
| Típus          | ZQV 1.5N/8                 | Változat                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">1985540000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 17.5 A,            |
| GTIN (EAN)     | 4050118370218              | Pólusszám: 8, Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség:    |
| Qty.           | 20 ST                      | 26.5 mm                                                                |
| Típus          | ZQV 1.5N/7 RD              | Változat                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">1985750000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 17.5 A, Pólusszám: 7,     |
| GTIN (EAN)     | 4050118370249              | Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 23 mm            |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                        |
| Típus          | ZQV 1.5N/7 BL              | Változat                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">1985630000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 17.5 A, Pólusszám: 7,       |
| GTIN (EAN)     | 4050118370522              | Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 23 mm            |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                        |
| Típus          | ZQV 1.5N/7                 | Változat                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">1985520000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 17.5 A,            |
| GTIN (EAN)     | 4050118370195              | Pólusszám: 7, Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 23 |
| Qty.           | 20 ST                      | mm                                                                     |
| Típus          | ZQV 1.5N/6 RD              | Változat                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">1985730000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 17.5 A, Pólusszám: 6,     |
| GTIN (EAN)     | 4050118370454              | Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 19.5 mm          |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                        |
| Típus          | ZQV 1.5N/6 BL              | Változat                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">1985610000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 17.5 A, Pólusszám: 6,       |
| GTIN (EAN)     | 4050118370492              | Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 19.5 mm          |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                        |
| Típus          | ZQV 1.5N/6                 | Változat                                                               |
| Rendelési szám | <a href="#">1985510000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 17.5 A,            |
| GTIN (EAN)     | 4050118370188              | Pólusszám: 6, Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség:    |
| Qty.           | 20 ST                      | 19.5 mm                                                                |

## AAP11 6/6X1.5 LO-LI WT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

|                |                            |                                                                             |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | ZQV 1.5N/50 RD             | Változat                                                                    |
| Rendelési szám | <a href="#">1985820000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 17.5 A, Pólusszám: 50,         |
| GTIN (EAN)     | 4050118370270              | Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 175 mm                |
| Qty.           | 5 ST                       |                                                                             |
| Típus          | ZQV 1.5N/50 BL             | Változat                                                                    |
| Rendelési szám | <a href="#">1985720000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 17.5 A, Pólusszám: 50,           |
| GTIN (EAN)     | 4050118370546              | Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 175 mm                |
| Qty.           | 5 ST                       |                                                                             |
| Típus          | ZQV 1.5N/50                | Változat                                                                    |
| Rendelési szám | <a href="#">1985620000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 17.5 A,                 |
| GTIN (EAN)     | 4050118370300              | Pólusszám: 50, Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 175 mm |
| Qty.           | 5 ST                       |                                                                             |
| Típus          | ZQV 1.5N/5 RD              | Változat                                                                    |
| Rendelési szám | <a href="#">1985710000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 17.5 A, Pólusszám: 5,          |
| GTIN (EAN)     | 4050118370256              | Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 16 mm                 |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                             |
| Típus          | ZQV 1.5N/5 BL              | Változat                                                                    |
| Rendelési szám | <a href="#">1985590000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 17.5 A, Pólusszám: 5,            |
| GTIN (EAN)     | 4050118370430              | Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 16 mm                 |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                             |
| Típus          | ZQV 1.5N/5                 | Változat                                                                    |
| Rendelési szám | <a href="#">1985500000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 17.5 A,                 |
| GTIN (EAN)     | 4050118369991              | Pólusszám: 5, Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 16 mm   |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                             |
| Típus          | ZQV 1.5N/4 RD              | Változat                                                                    |
| Rendelési szám | <a href="#">1985690000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 17.5 A, Pólusszám: 4,          |
| GTIN (EAN)     | 4050118370515              | Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 12.5 mm               |
| Qty.           | 60 ST                      |                                                                             |
| Típus          | ZQV 1.5N/4 BL              | Változat                                                                    |
| Rendelési szám | <a href="#">1985570000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 17.5 A, Pólusszám: 4,            |
| GTIN (EAN)     | 4050118370317              | Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 12.5 mm               |
| Qty.           | 60 ST                      |                                                                             |
| Típus          | ZQV 1.5N/4                 | Változat                                                                    |
| Rendelési szám | <a href="#">1985490000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 17.5 A,                 |
| GTIN (EAN)     | 4050118370201              | Pólusszám: 4, Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 12.5 mm |
| Qty.           | 60 ST                      |                                                                             |
| Típus          | ZQV 1.5N/3 RD              | Változat                                                                    |
| Rendelési szám | <a href="#">1985670000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 17.5 A, Pólusszám: 3,          |
| GTIN (EAN)     | 4050118370348              | Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 9 mm                  |
| Qty.           | 60 ST                      |                                                                             |

## AAP11 6/6X1.5 LO-LI WT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

|                |                            |                                                                            |
|----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | ZQV 1.5N/3 BL              | Változat                                                                   |
| Rendelési szám | <a href="#">1985550000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 17.5 A, Pólusszám: 3,           |
| GTIN (EAN)     | 4050118370485              | Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 9 mm                 |
| Qty.           | 60 ST                      |                                                                            |
| Típus          | ZQV 1.5N/3                 | Változat                                                                   |
| Rendelési szám | <a href="#">1985480000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 17.5 A,                |
| GTIN (EAN)     | 4050118370096              | Pólusszám: 3, Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 9 mm   |
| Qty.           | 60 ST                      |                                                                            |
| Típus          | ZQV 1.5N/20 RD             | Változat                                                                   |
| Rendelési szám | <a href="#">1985810000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 17.5 A, Pólusszám: 20,        |
| GTIN (EAN)     | 4050118370355              | Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 70 mm                |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                            |
| Típus          | ZQV 1.5N/20 BL             | Változat                                                                   |
| Rendelési szám | <a href="#">1985700000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 17.5 A, Pólusszám: 20,          |
| GTIN (EAN)     | 4050118370331              | Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 70 mm                |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                            |
| Típus          | ZQV 1.5N/20                | Változat                                                                   |
| Rendelési szám | <a href="#">1985600000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 17.5 A,                |
| GTIN (EAN)     | 4050118370225              | Pólusszám: 20, Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 70 mm |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                            |
| Típus          | ZQV 1.5N/2 RD              | Változat                                                                   |
| Rendelési szám | <a href="#">1985650000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 17.5 A, Pólusszám: 2,         |
| GTIN (EAN)     | 4050118370324              | Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 5.5 mm               |
| Qty.           | 60 ST                      |                                                                            |
| Típus          | ZQV 1.5N/2 BL              | Változat                                                                   |
| Rendelési szám | <a href="#">1985530000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 17.5 A, Pólusszám: 2,           |
| GTIN (EAN)     | 4050118370423              | Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 5.5 mm               |
| Qty.           | 60 ST                      |                                                                            |
| Típus          | ZQV 1.5N/2                 | Változat                                                                   |
| Rendelési szám | <a href="#">1985410000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 17.5 A,                |
| GTIN (EAN)     | 4050118369861              | Pólusszám: 2, Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 5.5 mm |
| Qty.           | 60 ST                      |                                                                            |
| Típus          | ZQV 1.5N/10 RD             | Változat                                                                   |
| Rendelési szám | <a href="#">1985800000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, piros, 17.5 A, Pólusszám: 10,        |
| GTIN (EAN)     | 4050118370393              | Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 33.5 mm              |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                            |
| Típus          | ZQV 1.5N/10 BL             | Változat                                                                   |
| Rendelési szám | <a href="#">1985680000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, kék, 17.5 A, Pólusszám: 10,          |
| GTIN (EAN)     | 4050118370539              | Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: 33.5 mm              |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                            |

## AAP11 6/6X1.5 LO-LI WT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

|                |                            |                                                                      |
|----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Típus          | ZQV 1.5N/10                | Változat                                                             |
| Rendelési szám | <a href="#">1985580000</a> | Keresztösszekötő (kapocs), Dugaszolt, narancssárga, 17.5 A,          |
| GTIN (EAN)     | 4050118370416              | Pólusszám: 10, Raszter mm-ben (P): 3.50, Szigetelt: Igen, Szélesség: |
| Qty.           | 20 ST                      | 33.5 mm                                                              |

## Véglapok és elválasztólapok



Az elválasztólapok és a zárólemezek a sorkapocsblokkok alapvető tartozékai. Az elválasztólapok optikai és elektromos leválasztást biztosítanak a különböző potenciálok és funkcionális csoportok között, fokozva a biztonságot és átlátható elrendezést teremtve a kapcsolószekrényben. A zárólemezek oldalt lezárják a sorkapocsblokk sort, védelmet nyújtanak az aktív részekkel való érintkezés ellen, és biztosítják a tiszta, stabil lezárást. Mindkét komponens pontosan illeszkedik az adott Weidmüller sorkapocsblokk gyártási sorozathoz, hozzájárulva a biztonságos, szabványos és professzionális huzalozás.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                   |
|----------------|----------------------------|-------------------|
| Típus          | AEP AP11                   | Változat          |
| Rendelési szám | <a href="#">1988320000</a> | A-sorozat, Véglap |
| GTIN (EAN)     | 4050118372854              |                   |
| Qty.           | 20 ST                      |                   |

## Tesztadapter és tesztaljzatok



Az adapterek és teszt dugók a sorkapcsok és a vizsgálóberendezések közötti elektromos csatlakozáshoz használatosak. Így elektromos érintkezés hozható létre vezetékhez kötött állapotban, és a mérések könnyen elvégezhetők.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                           |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Típus          | ATPG 1.5 MI-R              | Változat                                                  |
| Rendelési szám | <a href="#">1991880000</a> | Tesztadapter (kapocs), 1.5 mm <sup>2</sup> , 250 V, 0.2 A |
| GTIN (EAN)     | 4050118376715              |                                                           |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                           |
| Típus          | ATPG 1.5-10 L              | Változat                                                  |
| Rendelési szám | <a href="#">1991890000</a> | Tesztadapter (kapocs), 1.5 mm <sup>2</sup> , 250 V, 0.2 A |
| GTIN (EAN)     | 4050118376647              |                                                           |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                           |

## AAP11 6/6X1.5 LO-LI WT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmuller.com

## Accessories

|                |                            |                                              |
|----------------|----------------------------|----------------------------------------------|
| Típus          | ATPG 10 MI-R               | Változat                                     |
| Rendelési szám | <a href="#">1991870000</a> | Tesztadapter (kapocs), 1.5 mm², 250 V, 0.2 A |
| GTIN (EAN)     | 4050118376678              |                                              |
| Qty.           | 50 ST                      |                                              |
| Típus          | ATPG 2.5 MI-R              | Változat                                     |
| Rendelési szám | <a href="#">1991960000</a> | Tesztadapter (kapocs), 1.5 mm², 250 V, 0.2 A |
| GTIN (EAN)     | 4050118376685              |                                              |
| Qty.           | 50 ST                      |                                              |
| Típus          | ATPG 4 MI-R                | Változat                                     |
| Rendelési szám | <a href="#">1991860000</a> | Tesztadapter (kapocs), 1.5 mm², 250 V, 0.2 A |
| GTIN (EAN)     | 4050118376661              |                                              |
| Qty.           | 50 ST                      |                                              |
| Típus          | ATPG 6 MI-R                | Változat                                     |
| Rendelési szám | <a href="#">1991930000</a> | Tesztadapter (kapocs), 1.5 mm², 250 V, 0.2 A |
| GTIN (EAN)     | 4050118376555              |                                              |
| Qty.           | 50 ST                      |                                              |

## Végbak



A Weidmüller termékválasztékában vannak végbakok, amelyek garantálják az állandó, megbízható rögzítést a kapocssínen és megakadályozzák az elcsúszást. Rendelkezésre állnak csavaros és csavarok nélküli változatok is. A végbakokon jelölési opciók vannak, akár csoportos jelölések részére is, valamint van rajta egy vizsgálódugó tartó is.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                   |
|----------------|----------------------------|-------------------|
| Típus          | AEB 35 SCL/1 V0 BK DL      | Változat          |
| Rendelési szám | <a href="#">2570250000</a> | A-sorozat, Végbak |
| GTIN (EAN)     | 4050118580266              |                   |
| Qty.           | 50 ST                      |                   |
| Típus          | AEB 35 SCL/1 V0 DL         | Változat          |
| Rendelési szám | <a href="#">2570240000</a> | A-sorozat, Végbak |
| GTIN (EAN)     | 4050118580259              |                   |
| Qty.           | 50 ST                      |                   |
| Típus          | AEB 35 SCL/1 V0 GY DL      | Változat          |
| Rendelési szám | <a href="#">2570260000</a> | A-sorozat, Végbak |
| GTIN (EAN)     | 4050118580273              |                   |
| Qty.           | 50 ST                      |                   |

## AAP11 6/6X1.5 LO-LI WT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## WS 12/8



## WS/ DEK

A MultiMark sorkapocsjelölők kétkomponensű, innovatív összetételű anyagot használnak. A jelölő kemény alapkontúrja biztonságosan a helyére pattan a csatlakozón. Az elastikus felület egyszerűvé teszi a jelölő felszerelését. Ez a speciális lyuggatott anyag lehetővé teszi a szalagok kinyújtását, így alkalmazkodva a kisebb méretbeli különbségekhez, melyek összeadódnak, különösen hosszú sorkapocs-tömböknél. További előny: A felületi anyag kiváló nyomtathatósága garantálja a tartós és kopásálló címkézést. A nyomtató 300 dpi felbontásának köszönhetően a felirat könnyen olvasható.


## A MultiMark előnyei:

- Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatú sorkapcsokkal
- Szilárd megtartás és tartós nyomtatás
- A folytonos szalagokkal időt takaríthat meg a felszerelésnél
- Az innovatív kompozit anyagnak köszönhetően egyszerű felszerelés
- Hely a többsoros nyomtatáshoz

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                       |
|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Típus          | WS-A 12/8 MM WS            | Változat                                              |
| Rendelési szám | <a href="#">2448920000</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 12 x 8.1 mm, Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN)     | 4050118462975              |                                                       |
| Qty.           | 500 ST                     |                                                       |

## WS 12/6.5



## WS/ DEK

A MultiMark sorkapocsjelölők kétkomponensű, innovatív összetételű anyagot használnak. A jelölő kemény alapkontúrja biztonságosan a helyére pattan a csatlakozón. Az elastikus felület egyszerűvé teszi a jelölő felszerelését. Ez a speciális lyuggatott anyag lehetővé teszi a szalagok kinyújtását, így alkalmazkodva a kisebb méretbeli különbségekhez, melyek összeadódnak, különösen hosszú sorkapocs-tömböknél. További előny: A felületi anyag kiváló nyomtathatósága garantálja a tartós és kopásálló címkézést. A nyomtató 300 dpi felbontásának köszönhetően a felirat könnyen olvasható.

## A MultiMark előnyei:

- Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatú sorkapcsokkal
- Szilárd megtartás és tartós nyomtatás
- A folytonos szalagokkal időt takaríthat meg a felszerelésnél
- Az innovatív kompozit anyagnak köszönhetően egyszerű felszerelés
- Hely a többsoros nyomtatáshoz

## AAP11 6/6X1.5 LO-LI WT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                       |
|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Típus          | WS 12/6.5 MM WS            | Változat                                              |
| Rendelési szám | <a href="#">2619930000</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 12 x 6.5 mm, Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN)     | 4050118626155              |                                                       |
| Qty.           | 600 ST                     |                                                       |

## WS 12/6



## WS/ DEK

A MultiMark sorkapocsjelölők kétkomponensű, innovatív összetételű anyagot használnak. A jelölő kemény alapkontúrja biztonságosan a helyére pattan a csatlakozón. Az elasztikus felület egyszerűvé teszi a jelölő felszerelését. Ez a speciális lyuggatott anyag lehetővé teszi a szalagok kinyújtását, így alkalmazkodva a kisebb méretbeli különbségekhez, melyek összeadódnak, különösen hosszú sorkapocs-tömböknél. További előny: A felületi anyag kiváló nyomtathatósága garantálja a tartós és kopásálló címkézést. A nyomtató 300 dpi felbontásának köszönhetően a felirat könnyen olvasható.

A MultiMark előnyei:

- Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatú sorkapcsokkal
- Szilárd megtartás és tartós nyomtatás
- A folytonos szalagokkal időt takaríthat meg a felszerelésnél
- Az innovatív kompozit anyagnak köszönhetően egyszerű felszerelés
- Hely a többsoros nyomtatáshoz

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                     |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| Típus          | WS 12/6 MM WS              | Változat                                            |
| Rendelési szám | <a href="#">2007200000</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 12 x 6 mm, Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN)     | 4050118391886              |                                                     |
| Qty.           | 600 ST                     |                                                     |

|                |                            |                                                                              |
|----------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | WS 12/6 MM BP WS           | Változat                                                                     |
| Rendelési szám | <a href="#">2619860000</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 12 x 6 mm, Raszter mm-ben (P): 6.00 Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN)     | 4050118626223              |                                                                              |
| Qty.           | 4500 ST                    |                                                                              |

## AAP11 6/6X1.5 LO-LI WT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## WS 12/5



## WS/ DEK

A MultiMark sorkapocsjelölők kétkomponensű, innovatív összetételű anyagot használnak. A jelölő kemény alapkontúrja biztonságosan a helyére pattan a csatlakozón. Az elasztikus felület egyszerűvé teszi a jelölő felszerelését. Ez a speciális lyuggatott anyag lehetővé teszi a szalagok kinyújtását, így alkalmazkodva a kisebb méretbeli különbségekhez, melyek összeadódnak, különösen hosszú sorkapocs-tömböknél. További előny: A felületi anyag kiváló nyomtathatósága garantálja a tartós és kopásálló címkézést. A nyomtató 300 dpi felbontásának köszönhetően a felirat könnyen olvasható.

## A MultiMark előnyei:

- Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatú sorkapcsokkal
- Szilárd megtartás és tartós nyomtatás
- A folytonos szalagokkal időt takaríthat meg a felszerelésnél
- Az innovatív kompozit anyagnak köszönhetően egyszerű felszerelés
- Hely a többsoros nyomtatáshoz

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                     |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| Típus          | WS 12/5 MM WS              | Változat                                            |
| Rendelési szám | <a href="#">2007190000</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 12 x 5 mm, Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN)     | 4050118392036              |                                                     |
| Qty.           | 800 ST                     |                                                     |
| Típus          | WS 12/5 MM BP WS           | Változat                                            |
| Rendelési szám | <a href="#">2619850000</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 12 x 5 mm, Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN)     | 4050118626230              |                                                     |
| Qty.           | 5500 ST                    |                                                     |

## AAP11 6/6X1.5 LO-LI WT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## WS 12/3.5



## WS/ DEK

A MultiMark sorkapocsjelölők kétkomponensű, innovatív összetételű anyagot használnak. A jelölő kemény alapkontúrja biztonságosan a helyére pattan a csatlakozón. Az elasztikus felület egyszerűvé teszi a jelölő felszerelését. Ez a speciális lyuggatott anyag lehetővé teszi a szalagok kinyújtását, így alkalmazkodva a kisebb méretbeli különbségekhez, melyek összeadódnak, különösen hosszú sorkapocs-tömböknél. További előny: A felületi anyag kiváló nyomtathatósága garantálja a tartós és kopásálló címkézést. A nyomtató 300 dpi felbontásának köszönhetően a felirat könnyen olvasható.

## A MultiMark előnyei:

- Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatú sorkapcsokkal
- Szilárd megtartás és tartós nyomtatás
- A folytonos szalagokkal időt takaríthat meg a felszerelésnél
- Az innovatív kompozit anyagnak köszönhetően egyszerű felszerelés
- Hely a többsoros nyomtatáshoz

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                       |
|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Típus          | WS 12/3.5 MM WS            | Változat                                              |
| Rendelési szám | <a href="#">2007180000</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 12 x 3.5 mm, Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN)     | 4050118392203              |                                                       |
| Qty.           | 1000 ST                    |                                                       |
| Típus          | WS 12/3.5 MM BP WS         | Változat                                              |
| Rendelési szám | <a href="#">2619840000</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 12 x 3.5 mm, Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN)     | 4050118626247              |                                                       |
| Qty.           | 8000 ST                    |                                                       |

## AAP11 6/6X1.5 LO-LI WT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## WS 8/8



## WS/ DEK

A MultiMark sorkapocsjelölők kétkomponensű, innovatív összetételű anyagot használnak. A jelölő kemény alapkontúrja biztonságosan a helyére pattan a csatlakozón. Az elastikus felület egyszerűvé teszi a jelölő felszerelését. Ez a speciális lyuggatott anyag lehetővé teszi a szalagok kinyújtását, így alkalmazkodva a kisebb méretbeli különbségekhez, melyek összeadódhatnak, különösen hosszú sorkapocs-tömböknél. További előny: A felületi anyag kiváló nyomtathatósága garantálja a tartós és kopásálló címkézést. A nyomtató 300 dpi felbontásának köszönhetően a felirat könnyen olvasható.

## A MultiMark előnyei:

- Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatú sorkapcsokkal
- Szilárd megtartás és tartós nyomtatás
- A folytonos szalagokkal időt takaríthat meg a felszerelésnél
- Az innovatív kompozit anyagnak köszönhetően egyszerű felszerelés
- Hely a többsoros nyomtatáshoz

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                      |
|----------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
| Típus          | WS-A 8/8 MM WS             | Változat                                             |
| Rendelési szám | <a href="#">2448930000</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 8 x 8.1 mm, Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN)     | 4050118462982              |                                                      |
| Qty.           | 500 ST                     |                                                      |

## WS 8/6



## WS/ DEK

A MultiMark sorkapocsjelölők kétkomponensű, innovatív összetételű anyagot használnak. A jelölő kemény alapkontúrja biztonságosan a helyére pattan a csatlakozón. Az elastikus felület egyszerűvé teszi a jelölő felszerelését. Ez a speciális lyuggatott anyag lehetővé teszi a szalagok kinyújtását, így alkalmazkodva a kisebb méretbeli különbségekhez, melyek összeadódhatnak, különösen hosszú sorkapocs-tömböknél. További előny: A felületi anyag kiváló nyomtathatósága garantálja a tartós és kopásálló címkézést. A nyomtató 300 dpi felbontásának köszönhetően a felirat könnyen olvasható.

## A MultiMark előnyei:

- Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatú sorkapcsokkal
- Szilárd megtartás és tartós nyomtatás
- A folytonos szalagokkal időt takaríthat meg a felszerelésnél
- Az innovatív kompozit anyagnak köszönhetően egyszerű felszerelés
- Hely a többsoros nyomtatáshoz

## AAP11 6/6X1.5 LO-LI WT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                    |
|----------------|----------------------------|----------------------------------------------------|
| Típus          | WS 8/6 MM WS               | Változat                                           |
| Rendelési szám | <a href="#">2007160000</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 8 x 6 mm, Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN)     | 4050118391879              |                                                    |
| Qty.           | 600 ST                     |                                                    |
| Típus          | WS 8/6 MM BP WS            | Változat                                           |
| Rendelési szám | <a href="#">2619820000</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 8 x 6 mm, Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN)     | 4050118626261              |                                                    |
| Qty.           | 6000 ST                    |                                                    |

## WS 8/5



## WS/ DEK

A MultiMark sorkapocsjelölők kétkomponensű, innovatív összetételű anyagot használnak. A jelölő kemény alapkötője biztonságosan a helyére pattan a csatlakozón. Az elasztikus felület egyszerűvé teszi a jelölő felszerelését. Ez a speciális lyuggatott anyag lehetővé teszi a szalagok kinyújtását, így alkalmazkodva a kisebb méretbeli különbségekhez, melyek összeadódnak, különösen hosszú sorkapocs-tömböknél. További előny: A felületi anyag kiváló nyomtathatósága garantálja a tartós és kopásálló címkézést. A nyomtató 300 dpi felbontásának köszönhetően a felirat könnyen olvasható.

A MultiMark előnyei:

- Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatú sorkapcsokkal
- Szilárd megtartás és tartós nyomtatás
- A folytonos szalagokkal időt takaríthat meg a felszerelésnél
- Az innovatív kompozit anyagnak köszönhetően egyszerű felszerelés
- Hely a többsoros nyomtatáshoz

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                    |
|----------------|----------------------------|----------------------------------------------------|
| Típus          | WS 8/5 MM WS               | Változat                                           |
| Rendelési szám | <a href="#">2007150000</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 8 x 5 mm, Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN)     | 4050118392029              |                                                    |
| Qty.           | 800 ST                     |                                                    |
| Típus          | WS 8/5 MM BP WS            | Változat                                           |
| Rendelési szám | <a href="#">2619810000</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 8 x 5 mm, Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN)     | 4050118626278              |                                                    |
| Qty.           | 8000 ST                    |                                                    |

## AAP11 6/6X1.5 LO-LI WT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## WS 8/3.5



## WS/ DEK

A MultiMark sorkapocsjelölők kétkomponensű, innovatív összetételű anyagot használnak. A jelölő kemény alapkontúrja biztonságosan a helyére pattan a csatlakozón. Az elastikus felület egyszerűvé teszi a jelölő felszerelését. Ez a speciális lyuggatott anyag lehetővé teszi a szalagok kinyújtását, így alkalmazkodva a kisebb méretbeli különbségekhez, melyek összeadódnak, különösen hosszú sorkapocs-tömböknél. További előny: A felületi anyag kiváló nyomtathatósága garantálja a tartós és kopásálló címkézést. A nyomtató 300 dpi felbontásának köszönhetően a felirat könnyen olvasható.

## A MultiMark előnyei:

- Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatú sorkapcsokkal
- Szilárd megtartás és tartós nyomtatás
- A folytonos szalagokkal időt takaríthat meg a felszerelésnél
- Az innovatív kompozit anyagnak köszönhetően egyszerű felszerelés
- Hely a többsoros nyomtatáshoz

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                      |
|----------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
| Típus          | WS 8/3.5 MM WS             | Változat                                             |
| Rendelési szám | <a href="#">2007140000</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 8 x 3.5 mm, Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN)     | 4050118391893              |                                                      |
| Qty.           | 1000 ST                    |                                                      |
| Típus          | WS 8/3.5 MM BP WS          | Változat                                             |
| Rendelési szám | <a href="#">2619800000</a> | WS, Sorkapocs jelölő, 8 x 3.5 mm, Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN)     | 4050118626285              |                                                      |
| Qty.           | 11000 ST                   |                                                      |

## AAP11 6/6X1.5 LO-LI WT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## DEK 5/3.5



## WS/ DEK

A MultiMark sorkapocsjelölők kétkomponensű, innovatív összetételű anyagot használnak. A jelölő kemény alapkontúrja biztonságosan a helyére pattan a csatlakozón. Az elastikus felület egyszerűvé teszi a jelölő felszerelését. Ez a speciális lyuggatott anyag lehetővé teszi a szalagok kinyújtását, így alkalmazkodva a kisebb méretbeli különbségekhez, melyek összeadódnak, különösen hosszú sorkapocs-tömböknél. További előny: A felületi anyag kiváló nyomtathatósága garantálja a tartós és kopásálló címkézést. A nyomtató 300 dpi felbontásának köszönhetően a felirat könnyen olvasható.

## A MultiMark előnyei:

- Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatú sorkapcsokkal
- Szilárd megtartás és tartós nyomtatás
- A folytonos szalagokkal időt takaríthat meg a felszerelésnél
- Az innovatív kompozit anyagnak köszönhetően egyszerű felszerelés
- Hely a többsoros nyomtatáshoz

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                           |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Típus          | DEK 5/3.5 MM BP WS         | Változat                                                  |
| Rendelési szám | <a href="#">2619760000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 3.5 mm, Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN)     | 4050118626322              |                                                           |
| Qty.           | 15000 ST                   |                                                           |
| Típus          | DEK 5/3.5 MM WS            | Változat                                                  |
| Rendelési szám | <a href="#">2007100000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 3.5 mm, Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN)     | 4050118391992              |                                                           |
| Qty.           | 1000 ST                    |                                                           |

## AAP11 6/6X1.5 LO-LI WT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## DEK 5/5



## WS/ DEK

A MultiMark sorkapocsjelölők kétkomponensű, innovatív összetételű anyagot használnak. A jelölő kemény alapkontúrja biztonságosan a helyére pattan a csatlakozón. Az elastikus felület egyszerűvé teszi a jelölő felszerelését. Ez a speciális lyuggatott anyag lehetővé teszi a szalagok kinyújtását, így alkalmazkodva a kisebb méretbeli különbségekhez, melyek összeadódhatnak, különösen hosszú sorkapocs-tömböknél. További előny: A felületi anyag kiváló nyomtathatósága garantálja a tartós és kopásálló címkézést. A nyomtató 300 dpi felbontásának köszönhetően a felirat könnyen olvasható.

A MultiMark előnyei:

- Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatú sorkapcsokkal
- Szilárd megtartás és tartós nyomtatás
- A folytonos szalagokkal időt takaríthat meg a felszerelésnél
- Az innovatív kompozit anyagnak köszönhetően egyszerű felszerelés
- Hely a többsoros nyomtatáshoz

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                         |
|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Típus          | DEK 5/5 MM BP WS           | Változat                                                |
| Rendelési szám | <a href="#">2619770000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 5 mm, Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN)     | 4050118626315              |                                                         |
| Qty.           | 10000 ST                   |                                                         |
| Típus          | DEK 5/5 MM WS              | Változat                                                |
| Rendelési szám | <a href="#">2007110000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 5 mm, Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN)     | 4050118391862              |                                                         |
| Qty.           | 800 ST                     |                                                         |

## AAP11 6/6X1.5 LO-LI WT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## DEK 5/6



## WS/ DEK

A MultiMark sorkapocsjelölők kétkomponensű, innovatív összetételű anyagot használnak. A jelölő kemény alapkontúrja biztonságosan a helyére pattan a csatlakozón. Az elasztikus felület egyszerűvé teszi a jelölő felszerelését. Ez a speciális lyuggatott anyag lehetővé teszi a szalagok kinyújtását, így alkalmazkodva a kisebb méretbeli különbségekhez, melyek összeadódnak, különösen hosszú sorkapocs-tömböknél. További előny: A felületi anyag kiváló nyomtathatósága garantálja a tartós és kopásálló címkézést. A nyomtató 300 dpi felbontásának köszönhetően a felirat könnyen olvasható.

A MultiMark előnyei:

- Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatú sorkapcsokkal
- Szilárd megtartás és tartós nyomtatás
- A folytonos szalagokkal időt takaríthat meg a felszerelésnél
- Az innovatív kompozit anyagnak köszönhetően egyszerű felszerelés
- Hely a többsoros nyomtatáshoz

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                         |
|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Típus          | DEK 5/6 MM BP WS           | Változat                                                |
| Rendelési szám | <a href="#">2619780000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 6 mm, Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN)     | 4050118626308              |                                                         |
| Qty.           | 9000 ST                    |                                                         |
| Típus          | DEK 5/6 MM WS              | Változat                                                |
| Rendelési szám | <a href="#">2007120000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 6 mm, Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN)     | 4050118392104              |                                                         |
| Qty.           | 600 ST                     |                                                         |

## AAP11 6/6X1.5 LO-LI WT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## DEK 5/7.5



## WS/ DEK

A MultiMark sorkapocsjelölők kétkomponensű, innovatív összetételű anyagot használnak. A jelölő kemény alapkontúrja biztonságosan a helyére pattan a csatlakozón. Az elastikus felület egyszerűvé teszi a jelölő felszerelését. Ez a speciális lyuggatott anyag lehetővé teszi a szalagok kinyújtását, így alkalmazkodva a kisebb méretbeli különbségekhez, melyek összeadódhatnak, különösen hosszú sorkapocs-tömböknél. További előny: A felületi anyag kiváló nyomtathatósága garantálja a tartós és kopásálló címkézést. A nyomtató 300 dpi felbontásának köszönhetően a felirat könnyen olvasható.

A MultiMark előnyei:

- Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatú sorkapcsokkal
- Szilárd megtartás és tartós nyomtatás
- A folytonos szalagokkal időt takaríthat meg a felszerelésnél
- Az innovatív kompozit anyagnak köszönhetően egyszerű felszerelés
- Hely a többsoros nyomtatáshoz

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                           |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Típus          | DEK 5/7.5 MM WS            | Változat                                                  |
| Rendelési szám | <a href="#">2619920000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 7.5 mm, Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN)     | 4050118626162              |                                                           |
| Qty.           | 500 ST                     |                                                           |

## DEK 5/8



## WS/ DEK

A MultiMark sorkapocsjelölők kétkomponensű, innovatív összetételű anyagot használnak. A jelölő kemény alapkontúrja biztonságosan a helyére pattan a csatlakozón. Az elastikus felület egyszerűvé teszi a jelölő felszerelését. Ez a speciális lyuggatott anyag lehetővé teszi a szalagok kinyújtását, így alkalmazkodva a kisebb méretbeli különbségekhez, melyek összeadódhatnak, különösen hosszú sorkapocs-tömböknél. További előny: A felületi anyag kiváló nyomtathatósága garantálja a tartós és kopásálló címkézést. A nyomtató 300 dpi felbontásának köszönhetően a felirat könnyen olvasható.

A MultiMark előnyei:

- Kompatibilis a W, Z, P és SAK sorozatú sorkapcsokkal
- Szilárd megtartás és tartós nyomtatás
- A folytonos szalagokkal időt takaríthat meg a felszerelésnél
- Az innovatív kompozit anyagnak köszönhetően egyszerű felszerelés
- Hely a többsoros nyomtatáshoz

## AAP11 6/6X1.5 LO-LI WT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                           |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Típus          | DEK-A 5/8 MM WS            | Változat                                                  |
| Rendelési szám | <a href="#">2448860000</a> | Dekafix, Sorkapocs jelölő, 5 x 8.1 mm, Weidmueller, fehér |
| GTIN (EAN)     | 4050118462968              |                                                           |
| Qty.           | 500 ST                     |                                                           |

## Tartozékok



Akkumulátorok vizsgáló és mérőműszerekhez

## Általános rendelési adatok

|                |                            |            |
|----------------|----------------------------|------------|
| Típus          | ZUB MULTIMETER             | Változat   |
| Rendelési szám | <a href="#">9205270000</a> | Multimeter |
| GTIN (EAN)     | 4032248723522              |            |
| Qty.           | 1 ST                       |            |

## Véglapok és elválasztólapok



Az elválasztólapok és a zárólemezek a sorkapocsblokkok alapvető tartozékai. Az elválasztólapok optikai és elektromos leválasztást biztosítanak a különböző potenciálok és funkcionális csoportok között, fokozva a biztonságot és átlátható elrendezést teremtve a kapcsolószekrényben. A zárólemezek oldalt lezárják a sorkapocsblokk sort, védelmet nyújtanak az aktív részekkel való érintkezés ellen, és biztosítják a tiszta, stabil lezárást. Mindkét komponens pontosan illeszkedik az adott Weidmüller sorkapocsblokk gyártási sorozathoz, hozzájárulva a biztonságos, szabványos és professzionális huzalozás.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                |
|----------------|----------------------------|--------------------------------|
| Típus          | APP 3                      | Változat                       |
| Rendelési szám | <a href="#">2489100000</a> | A-sorozat, Elválasztó lemezzel |
| GTIN (EAN)     | 4050118499315              |                                |
| Qty.           | 50 ST                      |                                |

## AAP11 6/6X1.5 LO-LI WT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

6 mm<sup>2</sup>-től 1,5 mm<sup>2</sup>-ig

Egyedülálló moduláris koncepció, amely bármilyen géptípussal használható. Az AAP potenciáelosztó sorkapcsok az egységes kialakításnak és a két lehetséges konstrukciónak (váltakozó vagy csoportos) köszönhetik sikerüket. A vezérlőfeszültség-elosztás csoportosított struktúrájában a potenciálok a különböző sorkapcsokon helyezkednek el, így alkotva teljes potenciálblokkokat.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                             |
|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | AAP11 1.5 LI WT            | Változat                                                                                    |
| Rendelési szám | <a href="#">2683440000</a> | Moduláris elosztó sorkapcsok, PUSH IN, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, sötétbézs, bézs |
| GTIN (EAN)     | 4064675008316              |                                                                                             |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                                                             |
| Típus          | AAP11 1.5 LI BL            | Változat                                                                                    |
| Rendelési szám | <a href="#">1988170000</a> | Moduláris elosztó sorkapcsok, PUSH IN, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, sötétbézs       |
| GTIN (EAN)     | 4050118372922              |                                                                                             |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                                                             |
| Típus          | AAP11 1.5 LI BL/OR         | Változat                                                                                    |
| Rendelési szám | <a href="#">2522870000</a> | Moduláris elosztó sorkapcsok, PUSH IN, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, kék             |
| GTIN (EAN)     | 4050118554908              |                                                                                             |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                                                             |
| Típus          | AAP11 1.5 LI DL BL         | Változat                                                                                    |
| Rendelési szám | <a href="#">2675360000</a> | Moduláris elosztó sorkapcsok, PUSH IN, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, sötétbézs       |
| GTIN (EAN)     | 4050118733594              |                                                                                             |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                                                             |
| Típus          | AAP11 1.5 LI DL BL/OR      | Változat                                                                                    |
| Rendelési szám | <a href="#">2675370000</a> | Moduláris elosztó sorkapcsok, PUSH IN, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, kék             |
| GTIN (EAN)     | 4050118733587              |                                                                                             |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                                                             |
| Típus          | AAP11 1.5 LI DL OR         | Változat                                                                                    |
| Rendelési szám | <a href="#">2675350000</a> | Moduláris elosztó sorkapcsok, PUSH IN, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, sötétbézs       |
| GTIN (EAN)     | 4050118733907              |                                                                                             |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                                                             |
| Típus          | AAP11 1.5 LI DL RD         | Változat                                                                                    |
| Rendelési szám | <a href="#">2675340000</a> | Moduláris elosztó sorkapcsok, PUSH IN, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, sötétbézs       |
| GTIN (EAN)     | 4050118733570              |                                                                                             |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                                                             |
| Típus          | AAP11 1.5 LI GN/OR         | Változat                                                                                    |
| Rendelési szám | <a href="#">2614100000</a> | Moduláris elosztó sorkapcsok, PUSH IN, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, zöld            |
| GTIN (EAN)     | 4050118618013              |                                                                                             |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                                                             |

## AAP11 6/6X1.5 LO-LI WT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

|                |                            |                                                                                       |
|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | AAP11 1.5 LI OR            | Változat                                                                              |
| Rendelési szám | <a href="#">2503910000</a> | Moduláris elosztó sorkapcsok, PUSH IN, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, sötétbézs |
| GTIN (EAN)     | 4050118517583              |                                                                                       |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                                                       |
| Típus          | AAP11 1.5 LI RD            | Változat                                                                              |
| Rendelési szám | <a href="#">1988160000</a> | Moduláris elosztó sorkapcsok, PUSH IN, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, sötétbézs |
| GTIN (EAN)     | 4050118372939              |                                                                                       |
| Qty.           | 50 ST                      |                                                                                       |

## Lapos csavarhúzó



Hornyos csavarhúzó lekerekített pengével SD DIN 5265, ISO 2380/2, behajtó a DIN 5264, ISO 2380/1 szerint. Chrom Top hegy, SoftFinish markolat

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                     |
|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | SDS 0.4X2.0X60             | Változat                                                                            |
| Rendelési szám | <a href="#">2749260000</a> | Csavarhúzó, Kés szélessége (B): 2 mm, Kés hossza: 60 mm, Kés vastagsága (A): 0.4 mm |
| GTIN (EAN)     | 4050118895537              |                                                                                     |
| Qty.           | 1 ST                       |                                                                                     |

## Tesztadapter és tesztaljzatok



Az adapterek és teszt dugók a sorkapcsok és a vizsgálóberendezések közötti elektromos csatlakozáshoz használatosak. Így elektromos érintkezés hozható létre vezetékhez állapottban, és a mérések könnyen elvégezhetők.

## Általános rendelési adatok

|                |                            |                                                                                                                      |
|----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Típus          | FZS 2/4 RT/80 SAKT4        | Változat                                                                                                             |
| Rendelési szám | <a href="#">1276300000</a> | Dugasz (kapocs), Dugaszolható csatlakozás, 2 mm <sup>2</sup> , Csatlakozások száma: 2, Pólusszám: 1, Szélesség: 9 mm |
| GTIN (EAN)     | 4008190026080              |                                                                                                                      |
| Qty.           | 20 ST                      |                                                                                                                      |