

HDC 06B AF WM COVER**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

A műanyagból készült aljzatház beépített tömszelencével és csavaros reteszeléssel rendelkezik. Közvetlenül a berendezés falához illeszkedik, és ezért rögzítőház nélkül is használható. A kis súlyú ház optimális védelmet nyújt a szennyeződés, víz és rezgések ellen.

Általános rendelési adatok

Változat	HDC-házak, Telepítési szerkezeti méret: 3, Védelmi osztály: IP66, bedugva, Fedél ház alsórészhez, Csavar
Rendelési szám	2716810000
Típus	HDC 06B AF WM COVER
GTIN (EAN)	4050118803686
Qty.	1 Darab

HDC 06B AF WM COVER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
UL File Number Search	UL weboldal
Tanúsítvány száma (cURus)	E223801

Méreték és tömegek

Mélység	55 mm	Mélység (coll)	2.1654 inch
Magasság	39.5 mm	Magasság (coll)	1.5551 inch
Szélesség	100.5 mm	Szélesség (coll)	3.9567 inch
Hossz	100.5 mm	Hossz, inch	3.9567 inch
Nettó tömeg	4.6 g		

Hőmérsékletek

Ambient temperature	-20 °C...100 °C
---------------------	-----------------

Termékek környezetvédelmi megfelelése

RoHS megfelelési állapot	Megfelel, kivétel nélkül
REACH SVHC	Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC

Méreték

Kábelbevezetés	Nem
----------------	-----

Verzió

Felső rész/alsó rész/fedél	Fedél	Fedél	burkolattal
Meghúzási nyomaték	3 Nm	Oldalsó kábelbevezetések száma	0
Ház kivitele	Fedél ház alsórészhez	Rögzítőrendszer kivitele	Csavar
Telepítési szerkezeti méret	3	Kábelbevezetés	Nem
Típus	Fedél	Tömítés	NBR
Szín (RAL)	RAL 7035	BG	3
Suitable for ModuPlug®	Igen		

Általános adatok

Meghúzási nyomaték	3 Nm	UL 94 éghetőségi osztály	V-0
Ház fő anyaga	PA	Védelmi osztály	IP66, bedugva
ENT házak	Nem	Rögzítőelem anyaga	Nemesacél, rozsdamentes

Besorolások

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		