

**AAM 1.5 YE FLASH****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Product image**

Villámmal ellátott figyelmeztetések növelik az emberek és gépek biztonságát. Ezeket akkor használják, amikor a külső feszültséget jelezni kell az alkalmazás során.

**Általános rendelési adatok**

|                |                                                                           |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Változat       | A-sorozat, Sorkapocs jelölő, 6.2 x 3.5 mm, Raszter mm-ben (P): 3.50 sárga |
| Rendelési szám | <a href="#">2635520000</a>                                                |
| Típus          | AAM 1.5 YE FLASH                                                          |
| GTIN (EAN)     | 4050118674088                                                             |
| Qty.           | 40 Darab                                                                  |

## AAM 1.5 YE FLASH

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Tanúsítványok

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Megfelel |
|------|----------|

## Méretetek és tömegek

|             |        |                  |             |
|-------------|--------|------------------|-------------|
| Mélység     | 4.8 mm | Mélység (coll)   | 0.189 inch  |
| Magasság    | 6.2 mm | Magasság (coll)  | 0.2441 inch |
| Szélesség   | 3.5 mm | Szélesség (coll) | 0.1378 inch |
| Nettó tömeg | 0.01 g |                  |             |

## Hőmérsékletek

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -40...100 °C |
|------------------------------|--------------|

## Termékek környezetvédelmi megfelelése

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| RoHS megfelelési állapot | Megfelel, kivétel nélkül      |
| REACH SVHC               | Nincs 0,1 tömeg% feletti SVHC |

## PT OKIECEX/ATEX névleges adat

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Üzemi hőmérsékleti tartomány | -40...100 °C |
|------------------------------|--------------|

## Anyag adatok

|                          |        |      |       |
|--------------------------|--------|------|-------|
| Alapanyag                | PA 6.6 | Szín | sárga |
| UL 94 éghetőségi osztály | V-2    |      |       |

## Méretetek

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Raszter mm-ben (P) | 3.50 mm |
|--------------------|---------|

## Általános

|                                    |        |                                    |        |
|------------------------------------|--------|------------------------------------|--------|
| Üzemi hőmérsékleti tartomány, max. | 100 °C | Üzemi hőmérsékleti tartomány, min. | -40 °C |
|------------------------------------|--------|------------------------------------|--------|

## Besorolások

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000761    | ETIM 9.0    | EC000761    |
| ETIM 10.0   | EC000761    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-01 |             |             |